



DigiStreet – valaisin tulevaisuuden kaupunkeihin

DigiStreet

DigiStreet-valaisin on suunniteltu nykypäivän ja tulevaisuuden tarpeita ja innovaatioita varten. Kaksi Zhaga-liitäntää mahdollistavat sensorien ja ohjainlaitteiden lisäämisen, joka takaa yhteensopivuuden älykkäiden valaistuksenohjausjärjestelmien kanssa sekä järjestelmän päivitettävyyden tulevaisuudessakin. Service tag -huoltotunniste helpottaa valaisinten asennusta ja huoltoa ja tarjoaa pääsyn tärkeimpiin valaisintietoihin, mukaan lukien varaosatietoihin. Saatavilla on lisäksi valoreseptejä yötaivaan pimeyden säilyttämiseksi, mikä on tärkeää ekosysteemien kannalta.

Hyödyt

- Valaisimeen voidaan yhdistää sensoreita ja ohjainlaitteita joko heti asennuksen yhteydessä tai myöhemmin tulevaisuudessa
- Saatavilla lukuisia eri optiikoita tievalaistusstandardien mukaisesti
- Service tag -huoltotunniste helpottaa valaisimien asennusta ja huoltoa

Ominaisuudet

- Huoltotunniste helpottaa asennusta ja huoltoa ja tarjoaa kätevän pääsyn tärkeimpiin valaisintietoihin
- Valotehokkuus jopa 161 lm/W
- Saatavilla yli 30 keilakulmaa sekä sisäisiä häikäisysuojia
- 10 kV:n ylijännitesuojaus
- Hyötykäyttöikä jopa 100 000 h (L96, 25 °C käyttölämpötilassa)
- L-tune-työkalu käytettävissä


Käyttökohteet

- Liikenneväylät ja pääväylät
- Kaupunki- ja asuinalueet
- Kaupunkien keskustat ja pääkadut
- Pyörätiet, jalkakäytävät ja suojatiet

Versions



Digistreet-BGP762-DP03















Digistreet-BGP760



Digistreet-BGP763-DP04

Mittapiirros



Tuotetiedot

Digistreet-BGP760-DP06.tif



Digistreet-BGP760-DP09.tif



Digistreet-BGP760-DP10.tif



Digistreet-BGP760-DP11.tif



Digistreet-BGP761-DP17.tif



Digistreet-BGP761-DP18.tif



Digistreet-BGP761-DP19.tif



Digistreet-BGP761-DP20.tif



Tuotetiedot



Digistreet-BGP761-DP21.tif



Digistreet-BGP761-DP22.tif



Digistreet-BGP761-DP23.tif



Digistreet-BGP761-DP24.tif



Digistreet-BGP761-DP25.tif



Digistreet-BGP761-DP26.tif

Yleistä tietoa	
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen	Kyllä
Valonlähde vaihdettavissa	Kyllä
Huoltotunniste	Kyllä
Valaistuksen tekniset tiedot	
Ylöspäin suuntautuvan valovirran osuus (ULR)	0
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Enimmäishimmennystaso	Ei sovellettavissa
Mekaaniset tiedot ja runko	
Optiikan suojan tyyppi	Tasolasi
Rungon väri	Tummanharmaa
Iskunkestävyysluokka	IK09
Suojausluokan koodi	IP66
Vakiokallistuskulma varsiasennuksessa	0°
Vakiokallistuskulma pylvään päähän asennettaessa	0°
Merkinnät ja luokitukset	
CE-merkintä	Kyllä
Syttyvyysluokka	-

Yleistä tietoa

Order Code	Full Product Name	Perinteisen	Lampputuoteperheen	Liitäntälaitteiden lukumäärä
		lampun liitäntälaite	koodi	
910925866252	BGP762 LED220-/740 II DW10 DGR SRG10 62	-	LED220	1 yksikkö
910925863563	BGP760 LED30-/830 II DW10 DGR 62	EB	LED30	1 yksikkö
910925863567	BGP760 LED49-/740 II DX70 DGR 62	EB	LED49	1 yksikkö
910925866251	BGP763 LED340-/740 II DW10 DGR SRG10 62	-	LED340	2 yksikköä
910925866236	BGP761 LED55-/740 I DM11 DGR SRB 62	-	LED55	1 yksikkö
910925866238	BGP761 LED50-/830 II DM11 DGR D9 62	-	LED50	1 yksikkö
910925866241	BGP761 LED90-/740 II DW10 DGR 62	-	LED90	1 yksikkö

Valaistuksen tekniset tiedot (1/2)

Order Code	Full Product Name	Valaisimen valokeila	Valonlähteen väri	Väriämpötila (nim.)	Värintoistoindeksi (CRI)
910925866252	BGP762 LED220-/740 II DW10 DGR SRG10 62	61° x 150°	740 Neutral white	4000 K	70
910925863563	BGP760 LED30-/830 II DW10 DGR 62	61° x 150°	830 Warm white	3000 K	80
910925863567	BGP760 LED49-/740 II DX70 DGR 62	106° x 44°	740 Neutral white	4000 K	70
910925866251	BGP763 LED340-/740 II	61° x 150°	740 Neutral white	4000 K	70

Order Code	Full Product Name	Valaisimen valokeila	Valonlähteen väri	Väriämpötila (nim.)	Värintoistoindeksi (CRI)
910925866236	BGP761 LED55-/740 I DM11 DGR SRB 62	160° - 42° x 54°	740 Neutral white	4000 K	70
910925866238	BGP761 LED50-/830 II DM11 DGR D9 62	160° - 42° x 54°	830 Warm white	3000 K	80
910925866241	BGP761 LED90-/740 II DW10 DGR 62	61° x 150°	740 Neutral white	4000 K	70

Valaistuksen tekniset tiedot (2/2)

Order Code	Full Product Name	Valonlähteiden		Optiikka (ulkovalaistus)
		Valovirta	määrä	
910925866252	BGP762 LED220-/740 II DW10 DGR SRG10 62	19 800 lm	-	Laaja valonjako 10
910925863563	BGP760 LED30-/830 II DW10 DGR 62	2 730 lm	1	Laaja valonjako 10
910925863567	BGP760 LED49-/740 II DX70 DGR 62	4 263 lm	1	Erittäin leveä valonjako 70
910925866251	BGP763 LED340-/740 II	29 920 lm	-	Laaja valonjako 10

Käyttö- ja sähkö tiedot

Order Code	Full Product Name	Tehonkulutus	Ylijännitesuoja (yhteismuotoinen/ differentiaali)	
910925866252	BGP762 LED220-/740 II DW10 DGR SRG10 62	126 W	Ylijännitesuoja 10 kV (differentiaalimuoto ja yhteismuoto)	
910925863563	BGP760 LED30-/830 II DW10 DGR 62	21 W	Ylijännitesuoja 6 kV (differentiaalimuoto), 8 kV (yhteismuoto)	
910925863567	BGP760 LED49-/740 II DX70 DGR 62	29,5 W	Ylijännitesuoja 6 kV (differentiaalimuoto), 8 kV (yhteismuoto)	
910925866251	BGP763 LED340-/740 II DW10 DGR SRG10 62	196 W	Ylijännitesuoja 10 kV (differentiaalimuoto ja yhteismuoto)	

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Order Code	Full Product Name	Himmennettävä
910925866252	BGP762 LED220-/740 II DW10 DGR SRG10 62	Ei
910925863563	BGP760 LED30-/830 II DW10 DGR 62	Ei
910925863567	BGP760 LED49-/740 II DX70 DGR 62	Ei
910925866251	BGP763 LED340-/740 II DW10 DGR SRG10 62	Ei

Merkinnät ja luokitukset

Order Code	Full Product Name	Hehkulankatesti
910925866252	BGP762 LED220-/740 II DW10 DGR SRG10 62	-
910925863563	BGP760 LED30-/830 II DW10 DGR 62	Lämpötila 650 °C, kesto 5 s
910925863567	BGP760 LED49-/740 II DX70 DGR 62	Lämpötila 650 °C, kesto 5 s
910925866251	BGP763 LED340-/740 II DW10 DGR SRG10 62	-

Tuotetiedot

Order Code	Full Product Name	Valonlähteiden		Optiikka (ulkovalaistus)
		Valovirta	määrä	
	DW10 DGR SRG10 62			
910925866236	BGP761 LED55-/740 I DM11 DGR SRB 62	5 096 lm	-	Keskileveä valonjako 11
910925866238	BGP761 LED50-/830 II DM11 DGR D9 62	4 550 lm	-	Keskileveä valonjako 11
910925866241	BGP761 LED90-/740 II DW10 DGR 62	8 100 lm	-	Laaja valonjako 10

Order Code	Full Product Name	Tehonkulutus	Ylijännitesuoja (yhteismuotoinen/ differentiaali)	
910925866236	BGP761 LED55-/740 I DM11 DGR SRB 62	31,5 W	Ylijännitesuoja 6 kV (differentiaalimuoto), 8 kV (yhteismuoto)	
910925866238	BGP761 LED50-/830 II DM11 DGR D9 62	34 W	Ylijännitesuoja 6 kV (differentiaalimuoto), 8 kV (yhteismuoto)	
910925866241	BGP761 LED90-/740 II DW10 DGR 62	51 W	Ylijännitesuoja 6 kV (differentiaalimuoto), 8 kV (yhteismuoto)	


Order Code	Full Product Name	Himmennettävä
910925866236	BGP761 LED55-/740 I DM11 DGR SRB 62	Kyllä
910925866238	BGP761 LED50-/830 II DM11 DGR D9 62	Kyllä
910925866241	BGP761 LED90-/740 II DW10 DGR 62	Ei

Order Code	Full Product Name	Hehkulankatesti
910925866236	BGP761 LED55-/740 I DM11 DGR SRB 62	-
910925866238	BGP761 LED50-/830 II DM11 DGR D9 62	-
910925866241	BGP761 LED90-/740 II DW10 DGR 62	-


Order Code	Full Product Name	Tuoteperheen koodi
910925866252	BGP762 LED220-/740 II DW10 DGR SRG10 62	BGP762
910925863563	BGP760 LED30-/830 II DW10 DGR 62	BGP760
910925863567	BGP760 LED49-/740 II DX70 DGR 62	BGP760
910925866251	BGP763 LED340-/740 II DW10 DGR SRG10 62	BGP763

Order Code	Full Product Name	Tuoteperheen koodi
910925866236	BGP761 LED55-/740 I DM11 DGR SRB 62	BGP761
910925866238	BGP761 LED50-/830 II DM11 DGR D9 62	BGP761
910925866241	BGP761 LED90-/740 II DW10 DGR 62	BGP761


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BGP763I - 910925866251




Polar Normal (separate) - BGP760I - 910925863567




Polar Normal (separate) - BGP760I - 910925863563



Polar Normal (separate) - BGP761I - 910925866238



Polar Normal (separate) - BGP761I - 910925866241



Polar Normal (separate) - BGP762I - 910925866252

