



Préparez votre ville pour l'avenir avec DigiStreet

Mise au point dans le but de devenir votre partenaire sur le long terme, l'architecture System Ready de DigiStreet vous permet de profiter dès aujourd'hui des avantages des systèmes d'éclairage connectés et prépare également la ville aux innovations de demain. Ses deux prises vous permettent de vous connecter au système CityTouch et sont également prêtes à vous connecter aux futures innovations de l'IdO. De plus, chaque luminaire individuel est identifié individuellement grâce à l'application Service tag. Il suffit de scanner un code QR situé à l'intérieur de la porte du mât pour accéder instantanément à la configuration du luminaire. Les opérations de maintenance et de programmation sont ainsi plus rapides et plus faciles, tout au long de la durée de vie du luminaire. DigiStreet est également équipé de recettes lumineuses qui respectent l'écosystème des chauves-souris et préservent le ciel nocturne.

Avantages

- Préparé pour le futur, il est aisé d'actualiser directement après l'installation ou plus tard avec de futures systèmes de gestion de contenu (CMS) et des capteurs/détecteurs pour permettre de nouvelles fonctionnalités
- Grande disponibilité de lentilles optiques permettant de s'adapter aux différentes géométries des routes et rues
- Équipé de l'application Service Tag, un système d'identification reposant sur les codes QR grâce auquel chaque luminaire correspond à un identifiant unique. L'application fournit également des informations relatives à la maintenance, à l'installation et aux pièces détachées.

Applications

- Voies à grande circulation et principales voies d'accès
- Zone urbaine et résidentielle

Versions

- Centres-villes et grandes artères
- Pistes cyclables, voies piétonnes et passages piétons


Fonctions

- Identification aisée du luminaire grâce à l'application Service tag
- Efficacité élevée jusqu'à 161 lm/W
- Choix de plus de 30 faisceaux et grilles internes différents
- Protection contre les surtensions 10 kV
- Outil L-tune disponible
- Durée de vie de 100 000 heures jusqu'à L96 à Tq de +25 °C
- Grilles coupe-flux arrière, interne (en option)

Digistreet-BGP762-DP03



Digistreet-BGP760




Digistreet-BGP763-DP04




Digistreet-BGP761-DP07



Schéma dimensionnel




BGP760 LED12-/830 II DM11 DGR D9 62



BGP762 LED210-/740 II DX70 DGR 76

BGP761 LED50-/830 II DM11 DGR D9 62



BGP763 LED260-/740 I DX10 DGR 32-48

Détails sur le produit

Digistreet-BGP760-DP06.tif



Digistreet-BGP760-DP09.tif






Digistreet-BGP760-DP10.tif



Digistreet-BGP760-DP11.tif



Digistreet-BGP761-DP17.tif



Digistreet-BGP761-DP18.tif



Digistreet-BGP761-DP19.tif



Digistreet-BGP761-DP20.tif



Digistreet-BGP761-DP21.tif



Digistreet-BGP761-DP22.tif



Digistreet-BGP761-DP23.tif



Digistreet-BGP761-DP24.tif

Digistreet-BGP761-DP25.tif



Digistreet-BGP761-DP26.tif



Informations générales

Source lumineuse remplaçable	Oui
Appareillage	EB [Électronique]
Driver inclus	Oui
Service Tag	Oui

Données techniques de l'éclairage

Rendement du flux lumineux vers le haut	0
Nombre de sources lumineuses	1

Commandes et gradation

Niveau de gradation maximal	Non applicable
-----------------------------	----------------

Mécanique et boîtier

Couleur du corps	Gris foncé
Indice de protection	IP66 [Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau]
Protection contre les chocs mécaniques	IK09 [10 J]
Angle d'inclinaison standard pour montage en top de mât	0°
Fixation latérale pour un angle d'inclinaison standard	0°
Type de cache optique/de lentille	Verre plat

Approbation et application

Essai au fil incandescent	Température 650 °C, durée 5 s
Inflammabilité	-
Marquage CE	Oui

Informations générales

Order Code	Full Product Name	Code famille lampe	Nombre d'appareillages
37828100	BGP762 LED129-/740 I DM11 DGR 32-48	LED129	1 unité

Order Code	Full Product Name	Code famille lampe	Nombre d'appareillages
37826700	BGP762 LED110-/740 I DN10 DGR 32-48	LED110	1 unité
37834200	BGP762 LED180-/740 I DX10 DGR 32-48	LED180	1 unité
37829800	BGP762 LED139-/830 II DM11 DGR D9 62	LED139	1 unité
37833500	BGP762 LED170-/830 II DW10 DGR 76	LED170	1 unité
37836600	BGP762 LED200-/740 I DW50 DGR 62	LED200	1 unité
37837300	BGP762 LED210-/740 II DX70 DGR 76	LED210	1 unité
37838000	BGP762 LED220-/740 II DW10 DGR SRG10 62	LED220	1 unité
37679900	BGP760 LED10-/740 I DM10 DGR 32-48	LED10	1 unité
37680500	BGP760 LED12-/830 II DM11 DGR D9 62	LED12	1 unité
37681200	BGP760 LED14-/740 I DN10 DGR 32-48	LED14	1 unité
37685000	BGP760 LED22-/740 I DM50 DGR 32-48	LED22	1 unité
37688100	BGP760 LED30-/830 II DW10 DGR 62	LED30	1 unité
37691100	BGP760 LED44-/740 I DW50 DGR 32-48	LED44	1 unité
37692800	BGP760 LED49-/740 II DX70 DGR 62	LED49	1 unité
37842700	BGP763 LED300-/740 I DW50 DGR 62	LED300	2 unités
37840300	BGP763 LED260-/740 I DX10 DGR 32-48	LED260	2 unités
37844100	BGP763 LED340-/740 II DW10 DGR SRG10 62	LED340	2 unités
37693500	BGP761 LED45-/740 I DM10 DGR 32-48	LED45	1 unité
37699700	BGP761 LED74-/740 I DM50 DGR 32-48	LED74	1 unité
37703100	BGP761 LED94-/740 I DX10 DGR 32-48	LED94	1 unité
37695900	BGP761 LED55-/740 I DN10 DGR 32-48	LED55	1 unité
37701700	BGP761 LED84-/740 I DS50 DGR 32-48	LED84	1 unité
37694200	BGP761 LED50-/830 II DM11 DGR D9 62	LED50	1 unité
37696600	BGP761 LED59-/830 II DN11 DGR D11 62	LED59	1 unité
37702400	BGP761 LED90-/740 II DW10 DGR 62	LED90	1 unité

Données techniques de l'éclairage

Order Code	Full Product Name	Flux lumi- neux	Tempéra- ture de couleur corrélée (nom.)	Indice de rendu de couleur (IRC)	Température de couleur	Diffusion du faisceau de lumière du lumi- naire	Type d'optique d'exté- rieur
37828100	BGP762 LED129-/740 I DM11 DGR 32-48	11 830 lm	4000 K	70	740 blanc neutre	160° - 42° x 54°	Distribution semi-intensive 11
37826700	BGP762 LED110-/740 I DN10 DGR 32-48	10 010 lm	4000 K	70	740 blanc neutre	68° x 158°	Distribution intensive 10
37834200	BGP762 LED180-/740 I DX10 DGR 32-48	15 480 lm	4000 K	70	740 blanc neutre	150° - 43° x 67°	Distribution ultra-extensive 10
37829800	BGP762 LED139-/830 II DM11 DGR D9 62	12 740 lm	3000 K	80	830 blanc chaud	160° - 42° x 54°	Distribution semi-intensive 11
37833500	BGP762 LED170-/830 II DW10 DGR 76	15 300 lm	3000 K	80	830 blanc chaud	61° x 150°	Distribution extensive 10
37836600	BGP762 LED200-/740 I DW50 DGR 62	17 200 lm	4000 K	70	740 blanc neutre	152° - 24° x 66°	Distribution extensive 50
37837300	BGP762 LED210-/740 II DX70 DGR 76	18 060 lm	4000 K	70	740 blanc neutre	106° x 86°	Distribution ultra-extensive 70

Order Code	Full Product Name	Flux lumineux	Température de couleur corrélée (nom.)	Indice de rendu de couleur (IRC)	Température de couleur	Diffusion du faisceau de lumière du luminaire	Type d'optique d'extérieur
37838000	BGP762 LED220-/740 II DW10 DGR SRG10 62	19 800 lm	4000 K	70	740 blanc neutre	61° x 150°	Distribution extensive 10
37679900	BGP760 LED10-/740 I DM10 DGR 32-48	900 lm	4000 K	70	740 blanc neutre	157° - 33° x 55°	Distribution semi-intensive 10
37680500	BGP760 LED12-/830 II DM11 DGR D9 62	1 092 lm	3000 K	80	830 blanc chaud	160° - 42° x 54°	Distribution semi-intensive 11
37681200	BGP760 LED14-/740 I DN10 DGR 32-48	1 274 lm	4000 K	70	740 blanc neutre	68° x 157°	Distribution intensive 10
37685000	BGP760 LED22-/740 I DM50 DGR 32-48	2 002 lm	4000 K	70	740 blanc neutre	154° - 31° x 54°	Distribution semi-intensive 50
37688100	BGP760 LED30-/830 II DW10 DGR 62	2 730 lm	3000 K	80	830 blanc chaud	61° x 150°	Distribution extensive 10
37691100	BGP760 LED44-/740 I DW50 DGR 32-48	3 784 lm	4000 K	70	740 blanc neutre	152° - 24° x 66°	Distribution extensive 50
37692800	BGP760 LED49-/740 II DX70 DGR 62	4 263 lm	4000 K	70	740 blanc neutre	106° x 44°	Distribution ultra-extensive 70
37842700	BGP763 LED300-/740 I DW50 DGR 62	25 200 lm	4000 K	70	740 blanc neutre	152° - 24° x 66°	Distribution extensive 50
37840300	BGP763 LED260-/740 I DX10 DGR 32-48	22 100 lm	4000 K	70	740 blanc neutre	150° - 43° x 67°	Distribution ultra-extensive 10
37844100	BGP763 LED340-/740 II DW10 DGR SRG10 62	29 920 lm	4000 K	70	740 blanc neutre	61° x 150°	Distribution extensive 10
37693500	BGP761 LED45-/740 I DM10 DGR 32-48	4 050 lm	4000 K	70	740 blanc neutre	157° - 33° x 55°	Distribution semi-intensive 10
37699700	BGP761 LED74-/740 I DM50 DGR 32-48	6 660 lm	4000 K	70	740 blanc neutre	154° - 31° x 54°	Distribution semi-intensive 50
37703100	BGP761 LED94-/740 I DX10 DGR 32-48	8 084 lm	4000 K	70	740 blanc neutre	150° - 43° x 67°	Distribution ultra-extensive 10
37695900	BGP761 LED55-/740 I DN10 DGR 32-48	5 096 lm	4000 K	70	740 blanc neutre	68° x 157°	Distribution intensive 10
37701700	BGP761 LED84-/740 I DS50 DGR 32-48	7 392 lm	4000 K	70	740 blanc neutre	32° x 29°	Distribution symétrique 50
37694200	BGP761 LED50-/830 II DM11 DGR D9 62	4 550 lm	3000 K	80	830 blanc chaud	160° - 42° x 54°	Distribution semi-intensive 11
37696600	BGP761 LED59-/830 II DN11 DGR D11 62	5 400 lm	3000 K	80	830 blanc chaud	53° x 71°	Distribution intensive 11
37702400	BGP761 LED90-/740 II DW10 DGR 62	8 100 lm	4000 K	70	740 blanc neutre	61° x 150°	Distribution extensive 10

Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique	Protection contre les surtensions (communes/différentielles)
37828100	BGP762 LED129-/740 I DM11 DGR 32-48	72 W	Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 6 kV en mode différentiel et 8 kV en mode commun
37826700	BGP762 LED110-/740 I DN10 DGR 32-48	61 W	Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 6 kV en mode différentiel et 8 kV en mode commun
37834200	BGP762 LED180-/740 I DX10 DGR 32-48	100 W	Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 6 kV en mode différentiel et 8 kV en mode commun

Order Code	Full Product Name	Consom- mation électrique	Protection contre les surtensions (communes/différentielles)
37829800	BGP762 LED139-/830 II DM11 DGR D9 62	91 W	Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 6 kV en mode différentiel et 8 kV en mode commun
37833500	BGP762 LED170-/830 II DW10 DGR 76	114 W	Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 6 kV en mode différentiel et 8 kV en mode commun
37836600	BGP762 LED200-/740 I DW50 DGR 62	114 W	Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 6 kV en mode différentiel et 8 kV en mode commun
37837300	BGP762 LED210-/740 II DX70 DGR 76	120 W	Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 6 kV en mode différentiel et 8 kV en mode commun
37838000	BGP762 LED220-/740 II DW10 DGR SRG10 62	126 W	Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 10 kV en mode différentiel et 10 kV en mode commun
37679900	BGP760 LED10-/740 I DM10 DGR 32-48	6,8 W	Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 6 kV en mode différentiel et 8 kV en mode commun
37680500	BGP760 LED12-/830 II DM11 DGR D9 62	8 W	Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 6 kV en mode différentiel et 8 kV en mode commun
37681200	BGP760 LED14-/740 I DN10 DGR 32-48	9 W	Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 6 kV en mode différentiel et 8 kV en mode commun
37685000	BGP760 LED22-/740 I DM50 DGR 32-48	13,8 W	Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 6 kV en mode différentiel et 8 kV en mode commun
37688100	BGP760 LED30-/830 II DW10 DGR 62	21 W	Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 6 kV en mode différentiel et 8 kV en mode commun
37691100	BGP760 LED44-/740 I DW50 DGR 32-48	26 W	Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 6 kV en mode différentiel et 8 kV en mode commun
37692800	BGP760 LED49-/740 II DX70 DGR 62	29,5 W	Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 6 kV en mode différentiel et 8 kV en mode commun
37842700	BGP763 LED300-/740 I DW50 DGR 62	176 W	Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 6 kV en mode différentiel et 8 kV en mode commun
37840300	BGP763 LED260-/740 I DX10 DGR 32-48	150 W	Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 6 kV en mode différentiel et 8 kV en mode commun
37844100	BGP763 LED340-/740 II DW10 DGR SRG10 62	196 W	Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 10 kV en mode différentiel et 10 kV en mode commun
37693500	BGP761 LED45-/740 I DM10 DGR 32-48	27 W	Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 6 kV en mode différentiel et 8 kV en mode commun
37699700	BGP761 LED74-/740 I DM50 DGR 32-48	43,5 W	Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 6 kV en mode différentiel et 8 kV en mode commun
37703100	BGP761 LED94-/740 I DX10 DGR 32-48	54 W	Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 6 kV en mode différentiel et 8 kV en mode commun
37695900	BGP761 LED55-/740 I DN10 DGR 32-48	31,5 W	Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 6 kV en mode différentiel et 8 kV en mode commun
37701700	BGP761 LED84-/740 I DS50 DGR 32-48	49,5 W	Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 6 kV en mode différentiel et 8 kV en mode commun
37694200	BGP761 LED50-/830 II DM11 DGR D9 62	34 W	Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 6 kV en mode différentiel et 8 kV en mode commun
37696600	BGP761 LED59-/830 II DN11 DGR D11 62	41 W	Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 6 kV en mode différentiel et 8 kV en mode commun
37702400	BGP761 LED90-/740 II DW10 DGR 62	51 W	Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 6 kV en mode différentiel et 8 kV en mode commun

Commandes et gradation

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse
37828100	BGP762 LED129-/740 I DM11 DGR 32-48	Non


Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse
37826700	BGP762 LED110-/740 I DN10 DGR 32-48	Non
37834200	BGP762 LED180-/740 I DX10 DGR 32-48	Non
37829800	BGP762 LED139-/830 II DM11 DGR D9 62	Oui
37833500	BGP762 LED170-/830 II DW10 DGR 76	Non
37836600	BGP762 LED200-/740 I DW50 DGR 62	Non
37837300	BGP762 LED210-/740 II DX70 DGR 76	Non
37838000	BGP762 LED220-/740 II DW10 DGR SRG10 62	Non
37679900	BGP760 LED10-/740 I DM10 DGR 32-48	Non
37680500	BGP760 LED12-/830 II DM11 DGR D9 62	Oui
37681200	BGP760 LED14-/740 I DN10 DGR 32-48	Non
37685000	BGP760 LED22-/740 I DM50 DGR 32-48	Non
37688100	BGP760 LED30-/830 II DW10 DGR 62	Non
37691100	BGP760 LED44-/740 I DW50 DGR 32-48	Non
37692800	BGP760 LED49-/740 II DX70 DGR 62	Non
37842700	BGP763 LED300-/740 I DW50 DGR 62	Non
37840300	BGP763 LED260-/740 I DX10 DGR 32-48	Non
37844100	BGP763 LED340-/740 II DW10 DGR SRG10 62	Non
37693500	BGP761 LED45-/740 I DM10 DGR 32-48	Non
37699700	BGP761 LED74-/740 I DM50 DGR 32-48	Non
37703100	BGP761 LED94-/740 I DX10 DGR 32-48	Non
37695900	BGP761 LED55-/740 I DN10 DGR 32-48	Non
37701700	BGP761 LED84-/740 I DS50 DGR 32-48	Non
37694200	BGP761 LED50-/830 II DM11 DGR D9 62	Oui
37696600	BGP761 LED59-/830 II DN11 DGR D11 62	Oui
37702400	BGP761 LED90-/740 II DW10 DGR 62	Non

Données du produit

Order Code	Full Product Name	Code famille de produits
37828100	BGP762 LED129-/740 I DM11 DGR 32-48	BGP762
37826700	BGP762 LED110-/740 I DN10 DGR 32-48	BGP762
37834200	BGP762 LED180-/740 I DX10 DGR 32-48	BGP762
37829800	BGP762 LED139-/830 II DM11 DGR D9 62	BGP762
37833500	BGP762 LED170-/830 II DW10 DGR 76	BGP762
37836600	BGP762 LED200-/740 I DW50 DGR 62	BGP762
37837300	BGP762 LED210-/740 II DX70 DGR 76	BGP762
37838000	BGP762 LED220-/740 II DW10 DGR SRG10 62	BGP762
37679900	BGP760 LED10-/740 I DM10 DGR 32-48	BGP760
37680500	BGP760 LED12-/830 II DM11 DGR D9 62	BGP760
37681200	BGP760 LED14-/740 I DN10 DGR 32-48	BGP760
37685000	BGP760 LED22-/740 I DM50 DGR 32-48	BGP760
37688100	BGP760 LED30-/830 II DW10 DGR 62	BGP760

Order Code	Full Product Name	Code famille de produits
37691100	BGP760 LED44-/740 I DW50 DGR 32-48	BGP760
37692800	BGP760 LED49-/740 II DX70 DGR 62	BGP760
37842700	BGP763 LED300-/740 I DW50 DGR 62	BGP763
37840300	BGP763 LED260-/740 I DX10 DGR 32-48	BGP763
37844100	BGP763 LED340-/740 II DW10 DGR SRG10 62	BGP763
37693500	BGP761 LED45-/740 I DM10 DGR 32-48	BGP761
37699700	BGP761 LED74-/740 I DM50 DGR 32-48	BGP761
37703100	BGP761 LED94-/740 I DX10 DGR 32-48	BGP761
37695900	BGP761 LED55-/740 I DN10 DGR 32-48	BGP761
37701700	BGP761 LED84-/740 I DS50 DGR 32-48	BGP761
37694200	BGP761 LED50-/830 II DM11 DGR D9 62	BGP761
37696600	BGP761 LED59-/830 II DN11 DGR D11 62	BGP761
37702400	BGP761 LED90-/740 II DW10 DGR 62	BGP761


Diagramme photométrique polaire



BGP762I - 910925866229

BGP761I - 910925866232


BGP763I - 910925866249




BGP762I - 910925866228

BGP763I - 910925866251


BGP762I - 910925866246




BGP760I - 910925863554




BGP760I - 910925863567




BGP760I - 910925863563




BGP760I - 910925863566




BGP760I - 910925863560




BGP761I - 910925866230




BGP761I - 910925866238




BGP763I - 910925866250




BGP762I - 910925866224




BGP761I - 910925866235




BGP761I - 910925866241




BGP762I - 910925866222




BGP761I - 910925866234




BGP762I - 910925866252




BGP762I - 910925866226




BGP761I - 910925866240




BGP762I - 910925866245



BGP760I - 910925863556



BGP760I - 910925863555



BGP761I - 910925866231