



Préparez votre ville pour l'avenir avec DigiStreet

Mise au point dans le but de devenir votre partenaire sur le long terme, l'architecture System Ready de DigiStreet vous permet de profiter dès aujourd'hui des avantages des systèmes d'éclairage connectés et prépare également la ville aux innovations de demain. Ses deux prises vous permettent de vous connecter au système CityTouch et sont également prêtes à vous connecter aux futures innovations de l'IdO. De plus, chaque luminaire individuel est identifié individuellement grâce à l'application Service tag. Il suffit de scanner un code QR situé à l'intérieur de la porte du mât pour accéder instantanément à la configuration du luminaire. Les opérations de maintenance et de programmation sont ainsi plus rapides et plus faciles, tout au long de la durée de vie du luminaire. DigiStreet est également équipé de recettes lumineuses qui respectent l'écosystème des chauves-souris et préservent le ciel nocturne.

Avantages

- Préparé pour le futur, il est aisé d'actualiser directement après l'installation ou plus tard avec de futures systèmes de gestion de contenu (CMS) et des capteurs/détecteurs pour permettre de nouvelles fonctionnalités
- Grande disponibilité de lentilles optiques permettant de s'adapter aux différentes géométries des routes et rues
- Équipé de l'application Service Tag, un système d'identification reposant sur les codes QR grâce auquel chaque luminaire correspond à un identifiant unique. L'application fournit également des informations relatives à la maintenance, à l'installation et aux pièces détachées.

Applications

- Voies à grande circulation et principales voies d'accès
- Zone urbaine et résidentielle

Versions

- Centres-villes et grandes artères
- Pistes cyclables, voies piétonnes et passages piétons


Fonctions

- Identification aisée du luminaire grâce à l'application Service tag
- Efficacité élevée jusqu'à 161 lm/W
- Choix de plus de 30 faisceaux et grilles internes différents
- Protection contre les surtensions 10 kV
- Outil L-tune disponible
- Durée de vie de 100 000 heures jusqu'à L96 à Tq de +25 °C
- Grilles coupe-flux arrière, interne (en option)

Digistreet-BGP762-DP03



Digistreet-BGP760




Digistreet-BGP763-DP04




Digistreet-BGP761-DP07



Schéma dimensionnel




BGP760 LED30-/830 II DW10 DGR 62



BGP762 LED220-/740 II DW10 DGR SRG10 62

BGP761 LED119/740 I DM10 DGR 62 S



BGP763 LED340-/740 II DW10 DGR SRG10 62

Détails sur le produit

Digistreet-BGP760-DP06.tif



Digistreet-BGP760-DP09.tif






Digistreet-BGP760-DP10.tif



Digistreet-BGP760-DP11.tif



Digistreet-BGP761-DP17.tif



Digistreet-BGP761-DP18.tif



Digistreet-BGP761-DP19.tif



Digistreet-BGP761-DP20.tif



Digistreet-BGP761-DP21.tif



Digistreet-BGP761-DP22.tif



Digistreet-BGP761-DP23.tif



Digistreet-BGP761-DP24.tif

Digistreet-BGP761-DP25.tif



Digistreet-BGP761-DP26.tif



Informations générales

Source lumineuse remplaçable	Oui
Appareillage	EB [Électronique]
Ballast/pilote inclus	Oui
Service Tag	Oui

Données techniques de l'éclairage

rendement du flux lumineux vers le haut	0
Nombre de sources lumineuses	1

Commandes et gradation

Niveau de gradation maximal	Non applicable
-----------------------------	----------------

Mécanique et boîtier

Couleur du boîtier	Gris foncé
Code d'indice de protection	IP66 [Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau]
Code de protection contre les chocs méca.	IK09 [10 J]
Angle d'inclinaison standard pour montage au sommet du mât	0°
Fixation latérale pour un angle d'inclinaison standard	0°
Type de cache optique/de lentille	Verre plat

Approbation et application

Essai au fil incandescent	Température 650 °C, durée 5 s
Essai au fil incandescent	-
Marquage CE	Oui

Informations générales

Order Code	Full Product Name	Code famille lampe	Nombre d'appareillages
910925866226	BGP762 LED180-/740 I DX10 DGR 32-48	LED180	1 unité
910925866245	BGP762 LED200-/740 I DW50 DGR 62	LED200	1 unité
910925866252	BGP762 LED220-/740 II DW10 DGR SRG10 62	LED220	1 unité
910925863563	BGP760 LED30-/830 II DW10 DGR 62	LED30	1 unité
910925866251	BGP763 LED340-/740 II DW10 DGR SRG10 62	LED340	2 unités
910925866241	BGP761 LED90-/740 II DW10 DGR 62	LED90	1 unité
910925866497	BGP761 LED119/740 I DM10 DGR 62 S	LED119	1 unité

Données techniques de l'éclairage

Order Code	Full Product Name	Flux lumi- neux	Tempéra- ture de couleur cor- rélée (nom.)	Indice de rendu de couleur (IRC)	Température de couleur	Diffusion du fais- ceau de lumière du luminaire	Type d'optique extérieur
910925866226	BGP762 LED180-/740 I DX10 DGR 32-48	15 480 lm	4000 K	70	740 blanc neutre	150° - 43° x 67°	Distribution ultra- extensive 10
910925866245	BGP762 LED200-/740 I DW50 DGR 62	17 200 lm	4000 K	70	740 blanc neutre	152° - 24° x 66°	Distribution extensive 50
910925866252	BGP762 LED220-/740 II DW10 DGR SRG10 62	19 800 lm	4000 K	70	740 blanc neutre	61° x 150°	Distribution extensive 10
910925863563	BGP760 LED30-/830 II DW10 DGR 62	2 730 lm	3000 K	80	830 blanc chaud	61° x 150°	Distribution extensive 10
910925866251	BGP763 LED340-/740 II DW10 DGR SRG10 62	29 920 lm	4000 K	70	740 blanc neutre	61° x 150°	Distribution extensive 10
910925866241	BGP761 LED90-/740 II DW10 DGR 62	8 100 lm	4000 K	70	740 blanc neutre	61° x 150°	Distribution extensive 10
910925866497	BGP761 LED119/740 I DM10 DGR 62 S	10 680 lm	4000 K	70	740 blanc neutre	157° - 33° x 55°	Distribution semi- intensive 10

Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Consomma- tion électri- que	Protection contre les surtensions (communes/différentielles)
910925866226	BGP762 LED180-/740 I DX10 DGR 32-48	100 W	Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 6 kV en mode différentiel et 8 kV en mode commun
910925866245	BGP762 LED200-/740 I DW50 DGR 62	114 W	Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 6 kV en mode différentiel et 8 kV en mode commun
910925866252	BGP762 LED220-/740 II DW10 DGR SRG10 62	126 W	Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 10 kV en mode différentiel et 10 kV en mode commun
910925863563	BGP760 LED30-/830 II DW10 DGR 62	21 W	Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 6 kV en mode différentiel et 8 kV en mode commun
910925866251	BGP763 LED340-/740 II DW10 DGR SRG10 62	196 W	Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 10 kV en mode différentiel et 10 kV en mode commun
910925866241	BGP761 LED90-/740 II DW10 DGR 62	51 W	Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 6 kV en mode différentiel et 8 kV en mode commun
910925866497	BGP761 LED119/740 I DM10 DGR 62 S	72 W	Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 6 kV en mode différentiel et 8 kV en mode commun


Commandes et gradation


Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse
910925866226	BGP762 LED180-/740 I DX10 DGR 32-48	Non
910925866245	BGP762 LED200-/740 I DW50 DGR 62	Non
910925866252	BGP762 LED220-/740 II DW10 DGR SRG10 62	Non
910925863563	BGP760 LED30-/830 II DW10 DGR 62	Non
910925866251	BGP763 LED340-/740 II DW10 DGR SRG10 62	Non
910925866241	BGP761 LED90-/740 II DW10 DGR 62	Non
910925866497	BGP761 LED119/740 I DM10 DGR 62 S	Oui

Données du produit


Order Code	Full Product Name	Code de la famille de produits
910925866226	BGP762 LED180-/740 I DX10 DGR 32-48	BGP762
910925866245	BGP762 LED200-/740 I DW50 DGR 62	BGP762
910925866252	BGP762 LED220-/740 II DW10 DGR SRG10 62	BGP762
910925863563	BGP760 LED30-/830 II DW10 DGR 62	BGP760
910925866251	BGP763 LED340-/740 II DW10 DGR SRG10 62	BGP763
910925866241	BGP761 LED90-/740 II DW10 DGR 62	BGP761
910925866497	BGP761 LED119/740 I DM10 DGR 62 S	BGP761

Diagramme photométrique polaire







BGP761I - 910925866241



BGP762I - 910925866252



BGP762I - 910925866226



BGP762I - 910925866245