



Készítse fel városát a jövőre a DigiStreet segítségével

Úgy terveztük, hogy sokáig megbízható partnere legyen: a DigiStreet rendszerbe építhető kialakítás nemcsak azt teszi lehetővé, hogy élvezze a hálózatalapú világítási rendszerek minden előnyét a jelenben, hanem felkészíti a várost a jövőbeli innovációk befogadására is. Két aljzata lehetővé teszi a közvetlen csatlakozást a CityTouch rendszerhez, és felkészült a jövőbeli IoT innovációkhoz való csatlakozásra is. Emellett minden egyes lámpatest egyedileg azonosítható a Service Tag alkalmazásnak köszönhetően. Az oszlop ajtajának belső felén lévő QR-kód egyszerű leolvasásával azonnal megtekintheti a világítótest konfigurációját, így a karbantartás és programozás gyorsabb és könnyebb lesz, a világítótest életkorától függetlenül. A DigiStreet emellett speciális fényreceptekkel is fel van szerelve, amelyek: 1) optimális ökoszisztémát biztosítanak a denevérek számára, vagy 2) sötét éjszakai égboltot biztosítanak.

Előnyök

- Felkészült a jövőre: egyszerűen frissíthető közvetlenül az üzembehelyezés után vagy később az új antennákkal vagy fotocellákkal és érzékelőkkel, amelyekkel új funkciók engedélyezhetők
- Sokféle választható optika, amelyek megfelelnek a különböző nemzetközi utakhoz és utcákhoz
- Szervizcímkevel van ellátva – ez egy QR-alapú azonosítórendszer, amelynek segítségével mindegyik lámpatest egyedileg azonosítható, és a karbantartással, telepítéssel és a pótalkatrészekkel kapcsolatos információkat is nyújt

Applications

- Forgalmas városi utak és nagyobb bekötőutak
- Városi területek, lakóövezet

Versions

- Városközpontok és főutak
- Kerékpárutak, gyalogutak és gyalogátkelőhelyek


Szolgáltatások

- Könnyű lámpatest-azonosítás a szervizcímke segítségével
- Magas hatásfok: akár 161 lm/W
- Több mint 30 különféle sugárzási szög és belső káprázáskorlátozó
- 10 kV túlfeszültség-védelem
- Rendelkezésre áll az L-tune felület a további finomhangoláshoz
- 100 000 órás élettartam, akár L96 (Tq = 25 °C)
- Belső káprázáskorlátozó elem (külön kérhető)

Digistreet-BGP762-DP03



Digistreet-BGP760




Digistreet-BGP763-DP04



Digistreet-BGP761-DP07




Méretezett rajza



BGP760 LED24-/740 I DM10 DGR DDF27 D18 S

BGP761 LED50-/830 II DM11 DGR D9 62



BGP762 LED129-/740 I DM11 DGR 32-48

BGP763 LED260-/740 I DX10 DGR 32-48

Termék részletei

Digistreet-BGP760-DP06.tif



Digistreet-BGP760-DP09.tif





Digistreet-BGP760-DP10.tif



Digistreet-BGP760-DP11.tif



Digistreet-BGP761-DP17.tif



Digistreet-BGP761-DP18.tif



Digistreet-BGP761-DP19.tif



Digistreet-BGP761-DP20.tif



Digistreet-BGP761-DP21.tif



Digistreet-BGP761-DP22.tif



Digistreet-BGP761-DP23.tif



Digistreet-BGP761-DP24.tif

Digistreet-BGP761-DP25.tif



Digistreet-BGP761-DP26.tif



Általános információ

Cserélhető fényforrás	Igen
Működtető szerelvény	EB [Elektronika]
Előtét mellékelve	Igen
Szervizcímke	Igen

Technikai adatok

Felfelé irányuló fényhányados	0
A fényforrások száma	1

Mechanika és tokozás

Ház színe	Sötétszürke
Por és víz elleni védelem kódja	IP66 [Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett]
Mech. behatások elleni védelem kódja	IK09 [10 J]
Normál dőlésszögű oszlopfej	0°
Szabványos dőlésszög oldalsó bevezetésnél	0°
Optikai búra típusa	Síküveg

Tanúsítvány és alkalmazási területek

Izzóhuzalos teszt	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s
Gyúlékonysági jelzés	-
CE jelölés	Igen

Általános információ

Order Code	Full Product Name	Lámpacsalád kódja	Előtét egységek száma
37827400	BGP762 LED120-/830 II DN11 DGR D11 76	LED120	1 egység
37831100	BGP762 LED159-/830 II DM70 DGR DDF27 D18	LED159	1 egység
37828100	BGP762 LED129-/740 I DM11 DGR 32-48	LED129	1 egység
37832800	BGP762 LED169-/740 I DS50 DGR 62	LED169	1 egység
37826700	BGP762 LED110-/740 I DN10 DGR 32-48	LED110	1 egység

Order Code	Full Product Name	Lámpacsalád kódja	Előtetegységek száma
37834200	BGP762 LED180-/740 I DX10 DGR 32-48	LED180	1 egység
37829800	BGP762 LED139-/830 II DM11 DGR D9 62	LED139	1 egység
37833500	BGP762 LED170-/830 II DW10 DGR 76	LED170	1 egység
37836600	BGP762 LED200-/740 I DW50 DGR 62	LED200	1 egység
37837300	BGP762 LED210-/740 II DX70 DGR 76	LED210	1 egység
37835900	BGP762 LED190-/740 II DW10 DGR SRG10 62	LED190	1 egység
37838000	BGP762 LED220-/740 II DW10 DGR SRG10 62	LED220	1 egység
37679900	BGP760 LED10-/740 I DM10 DGR 32-48	LED10	1 egység
37680500	BGP760 LED12-/830 II DM11 DGR D9 62	LED12	1 egység
37681200	BGP760 LED14-/740 I DN10 DGR 32-48	LED14	1 egység
37682900	BGP760 LED16-/830 II DN11 DGR D11 62	LED16	1 egység
37685000	BGP760 LED22-/740 I DM50 DGR 32-48	LED22	1 egység
37688100	BGP760 LED30-/830 II DW10 DGR 62	LED30	1 egység
37691100	BGP760 LED44-/740 I DW50 DGR 32-48	LED44	1 egység
37692800	BGP760 LED49-/740 II DX70 DGR 62	LED49	1 egység
38203500	BGP760 LED24-/740 I DM10 DGR DDF27 D18 S	LED24	1 egység
38204200	BGP760 LED44-/740 I DM10 DGR DDF27 D18 S	LED44	1 egység
37841000	BGP763 LED240-/830 II DW10 DGR SRG10 62	LED280	2 egység
37842700	BGP763 LED300-/740 I DW50 DGR 62	LED300	2 egység
37840300	BGP763 LED260-/740 I DX10 DGR 32-48	LED260	2 egység
37844100	BGP763 LED340-/740 II DW10 DGR SRG10 62	LED340	2 egység
37693500	BGP761 LED45-/740 I DM10 DGR 32-48	LED45	1 egység
37699700	BGP761 LED74-/740 I DM50 DGR 32-48	LED74	1 egység
37703100	BGP761 LED94-/740 I DX10 DGR 32-48	LED94	1 egység
38206600	BGP761 LED109-/740 I DM10 DGR DDF27 D18	LED109	1 egység
37695900	BGP761 LED55-/740 I DN10 DGR 32-48	LED55	1 egység
37701700	BGP761 LED84-/740 I DS50 DGR 32-48	LED84	1 egység
37694200	BGP761 LED50-/830 II DM11 DGR D9 62	LED50	1 egység
37700000	BGP761 LED79-/830 II DM70 DGR DDF27 D18	LED79	1 egység
37696600	BGP761 LED59-/830 II DN11 DGR D11 62	LED59	1 egység
37702400	BGP761 LED90-/740 II DW10 DGR 62	LED90	1 egység
38597500	BGP761 LED74-/740 I DM50 DGR SRB 62	LED74	1 egység

Technikai adatok

Order Code	Full Product Name	Fényáram	Korrelált színhő- mérséklet (névleges)	Színvisz- szaadási index (CRI)	A fényforrás színe	Lámpatest fénye- loszlása	Kültéri optika típusa
37827400	BGP762 LED120-/830 II DN11 DGR D11 76	10 800 lm	3000 K	80	830 meleg fehér	53° x 71°	Keskeny fényeloszlás – DN11
37831100	BGP762 LED159-/830 II DM70 DGR DDF27 D18	13 920 lm	3000 K	80	830 meleg fehér	-	Közepes fényeloszlás – DM70
37828100	BGP762 LED129-/740 I DM11 DGR 32-48	11 830 lm	4000 K	70	740 semleges fehér	160° - 42° x 54°	Közepes fényeloszlás – DM11

Order Code	Full Product Name	Fényáram	Korrelált színhő- mérséklet (névleges)	Színvisz- szaadási index (CRI)	A fényforrás színe	Lámpatest fénye- loszlása	Kültéri optika típusa
37832800	BGP762 LED169-/740 I DS50 DGR 62	14 960 lm	4000 K	70	740 semleges fehér	32° x 29°	Szimmetrikus fényeloszlás – DS50
37826700	BGP762 LED110-/740 I DN10 DGR 32-48	10 010 lm	4000 K	70	740 semleges fehér	68° x 158°	Keskeny fényeloszlás – DN10
37834200	BGP762 LED180-/740 I DX10 DGR 32-48	15 480 lm	4000 K	70	740 semleges fehér	150° - 43° x 67°	Extra széles fényeloszlás – DX10
37829800	BGP762 LED139-/830 II DM11 DGR D9 62	12 740 lm	3000 K	80	830 meleg fehér	160° - 42° x 54°	Közepes fényeloszlás – DM11
37833500	BGP762 LED170-/830 II DW10 DGR 76	15 300 lm	3000 K	80	830 meleg fehér	61° x 150°	Széles fényeloszlás – DW10
37836600	BGP762 LED200-/740 I DW50 DGR 62	17 200 lm	4000 K	70	740 semleges fehér	152° - 24° x 66°	Széles fényeloszlás – DW50
37837300	BGP762 LED210-/740 II DX70 DGR 76	18 060 lm	4000 K	70	740 semleges fehér	106° x 86°	Extra széles fényeloszlás – DX70
37835900	BGP762 LED190-/740 II DW10 DGR SRG10 62	17 100 lm	4000 K	70	740 semleges fehér	61° x 150°	Széles fényeloszlás – DW10
37838000	BGP762 LED220-/740 II DW10 DGR SRG10 62	19 800 lm	4000 K	70	740 semleges fehér	61° x 150°	Széles fényeloszlás – DW10
37679900	BGP760 LED10-/740 I DM10 DGR 32-48	900 lm	4000 K	70	740 semleges fehér	157° - 33° x 55°	Közepes fényeloszlás – DM10
37680500	BGP760 LED12-/830 II DM11 DGR D9 62	1 092 lm	3000 K	80	830 meleg fehér	160° - 42° x 54°	Közepes fényeloszlás – DM11
37681200	BGP760 LED14-/740 I DN10 DGR 32-48	1 274 lm	4000 K	70	740 semleges fehér	68° x 157°	Keskeny fényeloszlás – DN10
37682900	BGP760 LED16-/830 II DN11 DGR D11 62	1 456 lm	3000 K	80	830 meleg fehér	53° x 71°	Keskeny fényeloszlás – DN11
37685000	BGP760 LED22-/740 I DM50 DGR 32-48	2 002 lm	4000 K	70	740 semleges fehér	154° - 31° x 54°	Közepes fényeloszlás – DM50
37688100	BGP760 LED30-/830 II DW10 DGR 62	2 730 lm	3000 K	80	830 meleg fehér	61° x 150°	Széles fényeloszlás – DW10
37691100	BGP760 LED44-/740 I DW50 DGR 32-48	3 784 lm	4000 K	70	740 semleges fehér	152° - 24° x 66°	Széles fényeloszlás – DW50
37692800	BGP760 LED49-/740 II DX70 DGR 62	4 263 lm	4000 K	70	740 semleges fehér	106° x 44°	Extra széles fényeloszlás – DX70
38203500	BGP760 LED24-/740 I DM10 DGR DDF27 D18 S	2 070 lm	4000 K	70	740 semleges fehér	157° - 33° x 55°	Közepes fényeloszlás – DM10
38204200	BGP760 LED44-/740 I DM10 DGR DDF27 D18 S	3 827 lm	4000 K	70	740 semleges fehér	157° - 33° x 55°	Közepes fényeloszlás – DM10
37841000	BGP763 LED240-/830 II DW10 DGR SRG10 62	21 360 lm	3000 K	80	830 meleg fehér	61° x 150°	Széles fényeloszlás – DW10
37842700	BGP763 LED300-/740 I DW50 DGR 62	25 200 lm	4000 K	70	740 semleges fehér	152° - 24° x 66°	Széles fényeloszlás – DW50
37840300	BGP763 LED260-/740 I DX10 DGR 32-48	22 100 lm	4000 K	70	740 semleges fehér	150° - 43° x 67°	Extra széles fényeloszlás – DX10
37844100	BGP763 LED340-/740 II DW10 DGR SRG10 62	29 920 lm	4000 K	70	740 semleges fehér	61° x 150°	Széles fényeloszlás – DW10
37693500	BGP761 LED45-/740 I DM10 DGR 32-48	4 050 lm	4000 K	70	740 semleges fehér	157° - 33° x 55°	Közepes fényeloszlás – DM10
37699700	BGP761 LED74-/740 I DM50 DGR 32-48	6 660 lm	4000 K	70	740 semleges fehér	154° - 31° x 54°	Közepes fényeloszlás – DM50
37703100	BGP761 LED94-/740 I DX10 DGR 32-48	8 084 lm	4000 K	70	740 semleges fehér	150° - 43° x 67°	Extra széles fényeloszlás – DX10

Order Code	Full Product Name	Fényáram	Korrelált színhő- mérséklet (névleges)	Színvisz- zaadási index (CRI)	A fényforrás színe	Lámpatest fénye- loszlása	Kültéri optika típusa
38206600	BGP761 LED109-/740 I DM10 DGR DDF27 D18	9 790 lm	4000 K	70	740 semleges fehér	157° - 33° x 55°	Közepes fényeloszlás – DM10
37695900	BGP761 LED55-/740 I DN10 DGR 32-48	5 096 lm	4000 K	70	740 semleges fehér	68° x 157°	Keskeny fényeloszlás – DN10
37701700	BGP761 LED84-/740 I DS50 DGR 32-48	7 392 lm	4000 K	70	740 semleges fehér	32° x 29°	Szimmetrikus fényeloszlás – DS50
37694200	BGP761 LED50-/830 II DM11 DGR D9 62	4 550 lm	3000 K	80	830 meleg fehér	160° - 42° x 54°	Közepes fényeloszlás – DM11
37700000	BGP761 LED79-/830 II DM70 DGR DDF27 D18	6 688 lm	3000 K	80	830 meleg fehér	-	Közepes fényeloszlás – DM70
37696600	BGP761 LED59-/830 II DN11 DGR D11 62	5 400 lm	3000 K	80	830 meleg fehér	53° x 71°	Keskeny fényeloszlás – DN11
37702400	BGP761 LED90-/740 II DW10 DGR 62	8 100 lm	4000 K	70	740 semleges fehér	61° x 150°	Széles fényeloszlás – DW10
38597500	BGP761 LED74-/740 I DM50 DGR SRB 62	6 660 lm	4000 K	70	740 semleges fehér	154° - 31° x 54°	Közepes fényeloszlás – DM50

Működtetés és elektronika

Order Code	Full Product Name	Teljesít- ményfelvé- tel	Túlfeszültség-védelem (közös/különbözeti)
37827400	BGP762 LED120-/830 II DN11 DGR D11 76	81 W	Túlfeszültség-védelmi szint: 6 kV-ig differenciál módusú és 8 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén
37831100	BGP762 LED159-/830 II DM70 DGR DDF27 D18	106 W	Túlfeszültség-védelmi szint: 6 kV-ig differenciál módusú és 8 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén
37828100	BGP762 LED129-/740 I DM11 DGR 32-48	72 W	Túlfeszültség-védelmi szint: 6 kV-ig differenciál módusú és 8 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén
37832800	BGP762 LED169-/740 I DS50 DGR 62	98 W	Túlfeszültség-védelmi szint: 6 kV-ig differenciál módusú és 8 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén
37826700	BGP762 LED110-/740 I DN10 DGR 32-48	61 W	Túlfeszültség-védelmi szint: 6 kV-ig differenciál módusú és 8 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén
37834200	BGP762 LED180-/740 I DX10 DGR 32-48	100 W	Túlfeszültség-védelmi szint: 6 kV-ig differenciál módusú és 8 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén
37829800	BGP762 LED139-/830 II DM11 DGR D9 62	91 W	Túlfeszültség-védelmi szint: 6 kV-ig differenciál módusú és 8 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén
37833500	BGP762 LED170-/830 II DW10 DGR 76	114 W	Túlfeszültség-védelmi szint: 6 kV-ig differenciál módusú és 8 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén
37836600	BGP762 LED200-/740 I DW50 DGR 62	114 W	Túlfeszültség-védelmi szint: 6 kV-ig differenciál módusú és 8 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén
37837300	BGP762 LED210-/740 II DX70 DGR 76	120 W	Túlfeszültség-védelmi szint: 6 kV-ig differenciál módusú és 8 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén
37835900	BGP762 LED190-/740 II DW10 DGR SRG10 62	106 W	Túlfeszültség-védelmi szint: 10 kV-ig differenciál módusú és 10 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén
37838000	BGP762 LED220-/740 II DW10 DGR SRG10 62	126 W	Túlfeszültség-védelmi szint: 10 kV-ig differenciál módusú és 10 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén
37679900	BGP760 LED10-/740 I DM10 DGR 32-48	6,8 W	Túlfeszültség-védelmi szint: 6 kV-ig differenciál módusú és 8 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén
37680500	BGP760 LED12-/830 II DM11 DGR D9 62	8 W	Túlfeszültség-védelmi szint: 6 kV-ig differenciál módusú és 8 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén
37681200	BGP760 LED14-/740 I DN10 DGR 32-48	9 W	Túlfeszültség-védelmi szint: 6 kV-ig differenciál módusú és 8 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel	Túlfeszültség-védelem (közös/különbözeti)
37682900	BGP760 LED16-/830 II DN11 DGR D11 62	11,8 W	Túlfeszültség-védelmi szint: 6 kV-ig differenciál módusú és 8 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén
37685000	BGP760 LED22-/740 I DM50 DGR 32-48	13,8 W	Túlfeszültség-védelmi szint: 6 kV-ig differenciál módusú és 8 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén
37688100	BGP760 LED30-/830 II DW10 DGR 62	21 W	Túlfeszültség-védelmi szint: 6 kV-ig differenciál módusú és 8 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén
37691100	BGP760 LED44-/740 I DW50 DGR 32-48	26 W	Túlfeszültség-védelmi szint: 6 kV-ig differenciál módusú és 8 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén
37692800	BGP760 LED49-/740 II DX70 DGR 62	29,5 W	Túlfeszültség-védelmi szint: 6 kV-ig differenciál módusú és 8 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén
38203500	BGP760 LED24-/740 I DM10 DGR DDF27 D18 S	15 W	Túlfeszültség-védelmi szint: 10 kV-ig differenciál módusú és 10 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén
38204200	BGP760 LED44-/740 I DM10 DGR DDF27 D18 S	26 W	Túlfeszültség-védelmi szint: 10 kV-ig differenciál módusú és 10 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén
37841000	BGP763 LED240-/830 II DW10 DGR SRG10 62	160 W	Túlfeszültség-védelmi szint: 10 kV-ig differenciál módusú és 10 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén
37842700	BGP763 LED300-/740 I DW50 DGR 62	176 W	Túlfeszültség-védelmi szint: 6 kV-ig differenciál módusú és 8 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén
37840300	BGP763 LED260-/740 I DX10 DGR 32-48	150 W	Túlfeszültség-védelmi szint: 6 kV-ig differenciál módusú és 8 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén
37844100	BGP763 LED340-/740 II DW10 DGR SRG10 62	196 W	Túlfeszültség-védelmi szint: 10 kV-ig differenciál módusú és 10 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén
37693500	BGP761 LED45-/740 I DM10 DGR 32-48	27 W	Túlfeszültség-védelmi szint: 6 kV-ig differenciál módusú és 8 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén
37699700	BGP761 LED74-/740 I DM50 DGR 32-48	43,5 W	Túlfeszültség-védelmi szint: 6 kV-ig differenciál módusú és 8 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén
37703100	BGP761 LED94-/740 I DX10 DGR 32-48	54 W	Túlfeszültség-védelmi szint: 6 kV-ig differenciál módusú és 8 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén
38206600	BGP761 LED109-/740 I DM10 DGR DDF27 D18	63 W	Túlfeszültség-védelmi szint: 10 kV-ig differenciál módusú és 10 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén
37695900	BGP761 LED55-/740 I DN10 DGR 32-48	31,5 W	Túlfeszültség-védelmi szint: 6 kV-ig differenciál módusú és 8 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén
37701700	BGP761 LED84-/740 I DS50 DGR 32-48	49,5 W	Túlfeszültség-védelmi szint: 6 kV-ig differenciál módusú és 8 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén
37694200	BGP761 LED50-/830 II DM11 DGR D9 62	34 W	Túlfeszültség-védelmi szint: 6 kV-ig differenciál módusú és 8 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén
37700000	BGP761 LED79-/830 II DM70 DGR DDF27 D18	54 W	Túlfeszültség-védelmi szint: 6 kV-ig differenciál módusú és 8 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén
37696600	BGP761 LED59-/830 II DN11 DGR D11 62	41 W	Túlfeszültség-védelmi szint: 6 kV-ig differenciál módusú és 8 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén
37702400	BGP761 LED90-/740 II DW10 DGR 62	51 W	Túlfeszültség-védelmi szint: 6 kV-ig differenciál módusú és 8 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén
38597500	BGP761 LED74-/740 I DM50 DGR SRB 62	43,5 W	Túlfeszültség-védelmi szint: 6 kV-ig differenciál módusú és 8 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén

Vezérlők és fényerő-szabályozás

Order Code	Full Product Name	Szabályozható	Maximális szabályozási szint
37827400	BGP762 LED120-/830 II DN11 DGR D11 76	Igen	Nem alkalmazható
37831100	BGP762 LED159-/830 II DM70 DGR DDF27 D18	Igen	50%
37828100	BGP762 LED129-/740 I DM11 DGR 32-48	Nem	Nem alkalmazható


Order Code	Full Product Name	Szabályozható	Maximális szabályozási szint
37832800	BGP762 LED169-/740 I DS50 DGR 62	Nem	Nem alkalmazható
37826700	BGP762 LED110-/740 I DN10 DGR 32-48	Nem	Nem alkalmazható
37834200	BGP762 LED180-/740 I DX10 DGR 32-48	Nem	Nem alkalmazható
37829800	BGP762 LED139-/830 II DM11 DGR D9 62	Igen	Nem alkalmazható
37833500	BGP762 LED170-/830 II DW10 DGR 76	Nem	Nem alkalmazható
37836600	BGP762 LED200-/740 I DW50 DGR 62	Nem	Nem alkalmazható
37837300	BGP762 LED210-/740 II DX70 DGR 76	Nem	Nem alkalmazható
37835900	BGP762 LED190-/740 II DW10 DGR SRG10 62	Nem	Nem alkalmazható
37838000	BGP762 LED220-/740 II DW10 DGR SRG10 62	Nem	Nem alkalmazható
37679900	BGP760 LED10-/740 I DM10 DGR 32-48	Nem	Nem alkalmazható
37680500	BGP760 LED12-/830 II DM11 DGR D9 62	Igen	Nem alkalmazható
37681200	BGP760 LED14-/740 I DN10 DGR 32-48	Nem	Nem alkalmazható
37682900	BGP760 LED16-/830 II DN11 DGR D11 62	Igen	Nem alkalmazható
37685000	BGP760 LED22-/740 I DM50 DGR 32-48	Nem	Nem alkalmazható
37688100	BGP760 LED30-/830 II DW10 DGR 62	Nem	Nem alkalmazható
37691100	BGP760 LED44-/740 I DW50 DGR 32-48	Nem	Nem alkalmazható
37692800	BGP760 LED49-/740 II DX70 DGR 62	Nem	Nem alkalmazható
38203500	BGP760 LED24-/740 I DM10 DGR DDF27 D18 S	Igen	50%
38204200	BGP760 LED44-/740 I DM10 DGR DDF27 D18 S	Igen	50%
37841000	BGP763 LED240-/830 II DW10 DGR SRG10 62	Nem	Nem alkalmazható
37842700	BGP763 LED300-/740 I DW50 DGR 62	Nem	Nem alkalmazható
37840300	BGP763 LED260-/740 I DX10 DGR 32-48	Nem	Nem alkalmazható
37844100	BGP763 LED340-/740 II DW10 DGR SRG10 62	Nem	Nem alkalmazható
37693500	BGP761 LED45-/740 I DM10 DGR 32-48	Nem	Nem alkalmazható
37699700	BGP761 LED74-/740 I DM50 DGR 32-48	Nem	Nem alkalmazható
37703100	BGP761 LED94-/740 I DX10 DGR 32-48	Nem	Nem alkalmazható
38206600	BGP761 LED109-/740 I DM10 DGR DDF27 D18	Igen	50%
37695900	BGP761 LED55-/740 I DN10 DGR 32-48	Nem	Nem alkalmazható
37701700	BGP761 LED84-/740 I DS50 DGR 32-48	Nem	Nem alkalmazható
37694200	BGP761 LED50-/830 II DM11 DGR D9 62	Igen	Nem alkalmazható
37700000	BGP761 LED79-/830 II DM70 DGR DDF27 D18	Igen	50%
37696600	BGP761 LED59-/830 II DN11 DGR D11 62	Igen	Nem alkalmazható
37702400	BGP761 LED90-/740 II DW10 DGR 62	Nem	Nem alkalmazható
38597500	BGP761 LED74-/740 I DM50 DGR SRB 62	Igen	Nem alkalmazható

Termékadatok


Order Code	Full Product Name	Termékcsalád kódja
37827400	BGP762 LED120-/830 II DN11 DGR D11 76	BGP762
37831100	BGP762 LED159-/830 II DM70 DGR DDF27 D18	BGP762
37828100	BGP762 LED129-/740 I DM11 DGR 32-48	BGP762
37832800	BGP762 LED169-/740 I DS50 DGR 62	BGP762
37826700	BGP762 LED110-/740 I DN10 DGR 32-48	BGP762

Order Code	Full Product Name	Termékcsalád kódja
37834200	BGP762 LED180-/740 I DX10 DGR 32-48	BGP762
37829800	BGP762 LED139-/830 II DM11 DGR D9 62	BGP762
37833500	BGP762 LED170-/830 II DW10 DGR 76	BGP762
37836600	BGP762 LED200-/740 I DW50 DGR 62	BGP762
37837300	BGP762 LED210-/740 II DX70 DGR 76	BGP762
37835900	BGP762 LED190-/740 II DW10 DGR SRG10 62	BGP762
37838000	BGP762 LED220-/740 II DW10 DGR SRG10 62	BGP762
37679900	BGP760 LED10-/740 I DM10 DGR 32-48	BGP760
37680500	BGP760 LED12-/830 II DM11 DGR D9 62	BGP760
37681200	BGP760 LED14-/740 I DN10 DGR 32-48	BGP760
37682900	BGP760 LED16-/830 II DN11 DGR D11 62	BGP760
37685000	BGP760 LED22-/740 I DM50 DGR 32-48	BGP760
37688100	BGP760 LED30-/830 II DW10 DGR 62	BGP760
37691100	BGP760 LED44-/740 I DW50 DGR 32-48	BGP760
37692800	BGP760 LED49-/740 II DX70 DGR 62	BGP760
38203500	BGP760 LED24-/740 I DM10 DGR DDF27 D18 S	BGP760
38204200	BGP760 LED44-/740 I DM10 DGR DDF27 D18 S	BGP760
37841000	BGP763 LED240-/830 II DW10 DGR SRG10 62	BGP763
37842700	BGP763 LED300-/740 I DW50 DGR 62	BGP763
37840300	BGP763 LED260-/740 I DX10 DGR 32-48	BGP763
37844100	BGP763 LED340-/740 II DW10 DGR SRG10 62	BGP763
37693500	BGP761 LED45-/740 I DM10 DGR 32-48	BGP761
37699700	BGP761 LED74-/740 I DM50 DGR 32-48	BGP761
37703100	BGP761 LED94-/740 I DX10 DGR 32-48	BGP761
38206600	BGP761 LED109-/740 I DM10 DGR DDF27 D18	BGP761
37695900	BGP761 LED55-/740 I DN10 DGR 32-48	BGP761
37701700	BGP761 LED84-/740 I DS50 DGR 32-48	BGP761
37694200	BGP761 LED50-/830 II DM11 DGR D9 62	BGP761
37700000	BGP761 LED79-/830 II DM70 DGR DDF27 D18	BGP761
37696600	BGP761 LED59-/830 II DN11 DGR D11 62	BGP761
37702400	BGP761 LED90-/740 II DW10 DGR 62	BGP761
38597500	BGP761 LED74-/740 I DM50 DGR SRB 62	BGP761


Polar normal diagrams




BGP762I - 910925866229




BGP761I - 910925866232




BGP763I - 910925866249




BGP762I - 910925866228




BGP763I - 910925866251




BGP762I - 910925866220




BGP762I - 910925866221




BGP762I - 910925866246




BGP760I - 910925863554




BGP760I - 910925863567




BGP760I - 910925863563




BGP760I - 910925863566




BGP760I - 910925863560




BGP760I - 910925864083




BGP761I - 910925866230




BGP761I - 910925866238




BGP763I - 910925866250




BGP761I - 910925866233




BGP762I - 910925866224




BGP761I - 910925866235




BGP761I - 910925866241




BGP762I - 910925866222




BGP761I - 910925866234




BGP762I - 910925866247




BGP762I - 910925866252




BGP763I - 910925866248




BGP762I - 910925866226




BGP761I - 910925866239




BGP761I - 910925866240




BGP762I - 910925866245




BGP760I - 910925863556




BGP760I - 910925863557



BGP760I - 910925863555



BGP760I - 910925864084



BGP761I - 910925866231