



Gjør byen din klar for framtiden med DigiStreet

DigiStreet

Den systemklare DigiStreet-arkitekturen er utviklet som din langsiktige partner og gir deg fordelene ved intelligente belysningssystemer i dag samtidig som byen din gjøres klar for nyskapningen som kommer i fremtiden. De to stikkontaktene lar deg koble direkte til CityTouch-systemet, og den er også forberedt på å koble deg til fremtidige innovasjoner innen IoT. I tillegg er hvert enkelt armatur unikt identifiserbart takket være Service tag-appen. Med en enkel skanning av en QR-kode, plassert på innsiden av mastedøren, får du umiddelbar tilgang til armaturkonfigurasjonen, noe som gjør vedlikehold og programmering raskere og enklere, uansett hvilket stadium i armaturens levetid. DigiStreet er også utstyrt med dedikerte lysoppskrifter som: 1) opprettholder optimale økosystemer for flaggermus eller 2) bevarer en mørk nattehimmel.

Fordeler

- Denne fremtidssikrede armaturen gjør at man enkelt kan oppgradere rett etter installasjonen eller senere med CMS-noder og sensorer som gir ny funksjonalitet.
- Stort utvalg av linseoptikk som samsvarer med internasjonale vei- og gategeometrier
- Utstyrt med servicemerket, et QR-basert identifikasjonssystem som gjør at hver enkelt armatur kan identifiseres, og gir informasjon om vedlikehold, montering og reservedeler

Funksjoner


- Enkel identifisering av armaturen takket være service tag
- Høyeffektiv – opptil 161 lm/W
- Velg mellom over 30 forskjellige spredningsvinkler og forskjellige interne ventilasjonsåpninger
- Overspenningsvern – 10 kV
- L-tune-verktøyet er tilgjengelig
- Levetid på 100 000 timer opptil L96 ved Tq +25 °C
- Intern ventilasjonsåpning (valgfritt)

Søknad

- Trafikkruter og hovedveier
- By- og boligområde
- Bysentre og hovedgater
- Sykkel- og gangstier, fotgjengerfelt

Versions

Digistreet-BGP761-DP07

Målskisse

Generell informasjon	
Driver inkludert	Ja
Lyskilden kan byttes ut	Ja
Antall utstyrsenheter	1 enhet
Service Tag	Ja
Teknisk belysning	
Lysstrålespredning fra armatur	149° – 10° x 57°
Lyskildefarge	740 nøytralhvit
Korreletert fargetemperatur (nom.)	4000 K
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	70
Utendørs optikktype	Mellomstrålet spredning 32
Oppover lyseffektforhold	0
Drift og elektronikk	
Surge Protection (Common/ Differential)	Overspenningsver nnivå inntil 6 kV differensialmodus og 8 kV fellesmodus
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja
Maksimalt dimmenivå	50%
Mekanikk og innfatning	
Type optisk deksel	Flatt glass
Mekanisk støtteskyttelseskode	IK09
Ingress beskyttelseskode	IP66
Standardvinkel sidemontering	0°
Standardvinkel på stolpetoppen	0°
Godkjenning og bruksområde	
CE-merke	Ja
Brennbarhetsmerke	-

Generell informasjon

Order Code	Full Product Name	Lampefamiliekode
910925867987	BGP760 LED49/740 II DM32 7042 MSP CLO-DD	LED49
910925867995	BGP760 LED-HB/740 II DM32 DGR MSP CLO D1	LED49
910925867988	BGP761 LED84/740 II DM32 7042 MSP CLO-DD	LED84

Teknisk belysning

Order Code	Full Product Name	Lysytelse
910925867987	BGP760 LED49/740 II DM32 7042 MSP CLO-DD	3 588 lm
910925867995	BGP760 LED-HB/740 II DM32 DGR MSP CLO D1	4 900 lm

Order Code	Full Product Name	Lysytelse
910925867988	BGP761 LED84/740 II DM32 7042 MSP CLO-DD	7 462 lm

Drift og elektronikk

Order Code	Full Product Name	Effektforbruk
910925867987	BGP760 LED49/740 II DM32 7042 MSP CLO-DD	29,5 W
910925867995	BGP760 LED-HB/740 II DM32 DGR MSP CLO D1	33,5 W

Order Code	Full Product Name	Effektforbruk
910925867988	BGP761 LED84/740 II DM32 7042 MSP CLO-DD	50 W

Mekanikk og innfatning


Order Code	Full Product Name	Innfatningsfarge
910925867987	BGP760 LED49/740 II DM32 7042 MSP CLO-DD	Grå

Order Code	Full Product Name	Innfatningsfarge
910925867995	BGP760 LED-HB/740 II DM32 DGR MSP CLO D1	Mørkegrå
910925867988	BGP761 LED84/740 II DM32 7042 MSP CLO-DD	Grå


Produktdata

Order Code	Full Product Name	Produktseriekode	Order Code	Full Product Name	Produktseriekode
910925867987	BGP760 LED49/740 II DM32 7042 MSP CLO-DD	BGP760	910925867988	BGP761 LED84/740 II DM32 7042 MSP CLO-DD	BGP761
910925867995	BGP760 LED-HB/740 II DM32 DGR MSP CLO D1	BGP760			


Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - BGP760I - 910925868855



Polar Normal (separate) - BGP761I - 910925867988



Polar Normal (separate) - BGP760I - 910925867995

