



Pregăti i-vă orașul pentru viitor cu DigiStreet

DigiStreet

Dezvoltată cu scopul de a deveni partenerul dvs. pe termen lung, arhitectura pregătită pentru sistemul DigiStreet vă permite să vă bucurați acum de avantajele sistemelor de iluminat conectate și de asemenea, vă pregătește orașul pentru inovațiile viitoare! Cele două soluții permit conectarea directă la sistemul CityTouch și, de asemenea, pregătesc conectarea la inovațiile viitoare ale IoT. În plus, fiecare corp de iluminat este identificabil în mod unic, datorită aplicației etichetei de service. Prin simpla scanare a codului QR de pe interiorul ușii stâlpului, puteți accesa imediat configurația corpului de iluminat, astfel accelerând și facilitând operațiile de întreținere și programare, indiferent de etapa din viață în care se află corpul de iluminat. DigiStreet este, de asemenea, echipat cu rețele de lumină dedicate care: 1) mențin ecosisteme optime pentru lămpi sau 2) conservă un cer nocturn întunecat.

Beneficii

- Pregătit pentru viitor, este ușor de modernizat direct după instalare sau mai târziu, cu senzori și noduri CSM de ultimă generație, pentru a permite funcționalități noi
- Disponibilitate mare a sistemelor optice cu lentilă care corespund geometriei străzilor și șoselelor internaționale
- Echipat cu etichetă de service, un sistem de identificare pe bază de QR care face ca fiecare corp de iluminat să fie identificabil în mod unic și oferă informații despre întreținere, instalare și piese de schimb


Caracteristici

- Identificare ușoară a corpului de iluminat datorită etichetei de service
- Randament sporit până la 161 lm/W
- Peste 30 de variante de fascicule luminoase și clapete interne diferite
- Protecție contra supratensiunii, 10 kV
- Este disponibil instrumentul L-tune
- Durată de viață de 100.000 de ore până la L96 la Tq +25 °C
- Reflector intern (opțional)

Cerere


- Căi de circulație și drum de acces principal
- Zone urbane și rezidențiale
- Centrele orașelor și străzile principale
- Piste pentru biciclete, trotuare și treceri pentru pietoni

Versions




Digistreet-BGP760

Cote



Cote



Detalii produs

Digistreet-BGP760-DP06.tif



Digistreet-BGP760-DP09.tif



Digistreet-BGP760-DP10.tif




Digistreet-BGP760-DP11.tif



Digistreet-BGP761-DP17.tif




Digistreet-BGP761-DP18.tif



Detalii produs

Digistreet-BGP761-DP19.tif



Digistreet-BGP761-DP20.tif



Digistreet-BGP761-DP21.tif



Digistreet-BGP761-DP22.tif



Digistreet-BGP761-DP23.tif



Digistreet-BGP761-DP24.tif



Digistreet-BGP761-DP25.tif



Digistreet-BGP761-DP26.tif



Informații generale

Balast inclus	Da
Sursă de lumină înlocuibilă	Da
Etichetă de service	Da

Date tehnice lumină

Randament luminos orientat în sus	0
-----------------------------------	---

Sistem mecanic și carcasă

Tip capac optic/lentilă	Sticlă plată
Culoare carcasă	Gri închis
Cod de protecție împotriva impactului mecanic	IK09
Cod protecție împotriva infiltrărilor	IP66
Unghi standard de înclinare pentru montare pe bra	0°
Unghi standard de înclinare în cap de stâlp	0°

Aprobare și aplicație

Marcaj CE	Da
Marcaj de inflamabilitate	-

Informații generale

Order Code	Full Product Name	Echipament	Cod familie lămpi	Număr de unități de echipament
37827400	BGP762 LED120-/830 II DN11 DGR D11 76	-	LED120	1 unitate
37831100	BGP762 LED159-/830 II DM70 DGR DDF27 D18	-	LED159	1 unitate
37828100	BGP762 LED129-/740 I DM11 DGR 32-48	-	LED129	1 unitate
37832800	BGP762 LED169-/740 I DS50 DGR 62	-	LED169	1 unitate
37826700	BGP762 LED110-/740 I DN10 DGR 32-48	-	LED110	1 unitate
37834200	BGP762 LED180-/740 I DX10 DGR 32-48	-	LED180	1 unitate
37829800	BGP762 LED139-/830 II DM11 DGR D9 62	-	LED139	1 unitate
37833500	BGP762 LED170-/830 II DW10 DGR 76	-	LED170	1 unitate
37836600	BGP762 LED200-/740 I DW50 DGR 62	-	LED200	1 unitate
37837300	BGP762 LED210-/740 II DX70 DGR 76	-	LED210	1 unitate
37835900	BGP762 LED190-/740 II DW10 DGR SRG10 62	-	LED190	1 unitate
37838000	BGP762 LED220-/740 II DW10 DGR SRG10 62	-	LED220	1 unitate
37679900	BGP760 LED10-/740 I DM10 DGR 32-48	EB	LED10	1 unitate
37680500	BGP760 LED12-/830 II DM11 DGR D9 62	EB	LED12	1 unitate
37681200	BGP760 LED14-/740 I DN10 DGR 32-48	EB	LED14	1 unitate
37682900	BGP760 LED16-/830 II DN11 DGR D11 62	EB	LED16	1 unitate
37685000	BGP760 LED22-/740 I DM50 DGR 32-48	EB	LED22	1 unitate
37688100	BGP760 LED30-/830 II DW10 DGR 62	EB	LED30	1 unitate
37691100	BGP760 LED44-/740 I DW50 DGR 32-48	EB	LED44	1 unitate
37692800	BGP760 LED49-/740 II DX70 DGR 62	EB	LED49	1 unitate
38203500	BGP760 LED24-/740 I DM10 DGR DDF27 D18 S	-	LED24	1 unitate
38204200	BGP760 LED44-/740 I DM10 DGR DDF27 D18 S	-	LED44	1 unitate
37841000	BGP763 LED240-/830 II DW10 DGR SRG10 62	-	LED280	2 unități
37842700	BGP763 LED300-/740 I DW50 DGR 62	-	LED300	2 unități
37840300	BGP763 LED260-/740 I DX10 DGR 32-48	-	LED260	2 unități
37844100	BGP763 LED340-/740 II DW10 DGR SRG10 62	-	LED340	2 unități
37693500	BGP761 LED45-/740 I DM10 DGR 32-48	-	LED45	1 unitate
37699700	BGP761 LED74-/740 I DM50 DGR 32-48	-	LED74	1 unitate
37703100	BGP761 LED94-/740 I DX10 DGR 32-48	-	LED94	1 unitate
38206600	BGP761 LED109-/740 I DM10 DGR DDF27 D18	-	LED109	1 unitate
37695900	BGP761 LED55-/740 I DN10 DGR 32-48	-	LED55	1 unitate
37701700	BGP761 LED84-/740 I DS50 DGR 32-48	-	LED84	1 unitate
37694200	BGP761 LED50-/830 II DM11 DGR D9 62	-	LED50	1 unitate
37700000	BGP761 LED79-/830 II DM70 DGR DDF27 D18	-	LED79	1 unitate
37696600	BGP761 LED59-/830 II DN11 DGR D11 62	-	LED59	1 unitate
37702400	BGP761 LED90-/740 II DW10 DGR 62	-	LED90	1 unitate
38597500	BGP761 LED74-/740 I DM50 DGR SRB 62	-	LED74	1 unitate

Date tehnice lumină (1/2)

Order Code	Full Product Name	Lă ime fascicul de lumină corp de iluminat	Culoare sursă de lumină	Temperatură de culoare corelată (nom.)	Indice de redare a culturilor (IRC)
37827400	BGP762 LED120-/830 II DN11 DGR D11 76	53° x 71°	Alb cald 830	3000 K	80
37831100	BGP762 LED159-/830 II DM70 DGR DDF27 D18	-	Alb cald 830	3000 K	80
37828100	BGP762 LED129-/740 I DM11 DGR 32-48	160° - 42° x 54°	Alb neutru 740	4000 K	70
37832800	BGP762 LED169-/740 I DS50 DGR 62	32° x 29°	Alb neutru 740	4000 K	70
37826700	BGP762 LED110-/740 I DN10 DGR 32-48	68° x 158°	Alb neutru 740	4000 K	70
37834200	BGP762 LED180-/740 I DX10 DGR 32-48	150° - 43° x 67°	Alb neutru 740	4000 K	70
37829800	BGP762 LED139-/830 II DM11 DGR D9 62	160° - 42° x 54°	Alb cald 830	3000 K	80
37833500	BGP762 LED170-/830 II DW10 DGR 76	61° x 150°	Alb cald 830	3000 K	80
37836600	BGP762 LED200-/740 I DW50 DGR 62	152° - 24° x 66°	Alb neutru 740	4000 K	70
37837300	BGP762 LED210-/740 II DX70 DGR 76	106° x 86°	Alb neutru 740	4000 K	70
37835900	BGP762 LED190-/740 II DW10 DGR SRG10 62	61° x 150°	Alb neutru 740	4000 K	70
37838000	BGP762 LED220-/740 II DW10 DGR SRG10 62	61° x 150°	Alb neutru 740	4000 K	70
37679900	BGP760 LED10-/740 I DM10 DGR 32-48	157° - 33° x 55°	Alb neutru 740	4000 K	70
37680500	BGP760 LED12-/830 II DM11 DGR D9 62	160° - 42° x 54°	Alb cald 830	3000 K	80
37681200	BGP760 LED14-/740 I DN10 DGR 32-48	68° x 157°	Alb neutru 740	4000 K	70

Order Code	Full Product Name	Lă ime fascicul de lumină corp de iluminat	Culoare sursă de lumină	Temperatură de culoare corelată (nom.)	Indice de redare a culturilor (IRC)
37682900	BGP760 LED16-/830 II DN11 DGR D11 62	53° x 71°	Alb cald 830	3000 K	80
37685000	BGP760 LED22-/740 I DM50 DGR 32-48	154° - 31° x 54°	Alb neutru 740	4000 K	70
37688100	BGP760 LED30-/830 II DW10 DGR 62	61° x 150°	Alb cald 830	3000 K	80
37691100	BGP760 LED44-/740 I DW50 DGR 32-48	152° - 24° x 66°	Alb neutru 740	4000 K	70
37692800	BGP760 LED49-/740 II DX70 DGR 62	106° x 44°	Alb neutru 740	4000 K	70
38203500	BGP760 LED24-/740 I DM10 DGR DDF27 D18 S	157° - 33° x 55°	Alb neutru 740	4000 K	70
38204200	BGP760 LED44-/740 I DM10 DGR DDF27 D18 S	157° - 33° x 55°	Alb neutru 740	4000 K	70
37841000	BGP763 LED240-/830 II DW10 DGR SRG10 62	61° x 150°	Alb cald 830	3000 K	80
37842700	BGP763 LED300-/740 I DW50 DGR 62	152° - 24° x 66°	Alb neutru 740	4000 K	70
37840300	BGP763 LED260-/740 I DX10 DGR 32-48	150° - 43° x 67°	Alb neutru 740	4000 K	70
37844100	BGP763 LED340-/740 II DW10 DGR SRG10 62	61° x 150°	Alb neutru 740	4000 K	70
37693500	BGP761 LED45-/740 I DM10 DGR 32-48	157° - 33° x 55°	Alb neutru 740	4000 K	70
37699700	BGP761 LED74-/740 I DM50 DGR 32-48	154° - 31° x 54°	Alb neutru 740	4000 K	70
37703100	BGP761 LED94-/740 I DX10 DGR 32-48	150° - 43° x 67°	Alb neutru 740	4000 K	70
38206600	BGP761 LED109-/740 I	157° - 33° x 55°	Alb neutru 740	4000 K	70

Order Code	Full Product Name	Lă ime fascicul de lumină corp de iluminat	Culoare sursă de lumină	Temperatură de culoare corelată (nom.)	Indice de redare a culorilor (IRC)
	DM10 DGR DDF27 D18				
37695900	BGP761 LED55-/740 I DN10 DGR 32-48	68° x 157°	Alb neutru 740	4000 K	70
37701700	BGP761 LED84-/740 I DS50 DGR 32-48	32° x 29°	Alb neutru 740	4000 K	70
37694200	BGP761 LED50-/830 II DM11 DGR D9 62	160° - 42° x 54°	Alb cald 830	3000 K	80
37700000	BGP761 LED79-/830 II DM70 DGR DDF27 D18	-	Alb cald 830	3000 K	80

Order Code	Full Product Name	Lă ime fascicul de lumină corp de iluminat	Culoare sursă de lumină	Temperatură de culoare corelată (nom.)	Indice de redare a culorilor (IRC)
37696600	BGP761 LED59-/830 II DN11 DGR D11 62	53° x 71°	Alb cald 830	3000 K	80
37702400	BGP761 LED90-/740 II DW10 DGR 62	61° x 150°	Alb neutru 740	4000 K	70
38597500	BGP761 LED74-/740 I DM50 DGR SRB 62	154° - 31° x 54°	Alb neutru 740	4000 K	70

Date tehnice lumină (2/2)

Order Code	Full Product Name	Flux luminos	Număr de surse de lumină	Tip optic exterior
37827400	BGP762 LED120-/830 II DN11 DGR D11 76	10.800 lm	-	Distribu ie îngustă 11
37831100	BGP762 LED159-/830 II DM70 DGR DDF27 D18	13.920 lm	-	Distribu ie medie 70
37828100	BGP762 LED129-/740 I DM11 DGR 32-48	11.830 lm	-	Distribu ie medie 11
37832800	BGP762 LED169-/740 I DS50 DGR 62	14.960 lm	-	Distribu ie simetrică 50
37826700	BGP762 LED110-/740 I DN10 DGR 32-48	10.010 lm	-	Distribu ie îngustă 10
37834200	BGP762 LED180-/740 I DX10 DGR 32-48	15.480 lm	-	Distribu ie extra largă 10
37829800	BGP762 LED139-/830 II DM11 DGR D9 62	12.740 lm	-	Distribu ie medie 11
37833500	BGP762 LED170-/830 II DW10 DGR 76	15.300 lm	-	Distribu ie largă 10
37836600	BGP762 LED200-/740 I DW50 DGR 62	17.200 lm	-	Distribu ie largă 50
37837300	BGP762 LED210-/740 II DX70 DGR 76	18.060 lm	-	Distribu ie extra largă 70
37835900	BGP762 LED190-/740 II DW10 DGR SRG10 62	17.100 lm	-	Distribu ie largă 10
37838000	BGP762 LED220-/740 II DW10 DGR SRG10 62	19.800 lm	-	Distribu ie largă 10
37679900	BGP760 LED10-/740 I DM10 DGR 32-48	900 lm	1	Distribu ie medie 10

Order Code	Full Product Name	Flux luminos	Număr de surse de lumină	Tip optic exterior
37680500	BGP760 LED12-/830 II DM11 DGR D9 62	1.092 lm	1	Distribu ie medie 11
37681200	BGP760 LED14-/740 I DN10 DGR 32-48	1.274 lm	1	Distribu ie îngustă 10
37682900	BGP760 LED16-/830 II DN11 DGR D11 62	1.456 lm	1	Distribu ie îngustă 11
37685000	BGP760 LED22-/740 I DM50 DGR 32-48	2.002 lm	1	Distribu ie medie 50
37688100	BGP760 LED30-/830 II DW10 DGR 62	2.730 lm	1	Distribu ie largă 10
37691100	BGP760 LED44-/740 I DW50 DGR 32-48	3.784 lm	1	Distribu ie largă 50
37692800	BGP760 LED49-/740 II DX70 DGR 62	4.263 lm	1	Distribu ie extra largă 70
38203500	BGP760 LED24-/740 I DM10 DGR DDF27 D18 S	2.070 lm	-	Distribu ie medie 10
38204200	BGP760 LED44-/740 I DM10 DGR DDF27 D18 S	3.827 lm	-	Distribu ie medie 10
37841000	BGP763 LED240-/830 II DW10 DGR SRG10 62	21.360 lm	-	Distribu ie largă 10
37842700	BGP763 LED300-/740 I DW50 DGR 62	25.200 lm	-	Distribu ie largă 50
37840300	BGP763 LED260-/740 I DX10 DGR 32-48	22.100 lm	-	Distribu ie extra largă 10
37844100	BGP763 LED340-/740 II DW10 DGR SRG10 62	29.920 lm	-	Distribu ie largă 10

Order Code	Full Product Name	Flux luminos	Număr de surse de		Tip optic exterior
			lumină		
37693500	BGP761 LED45-/740 I DM10 DGR 32-48	4.050 lm	-		Distribu ie medie 10
37699700	BGP761 LED74-/740 I DM50 DGR 32-48	6.660 lm	-		Distribu ie medie 50
37703100	BGP761 LED94-/740 I DX10 DGR 32-48	8.084 lm	-		Distribu ie extra largă 10
38206600	BGP761 LED109-/740 I DM10 DGR DDF27 D18	9.790 lm	-		Distribu ie medie 10
37695900	BGP761 LED55-/740 I DN10 DGR 32-48	5.096 lm	-		Distribu ie îngustă 10
37701700	BGP761 LED84-/740 I DS50 DGR 32-48	7.392 lm	-		Distribu ie simetrică 50

Order Code	Full Product Name	Flux luminos	Număr de surse de		Tip optic exterior
			lumină		
37694200	BGP761 LED50-/830 II DM11 DGR D9 62	4.550 lm	-		Distribu ie medie 11
37700000	BGP761 LED79-/830 II DM70 DGR DDF27 D18	6.688 lm	-		Distribu ie medie 70
37696600	BGP761 LED59-/830 II DN11 DGR D11 62	5.400 lm	-		Distribu ie îngustă 11
37702400	BGP761 LED90-/740 II DW10 DGR 62	8.100 lm	-		Distribu ie largă 10
38597500	BGP761 LED74-/740 I DM50 DGR SRB 62	6.660 lm	-		Distribu ie medie 50

Func ionare și sistem electric

Order Code	Full Product Name	Consum de curent	Protec ie contra supratensiunii (regim comun/diferen ial)	
37827400	BGP762 LED120-/830 II DN11 DGR D11 76	81 W	Nivel de protec ie la supratensiune până la 6 kV mod diferen ial și 8 kV mod comun	
37831100	BGP762 LED159-/830 II DM70 DGR DDF27 D18	106 W	Nivel de protec ie la supratensiune până la 6 kV mod diferen ial și 8 kV mod comun	
37828100	BGP762 LED129-/740 I DM11 DGR 32-48	72 W	Nivel de protec ie la supratensiune până la 6 kV mod diferen ial și 8 kV mod comun	
37832800	BGP762 LED169-/740 I DS50 DGR 62	98 W	Nivel de protec ie la supratensiune până la 6 kV mod diferen ial și 8 kV mod comun	
37826700	BGP762 LED110-/740 I DN10 DGR 32-48	61 W	Nivel de protec ie la supratensiune până la 6 kV mod diferen ial și 8 kV mod comun	
37834200	BGP762 LED180-/740 I DX10 DGR 32-48	100 W	Nivel de protec ie la supratensiune până la 6 kV mod diferen ial și 8 kV mod comun	
37829800	BGP762 LED139-/830 II DM11 DGR D9 62	91 W	Nivel de protec ie la supratensiune până la 6 kV mod diferen ial și 8 kV mod comun	
37833500	BGP762 LED170-/830 II DW10 DGR 76	114 W	Nivel de protec ie la supratensiune până la 6 kV mod diferen ial și 8 kV mod comun	
37836600	BGP762 LED200-/740 I DW50 DGR 62	114 W	Nivel de protec ie la supratensiune până la 6 kV mod diferen ial și 8 kV mod comun	
37837300	BGP762 LED210-/740 II DX70 DGR 76	120 W	Nivel de protec ie la supratensiune până la 6 kV mod diferen ial și 8 kV mod comun	

Order Code	Full Product Name	Consum de curent	Protec ie contra supratensiunii (regim comun/diferen ial)	
37835900	BGP762 LED190-/740 II DW10 DGR SRG10 62	106 W	Nivel de protec ie la supratensiune până la 10 kV mod diferen ial și 10 kV mod comun	
37838000	BGP762 LED220-/740 II DW10 DGR SRG10 62	126 W	Nivel de protec ie la supratensiune până la 10 kV mod diferen ial și 10 kV mod comun	
37679900	BGP760 LED10-/740 I DM10 DGR 32-48	6,8 W	Nivel de protec ie la supratensiune până la 6 kV mod diferen ial și 8 kV mod comun	
37680500	BGP760 LED12-/830 II DM11 DGR D9 62	8 W	Nivel de protec ie la supratensiune până la 6 kV mod diferen ial și 8 kV mod comun	
37681200	BGP760 LED14-/740 I DN10 DGR 32-48	9 W	Nivel de protec ie la supratensiune până la 6 kV mod diferen ial și 8 kV mod comun	
37682900	BGP760 LED16-/830 II DN11 DGR D11 62	11,8 W	Nivel de protec ie la supratensiune până la 6 kV mod diferen ial și 8 kV mod comun	
37685000	BGP760 LED22-/740 I DM50 DGR 32-48	13,8 W	Nivel de protec ie la supratensiune până la 6 kV mod diferen ial și 8 kV mod comun	
37688100	BGP760 LED30-/830 II DW10 DGR 62	21 W	Nivel de protec ie la supratensiune până la 6 kV mod diferen ial și 8 kV mod comun	
37691100	BGP760 LED44-/740 I DW50 DGR 32-48	26 W	Nivel de protec ie la supratensiune până la 6 kV mod diferen ial și 8 kV mod comun	
37692800	BGP760 LED49-/740 II DX70 DGR 62	29,5 W	Nivel de protec ie la supratensiune până la 6 kV mod diferen ial și 8 kV mod comun	

Order Code	Full Product Name	Consum de curent	Protec ie contra supratensiunii (regim comun/diferen ial)
38203500	BGP760 LED24-/740 I DM10 DGR DDF27 D18 S	15 W	Nivel de protec ie la supratensiune până la 10 kV mod diferen ial și 10 kV mod comun
38204200	BGP760 LED44-/740 I DM10 DGR DDF27 D18 S	26 W	Nivel de protec ie la supratensiune până la 10 kV mod diferen ial și 10 kV mod comun
37841000	BGP763 LED240-/830 II DW10 DGR SRG10 62	160 W	Nivel de protec ie la supratensiune până la 10 kV mod diferen ial și 10 kV mod comun
37842700	BGP763 LED300-/740 I DW50 DGR 62	176 W	Nivel de protec ie la supratensiune până la 6 kV mod diferen ial și 8 kV mod comun
37840300	BGP763 LED260-/740 I DX10 DGR 32-48	150 W	Nivel de protec ie la supratensiune până la 6 kV mod diferen ial și 8 kV mod comun
37844100	BGP763 LED340-/740 II DW10 DGR SRG10 62	196 W	Nivel de protec ie la supratensiune până la 10 kV mod diferen ial și 10 kV mod comun
37693500	BGP761 LED45-/740 I DM10 DGR 32-48	27 W	Nivel de protec ie la supratensiune până la 6 kV mod diferen ial și 8 kV mod comun
37699700	BGP761 LED74-/740 I DM50 DGR 32-48	43,5 W	Nivel de protec ie la supratensiune până la 6 kV mod diferen ial și 8 kV mod comun
37703100	BGP761 LED94-/740 I DX10 DGR 32-48	54 W	Nivel de protec ie la supratensiune până la 6 kV mod diferen ial și 8 kV mod comun

Order Code	Full Product Name	Consum de curent	Protec ie contra supratensiunii (regim comun/diferen ial)
38206600	BGP761 LED109-/740 I DM10 DGR DDF27 D18	63 W	Nivel de protec ie la supratensiune până la 10 kV mod diferen ial și 10 kV mod comun
37695900	BGP761 LED55-/740 I DN10 DGR 32-48	31,5 W	Nivel de protec ie la supratensiune până la 6 kV mod diferen ial și 8 kV mod comun
37701700	BGP761 LED84-/740 I DS50 DGR 32-48	49,5 W	Nivel de protec ie la supratensiune până la 6 kV mod diferen ial și 8 kV mod comun
37694200	BGP761 LED50-/830 II DM11 DGR D9 62	34 W	Nivel de protec ie la supratensiune până la 6 kV mod diferen ial și 8 kV mod comun
37700000	BGP761 LED79-/830 II DM70 DGR DDF27 D18	54 W	Nivel de protec ie la supratensiune până la 6 kV mod diferen ial și 8 kV mod comun
37696600	BGP761 LED59-/830 II DN11 DGR D11 62	41 W	Nivel de protec ie la supratensiune până la 6 kV mod diferen ial și 8 kV mod comun
37702400	BGP761 LED90-/740 II DW10 DGR 62	51 W	Nivel de protec ie la supratensiune până la 6 kV mod diferen ial și 8 kV mod comun
38597500	BGP761 LED74-/740 I DM50 DGR SRB 62	43,5 W	Nivel de protec ie la supratensiune până la 6 kV mod diferen ial și 8 kV mod comun

Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase

Order Code	Full Product Name	Cu reglarea intensității luminoase	Nivel maxim de reglare a intensității luminoase
37827400	BGP762 LED120-/830 II DN11 DGR D11 76	Da	Nu se aplică
37831100	BGP762 LED159-/830 II DM70 DGR DDF27 D18	Da	50%
37828100	BGP762 LED129-/740 I DM11 DGR 32-48	Nu	Nu se aplică
37832800	BGP762 LED169-/740 I DS50 DGR 62	Nu	Nu se aplică
37826700	BGP762 LED110-/740 I DN10 DGR 32-48	Nu	Nu se aplică
37834200	BGP762 LED180-/740 I DX10 DGR 32-48	Nu	Nu se aplică
37829800	BGP762 LED139-/830 II DM11 DGR D9 62	Da	Nu se aplică
37833500	BGP762 LED170-/830 II DW10 DGR 76	Nu	Nu se aplică
37836600	BGP762 LED200-/740 I DW50 DGR 62	Nu	Nu se aplică

Order Code	Full Product Name	Cu reglarea intensității luminoase	Nivel maxim de reglare a intensității luminoase
37837300	BGP762 LED210-/740 II DX70 DGR 76	Nu	Nu se aplică
37835900	BGP762 LED190-/740 II DW10 DGR SRG10 62	Nu	Nu se aplică
37838000	BGP762 LED220-/740 II DW10 DGR SRG10 62	Nu	Nu se aplică
37679900	BGP760 LED10-/740 I DM10 DGR 32-48	Nu	Nu se aplică
37680500	BGP760 LED12-/830 II DM11 DGR D9 62	Da	Nu se aplică
37681200	BGP760 LED14-/740 I DN10 DGR 32-48	Nu	Nu se aplică
37682900	BGP760 LED16-/830 II DN11 DGR D11 62	Da	Nu se aplică
37685000	BGP760 LED22-/740 I DM50 DGR 32-48	Nu	Nu se aplică
37688100	BGP760 LED30-/830 II DW10 DGR 62	Nu	Nu se aplică

Order Code	Full Product Name	Cu reglarea intensității luminoase	Nivel maxim de reglare a intensității luminoase
37691100	BGP760 LED44-/740 I DW50 DGR 32-48	Nu	Nu se aplică
37692800	BGP760 LED49-/740 II DX70 DGR 62	Nu	Nu se aplică
38203500	BGP760 LED24-/740 I DM10 DGR DDF27 D18 S	Da	50%
38204200	BGP760 LED44-/740 I DM10 DGR DDF27 D18 S	Da	50%
37841000	BGP763 LED240-/830 II DW10 DGR SRG10 62	Nu	Nu se aplică
37842700	BGP763 LED300-/740 I DW50 DGR 62	Nu	Nu se aplică
37840300	BGP763 LED260-/740 I DX10 DGR 32-48	Nu	Nu se aplică
37844100	BGP763 LED340-/740 II DW10 DGR SRG10 62	Nu	Nu se aplică
37693500	BGP761 LED45-/740 I DM10 DGR 32-48	Nu	Nu se aplică
37699700	BGP761 LED74-/740 I DM50 DGR 32-48	Nu	Nu se aplică

Order Code	Full Product Name	Cu reglarea intensității luminoase	Nivel maxim de reglare a intensității luminoase
37703100	BGP761 LED94-/740 I DX10 DGR 32-48	Nu	Nu se aplică
38206600	BGP761 LED109-/740 I DM10 DGR DDF27 D18	Da	50%
37695900	BGP761 LED55-/740 I DN10 DGR 32-48	Nu	Nu se aplică
37701700	BGP761 LED84-/740 I DS50 DGR 32-48	Nu	Nu se aplică
37694200	BGP761 LED50-/830 II DM11 DGR D9 62	Da	Nu se aplică
37700000	BGP761 LED79-/830 II DM70 DGR DDF27 D18	Da	50%
37696600	BGP761 LED59-/830 II DN11 DGR D11 62	Da	Nu se aplică
37702400	BGP761 LED90-/740 II DW10 DGR 62	Nu	Nu se aplică
38597500	BGP761 LED74-/740 I DM50 DGR SRB 62	Da	Nu se aplică

Aprobare și aplica ie

Order Code	Full Product Name	Test de incandescen ă
37827400	BGP762 LED120-/830 II DN11 DGR D11 76	-
37831100	BGP762 LED159-/830 II DM70 DGR DDF27 D18	-
37828100	BGP762 LED129-/740 I DM11 DGR 32-48	-
37832800	BGP762 LED169-/740 I DS50 DGR 62	-
37826700	BGP762 LED110-/740 I DN10 DGR 32-48	-
37834200	BGP762 LED180-/740 I DX10 DGR 32-48	-
37829800	BGP762 LED139-/830 II DM11 DGR D9 62	-
37833500	BGP762 LED170-/830 II DW10 DGR 76	-
37836600	BGP762 LED200-/740 I DW50 DGR 62	-
37837300	BGP762 LED210-/740 II DX70 DGR 76	-
37835900	BGP762 LED190-/740 II DW10 DGR SRG10 62	-
37838000	BGP762 LED220-/740 II DW10 DGR SRG10 62	-
37679900	BGP760 LED10-/740 I DM10 DGR 32-48	Temperatură 650 °C, durată 5 s
37680500	BGP760 LED12-/830 II DM11 DGR D9 62	Temperatură 650 °C, durată 5 s
37681200	BGP760 LED14-/740 I DN10 DGR 32-48	Temperatură 650 °C, durată 5 s
37682900	BGP760 LED16-/830 II DN11 DGR D11 62	Temperatură 650 °C, durată 5 s
37685000	BGP760 LED22-/740 I DM50 DGR 32-48	Temperatură 650 °C, durată 5 s
37688100	BGP760 LED30-/830 II DW10 DGR 62	Temperatură 650 °C, durată 5 s




Order Code	Full Product Name	Test de incandescen ă
37691100	BGP760 LED44-/740 I DW50 DGR 32-48	Temperatură 650 °C, durată 5 s
37692800	BGP760 LED49-/740 II DX70 DGR 62	Temperatură 650 °C, durată 5 s
38203500	BGP760 LED24-/740 I DM10 DGR DDF27 D18 S	-
38204200	BGP760 LED44-/740 I DM10 DGR DDF27 D18 S	-
37841000	BGP763 LED240-/830 II DW10 DGR SRG10 62	-
37842700	BGP763 LED300-/740 I DW50 DGR 62	-
37840300	BGP763 LED260-/740 I DX10 DGR 32-48	-
37844100	BGP763 LED340-/740 II DW10 DGR SRG10 62	-
37693500	BGP761 LED45-/740 I DM10 DGR 32-48	-
37699700	BGP761 LED74-/740 I DM50 DGR 32-48	-
37703100	BGP761 LED94-/740 I DX10 DGR 32-48	-
38206600	BGP761 LED109-/740 I DM10 DGR DDF27 D18	-
37695900	BGP761 LED55-/740 I DN10 DGR 32-48	-
37701700	BGP761 LED84-/740 I DS50 DGR 32-48	-
37694200	BGP761 LED50-/830 II DM11 DGR D9 62	-
37700000	BGP761 LED79-/830 II DM70 DGR DDF27 D18	-
37696600	BGP761 LED59-/830 II DN11 DGR D11 62	-
37702400	BGP761 LED90-/740 II DW10 DGR 62	-
38597500	BGP761 LED74-/740 I DM50 DGR SRB 62	-

Date despre produs

Order Code	Full Product Name	Cod familie de produse
37827400	BGP762 LED120-/830 II DN11 DGR D11 76	BGP762
37831100	BGP762 LED159-/830 II DM70 DGR DDF27 D18	BGP762
37828100	BGP762 LED129-/740 I DM11 DGR 32-48	BGP762
37832800	BGP762 LED169-/740 I DS50 DGR 62	BGP762
37826700	BGP762 LED110-/740 I DN10 DGR 32-48	BGP762
37834200	BGP762 LED180-/740 I DX10 DGR 32-48	BGP762
37829800	BGP762 LED139-/830 II DM11 DGR D9 62	BGP762
37833500	BGP762 LED170-/830 II DW10 DGR 76	BGP762
37836600	BGP762 LED200-/740 I DW50 DGR 62	BGP762
37837300	BGP762 LED210-/740 II DX70 DGR 76	BGP762
37835900	BGP762 LED190-/740 II DW10 DGR SRG10 62	BGP762
37838000	BGP762 LED220-/740 II DW10 DGR SRG10 62	BGP762
37679900	BGP760 LED10-/740 I DM10 DGR 32-48	BGP760
37680500	BGP760 LED12-/830 II DM11 DGR D9 62	BGP760
37681200	BGP760 LED14-/740 I DN10 DGR 32-48	BGP760
37682900	BGP760 LED16-/830 II DN11 DGR D11 62	BGP760
37685000	BGP760 LED22-/740 I DM50 DGR 32-48	BGP760
37688100	BGP760 LED30-/830 II DW10 DGR 62	BGP760
37691100	BGP760 LED44-/740 I DW50 DGR 32-48	BGP760

Order Code	Full Product Name	Cod familie de produse
37692800	BGP760 LED49-/740 II DX70 DGR 62	BGP760
38203500	BGP760 LED24-/740 I DM10 DGR DDF27 D18 S	BGP760
38204200	BGP760 LED44-/740 I DM10 DGR DDF27 D18 S	BGP760
37841000	BGP763 LED240-/830 II DW10 DGR SRG10 62	BGP763
37842700	BGP763 LED300-/740 I DW50 DGR 62	BGP763
37840300	BGP763 LED260-/740 I DX10 DGR 32-48	BGP763
37844100	BGP763 LED340-/740 II DW10 DGR SRG10 62	BGP763
37693500	BGP761 LED45-/740 I DM10 DGR 32-48	BGP761
37699700	BGP761 LED74-/740 I DM50 DGR 32-48	BGP761
37703100	BGP761 LED94-/740 I DX10 DGR 32-48	BGP761
38206600	BGP761 LED109-/740 I DM10 DGR DDF27 D18	BGP761
37695900	BGP761 LED55-/740 I DN10 DGR 32-48	BGP761
37701700	BGP761 LED84-/740 I DS50 DGR 32-48	BGP761
37694200	BGP761 LED50-/830 II DM11 DGR D9 62	BGP761
37700000	BGP761 LED79-/830 II DM70 DGR DDF27 D18	BGP761
37696600	BGP761 LED59-/830 II DN11 DGR D11 62	BGP761
37702400	BGP761 LED90-/740 II DW10 DGR 62	BGP761
38597500	BGP761 LED74-/740 I DM50 DGR SRB 62	BGP761




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - BGP762I - 910925866229

Polar Normal (separate) - BGP761I - 910925866232

Polar Normal (separate) - BGP763I - 910925866249




Polar Normal (separate) - BGP762I - 910925866228


Polar Normal (separate) - BGP763I - 910925866251

Polar Normal (separate) - BGP762I - 910925866220


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BGP7621 - 910925866221




Polar Normal (separate) - BGP7621 - 910925866246




Polar Normal (separate) - BGP7601 - 910925863554




Polar Normal (separate) - BGP7601 - 910925863567




Polar Normal (separate) - BGP7601 - 910925863563




Polar Normal (separate) - BGP7601 - 910925863566



Polar Normal (separate) - BGP7601 - 910925863560




Polar Normal (separate) - BGP7601 - 910925864083




Polar Normal (separate) - BGP7611 - 910925866230


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BGP7611 - 910925866238




Polar Normal (separate) - BGP7631 - 910925866250




Polar Normal (separate) - BGP7611 - 910925866233




Polar Normal (separate) - BGP7621 - 910925866224




Polar Normal (separate) - BGP7611 - 910925866235




Polar Normal (separate) - BGP7611 - 910925866241



Polar Normal (separate) - BGP7621 - 910925866222




Polar Normal (separate) - BGP7611 - 910925866234




Polar Normal (separate) - BGP7621 - 910925866247


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BGP762I - 910925866252




Polar Normal (separate) - BGP763I - 910925866248




Polar Normal (separate) - BGP762I - 910925866226




Polar Normal (separate) - BGP761I - 910925866239




Polar Normal (separate) - BGP761I - 910925866240




Polar Normal (separate) - BGP762I - 910925866245



Polar Normal (separate) - BGP760I - 910925863556




Polar Normal (separate) - BGP760I - 910925863557



Polar Normal (separate) - BGP760I - 910925863555

Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - BGP760I -
910925864084

