



Pripravte svoje mesto na budúcnosť vďaka svietidlám DigiStreet

Systémová architektúra DigiStreet, vyvinutá s cieľom dlhodobého partnerstva, vám umožňuje využívať výhody dnešných prepojených osvetľovacích systémov a súčasne mesto pripravuje na budúce inovácie! Dvojica zásuviek umožňuje priame pripojenie k systému CityTouch a prípravu na pripojenie budúcich inovačných riešení IoT. Okrem toho je každé jednotlivé svietidlo jedinečne identifikovateľné vďaka aplikácii servisného štítku. Pomocou jednoduchého naskenovania QR kódu, ktorý sa nachádza vnútri dvierok stĺpu, získate okamžitý prístup ku konfigurácii svietidla. Údržba a činnosti súvisiace s programovaním tak budú rýchlejšie a jednoduchšie bez ohľadu na štádium životného cyklu svietidla. DigiStreet je tiež vybavený špeciálnymi svetelnými receptami, ktoré: 1) udržiavajú optimálne ekosystémy pre netopiere alebo 2) zachovávajú tmavú nočnú oblohu.

Výhody

- Pripravenosť na budúcnosť znamená jednoduchú inováciu priamo po montáži alebo neskôr pomocou budúcich uzlov CMS a snímačov na pridanie nových funkcií
- Široké možnosti šošovkových optík na vyhovenie požiadavkám medzinárodného priestorového riešenia ciest a ulíc
- Vybavené servisnou značkou, čo je identifikačný systém na báze QR kódu, ktorý umožňuje jedinečnú identifikáciu každého svietidla a poskytuje informácie o údržbe, montáži a náhradných dieloch

Applications


- Dopravné komunikácie a hlavná prístupová cesta
- Mestská a obytná zóna

Versions

Digistreet-BGP762-DP03



Digistreet-BGP760



Digistreet-BGP763-DP04



Digistreet-BGP761-DP07




- Centrá miest a hlavné ulice
- Cyklistické chodníky, pešie chodníky a priechody pre chodcov


Vlastnosti

- Jednoduchá identifikácia svietidla vďaka servisnému štítku
- Vysoká účinnosť: až 161 lm/W
- Ponuka viac než 30 rôznych typov vyžarovania a rôznych vnútorných mriežok
- Ochrana pred prepätím, 10 kV
- K dispozícii je nástroj L-Tune
- Životnosť až 100 000 hodín (L96 pri Tq 25 °C)
- Vnútorná mriežka (voliteľná)

Rozmerový obrázok




BGP760 LED49-/740 II DX70 DGR 62



BGP762 LED180-/740 I DX10 DGR 32-48

BGP761 LED55-/740 I DN10 DGR 32-48



BGP763 LED260-/740 I DX10 DGR 32-48

Podrobnosti o produkte

Digistreet-BGP760-DP06.tif



Digistreet-BGP760-DP09.tif






Digistreet-BGP760-DP10.tif



Digistreet-BGP760-DP11.tif



Digistreet-BGP761-DP17.tif



Digistreet-BGP761-DP18.tif



Digistreet-BGP761-DP19.tif



Digistreet-BGP761-DP20.tif



Digistreet-BGP761-DP21.tif



Digistreet-BGP761-DP22.tif



Digistreet-BGP761-DP23.tif



Digistreet-BGP761-DP24.tif

Digistreet-BGP761-DP25.tif



Digistreet-BGP761-DP26.tif



Všeobecné informácie

Vymeniteľný svetelný zdroj	Áno
Predradník	EB [Elektronický]
Vrátane napájača	Áno
Servisná značka	Áno

Svetelné technické

Pomer svetla vyžarovaného nahor	0
Počet svetelných zdrojov	1

Mechanické časti a teleso

Farba telesa	Tmavosivá
Krytie IP	IP66 [Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody]
Kód krytia IP (mechanický náraz)	IK09 [10 J]
Štandardný uhol sklonu od vrchu stípa	0°
Štandardný uhol sklonu od bočného otvoru	0°
Typ optického krytu	Ploché sklo

Schválenie a použitie

Požiarna odolnosť	Teplota 650 °C, trvanie 5 s
Značka horľavosti	-
Značka CE	Áno

Všeobecné informácie

Order Code	Full Product Name	Kód radu svetelného zdroja	Počet jednotiek predradníka
37827400	BGP762 LED120-/830 II DN11 DGR D11 76	LED120	1 jednotka
37831100	BGP762 LED159-/830 II DM70 DGR DDF27 D18	LED159	1 jednotka
37828100	BGP762 LED129-/740 I DM11 DGR 32-48	LED129	1 jednotka
37832800	BGP762 LED169-/740 I DS50 DGR 62	LED169	1 jednotka
37826700	BGP762 LED110-/740 I DN10 DGR 32-48	LED110	1 jednotka

Order Code	Full Product Name	Kód radu svetelného zdroja	Počet jednotiek predradníka
37834200	BGP762 LED180-/740 I DX10 DGR 32-48	LED180	1 jednotka
37829800	BGP762 LED139-/830 II DM11 DGR D9 62	LED139	1 jednotka
37833500	BGP762 LED170-/830 II DW10 DGR 76	LED170	1 jednotka
37836600	BGP762 LED200-/740 I DW50 DGR 62	LED200	1 jednotka
37837300	BGP762 LED210-/740 II DX70 DGR 76	LED210	1 jednotka
37835900	BGP762 LED190-/740 II DW10 DGR SRG10 62	LED190	1 jednotka
37838000	BGP762 LED220-/740 II DW10 DGR SRG10 62	LED220	1 jednotka
37679900	BGP760 LED10-/740 I DM10 DGR 32-48	LED10	1 jednotka
37680500	BGP760 LED12-/830 II DM11 DGR D9 62	LED12	1 jednotka
37681200	BGP760 LED14-/740 I DN10 DGR 32-48	LED14	1 jednotka
37682900	BGP760 LED16-/830 II DN11 DGR D11 62	LED16	1 jednotka
37685000	BGP760 LED22-/740 I DM50 DGR 32-48	LED22	1 jednotka
37688100	BGP760 LED30-/830 II DW10 DGR 62	LED30	1 jednotka
37691100	BGP760 LED44-/740 I DW50 DGR 32-48	LED44	1 jednotka
37692800	BGP760 LED49-/740 II DX70 DGR 62	LED49	1 jednotka
38203500	BGP760 LED24-/740 I DM10 DGR DDF27 D18 S	LED24	1 jednotka
38204200	BGP760 LED44-/740 I DM10 DGR DDF27 D18 S	LED44	1 jednotka
37841000	BGP763 LED240-/830 II DW10 DGR SRG10 62	LED280	2 jednotky
37842700	BGP763 LED300-/740 I DW50 DGR 62	LED300	2 jednotky
37840300	BGP763 LED260-/740 I DX10 DGR 32-48	LED260	2 jednotky
37844100	BGP763 LED340-/740 II DW10 DGR SRG10 62	LED340	2 jednotky
37693500	BGP761 LED45-/740 I DM10 DGR 32-48	LED45	1 jednotka
37699700	BGP761 LED74-/740 I DM50 DGR 32-48	LED74	1 jednotka
37703100	BGP761 LED94-/740 I DX10 DGR 32-48	LED94	1 jednotka
38206600	BGP761 LED109-/740 I DM10 DGR DDF27 D18	LED109	1 jednotka
37695900	BGP761 LED55-/740 I DN10 DGR 32-48	LED55	1 jednotka
37701700	BGP761 LED84-/740 I DS50 DGR 32-48	LED84	1 jednotka
37694200	BGP761 LED50-/830 II DM11 DGR D9 62	LED50	1 jednotka
37700000	BGP761 LED79-/830 II DM70 DGR DDF27 D18	LED79	1 jednotka
37696600	BGP761 LED59-/830 II DN11 DGR D11 62	LED59	1 jednotka
37702400	BGP761 LED90-/740 II DW10 DGR 62	LED90	1 jednotka
38597500	BGP761 LED74-/740 I DM50 DGR SRB 62	LED74	1 jednotka

Svetelné technické

Order Code	Full Product Name	Svetelný tok	Náhradná teplota chro- matickosti (nom.)	Index podania farieb (CRI)	Farba svetelného zdroja	Rozptyl svetelného lúča svietidla	Typ optiky, exteriér
37827400	BGP762 LED120-/830 II DN11 DGR D11 76	10 800 lm	3000 K	80	830 teplá biela	53° x 71°	Úzke vyžarovanie 11
37831100	BGP762 LED159-/830 II DM70 DGR DDF27 D18	13 920 lm	3000 K	80	830 teplá biela	-	Stredné vyžarovanie 70
37828100	BGP762 LED129-/740 I DM11 DGR 32-48	11 830 lm	4000 K	70	740 neutrálna biela	160° - 42° x 54°	Stredné vyžarovanie 11

Order Code	Full Product Name	Svetelný tok	Náhradná teplota chro- matickosti (nom.)	Index podania farieb (CRI)	Farba svetelného zdroja	Rozptyl svetelného lúča svietidla	Typ optiky, exteriér
37832800	BGP762 LED169-/740 I DS50 DGR 62	14 960 lm	4000 K	70	740 neutrálna biela	32° x 29°	Symetrické vyžarovanie 50
37826700	BGP762 LED110-/740 I DN10 DGR 32-48	10 010 lm	4000 K	70	740 neutrálna biela	68° x 158°	Úzke vyžarovanie 10
37834200	BGP762 LED180-/740 I DX10 DGR 32-48	15 480 lm	4000 K	70	740 neutrálna biela	150° - 43° x 67°	Extra široké vyžarovanie 10
37829800	BGP762 LED139-/830 II DM11 DGR D9 62	12 740 lm	3000 K	80	830 teplá biela	160° - 42° x 54°	Stredné vyžarovanie 11
37833500	BGP762 LED170-/830 II DW10 DGR 76	15 300 lm	3000 K	80	830 teplá biela	61° x 150°	Široké vyžarovanie 10
37836600	BGP762 LED200-/740 I DW50 DGR 62	17 200 lm	4000 K	70	740 neutrálna biela	152° - 24° x 66°	Široké vyžarovanie 50
37837300	BGP762 LED210-/740 II DX70 DGR 76	18 060 lm	4000 K	70	740 neutrálna biela	106° x 86°	Extra široké vyžarovanie 70
37835900	BGP762 LED190-/740 II DW10 DGR SRG10 62	17 100 lm	4000 K	70	740 neutrálna biela	61° x 150°	Široké vyžarovanie 10
37838000	BGP762 LED220-/740 II DW10 DGR SRG10 62	19 800 lm	4000 K	70	740 neutrálna biela	61° x 150°	Široké vyžarovanie 10
37679900	BGP760 LED10-/740 I DM10 DGR 32-48	900 lm	4000 K	70	740 neutrálna biela	157° - 33° x 55°	Stredné vyžarovanie 10
37680500	BGP760 LED12-/830 II DM11 DGR D9 62	1 092 lm	3000 K	80	830 teplá biela	160° - 42° x 54°	Stredné vyžarovanie 11
37681200	BGP760 LED14-/740 I DN10 DGR 32-48	1 274 lm	4000 K	70	740 neutrálna biela	68° x 157°	Úzke vyžarovanie 10
37682900	BGP760 LED16-/830 II DN11 DGR D11 62	1 456 lm	3000 K	80	830 teplá biela	53° x 71°	Úzke vyžarovanie 11
37685000	BGP760 LED22-/740 I DM50 DGR 32-48	2 002 lm	4000 K	70	740 neutrálna biela	154° - 31° x 54°	Stredné vyžarovanie 50
37688100	BGP760 LED30-/830 II DW10 DGR 62	2 730 lm	3000 K	80	830 teplá biela	61° x 150°	Široké vyžarovanie 10
37691100	BGP760 LED44-/740 I DW50 DGR 32-48	3 784 lm	4000 K	70	740 neutrálna biela	152° - 24° x 66°	Široké vyžarovanie 50
37692800	BGP760 LED49-/740 II DX70 DGR 62	4 263 lm	4000 K	70	740 neutrálna biela	106° x 44°	Extra široké vyžarovanie 70
38203500	BGP760 LED24-/740 I DM10 DGR DDF27 D18 S	2 070 lm	4000 K	70	740 neutrálna biela	157° - 33° x 55°	Stredné vyžarovanie 10
38204200	BGP760 LED44-/740 I DM10 DGR DDF27 D18 S	3 827 lm	4000 K	70	740 neutrálna biela	157° - 33° x 55°	Stredné vyžarovanie 10
37841000	BGP763 LED240-/830 II DW10 DGR SRG10 62	21 360 lm	3000 K	80	830 teplá biela	61° x 150°	Široké vyžarovanie 10
37842700	BGP763 LED300-/740 I DW50 DGR 62	25 200 lm	4000 K	70	740 neutrálna biela	152° - 24° x 66°	Široké vyžarovanie 50
37840300	BGP763 LED260-/740 I DX10 DGR 32-48	22 100 lm	4000 K	70	740 neutrálna biela	150° - 43° x 67°	Extra široké vyžarovanie 10
37844100	BGP763 LED340-/740 II DW10 DGR SRG10 62	29 920 lm	4000 K	70	740 neutrálna biela	61° x 150°	Široké vyžarovanie 10
37693500	BGP761 LED45-/740 I DM10 DGR 32-48	4 050 lm	4000 K	70	740 neutrálna biela	157° - 33° x 55°	Stredné vyžarovanie 10
37699700	BGP761 LED74-/740 I DM50 DGR 32-48	6 660 lm	4000 K	70	740 neutrálna biela	154° - 31° x 54°	Stredné vyžarovanie 50
37703100	BGP761 LED94-/740 I DX10 DGR 32-48	8 084 lm	4000 K	70	740 neutrálna biela	150° - 43° x 67°	Extra široké vyžarovanie 10

Order Code	Full Product Name	Svetelný tok	Náhradná teplota chro- matickosti (nom.)	Index podania farieb (CRI)	Farba svetelného zdroja	Rozptyl svetelného lúča svietidla	Typ optiky, exteriér
38206600	BGP761 LED109-/740 I DM10 DGR DDF27 D18	9 790 lm	4000 K	70	740 neutrálna biela	157° - 33° x 55°	Stredné vyžarovanie 10
37695900	BGP761 LED55-/740 I DN10 DGR 32-48	5 096 lm	4000 K	70	740 neutrálna biela	68° x 157°	Úzke vyžarovanie 10
37701700	BGP761 LED84-/740 I DS50 DGR 32-48	7 392 lm	4000 K	70	740 neutrálna biela	32° x 29°	Symetrické vyžarovanie 50
37694200	BGP761 LED50-/830 II DM11 DGR D9 62	4 550 lm	3000 K	80	830 teplá biela	160° - 42° x 54°	Stredné vyžarovanie 11
37700000	BGP761 LED79-/830 II DM70 DGR DDF27 D18	6 688 lm	3000 K	80	830 teplá biela	-	Stredné vyžarovanie 70
37696600	BGP761 LED59-/830 II DN11 DGR D11 62	5 400 lm	3000 K	80	830 teplá biela	53° x 71°	Úzke vyžarovanie 11
37702400	BGP761 LED90-/740 II DW10 DGR 62	8 100 lm	4000 K	70	740 neutrálna biela	61° x 150°	Široké vyžarovanie 10
38597500	BGP761 LED74-/740 I DM50 DGR SRB 62	6 660 lm	4000 K	70	740 neutrálna biela	154° - 31° x 54°	Stredné vyžarovanie 50

Prevádzkové a elektrické

Order Code	Full Product Name	Spotreba	Ochrana pred prepätím (bežný/diferenciálny režim)
37827400	BGP762 LED120-/830 II DN11 DGR D11 76	81 W	Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v diferenciálnom režime a 8 kV v bežnom režime
37831100	BGP762 LED159-/830 II DM70 DGR DDF27 D18	106 W	Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v diferenciálnom režime a 8 kV v bežnom režime
37828100	BGP762 LED129-/740 I DM11 DGR 32-48	72 W	Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v diferenciálnom režime a 8 kV v bežnom režime
37832800	BGP762 LED169-/740 I DS50 DGR 62	98 W	Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v diferenciálnom režime a 8 kV v bežnom režime
37826700	BGP762 LED110-/740 I DN10 DGR 32-48	61 W	Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v diferenciálnom režime a 8 kV v bežnom režime
37834200	BGP762 LED180-/740 I DX10 DGR 32-48	100 W	Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v diferenciálnom režime a 8 kV v bežnom režime
37829800	BGP762 LED139-/830 II DM11 DGR D9 62	91 W	Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v diferenciálnom režime a 8 kV v bežnom režime
37833500	BGP762 LED170-/830 II DW10 DGR 76	114 W	Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v diferenciálnom režime a 8 kV v bežnom režime
37836600	BGP762 LED200-/740 I DW50 DGR 62	114 W	Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v diferenciálnom režime a 8 kV v bežnom režime
37837300	BGP762 LED210-/740 II DX70 DGR 76	120 W	Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v diferenciálnom režime a 8 kV v bežnom režime
37835900	BGP762 LED190-/740 II DW10 DGR SRG10 62	106 W	Úroveň prepäťovej ochrany do 10 kV v diferenciálnom režime a 10 kV v bežnom režime
37838000	BGP762 LED220-/740 II DW10 DGR SRG10 62	126 W	Úroveň prepäťovej ochrany do 10 kV v diferenciálnom režime a 10 kV v bežnom režime
37679900	BGP760 LED10-/740 I DM10 DGR 32-48	6,8 W	Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v diferenciálnom režime a 8 kV v bežnom režime
37680500	BGP760 LED12-/830 II DM11 DGR D9 62	8 W	Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v diferenciálnom režime a 8 kV v bežnom režime
37681200	BGP760 LED14-/740 I DN10 DGR 32-48	9 W	Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v diferenciálnom režime a 8 kV v bežnom režime

Order Code	Full Product Name	Spotreba	Ochrana pred prepätím (bežný/diferenciálny režim)
37682900	BGP760 LED16-/830 II DN11 DGR D11 62	11,8 W	Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v diferenciálnom režime a 8 kV v bežnom režime
37685000	BGP760 LED22-/740 I DM50 DGR 32-48	13,8 W	Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v diferenciálnom režime a 8 kV v bežnom režime
37688100	BGP760 LED30-/830 II DW10 DGR 62	21 W	Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v diferenciálnom režime a 8 kV v bežnom režime
37691100	BGP760 LED44-/740 I DW50 DGR 32-48	26 W	Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v diferenciálnom režime a 8 kV v bežnom režime
37692800	BGP760 LED49-/740 II DX70 DGR 62	29,5 W	Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v diferenciálnom režime a 8 kV v bežnom režime
38203500	BGP760 LED24-/740 I DM10 DGR DDF27 D18 S	15 W	Úroveň prepäťovej ochrany do 10 kV v diferenciálnom režime a 10 kV v bežnom režime
38204200	BGP760 LED44-/740 I DM10 DGR DDF27 D18 S	26 W	Úroveň prepäťovej ochrany do 10 kV v diferenciálnom režime a 10 kV v bežnom režime
37841000	BGP763 LED240-/830 II DW10 DGR SRG10 62	160 W	Úroveň prepäťovej ochrany do 10 kV v diferenciálnom režime a 10 kV v bežnom režime
37842700	BGP763 LED300-/740 I DW50 DGR 62	176 W	Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v diferenciálnom režime a 8 kV v bežnom režime
37840300	BGP763 LED260-/740 I DX10 DGR 32-48	150 W	Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v diferenciálnom režime a 8 kV v bežnom režime
37844100	BGP763 LED340-/740 II DW10 DGR SRG10 62	196 W	Úroveň prepäťovej ochrany do 10 kV v diferenciálnom režime a 10 kV v bežnom režime
37693500	BGP761 LED45-/740 I DM10 DGR 32-48	27 W	Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v diferenciálnom režime a 8 kV v bežnom režime
37699700	BGP761 LED74-/740 I DM50 DGR 32-48	43,5 W	Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v diferenciálnom režime a 8 kV v bežnom režime
37703100	BGP761 LED94-/740 I DX10 DGR 32-48	54 W	Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v diferenciálnom režime a 8 kV v bežnom režime
38206600	BGP761 LED109-/740 I DM10 DGR DDF27 D18	63 W	Úroveň prepäťovej ochrany do 10 kV v diferenciálnom režime a 10 kV v bežnom režime
37695900	BGP761 LED55-/740 I DN10 DGR 32-48	31,5 W	Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v diferenciálnom režime a 8 kV v bežnom režime
37701700	BGP761 LED84-/740 I DS50 DGR 32-48	49,5 W	Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v diferenciálnom režime a 8 kV v bežnom režime
37694200	BGP761 LED50-/830 II DM11 DGR D9 62	34 W	Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v diferenciálnom režime a 8 kV v bežnom režime
37700000	BGP761 LED79-/830 II DM70 DGR DDF27 D18	54 W	Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v diferenciálnom režime a 8 kV v bežnom režime
37696600	BGP761 LED59-/830 II DN11 DGR D11 62	41 W	Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v diferenciálnom režime a 8 kV v bežnom režime
37702400	BGP761 LED90-/740 II DW10 DGR 62	51 W	Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v diferenciálnom režime a 8 kV v bežnom režime
38597500	BGP761 LED74-/740 I DM50 DGR SRB 62	43,5 W	Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v diferenciálnom režime a 8 kV v bežnom režime

Ovládanie a stmievanie

Order Code	Full Product Name	Stmievateľné	Maximálna úroveň stmievania
37827400	BGP762 LED120-/830 II DN11 DGR D11 76	Áno	Nevzťahuje sa na zariadenie
37831100	BGP762 LED159-/830 II DM70 DGR DDF27 D18	Áno	50%
37828100	BGP762 LED129-/740 I DM11 DGR 32-48	Nie	Nevzťahuje sa na zariadenie


Order Code	Full Product Name	Stmievateľné	Maximálna úroveň stmievania
37832800	BGP762 LED169-/740 I DS50 DGR 62	Nie	Nevzťahuje sa na zariadenie
37826700	BGP762 LED110-/740 I DN10 DGR 32-48	Nie	Nevzťahuje sa na zariadenie
37834200	BGP762 LED180-/740 I DX10 DGR 32-48	Nie	Nevzťahuje sa na zariadenie
37829800	BGP762 LED139-/830 II DM11 DGR D9 62	Áno	Nevzťahuje sa na zariadenie
37833500	BGP762 LED170-/830 II DW10 DGR 76	Nie	Nevzťahuje sa na zariadenie
37836600	BGP762 LED200-/740 I DW50 DGR 62	Nie	Nevzťahuje sa na zariadenie
37837300	BGP762 LED210-/740 II DX70 DGR 76	Nie	Nevzťahuje sa na zariadenie
37835900	BGP762 LED190-/740 II DW10 DGR SRG10 62	Nie	Nevzťahuje sa na zariadenie
37838000	BGP762 LED220-/740 II DW10 DGR SRG10 62	Nie	Nevzťahuje sa na zariadenie
37679900	BGP760 LED10-/740 I DM10 DGR 32-48	Nie	Nevzťahuje sa na zariadenie
37680500	BGP760 LED12-/830 II DM11 DGR D9 62	Áno	Nevzťahuje sa na zariadenie
37681200	BGP760 LED14-/740 I DN10 DGR 32-48	Nie	Nevzťahuje sa na zariadenie
37682900	BGP760 LED16-/830 II DN11 DGR D11 62	Áno	Nevzťahuje sa na zariadenie
37685000	BGP760 LED22-/740 I DM50 DGR 32-48	Nie	Nevzťahuje sa na zariadenie
37688100	BGP760 LED30-/830 II DW10 DGR 62	Nie	Nevzťahuje sa na zariadenie
37691100	BGP760 LED44-/740 I DW50 DGR 32-48	Nie	Nevzťahuje sa na zariadenie
37692800	BGP760 LED49-/740 II DX70 DGR 62	Nie	Nevzťahuje sa na zariadenie
38203500	BGP760 LED24-/740 I DM10 DGR DDF27 D18 S	Áno	50%
38204200	BGP760 LED44-/740 I DM10 DGR DDF27 D18 S	Áno	50%
37841000	BGP763 LED240-/830 II DW10 DGR SRG10 62	Nie	Nevzťahuje sa na zariadenie
37842700	BGP763 LED300-/740 I DW50 DGR 62	Nie	Nevzťahuje sa na zariadenie
37840300	BGP763 LED260-/740 I DX10 DGR 32-48	Nie	Nevzťahuje sa na zariadenie
37844100	BGP763 LED340-/740 II DW10 DGR SRG10 62	Nie	Nevzťahuje sa na zariadenie
37693500	BGP761 LED45-/740 I DM10 DGR 32-48	Nie	Nevzťahuje sa na zariadenie
37699700	BGP761 LED74-/740 I DM50 DGR 32-48	Nie	Nevzťahuje sa na zariadenie
37703100	BGP761 LED94-/740 I DX10 DGR 32-48	Nie	Nevzťahuje sa na zariadenie
38206600	BGP761 LED109-/740 I DM10 DGR DDF27 D18	Áno	50%
37695900	BGP761 LED55-/740 I DN10 DGR 32-48	Nie	Nevzťahuje sa na zariadenie
37701700	BGP761 LED84-/740 I DS50 DGR 32-48	Nie	Nevzťahuje sa na zariadenie
37694200	BGP761 LED50-/830 II DM11 DGR D9 62	Áno	Nevzťahuje sa na zariadenie
37700000	BGP761 LED79-/830 II DM70 DGR DDF27 D18	Áno	50%
37696600	BGP761 LED59-/830 II DN11 DGR D11 62	Áno	Nevzťahuje sa na zariadenie
37702400	BGP761 LED90-/740 II DW10 DGR 62	Nie	Nevzťahuje sa na zariadenie
38597500	BGP761 LED74-/740 I DM50 DGR SRB 62	Áno	Nevzťahuje sa na zariadenie

Údaje o produkte


Order Code	Full Product Name	Kód radu produktov
37827400	BGP762 LED120-/830 II DN11 DGR D11 76	BGP762
37831100	BGP762 LED159-/830 II DM70 DGR DDF27 D18	BGP762
37828100	BGP762 LED129-/740 I DM11 DGR 32-48	BGP762
37832800	BGP762 LED169-/740 I DS50 DGR 62	BGP762
37826700	BGP762 LED110-/740 I DN10 DGR 32-48	BGP762

Order Code	Full Product Name	Kód radu produktov
37834200	BGP762 LED180-/740 I DX10 DGR 32-48	BGP762
37829800	BGP762 LED139-/830 II DM11 DGR D9 62	BGP762
37833500	BGP762 LED170-/830 II DW10 DGR 76	BGP762
37836600	BGP762 LED200-/740 I DW50 DGR 62	BGP762
37837300	BGP762 LED210-/740 II DX70 DGR 76	BGP762
37835900	BGP762 LED190-/740 II DW10 DGR SRG10 62	BGP762
37838000	BGP762 LED220-/740 II DW10 DGR SRG10 62	BGP762
37679900	BGP760 LED10-/740 I DM10 DGR 32-48	BGP760
37680500	BGP760 LED12-/830 II DM11 DGR D9 62	BGP760
37681200	BGP760 LED14-/740 I DN10 DGR 32-48	BGP760
37682900	BGP760 LED16-/830 II DN11 DGR D11 62	BGP760
37685000	BGP760 LED22-/740 I DM50 DGR 32-48	BGP760
37688100	BGP760 LED30-/830 II DW10 DGR 62	BGP760
37691100	BGP760 LED44-/740 I DW50 DGR 32-48	BGP760
37692800	BGP760 LED49-/740 II DX70 DGR 62	BGP760
38203500	BGP760 LED24-/740 I DM10 DGR DDF27 D18 S	BGP760
38204200	BGP760 LED44-/740 I DM10 DGR DDF27 D18 S	BGP760
37841000	BGP763 LED240-/830 II DW10 DGR SRG10 62	BGP763
37842700	BGP763 LED300-/740 I DW50 DGR 62	BGP763
37840300	BGP763 LED260-/740 I DX10 DGR 32-48	BGP763
37844100	BGP763 LED340-/740 II DW10 DGR SRG10 62	BGP763
37693500	BGP761 LED45-/740 I DM10 DGR 32-48	BGP761
37699700	BGP761 LED74-/740 I DM50 DGR 32-48	BGP761
37703100	BGP761 LED94-/740 I DX10 DGR 32-48	BGP761
38206600	BGP761 LED109-/740 I DM10 DGR DDF27 D18	BGP761
37695900	BGP761 LED55-/740 I DN10 DGR 32-48	BGP761
37701700	BGP761 LED84-/740 I DS50 DGR 32-48	BGP761
37694200	BGP761 LED50-/830 II DM11 DGR D9 62	BGP761
37700000	BGP761 LED79-/830 II DM70 DGR DDF27 D18	BGP761
37696600	BGP761 LED59-/830 II DN11 DGR D11 62	BGP761
37702400	BGP761 LED90-/740 II DW10 DGR 62	BGP761
38597500	BGP761 LED74-/740 I DM50 DGR SRB 62	BGP761


Polar normal diagrams




BGP762I - 910925866229




BGP761I - 910925866232




BGP763I - 910925866249




BGP762I - 910925866228




BGP763I - 910925866251




BGP762I - 910925866220




BGP762I - 910925866221




BGP762I - 910925866246




BGP760I - 910925863554




BGP760I - 910925863567




BGP760I - 910925863563




BGP760I - 910925863566




BGP760I - 910925863560




BGP760I - 910925864083




BGP761I - 910925866230




BGP761I - 910925866238




BGP763I - 910925866250




BGP761I - 910925866233




BGP762I - 910925866224




BGP761I - 910925866235




BGP761I - 910925866241




BGP762I - 910925866222




BGP761I - 910925866234




BGP762I - 910925866247




BGP762I - 910925866252




BGP763I - 910925866248




BGP762I - 910925866226




BGP761I - 910925866239




BGP761I - 910925866240




BGP762I - 910925866245




BGP760I - 910925863556




BGP760I - 910925863557



BGP760I - 910925863555



BGP760I - 910925864084



BGP761I - 910925866231