



Gör din stad redo för framtiden med DigiStreet

DigiStreets systemklara arkitektur är utvecklad för att bli din långsiktiga partner och gör att du kan nyttja fördelarna med anslutna belysningssystem i dag. Den gör även staden redo för kommande innovationer! Dess två uttag gör att du kan ansluta direkt till CityTouch-systemet och är också förberedd för att ansluta dig till framtida innovationer inom IoT. Varje enskild armatur kan identifieras tack vare appen Service tag. Du behöver bara skanna av QR-koden som finns på insidan av armaturstolpens lucka för att få omedelbar åtkomst till armaturens konfiguration. Detta gör att både underhålls- och programmeringsarbeten går snabbare och enklare att utföra, oavsett när under armaturens livslängd arbetet utförs. DigiStreet är också utrustad med dedikerade ljusrecept som: 1) upprätthåller ett optimalt ekosystem för fladdermöss eller 2) bevarar en mörk natthimmel.

Fördelar

- Klar för framtiden och lätt att uppgradera direkt efter installation eller senare med framtidens CMS-noder och -sensorer som möjliggör nya funktioner
- Stort urval av linser som passar vägar och gator i olika länder
- Försedd med Service tag, ett QR-baserat identifieringssystem som unikt identifierar varje armatur och tillhandahåller information om underhåll, installation och reservdelar

Applications

- Trafiksträckor och större påfartsväg
- Stadsmiljöer och bostadsområden
- Stadskärnor och huvudgator
- Cykelbanor, gångvägar och övergångsställen

Funktioner

- Enkel identifiering av armaturerna med Service Tag
- Hög effektivitet upp till 161 lm/W
- Det finns fler än 30 olika strålar och interna lameller att välja mellan


- Överspänningsskydd, 10 kV
- L-tune-verktyg finns
- Livslängd 100 000 tim upp till L96 vid Tq +25 °C
- Inre lamellbländskydd (tillval)

Versions

Digistreet-BGP762-DP03



Digistreet-BGP760




Digistreet-BGP763-DP04



Digistreet-BGP761-DP07




Måttskiss



BGP760 LED49-/740 II DX70 DGR 62

BGP761 LED50-/830 II DM11 DGR D9 62



BGP762 LED220-/740 II DW10 DGR SRG10 62

BGP763 LED340-/740 II DW10 DGR SRG10 62

Produktinformation

Digistreet-BGP760-DP06.tif



Digistreet-BGP760-DP09.tif






Digistreet-BGP760-DP10.tif



Digistreet-BGP760-DP11.tif



Digistreet-BGP761-DP17.tif



Digistreet-BGP761-DP18.tif



Digistreet-BGP761-DP19.tif



Digistreet-BGP761-DP20.tif



Digistreet-BGP761-DP21.tif



Digistreet-BGP761-DP22.tif



Digistreet-BGP761-DP23.tif



Digistreet-BGP761-DP24.tif



Digistreet-BGP761-DP25.tif



Digistreet-BGP761-DP26.tif

Allmän information

Utbytbar ljuskälla	Ja
Driftdon	EB [Elektroniskt]
Driftdon ingår	Ja
Service tag	Ja

Ljusteknik

Uppåtriktat ljusflödesförhållande	0
Antal ljuskällor	1

Styrenheter och dimring

Max. dimringsnivå	Inte tillämpbar
-------------------	-----------------

Mekanik och armaturhus

Armaturhusets färg	Mörkgrå
Kod för kapslingsklass	IP66 [Dammtät, skydd mot vattenstrålar]
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK09 [10 J]
Standardvinkel för stolptoppsmontage	0°
Standardvinkel för sidoingång	0°
Typ av optisk kåpa	Planglas

Användning och godkännande

Glödtrådtest	Temperatur 650 °C, under 5 s
Säkerhetsmärkning, antändlighet	-
CE-märkning	Ja

Allmän information

Order Code	Full Product Name	Lampfamiljskod	Antal driftdonsenheter
910925866252	BGP762 LED220-/740 II DW10 DGR SRG10 62	LED220	1 enhet
910925863563	BGP760 LED30-/830 II DW10 DGR 62	LED30	1 enhet
910925863567	BGP760 LED49-/740 II DX70 DGR 62	LED49	1 enhet
910925866251	BGP763 LED340-/740 II DW10 DGR SRG10 62	LED340	2 enheter
910925866238	BGP761 LED50-/830 II DM11 DGR D9 62	LED50	1 enhet
910925866241	BGP761 LED90-/740 II DW10 DGR 62	LED90	1 enhet

Ljusteknik

Order Code	Full Product Name	Ljusflöde	Korrelerad färgtemperatur (Nom)	Färgåtergivningsindex	Ljuskällans färg	Armaturens ljusfördelning	Optiktyp utomhus
910925866252	BGP762 LED220-/740 II DW10 DGR SRG10 62	19 800 lm	4000 K	70	740 neutralvit	61° x 150°	Bredstrålande ljusfördelning 10
910925863563	BGP760 LED30-/830 II DW10 DGR 62	2 730 lm	3000 K	80	830 varmvit	61° x 150°	Bredstrålande ljusfördelning 10
910925863567	BGP760 LED49-/740 II DX70 DGR 62	4 263 lm	4000 K	70	740 neutralvit	106° x 44°	Extra bred ljusfördelning 70
910925866251	BGP763 LED340-/740 II DW10 DGR SRG10 62	29 920 lm	4000 K	70	740 neutralvit	61° x 150°	Bredstrålande ljusfördelning 10
910925866238	BGP761 LED50-/830 II DM11 DGR D9 62	4 550 lm	3000 K	80	830 varmvit	160° - 42° x 54°	Medelstrålande ljusfördelning 11
910925866241	BGP761 LED90-/740 II DW10 DGR 62	8 100 lm	4000 K	70	740 neutralvit	61° x 150°	Bredstrålande ljusfördelning 10

Drift och elektricitet

Order Code	Full Product Name	Strömförbrukning	Surge Protection (Common/Differential)
910925866252	BGP762 LED220-/740 II DW10 DGR SRG10 62	126 W	Överspänningsskydd upp till 10 kV differentiell och 10 kV common
910925863563	BGP760 LED30-/830 II DW10 DGR 62	21 W	Överspänningsskydd upp till 6 kV differentiell och 8 kV common
910925863567	BGP760 LED49-/740 II DX70 DGR 62	29,5 W	Överspänningsskydd upp till 6 kV differentiell och 8 kV common
910925866251	BGP763 LED340-/740 II DW10 DGR SRG10 62	196 W	Överspänningsskydd upp till 10 kV differentiell och 10 kV common
910925866238	BGP761 LED50-/830 II DM11 DGR D9 62	34 W	Överspänningsskydd upp till 6 kV differentiell och 8 kV common
910925866241	BGP761 LED90-/740 II DW10 DGR 62	51 W	Överspänningsskydd upp till 6 kV differentiell och 8 kV common


Styrenheter och dimring

Order Code	Full Product Name	Dimbar
910925866252	BGP762 LED220-/740 II DW10 DGR SRG10 62	Nej
910925863563	BGP760 LED30-/830 II DW10 DGR 62	Nej
910925863567	BGP760 LED49-/740 II DX70 DGR 62	Nej
910925866251	BGP763 LED340-/740 II DW10 DGR SRG10 62	Nej
910925866238	BGP761 LED50-/830 II DM11 DGR D9 62	Ja
910925866241	BGP761 LED90-/740 II DW10 DGR 62	Nej

Produktdata

Order Code	Full Product Name	Produktfamiljskod
910925866252	BGP762 LED220-/740 II DW10 DGR SRG10 62	BGP762
910925863563	BGP760 LED30-/830 II DW10 DGR 62	BGP760
910925863567	BGP760 LED49-/740 II DX70 DGR 62	BGP760
910925866251	BGP763 LED340-/740 II DW10 DGR SRG10 62	BGP763
910925866238	BGP761 LED50-/830 II DM11 DGR D9 62	BGP761
910925866241	BGP761 LED90-/740 II DW10 DGR 62	BGP761


Polar normal diagrams



BGP763I - 910925866251


BGP760I - 910925863567

BGP760I - 910925863563



BGP761I - 910925866238

BGP761I - 910925866241



BGP762I - 910925866252

