



Gör din stad redo för framtiden med DigiStreet

DigiStreet

Philips DigiStreet-armaturerna är särskilt utvecklade för att vara en långvarig och pålitlig samarbetspartner till din stad. Med de två uttagen kan du ansluta direkt till Philips CityTouch-systemet, och den är också förberedd för anslutning till framtida IoT-innovationer vilket gör att du får ut mesta möjliga av din belysningsinstallation. Varje armatur kan identifieras via en unik Philips Service Tag. Scanna QR-koden på insidan av stolplucken och få omedelbar tillgång till armaturinställningarna, för snabbare och enklare underhåll och programmering, oavsett var i livscykeln armaturen befinner sig. DigiStreet är en framtidssäker produktfamilj som kan kopplas upp mot Philips CityTouch, för ett ännu enklare byte till hållbar och effektiv LED-belysning.

Fördelar

- Klar för framtiden och lätt att uppgradera direkt efter installation eller senare med framtidens CMS-noder och -sensorer som möjliggör nya funktioner
- Stort urval av linsoptik som passar vägar och gator i olika länder
- Smidig identifiering av armaturer på plats med Philips Service tag för enklare och snabbare underhåll

Funktioner

- Smidig identifiering av armaturer med Philips Service tag
- Høgt ljusutbyte på upp till 161 lm/W
- Välj mellan fler än 30 olika ljusstrålar och interna bländskydd
- Överspänningsskydd, 10 kV
- L-tune-verktyg finns
- 100 000 timmars livslängd vid L90B10 eller högre
- Internt bländskydd (tillval)


Användning

- Trafikleder och större påfartsvägar
- Stadsdelar och bostadsområden
- Stadskärnor och huvudgator
- Cykelvägar, gångstigar och övergångsställen

Versions



Digistreet-BGP762-DP03











Digistreet-BGP760



Digistreet-BGP763-DP04

Måttskiss



Produktinformation

Digistreet-BGP760-DP06.tif



Digistreet-BGP760-DP09.tif



Digistreet-BGP760-DP10.tif



Digistreet-BGP760-DP11.tif



Digistreet-BGP761-DP17.tif



Digistreet-BGP761-DP18.tif



Digistreet-BGP761-DP19.tif



Digistreet-BGP761-DP20.tif



Produktinformation



Digistreet-BGP761-DP21.tif



Digistreet-BGP761-DP22.tif



Digistreet-BGP761-DP23.tif



Digistreet-BGP761-DP24.tif



Digistreet-BGP761-DP25.tif



Digistreet-BGP761-DP26.tif

Allmän information	
Driftdon ingår	Ja
Utbytbar ljuskälla	Ja
Service tag	Ja
Ljusteknik	
Uppåtriktat ljusflödesförhållande	0
Styrenheter och dimring	
Max. dimringsnivå	Inte tillämpbar
Mekanik och armaturhus	
Typ av optisk kåpa	Planglas
Armaturhusets färg	Mörkgrå
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK09
Kod för kapslingsklass	IP66
Standardvinkel för sidoingång	0°
Standardvinkel för stoltoppsmontage	0°
Användning och godkännande	
CE-märkning	Ja
Säkerhetsmärkning, antändlighet	-

Allmän information

Order Code	Full Product Name	Driftdon	Lampfamilj	Antal driftdonsenheter
910925866252	BGP762 LED220-/740 II DW10 DGR SRG10 62	-	LED220	1 enhet
910925863563	BGP760 LED30-/830 II DW10 DGR 62	EB	LED30	1 enhet
910925863567	BGP760 LED49-/740 II DX70 DGR 62	EB	LED49	1 enhet
910925866251	BGP763 LED340-/740 II DW10 DGR SRG10 62	-	LED340	2 enheter
910925866236	BGP761 LED55-/740 I DM11 DGR SRB 62	-	LED55	1 enhet
910925866238	BGP761 LED50-/830 II DM11 DGR D9 62	-	LED50	1 enhet
910925866241	BGP761 LED90-/740 II DW10 DGR 62	-	LED90	1 enhet

Ljusteknik (1/2)

Full						Korrelerad					
	Product	Armaturens	Ljuskällans	färgtemperatur			Product	Armaturens	Ljuskällans	färgtemperatur	
Order Code	Name	ljusfördelning	färg	(Nom)	Färgåtergivningsinc	Order Code	Name	ljusfördelning	färg	(Nom)	Färgåtergivningsindex
910925866252	BGP762	61° x 150°	740	4000 K	70		DW10				
	LED220-/		neutralvit				DGR				
	740 II						SRG10 62				
	DW10					910925866236	BGP761	160° - 42° x	740	4000 K	70
	DGR						LED55-/7	54°	neutralvit		
	SRG10 62						40 I DM11				
910925863563	BGP760	61° x 150°	830	3000 K	80		DGR SRB				
	LED30-/		varmvit				62				
	830 II					910925866238	BGP761	160° - 42° x	830	3000 K	80
	DW10						LED50-/	54°	varmvit		
	DGR 62						830 II				
910925863567	BGP760	106° x 44°	740	4000 K	70		DM11				
	LED49-/7		neutralvit				DGR D9				
	40 II						62				
	DX70					910925866241	BGP761	61° x 150°	740	4000 K	70
	DGR 62						LED90-/7		neutralvit		
910925866251	BGP763	61° x 150°	740	4000 K	70		40 II				
	LED340-/		neutralvit				DW10				
	740 II						DGR 62				

Ljusteknik (2/2)

Order Code	Full Product Name	Antal		Ljusflöde	ljuskällor	Optiktyp utomhus
		Ljusflöde	ljuskällor			
910925866252	BGP762 LED220-/740 II DW10 DGR SRG10 62	19 800 lm	-			Bredstrålande ljusfördelning 10
910925863563	BGP760 LED30-/830 II DW10 DGR 62	2 730 lm	1			Bredstrålande ljusfördelning 10
910925863567	BGP760 LED49-/740 II DX70 DGR 62	4 263 lm	1			Extra bred ljusfördelning 70
910925866251	BGP763 LED340-/740 II DW10 DGR SRG10 62	29 920 lm	-			Bredstrålande ljusfördelning 10

Drift och elektricitet

Order Code	Full Product Name	Effektförbrukning	Surge Protection (Common/ Differential)
910925866252	BGP762 LED220-/740 II DW10 DGR SRG10 62	126 W	Överspänningsskydd upp till 10 kV differentiell och 10 kV common
910925863563	BGP760 LED30-/830 II DW10 DGR 62	21 W	Överspänningsskydd upp till 6 kV differentiell och 8 kV common
910925863567	BGP760 LED49-/740 II DX70 DGR 62	29,5 W	Överspänningsskydd upp till 6 kV differentiell och 8 kV common
910925866251	BGP763 LED340-/740 II DW10 DGR SRG10 62	196 W	Överspänningsskydd upp till 10 kV differentiell och 10 kV common

Styrenheter och dimring

Order Code	Full Product Name	Dimbar
910925866252	BGP762 LED220-/740 II DW10 DGR SRG10 62	Nej
910925863563	BGP760 LED30-/830 II DW10 DGR 62	Nej
910925863567	BGP760 LED49-/740 II DX70 DGR 62	Nej
910925866251	BGP763 LED340-/740 II DW10 DGR SRG10 62	Nej

Användning och godkännande

Order Code	Full Product Name	Glödtrådtest
910925866252	BGP762 LED220-/740 II DW10 DGR SRG10 62	-
910925863563	BGP760 LED30-/830 II DW10 DGR 62	Temperatur 650 °C, under 5 s
910925863567	BGP760 LED49-/740 II DX70 DGR 62	Temperatur 650 °C, under 5 s

Produktdata

Order Code	Full Product Name	Produktfamiljskod
910925866252	BGP762 LED220-/740 II DW10 DGR SRG10 62	BGP762
910925863563	BGP760 LED30-/830 II DW10 DGR 62	BGP760

Order Code	Full Product Name	Antal		Ljusflöde	ljuskällor	Optiktyp utomhus
		Ljusflöde	ljuskällor			
910925866236	BGP761 LED55-/740 I DM11 DGR SRB 62	5 096 lm	-			Medelstrålande ljusfördelning 11
910925866238	BGP761 LED50-/830 II DM11 DGR D9 62	4 550 lm	-			Medelstrålande ljusfördelning 11
910925866241	BGP761 LED90-/740 II DW10 DGR 62	8 100 lm	-			Bredstrålande ljusfördelning 10

Order Code	Full Product Name	Effektförbrukning	Surge Protection (Common/ Differential)
910925866236	BGP761 LED55-/740 I DM11 DGR SRB 62	31,5 W	Överspänningsskydd upp till 6 kV differentiell och 8 kV common
910925866238	BGP761 LED50-/830 II DM11 DGR D9 62	34 W	Överspänningsskydd upp till 6 kV differentiell och 8 kV common
910925866241	BGP761 LED90-/740 II DW10 DGR 62	51 W	Överspänningsskydd upp till 6 kV differentiell och 8 kV common

Order Code	Full Product Name	Dimbar
910925866236	BGP761 LED55-/740 I DM11 DGR SRB 62	Ja
910925866238	BGP761 LED50-/830 II DM11 DGR D9 62	Ja
910925866241	BGP761 LED90-/740 II DW10 DGR 62	Nej




Order Code	Full Product Name	Glödtrådtest
910925866251	BGP763 LED340-/740 II DW10 DGR SRG10 62	-
910925866236	BGP761 LED55-/740 I DM11 DGR SRB 62	-
910925866238	BGP761 LED50-/830 II DM11 DGR D9 62	-
910925866241	BGP761 LED90-/740 II DW10 DGR 62	-

Order Code	Full Product Name	Produktfamiljskod
910925863567	BGP760 LED49-/740 II DX70 DGR 62	BGP760
910925866251	BGP763 LED340-/740 II DW10 DGR SRG10 62	BGP763

Order Code	Full Product Name	Produktfamiljskod
910925866236	BGP761 LED55-/740 I DM11 DGR SRB 62	BGP761
910925866238	BGP761 LED50-/830 II DM11 DGR D9 62	BGP761

Order Code	Full Product Name	Produktfamiljskod
910925866241	BGP761 LED90-/740 II DW10 DGR 62	BGP761




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - BGP763I -
910925866251

Polar Normal (separate) - BGP760I -
910925863567

Polar Normal (separate) - BGP760I -
910925863563



Polar Normal (separate) - BGP761I -
910925866238

Polar Normal (separate) - BGP761I -
910925866241

Polar Normal (separate) - BGP762I -
910925866252

