

UniDot G2

BGS300G2



A kreativitást serkentő fénypontok

Az UniDot G2 felületre szerelhető, kültéri, kompakt méretű, építészeti, közvetlen megvilágítási LED-es pontlámpa, amelyet homlokzati és kültéri világítási célokra terveztünk. A robusztus szerkezet és az egyedi optikai burák ideálissá teszik a homlokzatok, hidak, felüljárók, színházak, vidámparkok és szabadidőközpontok megvilágítására. Fehér, egyszínű, RGB és RGBW, valamint állítható fehér színű fénnel kapható. A három optikai bura és a DMX vezérlőfelület segítségével az építészek és tervezők korlátok nélkül valósíthatják meg elképzeléseiket.

Előnyök

- A nagy és kis teljesítményű LED-es változatok kielégítenek minden használati igényt.
- Három optikai bura áll rendelkezésre, így az összes közvetlen megvilágítást igénylő területen használható.
- Robusztus kialakítás és IP66 szintű védettség kültéri használathoz.
- DMX512 vezérlőfelülettel is kapható.
- Átmenő vezetékezés tápellátáshoz és DMX-adatokhoz IP67-csatlakozókon keresztül.

Applications

- Hidak, emlékművek és homlokzatok
- Tájkeretek
- Parkok és terek

Szolgáltatások


- Három méretben, valamint nagy és kis teljesítményű LED-es változatokban kapható.
- Alapfelszerelés: RGBW, RGB, 2700 K, 3000 K és 4000 K.
- Választható: 5000 K, egy szín és állítható fehér.
- Az átlátszó sík, valamint az áttetsző és gyémántalakú domború optikai burák külön rendelhetők.

Versions

BGS301 G2 CFC



Méretezett rajza



BGS301 G2 30LEDLP 27K 24V CFC

Termék részletei

UniDot G2 detailed photo



UniDot G2 detailed photo



UniDot G2 detailed photo



UniDot G2 detailed photo



UniDot G2 detailed photo



UniDot G2 detailed photo



UniDot G2 detailed photo



UniDot G2 detailed photo



Általános információ

Cserélhető fényforrás	Nem
Előtét mellékelve	Nem

Technikai adatok

Fényáram	413 lm
Korrelált színhőmérséklet (névleges)	2700 K
Színvisszaadási index (CRI)	80
A fényforrás színe	Meleg fehér
Lámpatest fényeloszlása	110°

Működtetés és elektronika

Teljesítményfelvétel	6 W
----------------------	-----

Vezérlők és fényerő-szabályozás

Szabályozható	Nem
---------------	-----

Mechanika és tokozás

Ház színe	Sötétszürke
Por és víz elleni védelem kódja	IP66 [Porbejutás ellen védett, vízszugár ellen védett]
Mech. behatások elleni védelem kódja	IK06 [1 J]
Normál dőlésszögű oszlopfej	-
Szabványos dőlésszög oldalsó bevezetésnél	-
Optikai búra típusa	Polikarbonát bura, sík

Tanúsítvány és alkalmazási területek

Gyúlékonysági jelzés	Normál gyúlékonyságú felületekre szereléshez
CE jelölés	Igen