

UniDot G2

BGS300G2



Pobudza kreatywność

UniDot G2 to natynkowa, zewnętrzna, kompaktowa architektoniczna oprawa LED do bezpośredniego oświetlania punktowego, przeznaczona do oświetlania elewacji i zastosowań zewnętrznych. Dzięki wytrzymałej konstrukcji mechanicznej i 3 różnym optykom UniDot G2 idealnie nadaje się do stosowania na fasadach budynków, mostach, w teatrach, parkach rozrywki i centrach rekreacyjnych. Dostępne barwy światła: biały, monochromatyczny, RGB, RGBW i regulowana biel. Trzy różne optyki i interfejs sterujący DMX zapewniają architektom i projektantom swobodę eksplorowania szerokiego zakresu koncepcji i projektowania bez żadnych ograniczeń.

Korzyści

- Wersje diod LED o małej i dużej mocy spełniają wszystkie potrzeby użytkowników.
- Trzy różne optyki pasujące do szerokiego wachlarza zastosowań
- Solidna konstrukcja i stopień ochrony IP66 do zastosowań zewnętrznych.
- Dostępne w opcji z interfejsem sterownika DMX512.
- Okablowanie przelotowe do zasilania i danych DMX przez złącza IP67.

Applications

- Mosty, pomniki i fasady
- Architektura krajobrazu
- Parki i place

Cechy

- Trzy rozmiary oraz diody LED o małej i dużej mocy.
- Standard RGBW, RGB, 2700K, 3000K i 4000K.
- Opcja: 5000K, kolory monochromatyczne i regulowana biel.

Wersje



BGS301 G2 CFC



BGS300 G2 OSC



BGS300 G2 DSC




BGS300 G2 CFC




BGS301 G2 OSC


Rysunki techniczne




BGS301 G2 30LEDLP 30K 24V OSC



BGS300 G2 12LEDLP 27K 24V DSC



BGS300 G2 12LEDLP 27K 24V OSC



BGS301 G2 30LEDLP 27K 24V CFC

Więcej o produkcie

	UniDot G2 detailed photo		UniDot G2 detailed photo
	UniDot G2 detailed photo		UniDot G2 detailed photo
	UniDot G2 detailed photo		UniDot G2 detailed photo
	UniDot G2 detailed photo		UniDot G2 detailed photo

Informacje ogólne

Wymienne źródło światła	Nie
W zestawie sterownik	Nie

Dane techniczne oświetlenia

Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80
-------------------------------	----

Układy sterowania i ściemnianie

Z możliwością przyciemniania	Nie
------------------------------	-----

Mechanika i korpus

Kolor Korpusu	Ciemnoszary
Kod stopnia ochrony	IP66 [Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne]
Mech. kod ochrony przed uderzeniami	IK06 [1 J]
Standardowy kąt nachylenia przy montażu - bezpośrednio na słupie	-
Standardowy kąt nachylenia przy montażu - na wysięgniku	-

Certyfikaty i zastosowania

Oznaczenie palności	Do bezpośredniego montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności
Znak CE	Tak

Dane techniczne oświetlenia

Order Code	Full Product Name	Strumień Świetlny	Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	Barwa źródła światła	Kąt rozsyłu światła oprawy oświetleniowej
74707499	BGS301 G2 30LEDLP 27K 24V CFC	413 lm	2700 K	barwa ciepło-biała	110°
74699299	BGS300 G2 12LEDLP 27K 24V OSC	181 lm	2700 K	barwa ciepło-biała	130°
74705099	BGS300 G2 12LEDLP 40K 24V OSC	192 lm	4000 K	Barwa biała neutralna	130°
74700599	BGS300 G2 12LEDLP 27K 24V DSC	210 lm	2700 K	barwa ciepło-biała	-
74703699	BGS300 G2 12LEDLP 30K 24V DSC	210 lm	3000 K	barwa ciepło-biała	-
74698599	BGS300 G2 12LEDLP 27K 24V CFC	206 lm	2700 K	barwa ciepło-biała	110°
74704399	BGS300 G2 12LEDLP 40K 24V CFC	218 lm	4000 K	Barwa biała neutralna	110°
74711199	BGS301 G2 30LEDLP 30K 24V OSC	304 lm	3000 K	barwa ciepło-biała	150°

Eksploatacja i połączenie elektryczne

Order Code	Full Product Name	Zużycie energii
74707499	BGS301 G2 30LEDLP 27K 24V CFC	6 W
74699299	BGS300 G2 12LEDLP 27K 24V OSC	3 W
74705099	BGS300 G2 12LEDLP 40K 24V OSC	3 W
74700599	BGS300 G2 12LEDLP 27K 24V DSC	3 W
74703699	BGS300 G2 12LEDLP 30K 24V DSC	3 W
74698599	BGS300 G2 12LEDLP 27K 24V CFC	3 W
74704399	BGS300 G2 12LEDLP 40K 24V CFC	3 W
74711199	BGS301 G2 30LEDLP 30K 24V OSC	6 W

Mechanika i korpus

Order Code	Full Product Name	Typ klosza
74707499	BGS301 G2 30LEDLP 27K 24V CFC	Płaski klosz/oprawa z poliwęglanu
74699299	BGS300 G2 12LEDLP 27K 24V OSC	Sferyczny klosz/oprawa z poliwęglanu
74705099	BGS300 G2 12LEDLP 40K 24V OSC	Sferyczny klosz/oprawa z poliwęglanu
74700599	BGS300 G2 12LEDLP 27K 24V DSC	Sferyczny klosz/oprawa z poliwęglanu
74703699	BGS300 G2 12LEDLP 30K 24V DSC	Sferyczny klosz/oprawa z poliwęglanu
74698599	BGS300 G2 12LEDLP 27K 24V CFC	Płaski klosz/oprawa z poliwęglanu
74704399	BGS300 G2 12LEDLP 40K 24V CFC	Płaski klosz/oprawa z poliwęglanu
74711199	BGS301 G2 30LEDLP 30K 24V OSC	Sferyczny klosz/oprawa z poliwęglanu