

LEDINAIRE BN060C Batten

BN060C



LEDINAIRE – prostě skvělé LED

Řada Ledinaire obsahuje sortiment oblíbených standardně dostupných LED svítidel, která se vyznačují vysokou úrovní kvality typickou pro společnost Philips a přívětivou cenou. Spolehlivé, energeticky účinné a cenově dostupné – přesně to, co potřebujete. k dostání jsou obě verze – integrovaná (BN012C) i TLED (BN060C)

Výhody

- Kvalita s polehlivot značky Philips
- Úspora energie
- Kompaktní design

Applications

- Celkové osvětlení
- Sklady
- Skryté osvětlení

Vlastnosti

- Integrovaná verze nebo verze s jedním nebo dvěma zdroji (včetně)
- Souvislá řada až z deseti svítidel
- Montážní příslušenství je součástí balení

Versions




Ledinaire batten, BN021C,




Ledinaire batten, BN021C,


Rozměrové výkresy



BN021C LED24S/830 L1500




BN021C LED20S/840 L1200



BN021C LED5S/830 L300

BN021C LED15S/840 L900



BN021C LED10S/830 L600

Detaily o výrobku



Ledinaire batten, BN021C,
Connection



Ledinaire batten, BN021C,
Accessories included



Ledinaire batten, BN021C,
Light-line via connection
cable



Ledinaire batten, BN021C,
Light-line pin-to-pin



Ledinaire batten, BN021C,
Light-line pin-to-pin

Obecné informace

Vyměnitelný světelný zdroj	Ne
Počet předřadниковých jednotek	1 jednotka
Včetně předřadníku	Ano
Servisní štítek	Ne

Světelně technické

Index podání barev (CRI)	>80
Typ optiky	Velmi široký paprsek

Provozní a elektrické

Vstupní napětí	220 až 240 V
Frekvence sítě	50 or 60 Hz
Vhodné pro náhodné spínání	Nevztahuje se
Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída II

Řízení a stmívání

Stmívatelné	Ne
Maximální úroveň ztlumení	Není k dispozici

Mechanické a materiály

Barva těla	Bílá
Kód ochrany proti vniknutí	IP20 [Ochrana proti vniknutí prstů]
Kód ochrany proti mechanickým nárazům	IK02 [0,2 J standardní]

Certifikace a použití

Test žhavým drátem	Teplota 650 °C, doba 30 s
Značka hořlavosti	Pro montáž na běžně hořlavé povrchy
Značka CE	Ano
Značka ENEC	-
Rozsah okolní teploty	-20 až +40 °C

Počáteční parametry (podle IEC)

Tolerance světelného toku	+/-10%
---------------------------	--------

Světelné technické

Order Code	Full Product Name	Světelný tok	Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	Měrný výkon (jmen.) (nom.)
52790499	BN021C LED20S/840 L1200	2 100 lm 2 100 lm	4000 K	105 lm/W
52791199	BN021C LED19S/830 L1200	1 900 lm	3000 K	95 lm/W
52792899	BN021C LED25S/840 L1500	2 600 lm 2 600 lm	4000 K	108 lm/W
52793599	BN021C LED24S/830 L1500	2 400 lm	3000 K	100 lm/W
52784399	BN021C LED5S/840 L300	500 lm 500 lm	4000 K	108 lm/W
52785099	BN021C LED5S/830 L300	480 lm	3000 K	96 lm/W
52786799	BN021C LED10S/840 L600	1 050 lm 1 050 lm	4000 K	105 lm/W
52787499	BN021C LED10S/830 L600	960 lm 960 lm	3000 K	96 lm/W
52788199	BN021C LED15S/840 L900	1 600 lm 1 600 lm	4000 K	107 lm/W
52789899	BN021C LED14S/830 L900	1 450 lm	3000 K	97 lm/W

Provozní a elektrické

Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie
52790499	BN021C LED20S/840 L1200	20 W
52791199	BN021C LED19S/830 L1200	20 W
52792899	BN021C LED25S/840 L1500	24 W
52793599	BN021C LED24S/830 L1500	24 W
52784399	BN021C LED5S/840 L300	5 W
52785099	BN021C LED5S/830 L300	5 W
52786799	BN021C LED10S/840 L600	10 W
52787499	BN021C LED10S/830 L600	10 W
52788199	BN021C LED15S/840 L900	15 W
52789899	BN021C LED14S/830 L900	15 W

Počáteční parametry (podle IEC)

Order Code	Full Product Name	Počáteční chromatičnost
52790499	BN021C LED20S/840 L1200	0.38, 0.38, SDCM≤5
52791199	BN021C LED19S/830 L1200	0.43, 0.40, SDCM≤5
52792899	BN021C LED25S/840 L1500	0.38, 0.38, SDCM≤5
52793599	BN021C LED24S/830 L1500	0.43, 0.40, SDCM≤5
52784399	BN021C LED5S/840 L300	0.38, 0.38, SDCM≤5
52785099	BN021C LED5S/830 L300	0.43, 0.40, SDCM≤5
52786799	BN021C LED10S/840 L600	0.38, 0.38, SDCM≤5
52787499	BN021C LED10S/830 L600	0.43, 0.40, SDCM≤5
52788199	BN021C LED15S/840 L900	0.38, 0.38, SDCM≤5
52789899	BN021C LED14S/830 L900	0.43, 0.40, SDCM≤5