

Ledinaire Grundarmatur

BN060C



Ledinaire – ganske enkelt fantastisk LED

Ledinaire-serien (BN021C) omfatter et udvalg af populære LED-armaturer fra standardsortimentet, som leverer den velkendte Philips-kvalitet til en konkurrencedygtig pris. Armaturerne er pålidelige, energieffektive og prisvenlige. Ledinaire giver mulighed for en enkel og fleksibel installation samt etablering af sammenhængende lyslinjer.

Fordele

- Philips kvalitet og driftssikkerhed
- Et armatur der sparer energi og reducerer driftsomkostninger
- Smart, kompakt design, der passer til ethvert miljø
- Nem og fleksibel installation med mulighed for sammenkobling i lyslinjer

Applications

- Almen belysning
- Lagerhaller
- Kovebelysning

Funktioner

- Fås som version med én eller to lyskilder (lyskilder medfølger)
- Lyslinje med op til to armaturer
- Monteringstilbehør medfølger
- To farvetemperaturer: 3000K og 4000K

Versions




Ledinaire batten, BN021C,




Ledinaire batten, BN021C,


Målskitse



BN021C LED24S/830 L1500




BN021C LED20S/840 L1200



BN021C LED5S/840 L300

BN021C LED15S/840 L900



BN021C LED10S/830 L600

Oplysninger om produktet



Ledinaire batten, BN021C,
Connection



Ledinaire batten, BN021C,
Accessories included



Ledinaire batten, BN021C,
Light-line via connection
cable



Ledinaire batten, BN021C,
Light-line pin-to-pin



Ledinaire batten, BN021C,
Light-line pin-to-pin

Generelle oplysninger

Udskiftelig lyskilde	Nej
Antal forkoblingsenheder	1 enhed
Driver inkluderet	Ja
Service-kode	Nej

Lysteknisk

Farvegengivelsesindeks (CRI)	>80
Optiktype	Meget bred stråle

Drift og el

Indgangsspænding	220 til 240 V
Linjefrekvens	50 or 60 Hz
Velegnet til tilfældigt skift	Ikke relevant
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse II

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Nej
Maksimalt dæmpningsniveau	Ikke relevant

Mekanik og armaturhus

Farve på armaturhus	Hvid
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP20 [Fingerbeskyttelse]
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK02 [0,2 J, standard]

Godkendelse og anvendelsesområde

Glødetrådtest	Temperatur 650 °C, varighed 30 s
Mærke for brændbarhed	Til montering på normalt antændelige overflader
CE-mærke	Ja
ENEC-mærke	-
Omgivelsestemperaturområde	-20 til +40 °C

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Lysstrømtolerance	+/-10%
-------------------	--------

Lysteknisk

Order Code	Full Product Name	Lysstrøm	Korreleret farvetemperatur (nom.)	Lyseffekt (nominel) (nom.)
911401842382	BN021C LED20S/840 L1200	2.100 lm 2.100 lm	4000 K	105 lm/W
911401842482	BN021C LED19S/830 L1200	1.900 lm	3000 K	95 lm/W
911401842582	BN021C LED25S/840 L1500	2.600 lm 2.600 lm	4000 K	108 lm/W
911401842682	BN021C LED24S/830 L1500	2.400 lm	3000 K	100 lm/W
911401841782	BN021C LED5S/840 L300	500 lm 500 lm	4000 K	108 lm/W
911401841882	BN021C LED5S/830 L300	480 lm	3000 K	96 lm/W
911401841982	BN021C LED10S/840 L600	1.050 lm 1.050 lm	4000 K	105 lm/W

Order Code	Full Product Name	Lysstrøm	Korreleret farvetemperatur (nom.)	Lyseffekt (nominel) (nom.)
911401842082	BN021C LED10S/830 L600	960 lm 960 lm	3000 K	96 lm/W
911401842182	BN021C LED15S/840 L900	1.600 lm 1.600 lm	4000 K	107 lm/W
911401842282	BN021C LED14S/830 L900	1.450 lm	3000 K	97 lm/W

Drift og el

Order Code	Full Product Name	Strømforbrug
911401842382	BN021C LED20S/840 L1200	20 W
911401842482	BN021C LED19S/830 L1200	20 W
911401842582	BN021C LED25S/840 L1500	24 W
911401842682	BN021C LED24S/830 L1500	24 W
911401841782	BN021C LED5S/840 L300	5 W
911401841882	BN021C LED5S/830 L300	5 W
911401841982	BN021C LED10S/840 L600	10 W
911401842082	BN021C LED10S/830 L600	10 W
911401842182	BN021C LED15S/840 L900	15 W
911401842282	BN021C LED14S/830 L900	15 W

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Order Code	Full Product Name	Indledende kromaticitet
911401842382	BN021C LED20S/840 L1200	0.38, 0.38, SDCM≤5
911401842482	BN021C LED19S/830 L1200	0.43, 0.40, SDCM≤5
911401842582	BN021C LED25S/840 L1500	0.38, 0.38, SDCM≤5
911401842682	BN021C LED24S/830 L1500	0.43, 0.40, SDCM≤5
911401841782	BN021C LED5S/840 L300	0.38, 0.38, SDCM≤5
911401841882	BN021C LED5S/830 L300	0.43, 0.40, SDCM≤5
911401841982	BN021C LED10S/840 L600	0.38, 0.38, SDCM≤5
911401842082	BN021C LED10S/830 L600	0.43, 0.40, SDCM≤5
911401842182	BN021C LED15S/840 L900	0.38, 0.38, SDCM≤5
911401842282	BN021C LED14S/830 L900	0.43, 0.40, SDCM≤5