

Ledinaire Lichtleiste

BN060C



Bewährt, Verlässlich, Günstig

Unkompliziert und zuverlässig – durch diese Merkmale zeichnet sich die Ledinaire Lichtleiste ganz besonders aus. Die Lichtleiste kann aufgrund horizontal verschiebbarer Montagebügel schnell und einfach montiert werden. Alle Leuchten sind bauseitig mit einer integrierten Durchgangsverdrahtung ausgestattet. Sie kann als Einzelleuchte oder Lichtband verwendet werden, mit starrer oder flexibler Verbindung. Die Opale Abdeckung aus Polycarbonat garantiert ein homogenes Lichtbild ohne sichtbare LED-Punkte. Die Ledinaire Lichtleiste ist die perfekte Lösung im Preiseinstiegssegment für vielfältige Anwendungen.

Vorteile

- Minimalistische, schlanke LED-Lichtleiste
- Alle Leuchten sind bauseitig mit einer Durchgangsverdrahtung ausgestattet
- Kann in ein starres oder flexibles Lichtband integriert werden
- Einfache und schnelle Montage dank horizontal verschiebbarer Montagebügel
- Opale Abdeckung aus Polycarbonat mit homogenem Lichtbild ohne sichtbare LED-Punkte

Applications

- Allgemeinbeleuchtung
- Lagerräume
- Nischenbeleuchtung

Versions



Ledinaire batten, BN021C,


Merkmale

- Professionelle Produktqualität und hohe Zuverlässigkeit
- Hohe Effizienz und gute Lebensdauer: Bis zu 104 lm/W und 50.000h (L65)
- Lichtband-Option (bis zu zehn Lichtleisten); Montagezubehör im Lieferumfang enthalten




Ledinaire batten, BN021C,


Abmessungsskizzen



BN021C LED25S/840 L1500




BN021C LED20S/840 L1200



BN021C LED5S/830 L300

BN021C LED15S/840 L900



BN021C LED10S/830 L600

Produktdetails



Ledinaire batten, BN021C,
Connection



Ledinaire batten, BN021C,
Accessories included



Ledinaire batten, BN021C,
Light-line via connection
cable



Ledinaire batten, BN021C,
Light-line pin-to-pin



Ledinaire batten, BN021C,
Light-line pin-to-pin

Allgemeine Informationen

Lichtquelle austauschbar	Nein
Anzahl Betriebsgeräte	Einheit
Betriebsgerät inklusive	Ja
Service Tag	Nein

Lichttechnische Daten

Farbwiedergabeindex (CRI)	>80
Optik	Sehr breitstrahlend

Betrieb und Elektrik

Eingangsspannung	220 bis 240 V
Netzfrequenz	50 or 60 Hz
Geeignet zum häufigen Ein- und Ausschalten	Nicht anwendbar
IEC-Schutzklasse	Schutzklasse II

Lichtregelung und Dimmen

Dimmbar	Nein
Maximaler Dimmlevel	Nicht anwendbar

Mechanik und Gehäuse

Gehäusefarbe	Weiß
Schutzart (IP)	IP20 [Fernhalten von Fingern]
Schlagfestigkeit (IK)	IK02 [0,2 J Standard]

Genehmigung und Anwendung

Glühfadentest	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s
Entflammbarkeitszeichen	Zur Montage auf normal entflammbare Oberflächen (F-Zeichen)
CE-Zeichen	Ja
ENEC-Zeichen	-
Umgebungstemperaturbereich	-20 bis +40 °C

Initialkennwerte (IEC-konform)

Lichtstromtoleranz	+/-10%
--------------------	--------

Lichttechnische Daten

Order Code	Full Product Name	Lichtstrom	Ähnlichste Farbtemperatur	Nennlichtausbeute (Nom)
8719514527904	BN021C LED20S/840 L1200	2.100 lm 2.100 lm	4000 K	105 lm/W
8719514527911	BN021C LED19S/830 L1200	1.900 lm	3000 K	95 lm/W
8719514527928	BN021C LED25S/840 L1500	2.600 lm 2.600 lm	4000 K	108 lm/W
8719514527935	BN021C LED24S/830 L1500	2.400 lm	3000 K	100 lm/W
8719514527843	BN021C LED5S/840 L300	500 lm 500 lm	4000 K	108 lm/W
8719514527850	BN021C LED5S/830 L300	480 lm	3000 K	96 lm/W
8719514527867	BN021C LED10S/840 L600	1.050 lm 1.050 lm	4000 K	105 lm/W
8719514527874	BN021C LED10S/830 L600	960 lm 960 lm	3000 K	96 lm/W
8719514527881	BN021C LED15S/840 L900	1.600 lm 1.600 lm	4000 K	107 lm/W
8719514527898	BN021C LED14S/830 L900	1.450 lm	3000 K	97 lm/W

Betrieb und Elektrik

Order Code	Full Product Name	Systemleistung
8719514527904	BN021C LED20S/840 L1200	20 W
8719514527911	BN021C LED19S/830 L1200	20 W
8719514527928	BN021C LED25S/840 L1500	24 W
8719514527935	BN021C LED24S/830 L1500	24 W
8719514527843	BN021C LED5S/840 L300	5 W
8719514527850	BN021C LED5S/830 L300	5 W
8719514527867	BN021C LED10S/840 L600	10 W
8719514527874	BN021C LED10S/830 L600	10 W
8719514527881	BN021C LED15S/840 L900	15 W
8719514527898	BN021C LED14S/830 L900	15 W

Initialkennwerte (IEC-konform)

Order Code	Full Product Name	Anfängliche Farbsättigung
8719514527904	BN021C LED20S/840 L1200	0.38, 0.38, SDCM≤5
8719514527911	BN021C LED19S/830 L1200	0.43, 0.40, SDCM≤5
8719514527928	BN021C LED25S/840 L1500	0.38, 0.38, SDCM≤5
8719514527935	BN021C LED24S/830 L1500	0.43, 0.40, SDCM≤5
8719514527843	BN021C LED5S/840 L300	0.38, 0.38, SDCM≤5
8719514527850	BN021C LED5S/830 L300	0.43, 0.40, SDCM≤5
8719514527867	BN021C LED10S/840 L600	0.38, 0.38, SDCM≤5
8719514527874	BN021C LED10S/830 L600	0.43, 0.40, SDCM≤5
8719514527881	BN021C LED15S/840 L900	0.38, 0.38, SDCM≤5
8719514527898	BN021C LED14S/830 L900	0.43, 0.40, SDCM≤5