

## Ledinaire Regleta

BN060C



## Philips Ledinaire Regleta

La gama Ledinaire regleta (BN021C) contiene una selección de luminarias LED batten populares disponibles en stock que ofrecen los altos niveles de calidad Philips a un precio competitivo. Fiable, eficiente energéticamente y asequible. Ledinaire ofrece una instalación sencilla y flexible, permitiendo la creación de líneas de luz.

### Beneficios

- Sustitución directa alumbrado convencional fluorescencia
- Ahorros energéticos por encima del 40%
- Consumos reducidos de entre 5W y 25W

### Applications

- Foseados
- Vitrinas, estanterías y mostradores
- Ensamblaje de líneas de luz

### Características

- Regletas mini con tecnología Led
- Disponibles desde 300mm hasta 1.500mm
- Dos temperatura de color 3.000K y 4.000K
- Equipos y cableado pasante incluidos
- Buena reproducción cromática Ra>80

**Versions**




Ledinaire batten, BN021C,




Ledinaire batten, BN021C,


**Plano de dimensiones**



BN021C LED24S/830 L1500




BN021C LED20S/840 L1200



BN021C LED5S/840 L300



BN021C LED14S/830 L900



BN021C LED10S/830 L600

### Detalles del producto



Ledinaire batten, BN021C, Connection



Ledinaire batten, BN021C, Accessories included



Ledinaire batten, BN021C, Light-line via connection cable



Ledinaire batten, BN021C, Light-line pin-to-pin



Ledinaire batten, BN021C, Light-line pin-to-pin

#### Información general

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Fuente de luz sustituible    | No       |
| Número de unidades de equipo | 1 unidad |
| Driver incluido              | Sí       |
| Service tag                  | No       |

#### Datos técnicos de la luz

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Índice de reproducción cromática (IRC) | >80           |
| Tipo de óptica                         | Haz muy ancho |

### Operativos y eléctricos

|                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| Tensión de entrada                  | 220 a 240 V        |
| Line Frequency                      | 50 or 60 Hz        |
| Adecuado para conmutación aleatoria | No aplicable       |
| Clase de protección IEC             | Seguridad clase II |

### Controles y regulación

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Regulable                  | No           |
| Nivel máximo de atenuación | No aplicable |

### Mecánicos y de carcasa

|                                               |                                |
|-----------------------------------------------|--------------------------------|
| Color de la carcasa                           | Blanco                         |
| Código de protección de entrada               | IP20 [Protección contra dedos] |
| Índice de protección frente a choque mecánico | IK02 [0.2 J estándar]          |

### Aprobación y aplicación

|                               |                                                        |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Test del hilo incandescente   | Temperatura 650 °C, duración 30 s                      |
| Marca de inflamabilidad       | Para su montaje en superficies normalmente inflamables |
| Marca CE                      | Sí                                                     |
| Certificado ENEC              | -                                                      |
| Rango de temperatura ambiente | -20 °C a +40 °C                                        |

### Rendimiento inicial (conforme con IEC)

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Tolerancia de flujo luminoso | +/-10% |
|------------------------------|--------|

## Datos técnicos de la luz

| Order Code | Full Product Name       | Flujo luminoso       | Temperatura de color correlacionada (nom.) | Eficacia lumínica (nominal) (nom.) |
|------------|-------------------------|----------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|
| 52790499   | BN021C LED20S/840 L1200 | 2.100 lm<br>2.100 lm | 4000 K                                     | 105 lm/W                           |
| 52791199   | BN021C LED19S/830 L1200 | 1.900 lm             | 3000 K                                     | 95 lm/W                            |
| 52792899   | BN021C LED25S/840 L1500 | 2.600 lm<br>2.600 lm | 4000 K                                     | 108 lm/W                           |
| 52793599   | BN021C LED24S/830 L1500 | 2.400 lm             | 3000 K                                     | 100 lm/W                           |
| 52784399   | BN021C LED5S/840 L300   | 500 lm<br>500 lm     | 4000 K                                     | 108 lm/W                           |
| 52785099   | BN021C LED5S/830 L300   | 480 lm               | 3000 K                                     | 96 lm/W                            |
| 52786799   | BN021C LED10S/840 L600  | 1.050 lm<br>1.050 lm | 4000 K                                     | 105 lm/W                           |

| Order Code | Full Product Name      | Flujo luminoso       | Temperatura de color correlacionada (nom.) | Eficacia lumínica (nominal) (nom.) |
|------------|------------------------|----------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|
| 52787499   | BN021C LED10S/830 L600 | 960 lm<br>960 lm     | 3000 K                                     | 96 lm/W                            |
| 52788199   | BN021C LED15S/840 L900 | 1.600 lm<br>1.600 lm | 4000 K                                     | 107 lm/W                           |
| 52789899   | BN021C LED14S/830 L900 | 1.450 lm             | 3000 K                                     | 97 lm/W                            |

## Operativos y eléctricos

| Order Code | Full Product Name       | Consumo de energía |
|------------|-------------------------|--------------------|
| 52790499   | BN021C LED20S/840 L1200 | 20 W               |
| 52791199   | BN021C LED19S/830 L1200 | 20 W               |
| 52792899   | BN021C LED25S/840 L1500 | 24 W               |
| 52793599   | BN021C LED24S/830 L1500 | 24 W               |
| 52784399   | BN021C LED5S/840 L300   | 5 W                |
| 52785099   | BN021C LED5S/830 L300   | 5 W                |
| 52786799   | BN021C LED10S/840 L600  | 10 W               |
| 52787499   | BN021C LED10S/830 L600  | 10 W               |
| 52788199   | BN021C LED15S/840 L900  | 15 W               |
| 52789899   | BN021C LED14S/830 L900  | 15 W               |

## Rendimiento inicial (conforme con IEC)

| Order Code | Full Product Name       | Cromaticidad inicial |
|------------|-------------------------|----------------------|
| 52790499   | BN021C LED20S/840 L1200 | 0.38, 0.38, SDCM≤5   |
| 52791199   | BN021C LED19S/830 L1200 | 0.43, 0.40, SDCM≤5   |
| 52792899   | BN021C LED25S/840 L1500 | 0.38, 0.38, SDCM≤5   |
| 52793599   | BN021C LED24S/830 L1500 | 0.43, 0.40, SDCM≤5   |
| 52784399   | BN021C LED5S/840 L300   | 0.38, 0.38, SDCM≤5   |
| 52785099   | BN021C LED5S/830 L300   | 0.43, 0.40, SDCM≤5   |
| 52786799   | BN021C LED10S/840 L600  | 0.38, 0.38, SDCM≤5   |
| 52787499   | BN021C LED10S/830 L600  | 0.43, 0.40, SDCM≤5   |
| 52788199   | BN021C LED15S/840 L900  | 0.38, 0.38, SDCM≤5   |
| 52789899   | BN021C LED14S/830 L900  | 0.43, 0.40, SDCM≤5   |