

Ledinaire Batten

BN060C



Calidad probada. Instalación sin esfuerzo. Siempre: tu opción confiable y económica para cada trabajo.

La gama Ledinaire batten (BN021C) incluye una selección de luminarias LED tipo batten populares disponibles de stock, que cuentan con la calidad Philips a un precio competitivo. Fiable, energéticamente eficaz y asequible. Ledinaire permite una instalación sencilla y flexible, con posibilidad de crear líneas de luz.

Beneficios

- Calidad y confiabilidad Philips
- Ahorro de energía
- Diseño compacto
- Instalación fácil y flexible, con posibilidad de conexión en línea

Applications

- Iluminación general
- Cuartos de almacenamiento
- Iluminación de foseados

Características

- Línea de luz con hasta diez regletas
- Accesorios de montaje incluidos

- Disponible en longitudes de 30 cm a 1,8 m

- 2 CCT: 3000K, 4000K

Versions




Ledinaire batten, BN021C,



Ledinaire batten, BN021C,

Plano de dimensiones



BN021C LED19S/830 L1200

BN021C LED14S/830 L900

Detalles del producto



Ledinaire batten, BN021C,
Connection



Ledinaire batten, BN021C,
Accessories included



Ledinaire batten, BN021C,
Light-line via connection
cable



Ledinaire batten, BN021C,
Light-line pin-to-pin



Ledinaire batten, BN021C,
Light-line pin-to-pin

Información general

Fuente de luz reemplazable	No
Cantidad de unidades de equipos	1 unidad
Controlador incluido	Sí
Etiqueta de Servicio	No

Información técnica sobre la luz

Índice de producción de color (IRC)	>80
Tipo óptico	Haz muy ancho

Operación y aspectos eléctricos

Voltaje de entrada	220 a 240 V
Frecuencia de línea	50 or 60 Hz
Apta para aplicaciones de alternado aleatorio	No aplica
Clase de protección IEC	Clase de seguridad II

Controles y atenuación

Regulable	No
Nivel de regulación máximo	No aplica

Mecánica y carcasa

Color de la carcasa	Blanco
Código de protección de ingreso	IP20 [Protección para los dedos]
Código de protección de impacto mec.	IK02 [0,2 J estándar]

Aprobación y aplicación

Prueba de resplandor del cable	Temperatura de 650 °C, duración de 30 s
Marca de inflamabilidad	Para montaje en superficies normalmente inflamables
Marca CE	Sí
Marca ENEC	-
Rango de temperatura ambiente	-20 a +40 °C

Rendimiento inicial (cumple con normas IEC)

Tolerancia del flujo luminoso	+/-10%
-------------------------------	--------

Información técnica sobre la luz

Order Code	Full Product Name	Flujo luminoso	Temperatura de color correlacionada (nominal)	Eficacia lumínica (promedio) (nominal)
911401842382	BN021C LED20S/840 L1200	2,100 lm 2,100 lm	4000 K	105 lm/W
911401842482	BN021C LED19S/830 L1200	1,900 lm	3000 K	95 lm/W
911401842182	BN021C LED15S/840 L900	1,600 lm 1,600 lm	4000 K	107 lm/W
911401842282	BN021C LED14S/830 L900	1,450 lm	3000 K	97 lm/W

Operación y aspectos eléctricos

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía
911401842382	BN021C LED20S/840 L1200	20 W
911401842482	BN021C LED19S/830 L1200	20 W
911401842182	BN021C LED15S/840 L900	15 W
911401842282	BN021C LED14S/830 L900	15 W

Rendimiento inicial (cumple con normas IEC)

Order Code	Full Product Name	Cromaticidad inicial
911401842382	BN021C LED20S/840 L1200	0.38, 0.38, SDCM≤5
911401842482	BN021C LED19S/830 L1200	0.43, 0.40, SDCM≤5
911401842182	BN021C LED15S/840 L900	0.38, 0.38, SDCM≤5
911401842282	BN021C LED14S/830 L900	0.43, 0.40, SDCM≤5