



Calidad probada. Instalación sin esfuerzo. Siempre: tu opción confiable y económica para cada trabajo.

Ledinaire Batten

La gama Ledinaire batten (BN021C) incluye una selección de luminarias LED tipo batten populares disponibles de stock, que cuentan con la calidad Philips a un precio competitivo. Fiable, energéticamente eficaz y asequible. Ledinaire permite una instalación sencilla y flexible, con posibilidad de crear líneas de luz.

Beneficios

- Calidad y confiabilidad Philips
- Ahorro de energía
- Diseño compacto
- Instalación fácil y flexible, con posibilidad de conexión en línea

Características

- Línea de luz con hasta diez regletas
- Accesorios de montaje incluidos
- Disponible en longitudes de 30 cm a 1,8 m
- 2 CCT: 3000K, 4000K

Ledinaire Batten

Aplicaciones



- Iluminación general
- Cuartos de almacenamiento
- Iluminación de foseados

Versions



Ledinaire batten, BN021C,

Plano de dimensiones



Detalles del producto



Ledinaire batten, BN021C,
Connection



Ledinaire batten, BN021C,
Accessories included

Ledinaire Batten

Detalles del producto



Ledinaire batten, BN021C, Light-line via connection cable



Ledinaire batten, BN021C, Light-line pin-to-pin



Ledinaire batten, BN021C, Light-line pin-to-pin

Ledinaire Batten

Información general	
Controlador incluido	Sí
Fuente de luz reemplazable	No
Cantidad de unidades de equipos	1 unidad
Etiqueta de Servicio	No
Información técnica sobre la luz	
Índice de producción de color (IRC)	>80
Tipo óptico	Haz muy ancho
Operación y aspectos eléctricos	
Clase de protección IEC	Clase de seguridad II
Voltaje de entrada	220 a 240 V
Frecuencia de línea	50 or 60 Hz
Apta para aplicaciones de alternado aleatorio	No aplica
Controles y atenuación	
Regulable	No
Nivel de regulación máximo	No aplica
Mecánica y carcasa	
Color de la carcasa	Blanco
Código de protección de impacto mec.	IK02
Código de protección de ingreso	IP20
Aprobación y aplicación	
Rango de temperatura ambiente	-20 a +40 °C
Marca CE	Sí
Marca ENEC	-
Marca de inflamabilidad	Para montaje en superficies normalmente inflamables
Prueba de resplandor del cable	Temperatura de 650 °C, duración de 30 s
Rendimiento inicial (cumple con normas IEC)	
Tolerancia del flujo luminoso	+/-10%

Información técnica sobre la luz

Order Code	Full Product Name	Temperatura de color	Eficacia lumínica	Flujo luminoso
		correlacionada (nominal)	(promedio) (nominal)	
911401842382	BN021C LED20S/840 L1200	4000 K	105 lm/W	2,100 lm
911401842482	BN021C LED19S/830 L1200	3000 K	95 lm/W	1,900 lm
911401842182	BN021C LED15S/840 L900	4000 K	107 lm/W	1,600 lm
911401842282	BN021C LED14S/830 L900	3000 K	97 lm/W	1,450 lm

Operación y aspectos eléctricos

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía
911401842382	BN021C LED20S/840 L1200	20 W
911401842482	BN021C LED19S/830 L1200	20 W

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía
911401842182	BN021C LED15S/840 L900	15 W
911401842282	BN021C LED14S/830 L900	15 W

Rendimiento inicial (cumple con normas IEC)

Order Code	Full Product Name	Cromaticidad inicial
911401842382	BN021C LED20S/840 L1200	0.38, 0.38, SDCM≤5
911401842482	BN021C LED19S/830 L1200	0.43, 0.40, SDCM≤5

Order Code	Full Product Name	Cromaticidad inicial
911401842182	BN021C LED15S/840 L900	0.38, 0.38, SDCM≤5

Ledinaire Batten

Order Code	Full Product Name	Cromaticidad inicial
911401842282	BN021C LED14S/830 L900	0.43, 0.40, SDCM≤5

