

Ledinaire Batten

BN060C



Ledinaire Batten – Kustannustehokas, helposti asennettava runkovalaisin

Ledinaire Batten (BN021C) on laadukas ja kustannustehokas runkovalaisin. Toimintavarmojen, energiatehokkaiden ja edullisten Ledinaire-tuotteiden asentaminen on helppoa ja nopeaa, ja valaisimet voidaan asentaa myös jonoon.

Hyödyt

- Laadukas, toimintavarma ja energiatehokas valaistusratkaisu
- Kompakti muotoilu
- Helppo ja nopea asentaa, voidaan asentaa myös jonoon

Applications

- Yleisvalaistus
- Varastotilat
- Nurkkavalistus

Ominaisuudet

- Jonoon voidaan asentaa jopa kymmenen valaisinta
- Asennustarvikkeet sisältyvät
- Saatavilla monia eri pituuksia 0,3 ja 1,8 metrin väliltä
- 3 000 K tai 4 000 K

Versions




Ledinaire batten, BN021C,




Ledinaire batten, BN021C,


Mittapiirros



BN021C LED24S/830 L1500




BN021C LED20S/840 L1200



BN021C LED5S/830 L300



BN021C LED15S/840 L900



BN021C LED10S/840 L600

Tuotetiedot



Ledinaire batten, BN021C,
Connection



Ledinaire batten, BN021C,
Accessories included



Ledinaire batten, BN021C,
Light-line via connection
cable



Ledinaire batten, BN021C,
Light-line pin-to-pin



Ledinaire batten, BN021C,
Light-line pin-to-pin

Yleistä tietoa

Valonlähde vaihdettavissa	Ei
Liitäntälaitteiden lukumäärä	1 yksikkö
Liitäntälaitte sisältyy toimitukseen	Kyllä
Huoltotunniste	Ei

Valaistuksen tekniset tiedot

Värintoistoindeksi (CRI)	>80
Optiikan tyyppi	Erittäin leveä keila

Käyttö- ja sähkö tiedot

Tulojännite	220–240 V
Verkkotaajuus	50 or 60 Hz
Soveltuu satunnaiseen kytkentään	Ei sovellettavissa
Suojausluokka IEC	Suojausluokka II

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Ei
Enimmäishimmennystaso	Ei sovellettavissa

Mekaaniset tiedot ja runko

Rungon väri	Valkoinen
Suojausluokan koodi	IP20 [Kosketussuojattu]
Iskukkestävyysluokka	IK02 [0.2 J standard]

Merkinnät ja luokitukset

Hehkulankatesti	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s
Syttyvyysluokka	Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille
CE-merkintä	Kyllä
ENEC-merkintä	-
Käyttölämpötila-alue	-20...+40 °C

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Valovirran toleranssi	+/-10%
-----------------------	--------

Valaistuksen tekniset tiedot

Order Code	Full Product Name	Valovirta	Väriämpötila (nim.)	Valotehokkuus (nimellinen)
911401842382	BN021C LED20S/840 L1200	2 100 lm 2 100 lm	4000 K	105 lm/W
911401842482	BN021C LED19S/830 L1200	1 900 lm	3000 K	95 lm/W
911401842582	BN021C LED25S/840 L1500	2 600 lm 2 600 lm	4000 K	108 lm/W
911401842682	BN021C LED24S/830 L1500	2 400 lm	3000 K	100 lm/W
911401841782	BN021C LED5S/840 L300	500 lm 500 lm	4000 K	108 lm/W
911401841882	BN021C LED5S/830 L300	480 lm	3000 K	96 lm/W
911401841982	BN021C LED10S/840 L600	1 050 lm 1 050 lm	4000 K	105 lm/W

Order Code	Full Product Name	Valovirta	Väriämpötila (nim.)	Valotehokkuus (nimellinen)
911401842082	BN021C LED10S/830 L600	960 lm 960 lm	3000 K	96 lm/W
911401842182	BN021C LED15S/840 L900	1 600 lm 1 600 lm	4000 K	107 lm/W
911401842282	BN021C LED14S/830 L900	1 450 lm	3000 K	97 lm/W

Käyttö- ja sähkö tiedot

Order Code	Full Product Name	Tehonkulutus
911401842382	BN021C LED20S/840 L1200	20 W
911401842482	BN021C LED19S/830 L1200	20 W
911401842582	BN021C LED25S/840 L1500	24 W
911401842682	BN021C LED24S/830 L1500	24 W
911401841782	BN021C LED5S/840 L300	5 W
911401841882	BN021C LED5S/830 L300	5 W
911401841982	BN021C LED10S/840 L600	10 W
911401842082	BN021C LED10S/830 L600	10 W
911401842182	BN021C LED15S/840 L900	15 W
911401842282	BN021C LED14S/830 L900	15 W

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Order Code	Full Product Name	Kromaattisuus alussa
911401842382	BN021C LED20S/840 L1200	0.38, 0.38, SDCM≤5
911401842482	BN021C LED19S/830 L1200	0.43, 0.40, SDCM≤5
911401842582	BN021C LED25S/840 L1500	0.38, 0.38, SDCM≤5
911401842682	BN021C LED24S/830 L1500	0.43, 0.40, SDCM≤5
911401841782	BN021C LED5S/840 L300	0.38, 0.38, SDCM≤5
911401841882	BN021C LED5S/830 L300	0.43, 0.40, SDCM≤5
911401841982	BN021C LED10S/840 L600	0.38, 0.38, SDCM≤5
911401842082	BN021C LED10S/830 L600	0.43, 0.40, SDCM≤5
911401842182	BN021C LED15S/840 L900	0.38, 0.38, SDCM≤5
911401842282	BN021C LED14S/830 L900	0.43, 0.40, SDCM≤5