

LEDINAIRE BN060C Batten

BN060C



Ledinaire réglette – Des LED tout simplement

La gamme Ledinaire contient une sélection de luminaires LED tendance, disponibles en magasin, dotés de la haute qualité Philips à un prix compétitif. Fiabilité, efficacité énergétique et prix abordable : tout ce dont vous avez besoin. La gamme comporte des versions avec module LED intégré (BN013C) et avec tubes LED (BN060C).

Avantages

- Qualité et fiabilité Philips
- Economies d'énergie
- Design compact
- Maintenance réduite

Applications

- Eclairage général
- Locaux de stockage

- Ateliers de travail
- Eclairage en corniche

Fonctions

- Possibilité de réaliser très facilement des lignes lumineuses allant jusqu'à 10 réglettes
- Accessoires de montage inclus

Versions




Ledinaire batten, BN021C,




Ledinaire batten, BN021C,


Schéma dimensionnel



BN021C LED24S/830 L1500




BN021C LED19S/830 L1200



BN021C LED5S/830 L300

BN021C LED14S/830 L900



BN021C LED10S/830 L600

Détails sur le produit



Ledinaire batten, BN021C,
Connection



Ledinaire batten, BN021C,
Accessories included



Ledinaire batten, BN021C,
Light-line via connection
cable



Ledinaire batten, BN021C,
Light-line pin-to-pin



Ledinaire batten, BN021C,
Light-line pin-to-pin

Informations générales

Source lumineuse remplaçable	Non
Nombre d'appareillages	1 unité
Driver inclus	Oui
Service Tag	Non

Données techniques de l'éclairage

Indice de rendu de couleur (IRC)	>80
Type d'optique	Faisceau ultra-extensif

Fonctionnement et électricité

Tension d'entrée	220 à 240 V
Fréquence linéaire	50 or 60 Hz
Convient pour la commutation aléatoire	Non applicable
Classe de protection CEI	Classe de sécurité II

Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Non
Niveau de gradation maximal	Non applicable

Mécanique et boîtier

Couleur du corps	Blanc
Indice de protection	IP20 [Protection des doigts]
Protection contre les chocs mécaniques	IK02 [0,2 J standard]

Approbation et application

Essai au fil incandescent	Température 650 °C, durée 30 s
Inflammabilité	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
Marquage CE	Oui
Marquage ENEC	-
Gamme de températures ambiantes	-20 à +40 °C

Performances initiales

Tolérance de flux lumineux	+/-10%
----------------------------	--------

Données techniques de l'éclairage

Order Code	Full Product Name	Flux lumineux	Température de couleur corrélée (nom.)	Efficacité lumineuse (nominale)
8719514527904	BN021C LED20S/840 L1200	2'100 lm 2'100 lm	4000 K	105 lm/W
8719514527911	BN021C LED19S/830 L1200	1'900 lm	3000 K	95 lm/W
8719514527928	BN021C LED25S/840 L1500	2'600 lm 2'600 lm	4000 K	108 lm/W
8719514527935	BN021C LED24S/830 L1500	2'400 lm	3000 K	100 lm/W
8719514527843	BN021C LED5S/840 L300	500 lm 500 lm	4000 K	108 lm/W
8719514527850	BN021C LED5S/830 L300	480 lm	3000 K	96 lm/W
8719514527867	BN021C LED10S/840 L600	1'050 lm 1'050 lm	4000 K	105 lm/W

Order Code	Full Product Name	Flux lumineux	Température de couleur corrélée (nom.)	Efficacité lumineuse (nominale)
8719514527874	BN021C LED10S/830 L600	960 lm 960 lm	3000 K	96 lm/W
8719514527881	BN021C LED15S/840 L900	1'600 lm 1'600 lm	4000 K	107 lm/W
8719514527898	BN021C LED14S/830 L900	1'450 lm	3000 K	97 lm/W

Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
8719514527904	BN021C LED20S/840 L1200	20 W
8719514527911	BN021C LED19S/830 L1200	20 W
8719514527928	BN021C LED25S/840 L1500	24 W
8719514527935	BN021C LED24S/830 L1500	24 W
8719514527843	BN021C LED5S/840 L300	5 W
8719514527850	BN021C LED5S/830 L300	5 W
8719514527867	BN021C LED10S/840 L600	10 W
8719514527874	BN021C LED10S/830 L600	10 W
8719514527881	BN021C LED15S/840 L900	15 W
8719514527898	BN021C LED14S/830 L900	15 W

Performances initiales

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale
8719514527904	BN021C LED20S/840 L1200	0.38, 0.38, SDCM≤5
8719514527911	BN021C LED19S/830 L1200	0.43, 0.40, SDCM≤5
8719514527928	BN021C LED25S/840 L1500	0.38, 0.38, SDCM≤5
8719514527935	BN021C LED24S/830 L1500	0.43, 0.40, SDCM≤5
8719514527843	BN021C LED5S/840 L300	0.38, 0.38, SDCM≤5
8719514527850	BN021C LED5S/830 L300	0.43, 0.40, SDCM≤5
8719514527867	BN021C LED10S/840 L600	0.38, 0.38, SDCM≤5
8719514527874	BN021C LED10S/830 L600	0.43, 0.40, SDCM≤5
8719514527881	BN021C LED15S/840 L900	0.38, 0.38, SDCM≤5
8719514527898	BN021C LED14S/830 L900	0.43, 0.40, SDCM≤5