

LEDINAIRE BN060C Batten

BN060C



LEDINAIRE BN060C, szabadonsugárzó – egyszerűen nagyszerű LED

A Ledinaire termékcsalád egyszerűen megvásárolható, népszerű LED-es termékeket tartalmaz, melyek kimagasló Philips minőségben kaphatók, versenyképes áron, különböző alkalmazási területekre. Megbízható, energiatakarékos és megfizethető – pontosan azt tudja, amire szüksége van.

Előnyök

- Philips minőség és megbízhatóság
- Magas energiamegtakarítás
- Kellemes szórt fény

Applications

- Általános világítás
- Tárolóhelyiségek
- Rejtett világítás

Szolgáltatások

- Egy- és két fényforrásos változatban kapható (tartalmazza a fényforrásokat)
- Akár tíz szabadonsugárzóból álló fénysáv
- Tartalmazza a tartozékokat a szereléshez

Versions




Ledinaire batten, BN021C,




Ledinaire batten, BN021C,


Méretezett rajza



BN021C LED25S/840 L1500




BN021C LED19S/830 L1200



BN021C LED5S/830 L300

BN021C LED14S/830 L900



BN021C LED10S/830 L600

Termék részletei



Ledinaire batten, BN021C,
Connection



Ledinaire batten, BN021C,
Accessories included



Ledinaire batten, BN021C,
Light-line via connection
cable



Ledinaire batten, BN021C,
Light-line pin-to-pin



Ledinaire batten, BN021C,
Light-line pin-to-pin

Általános információ

Cserélhető fényforrás	Nem
Előtét egységek száma	1 egység
Előtét mellékelve	Igen
Szervíz címke	Nem

Technikai adatok

Színvisszaadási index (CRI)	>80
Az optika típusa	Nagyon széles sugárzási szög

Működtetés és elektronika

Bemeneti feszültség	220–240 V
Hálózati frekvencia	50 or 60 Hz
Véletlenszerű váltásra alkalmas	Nem alkalmazható
IEC védelmi osztály	II. biztonsági osztály

Vezérlők és fényerő-szabályozás

Szabályozható	Nem
Maximális szabályozási szint	Nem alkalmazható

Mechanika és tokozás

Ház színe	Fehér
Por és víz elleni védelem kódja	IP20 [Ujjak behatolása ellen védett]
Mech. behatások elleni védelem kódja	IK02 [0,2 J standard]

Tanúsítvány és alkalmazási területek

Izzóhuzalos teszt	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s
Gyúlékonysági jelzés	Normál gyúlékonyságú felületekre szereléshez
CE jelölés	Igen
ENEC jel	-
Környezeti hőmérséklet-tartomány	-20 – +40 °C

Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)

Fényáram-tolerancia	+/-10%
---------------------	--------

Technikai adatok

Order Code	Full Product Name	Fényáram	Korrelált színhőmérséklet (névleges)	Fényhasznosítás (névleges) (névleges)
52790499	BN021C LED20S/840 L1200	2 100 lm 2 100 lm	4000 K	105 lm/W
52791199	BN021C LED19S/830 L1200	1 900 lm	3000 K	95 lm/W
52792899	BN021C LED25S/840 L1500	2 600 lm 2 600 lm	4000 K	108 lm/W
52793599	BN021C LED24S/830 L1500	2 400 lm	3000 K	100 lm/W
52784399	BN021C LED5S/840 L300	500 lm 500 lm	4000 K	108 lm/W
52785099	BN021C LED5S/830 L300	480 lm	3000 K	96 lm/W
52786799	BN021C LED10S/840 L600	1 050 lm 1 050 lm	4000 K	105 lm/W

Order Code	Full Product Name	Fényáram	Korrelált színhőmérséklet (névleges)	Fényhasznosítás (névleges) (névleges)
52787499	BN021C LED10S/830 L600	960 lm 960 lm	3000 K	96 lm/W
52788199	BN021C LED15S/840 L900	1 600 lm 1 600 lm	4000 K	107 lm/W
52789899	BN021C LED14S/830 L900	1 450 lm	3000 K	97 lm/W

Működtetés és elektronika

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel
52790499	BN021C LED20S/840 L1200	20 W
52791199	BN021C LED19S/830 L1200	20 W
52792899	BN021C LED25S/840 L1500	24 W
52793599	BN021C LED24S/830 L1500	24 W
52784399	BN021C LED5S/840 L300	5 W
52785099	BN021C LED5S/830 L300	5 W
52786799	BN021C LED10S/840 L600	10 W
52787499	BN021C LED10S/830 L600	10 W
52788199	BN021C LED15S/840 L900	15 W
52789899	BN021C LED14S/830 L900	15 W

Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)

Order Code	Full Product Name	Kezdeti színérték
52790499	BN021C LED20S/840 L1200	0.38, 0.38, SDCM≤5
52791199	BN021C LED19S/830 L1200	0.43, 0.40, SDCM≤5
52792899	BN021C LED25S/840 L1500	0.38, 0.38, SDCM≤5
52793599	BN021C LED24S/830 L1500	0.43, 0.40, SDCM≤5
52784399	BN021C LED5S/840 L300	0.38, 0.38, SDCM≤5
52785099	BN021C LED5S/830 L300	0.43, 0.40, SDCM≤5
52786799	BN021C LED10S/840 L600	0.38, 0.38, SDCM≤5
52787499	BN021C LED10S/830 L600	0.43, 0.40, SDCM≤5
52788199	BN021C LED15S/840 L900	0.38, 0.38, SDCM≤5
52789899	BN021C LED14S/830 L900	0.43, 0.40, SDCM≤5