

Ledinaire Batten

BN060C



Qualità comprovata. Installazione semplicissima.
Sempre la tua scelta affidabile e conveniente per ogni
lavoro

La gamma di apparecchi Ledinaire (BN021C) contiene una selezione dei prodotti piu' comuni in commercio che vengono forniti con gli elevati livelli di qualità Philips a un prezzo competitivo. Affidabile, efficiente dal punto di vista energetico e conveniente, Ledinaire si installa in modo semplice e flessibile, con possibilità di creare linee di luce.

Vantaggi

- Qualità e affidabilità Philips
- A risparmio energetico
- Design compatto
- Installazione facile e flessibile, con possibilità di connessione alla linea

Applications

- Illuminazione generale
- Piccoli magazzini
- Illuminazione di nicchie

Caratteristiche


- Linea luce fino a dieci reglette collegate

- Accessori per montaggio inclusi
- Disponibile in lunghezze da 30 cm a 1,8 m
- 2 temperature di colore : 3000 K, 4000 K


Versions




Disegno tecnico



BN021C LED25S/840 L1500




BN021C LED20S/840 L1200



BN021C LED5S/830 L300

BN021C LED15S/840 L900



BN021C LED10S/830 L600

Dati del prodotto



Ledinaire batten, BN021C,
Connection



Ledinaire batten, BN021C,
Accessories included



Ledinaire batten, BN021C,
Light-line via connection
cable



Ledinaire batten, BN021C,
Light-line pin-to-pin



Ledinaire batten, BN021C,
Light-line pin-to-pin

Informazioni generali

Sorgente luminosa sostituibile	No
Numero di riduttori	1 unità
Driver incluso	Sì
Service tag	No

Dati tecnici di illuminazione

Indice di resa cromatica (CRI)	>80
Tipo di ottica	Fascio extra largo

Funzionamento e parte elettrica

Tensione in ingresso	Da 220 a 240 V
Frequenza di linea	50 or 60 Hz
Adatto per la commutazione casuale	Non applicabile
Classe di protezione IEC	Classe di isolamento II

Controlli e dimmerazione

Dimmerabile	No
Livello massimo di attenuazione	Non applicabile

Meccanica e corpo

Colore alloggiamento	Bianco
e una gestione termica	IP20 [Protetto contro l'accesso con un dito]
Codice di protezione dagli impatti meccanici	IK02 [0,2 J standard]

Approvazione e applicazione

Test filo incandescente	Temperatura 650 °C, durata 30 s
Marchio di infiammabilità	Per montaggio su superfici normalmente infiammabili
Marchio CE	Sì
Marchio ENEC	-
Intervallo temperatura ambiente	Da -20 a +40 °C

Performance iniziale (conforme a IEC)

Tolleranza al flusso luminoso	+/-10%
-------------------------------	--------

Dati tecnici di illuminazione

Order Code	Full Product Name	Flusso luminoso	Temperatura di colore correlata (Nom)	Efficienza luminosa (specificata) (Nom)
52790499	BN021C LED20S/840 L1200	2.100 lm 2.100 lm	4000 K	105 lm/W
52791199	BN021C LED19S/830 L1200	1.900 lm	3000 K	95 lm/W
52792899	BN021C LED25S/840 L1500	2.600 lm 2.600 lm	4000 K	108 lm/W
52793599	BN021C LED24S/830 L1500	2.400 lm	3000 K	100 lm/W
52784399	BN021C LED5S/840 L300	500 lm 500 lm	4000 K	108 lm/W
52785099	BN021C LED5S/830 L300	480 lm	3000 K	96 lm/W
52786799	BN021C LED10S/840 L600	1.050 lm 1.050 lm	4000 K	105 lm/W

Order Code	Full Product Name	Flusso luminoso	Temperatura di colore correlata (Nom)	Efficienza luminosa (specificata) (Nom)
52787499	BN021C LED10S/830 L600	960 lm 960 lm	3000 K	96 lm/W
52788199	BN021C LED15S/840 L900	1.600 lm 1.600 lm	4000 K	107 lm/W
52789899	BN021C LED14S/830 L900	1.450 lm	3000 K	97 lm/W

Funzionamento e parte elettrica

Order Code	Full Product Name	Consumo energetico
52790499	BN021C LED20S/840 L1200	20 W
52791199	BN021C LED19S/830 L1200	20 W
52792899	BN021C LED25S/840 L1500	24 W
52793599	BN021C LED24S/830 L1500	24 W
52784399	BN021C LED5S/840 L300	5 W
52785099	BN021C LED5S/830 L300	5 W
52786799	BN021C LED10S/840 L600	10 W
52787499	BN021C LED10S/830 L600	10 W
52788199	BN021C LED15S/840 L900	15 W
52789899	BN021C LED14S/830 L900	15 W

Performance iniziale (conforme a IEC)

Order Code	Full Product Name	Cromaticità iniziale
52790499	BN021C LED20S/840 L1200	0.38, 0.38, SDCM≤5
52791199	BN021C LED19S/830 L1200	0.43, 0.40, SDCM≤5
52792899	BN021C LED25S/840 L1500	0.38, 0.38, SDCM≤5
52793599	BN021C LED24S/830 L1500	0.43, 0.40, SDCM≤5
52784399	BN021C LED5S/840 L300	0.38, 0.38, SDCM≤5
52785099	BN021C LED5S/830 L300	0.43, 0.40, SDCM≤5
52786799	BN021C LED10S/840 L600	0.38, 0.38, SDCM≤5
52787499	BN021C LED10S/830 L600	0.43, 0.40, SDCM≤5
52788199	BN021C LED15S/840 L900	0.38, 0.38, SDCM≤5
52789899	BN021C LED14S/830 L900	0.43, 0.40, SDCM≤5