

Ledinaire Batten

BN060C



Dokumentert kvalitet. Enkel installasjon. Hver gang – ditt pålitelige og rimelige valg for enhver jobb.

Ledinaire batten (BN021C)-serien består av et utvalg populære LED-armaturer for direkte bruk fra lager, som leveres med Philips-kvalitet til en attraktiv pris. Pålitelig, energieffektiv og rimelig. Ledinaire muliggjør enkel og fleksibel installasjon, med mulighet for å lage lyslinjer.

Fordeler

- Kvalitet og pålitelighet fra Philips
- Energibesparende
- Kompakt design
- Enkel og fleksibel montering med mulighet for linjekobling

Applications

- Rom uten bestemte krav til belysning
- Lagerrom
- Takbelysning

Funksjoner

- Lyslinje på opptil ti armaturer
- Monteringstilbehør er inkludert
- Tilgjengelig i lengder fra 30 cm til 1,8 m
- 2 CCT: 3000 K, 4000 K

Versions




Ledinaire batten, BN021C,




Ledinaire batten, BN021C,


Målskisse



BN021C LED24S/830 L1500




BN021C LED19S/830 L1200



BN021C LED5S/830 L300

BN021C LED14S/830 L900



BN021C LED10S/830 L600

Produkt detaljer



Ledinaire batten, BN021C,
Connection



Ledinaire batten, BN021C,
Accessories included



Ledinaire batten, BN021C,
Light-line via connection
cable



Ledinaire batten, BN021C,
Light-line pin-to-pin



Ledinaire batten, BN021C,
Light-line pin-to-pin

Generell informasjon

Lyskilden kan byttes ut	Nei
Antall utstyrsenheter	1 enhet
Driver inkludert	Ja
Service Tag	Nei

Teknisk belysning

Fargegjengivelsesindeks (CRI)	>80
Optikktype	Svært bredstrålet

Drift og elektronikk

Inngangsspenning	220 til 240 V
Line Frequency	50 or 60 Hz
Egnet for tilfeldig veksling	Ikke relevant
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse II

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Nei
Maksimalt dimmenivå	Ikke relevant

Mekanikk og innfatning

Innfatningsfarge	Hvit
Ingress beskyttelseskode	IP20 [Fingerbeskyttet]
Mekanisk støtbeskyttelseskode	IK02 [0,2 J standard]

Godkjenning og bruksområde

Test av glødetråd	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek
Brennbarhetsmerke	For montering på normalt antennebare overflater
CE-merke	Ja
ENEC-merke	-
For omgivelsestemperaturer mellom	-20 til +40 °C

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Lysstrømtoleranse	+/-10%
-------------------	--------

Teknisk belysning

Order Code	Full Product Name	Lysytelse	Korrelert fargetemperatur (nom.)	Lysutbytte (vurdert) (Nom)
911401842382	BN021C LED20S/840 L1200	2 100 lm 2 100 lm	4000 K	105 lm/W
911401842482	BN021C LED19S/830 L1200	1 900 lm	3000 K	95 lm/W
911401842582	BN021C LED25S/840 L1500	2 600 lm 2 600 lm	4000 K	108 lm/W
911401842682	BN021C LED24S/830 L1500	2 400 lm	3000 K	100 lm/W
911401841782	BN021C LED5S/840 L300	500 lm 500 lm	4000 K	108 lm/W
911401841882	BN021C LED5S/830 L300	480 lm	3000 K	96 lm/W
911401841982	BN021C LED10S/840 L600	1 050 lm 1 050 lm	4000 K	105 lm/W

Order Code	Full Product Name	Lysytelse	Korrelert fargetemperatur (nom.)	Lysutbytte (vurdert) (Nom)
911401842082	BN021C LED10S/830 L600	960 lm 960 lm	3000 K	96 lm/W
911401842182	BN021C LED15S/840 L900	1 600 lm 1 600 lm	4000 K	107 lm/W
911401842282	BN021C LED14S/830 L900	1 450 lm	3000 K	97 lm/W

Drift og elektronikk

Order Code	Full Product Name	Effektforbruk
911401842382	BN021C LED20S/840 L1200	20 W
911401842482	BN021C LED19S/830 L1200	20 W
911401842582	BN021C LED25S/840 L1500	24 W
911401842682	BN021C LED24S/830 L1500	24 W
911401841782	BN021C LED5S/840 L300	5 W
911401841882	BN021C LED5S/830 L300	5 W
911401841982	BN021C LED10S/840 L600	10 W
911401842082	BN021C LED10S/830 L600	10 W
911401842182	BN021C LED15S/840 L900	15 W
911401842282	BN021C LED14S/830 L900	15 W

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Order Code	Full Product Name	Innledende kromatisitet
911401842382	BN021C LED20S/840 L1200	0.38, 0.38, SDCM≤5
911401842482	BN021C LED19S/830 L1200	0.43, 0.40, SDCM≤5
911401842582	BN021C LED25S/840 L1500	0.38, 0.38, SDCM≤5
911401842682	BN021C LED24S/830 L1500	0.43, 0.40, SDCM≤5
911401841782	BN021C LED5S/840 L300	0.38, 0.38, SDCM≤5
911401841882	BN021C LED5S/830 L300	0.43, 0.40, SDCM≤5
911401841982	BN021C LED10S/840 L600	0.38, 0.38, SDCM≤5
911401842082	BN021C LED10S/830 L600	0.43, 0.40, SDCM≤5
911401842182	BN021C LED15S/840 L900	0.38, 0.38, SDCM≤5
911401842282	BN021C LED14S/830 L900	0.43, 0.40, SDCM≤5