



Dokumentert kvalitet. Enkel installasjon. Hver gang – ditt pålitelige og rimelige valg for enhver jobb.

Ledinaire Batten

Ledinaire batten (BN021C)-serien består av et utvalg populære LED-armaturer for direkte bruk fra lager, som leveres med Philips-kvalitet til en attraktiv pris. Pålitelig, energieffektiv og rimelig. Ledinaire muliggjør enkel og fleksibel installasjon, med mulighet for å lage lyslinjer.

Fordeler

- Kvalitet og pålitelighet fra Philips
- Energibesparende
- Kompakt design
- Enkel og fleksibel montering med mulighet for linjekobling

Funksjoner






- Lyslinje på opptil ti armaturer
- Monteringstilbehør er inkludert
- Tilgjengelig i lengder fra 30 cm til 1,8 m
- 2 CCT: 3000 K, 4000 K

Søknad

- Rom uten bestemte krav til belysning
- Lagerrom
- Takbelysning

Ledinaire Batten

Målskisse



Produkt detaljer



Ledinaire batten, BN021C,
Connection



Ledinaire batten, BN021C,
Accessories included

Ledinaire Batten

Produkt detaljer



Ledinaire batten, BN021C, Light-line via connection cable



Ledinaire batten, BN021C, Light-line pin-to-pin



Ledinaire batten, BN021C, Light-line pin-to-pin

Ledinaire Batten

Generell informasjon

Driver inkludert	Ja
Lyskilden kan byttes ut	Nei
Antall utstyrsenheter	1 enhet
Service Tag	Nei

Teknisk belysning

Fargegjengivelsesindeks (CRI)	>80
Optikktype	Svært bredstrålet

Drift og elektronikk

IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse II
Inngangsspenning	220 til 240 V
Line Frequency	50 or 60 Hz
Egnet for tilfeldig veksling	Ikke relevant

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Nei
Maksimalt dimmenivå	Ikke relevant

Mekanikk og innfatning

Innfatningsfarge	Hvit
Mekanisk støtteskyttelseskode	IK02
Ingress beskyttelseskode	IP20

Godkjenning og bruksområde

For omgivelsestemperaturer mellom	-20 til +40 °C
CE-merke	Ja
ENEC-merke	-
Brennbarhetsmerke	For montering på normalt antennebare overflater
Test av glødetråd	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Lysstrømtoleranse	+/-10%
-------------------	--------

Teknisk belysning

Order Code	Full Product Name	Korrelert fargetemperatur (nom.)	Lysutbytte (vurdert) (Nom)	Lysytelse
911401842382	BN021C LED20S/840 L1200	4000 K	105 lm/W	2 100 lm
911401842482	BN021C LED19S/830 L1200	3000 K	95 lm/W	1 900 lm
911401842582	BN021C LED25S/840 L1500	4000 K	108 lm/W	2 600 lm
911401842682	BN021C LED24S/830 L1500	3000 K	100 lm/W	2 400 lm
911401841782	BN021C LED5S/840 L300	4000 K	108 lm/W	500 lm
911401841882	BN021C LED5S/830 L300	3000 K	96 lm/W	480 lm
911401841982	BN021C LED10S/840 L600	4000 K	105 lm/W	1 050 lm
911401842082	BN021C LED10S/830 L600	3000 K	96 lm/W	960 lm
911401842182	BN021C LED15S/840 L900	4000 K	107 lm/W	1 600 lm
911401842282	BN021C LED14S/830 L900	3000 K	97 lm/W	1 450 lm

Drift og elektronikk

Order Code	Full Product Name	Effektforbruk
911401842382	BN021C LED20S/840 L1200	20 W
911401842482	BN021C LED19S/830 L1200	20 W
911401842582	BN021C LED25S/840 L1500	24 W
911401842682	BN021C LED24S/830 L1500	24 W
911401841782	BN021C LED5S/840 L300	5 W

Order Code	Full Product Name	Effektforbruk
911401841882	BN021C LED5S/830 L300	5 W
911401841982	BN021C LED10S/840 L600	10 W
911401842082	BN021C LED10S/830 L600	10 W
911401842182	BN021C LED15S/840 L900	15 W
911401842282	BN021C LED14S/830 L900	15 W

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Ledinaire Batten

Order Code	Full Product Name	Innledende kromatisitet
911401842382	BN021C LED20S/840 L1200	0.38, 0.38, SDCM≤5
911401842482	BN021C LED19S/830 L1200	0.43, 0.40, SDCM≤5
911401842582	BN021C LED25S/840 L1500	0.38, 0.38, SDCM≤5
911401842682	BN021C LED24S/830 L1500	0.43, 0.40, SDCM≤5
911401841782	BN021C LED5S/840 L300	0.38, 0.38, SDCM≤5

Order Code	Full Product Name	Innledende kromatisitet
911401841882	BN021C LED5S/830 L300	0.43, 0.40, SDCM≤5
911401841982	BN021C LED10S/840 L600	0.38, 0.38, SDCM≤5
911401842082	BN021C LED10S/830 L600	0.43, 0.40, SDCM≤5
911401842182	BN021C LED15S/840 L900	0.38, 0.38, SDCM≤5
911401842282	BN021C LED14S/830 L900	0.43, 0.40, SDCM≤5

