

Oprawa Ledinaire

BN060C



Belka oświetleniowa Ledinaire — po prostu świetne LED-y

Linia produktów LEDINAIRE firmy Philips obejmuje popularne oprawy oświetleniowe LED, które charakteryzują się wysoką jakością i konkurencyjną ceną. Oprawy LEDINAIRE to połączenie klasycznego wyglądu oraz profesjonalnej jakości zastosowanych komponentów. Oferujemy oświetlenie LED o wysokiej trwałości i stabilności parametrów świetlnych. Niezawodne, energooszczędne i atrakcyjne cenowo oprawy LED. Oprawa jest przeznaczona do oświetlenia przestrzeni ogólnych i wnęk. LEDINAIRE BN060C jest ekonomicznym i energooszczędnym rozwiązaniem LED. Istnieje możliwość instalacji w linii świetlnej.

Korzyści

- Nowoczesne, funkcjonalne wzornictwo
- Przedłużona trwałość, oszczędność energii
- Możliwość wkomponowania w sztywną lub elastyczną linię świetlną

Applications

- Pomieszczenia techniczne
- Pomieszczenia magazynowe
- Oświetlenie wnęk

Cechy

- Dostępne dwie wersje: z jednym źródłem światła (1600lm) lub z dwoma (3200lm)

Wersje




Ledinaire batten, BN021C,




Ledinaire batten, BN021C,


Rysunki techniczne



BN021C LED25S/840 L1500




BN021C LED20S/840 L1200



BN021C LED5S/840 L300

BN021C LED15S/840 L900



BN021C LED10S/840 L600

Więcej o produkcie



Ledinaire batten, BN021C,
Connection



Ledinaire batten, BN021C,
Accessories included



Ledinaire batten, BN021C,
Light-line via connection
cable



Ledinaire batten, BN021C,
Light-line pin-to-pin



Ledinaire batten, BN021C,
Light-line pin-to-pin

Informacje ogólne

Wymienne źródło światła	Nie
Liczba sztuk osprzętu zasilającego	1 jednostka
W zestawie sterownik	Tak
Service Tag	Nie

Dane techniczne oświetlenia

Wskaźnik oddawania barw (CRI)	>80
Typ optyki	Bardzo szeroki rozsył światła

Eksploatacja i połączenie elektryczne

Napięcie wejściowe	220 do 240 V
Częstotliwość linii	50 or 60 Hz
Nadaje się do losowego przełączania	Nie dotyczy
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa II

Układy sterowania i ściemnianie

Z możliwością przyciemniania	Nie
Maksymalny poziom przyciemnienia	Nie dotyczy

Mechanika i korpus

Kolor Korpusu	Biel
Kod stopnia ochrony	IP20 [Ochrona przed dotknięciem palcem]
Mech. kod ochrony przed uderzeniami	IK02 [0,2 J standardowa]

Certyfikaty i zastosowania

Test rozżarzonym drutem	Temperatura 650°C, czas 30 s
Oznaczenie palności	Do bezpośredniego montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności
Znak CE	Tak
Oznaczenie ENEC	-
Zakres temperatury otoczenia	Od -20°C do +40°C

Wydajność początkowa (zgodna z normami IEC)

Tolerancja strumienia świetlnego	+/-10%
----------------------------------	--------

Dane techniczne oświetlenia

Order Code	Full Product Name	Strumień Świetlny	Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)
52790499	BN021C LED20S/840 L1200	2 100 lm 2 100 lm	4000 K	105 lm/W
52791199	BN021C LED19S/830 L1200	1 900 lm	3000 K	95 lm/W
52792899	BN021C LED25S/840 L1500	2 600 lm 2 600 lm	4000 K	108 lm/W
52793599	BN021C LED24S/830 L1500	2 400 lm	3000 K	100 lm/W
52784399	BN021C LED5S/840 L300	500 lm 500 lm	4000 K	108 lm/W
52785099	BN021C LED5S/830 L300	480 lm	3000 K	96 lm/W
52786799	BN021C LED10S/840 L600	1 050 lm 1 050 lm	4000 K	105 lm/W

Order Code	Full Product Name	Strumień Światlny	Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)
52787499	BN021C LED10S/830 L600	960 lm 960 lm	3000 K	96 lm/W
52788199	BN021C LED15S/840 L900	1 600 lm 1 600 lm	4000 K	107 lm/W
52789899	BN021C LED14S/830 L900	1 450 lm	3000 K	97 lm/W

Eksplatacja i połączenie elektryczne

Order Code	Full Product Name	Zużycie energii
52790499	BN021C LED20S/840 L1200	20 W
52791199	BN021C LED19S/830 L1200	20 W
52792899	BN021C LED25S/840 L1500	24 W
52793599	BN021C LED24S/830 L1500	24 W
52784399	BN021C LED5S/840 L300	5 W
52785099	BN021C LED5S/830 L300	5 W
52786799	BN021C LED10S/840 L600	10 W
52787499	BN021C LED10S/830 L600	10 W
52788199	BN021C LED15S/840 L900	15 W
52789899	BN021C LED14S/830 L900	15 W

Wydajność początkowa (zgodna z normami IEC)

Order Code	Full Product Name	Początkowa chromaticzność
52790499	BN021C LED20S/840 L1200	0.38, 0.38, SDCM≤5
52791199	BN021C LED19S/830 L1200	0.43, 0.40, SDCM≤5
52792899	BN021C LED25S/840 L1500	0.38, 0.38, SDCM≤5
52793599	BN021C LED24S/830 L1500	0.43, 0.40, SDCM≤5
52784399	BN021C LED5S/840 L300	0.38, 0.38, SDCM≤5
52785099	BN021C LED5S/830 L300	0.43, 0.40, SDCM≤5
52786799	BN021C LED10S/840 L600	0.38, 0.38, SDCM≤5
52787499	BN021C LED10S/830 L600	0.43, 0.40, SDCM≤5
52788199	BN021C LED15S/840 L900	0.38, 0.38, SDCM≤5
52789899	BN021C LED14S/830 L900	0.43, 0.40, SDCM≤5

