

Ledinaire Batten

BN060C



Calitate dovedită. Instalare fără efort. Alegerea ta de încredere și accesibilă pentru orice lucrare, de fiecare dată.

Gama de baghete Ledinaire (BN021C) conține o selecție de aparate de iluminat cu LED baghetă standard populare, furnizată cu cele mai înalte niveluri de calitate Philips la un preț competitiv. Fiabilă, eficientă energetic și accesibilă. Ledinaire permite o instalare simplă și flexibilă, cu posibilitatea de creare a liniilor luminoase.

Beneficii

- Calitatea și fiabilitatea Philips
- Reducerea consumului de energie
- Design compact
- Instalare ușoară și flexibilă, cu posibilitate de conectare la linie

Applications

- Iluminat general
- Spații de depozitare
- Iluminat scafe

Caracteristici

- Linii luminoase cu până la zece baghete

- Accesorii de montare sunt incluse
- Disponibil în lungime de la 30 cm până la 1,8 m
- 2 CCT: 3000K, 4000K

Versions




Ledinaire batten, BN021C,




Ledinaire batten, BN021C,


Cote



BN021C LED24S/830 L1500




BN021C LED19S/830 L1200



BN021C LED5S/840 L300

BN021C LED15S/840 L900



BN021C LED10S/840 L600

Detalii produs



Ledinaire batten, BN021C,
Connection



Ledinaire batten, BN021C,
Accessories included



Ledinaire batten, BN021C,
Light-line via connection
cable



Ledinaire batten, BN021C,
Light-line pin-to-pin



Ledinaire batten, BN021C,
Light-line pin-to-pin

Informații generale

Sursă de lumină înlocuibilă	Nu
Număr de unități de echipament	1 unitate
Balast inclus	Da
Etichetă de service	Nu

Date tehnice lumină

Indice de redare a culorilor (IRC)	>80
Tip de sistem optic	Fascicul luminos foarte larg

Funcționare și sistem electric

Tensiune de intrare	De la 220 până la 240 V
Frecvență linie	50 or 60 Hz
Adecvat pentru comutare aleatorie	Nu se aplică
Clasă de protecție IEC	Clasa de siguranță II

Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase

Cu reglarea intensității luminoase	Nu
Nivel maxim de reglare a intensității luminoase	Nu se aplică

Sistem mecanic și carcasă

Culoare carcasă	Alb
Cod protecție împotriva infiltrărilor	IP20 [Protejat împotriva contactului cu mâna]
Cod de protecție împotriva impactului mecanic	IK02 [0,2 J standard]

Aprobare și aplicație

Test de incandescență	Temperatură 650 °C, durată 30 s
Marcaj de inflamabilitate	Pentru montare pe suprafețe inflamabile în mod normal
Marcaj CE	Da
Marcaj ENEC	-
Interval temperatură ambientală	De la -20 până la +40 °C

Performanță inițială (conformitate IEC)

Toleranță flux luminos	+/-10%
------------------------	--------

Date tehnice lumină

Order Code	Full Product Name	Flux luminos	Temperatură de culoare corelată (nom.)	Randament luminos (nominal) (nom.)
52790499	BN021C LED20S/840 L1200	2.100 lm 2.100 lm	4000 K	105 lm/W
52791199	BN021C LED19S/830 L1200	1.900 lm	3000 K	95 lm/W
52792899	BN021C LED25S/840 L1500	2.600 lm 2.600 lm	4000 K	108 lm/W
52793599	BN021C LED24S/830 L1500	2.400 lm	3000 K	100 lm/W
52784399	BN021C LED5S/840 L300	500 lm 500 lm	4000 K	108 lm/W
52785099	BN021C LED5S/830 L300	480 lm	3000 K	96 lm/W
52786799	BN021C LED10S/840 L600	1.050 lm 1.050 lm	4000 K	105 lm/W

Order Code	Full Product Name	Flux luminos	Temperatură de culoare corelată (nom.)	Randament luminos (nominal) (nom.)
52787499	BN021C LED10S/830 L600	960 lm 960 lm	3000 K	96 lm/W
52788199	BN021C LED15S/840 L900	1.600 lm 1.600 lm	4000 K	107 lm/W
52789899	BN021C LED14S/830 L900	1.450 lm	3000 K	97 lm/W

Funcționare și sistem electric

Order Code	Full Product Name	Consum de curent
52790499	BN021C LED20S/840 L1200	20 W
52791199	BN021C LED19S/830 L1200	20 W
52792899	BN021C LED25S/840 L1500	24 W
52793599	BN021C LED24S/830 L1500	24 W
52784399	BN021C LED5S/840 L300	5 W
52785099	BN021C LED5S/830 L300	5 W
52786799	BN021C LED10S/840 L600	10 W
52787499	BN021C LED10S/830 L600	10 W
52788199	BN021C LED15S/840 L900	15 W
52789899	BN021C LED14S/830 L900	15 W

Performanță inițială (conformitate IEC)

Order Code	Full Product Name	Cromatică inițială
52790499	BN021C LED20S/840 L1200	0.38, 0.38, SDCM≤5
52791199	BN021C LED19S/830 L1200	0.43, 0.40, SDCM≤5
52792899	BN021C LED25S/840 L1500	0.38, 0.38, SDCM≤5
52793599	BN021C LED24S/830 L1500	0.43, 0.40, SDCM≤5
52784399	BN021C LED5S/840 L300	0.38, 0.38, SDCM≤5
52785099	BN021C LED5S/830 L300	0.43, 0.40, SDCM≤5
52786799	BN021C LED10S/840 L600	0.38, 0.38, SDCM≤5
52787499	BN021C LED10S/830 L600	0.43, 0.40, SDCM≤5
52788199	BN021C LED15S/840 L900	0.38, 0.38, SDCM≤5
52789899	BN021C LED14S/830 L900	0.43, 0.40, SDCM≤5