



Lištové LEDINAIRE – jednoducho skvelé svietidlo LED

LEDINAIRE BN060C Batten

Rad LEDINAIRE obsahuje vybrané populárne svietidlá LED, ktoré ponúkajú vysokú úroveň kvality Philips za výhodnú cenu. Spoľahlivé, energeticky účinné a cenovo dostupné – presne to, čo potrebujete.

Výhody

- Kvalita a spoľahlivosť značky Philips
- Úspora energie
- Kompaktný dizajn

Vlastnosti






- K dispozícii je verzia s jedným a dvomi svetelnými zdrojmi (svetelné zdroje sú súčasťou dodávky)
- Inštalácia do svetelného pásu až z desiatich lištových svietidiel
- Súčasťou dodávky je montážne príslušenstvo

Aplikácie

- Všeobecné osvetlenie
- Skladovacie priestory
- Výklenkové osvetlenie

LEDINAIRE BN060C Batten

Rozmerový obrázok



Podrobnosti o produkte



Ledinaire batten, BN021C,
Connection



Ledinaire batten, BN021C,
Accessories included

LEDINAIRE BN060C Batten

Podrobnosti o produkte



Ledinaire batten, BN021C, Light-line via connection cable



Ledinaire batten, BN021C, Light-line pin-to-pin



Ledinaire batten, BN021C, Light-line pin-to-pin

LEDINAIRE BN060C Batten

Všeobecné informácie

Vrátane napájača	Áno
Vymeniteľný svetelný zdroj	Nie
Počet jednotiek predradníka	1 jednotka

Svetelné technické

Index podania farieb (CRI)	>80
Typ optiky	Veľmi široké vyžarovanie

Prevádzkové a elektrické

Trieda ochrany IEC	Bezpečnostná trieda II
Vstupné napätie	220 až 240 V
Sieťová frekvencia	50 or 60 Hz
Vhodné pre náhodné prepínanie	Nevzťahuje sa na zariadenie

Ovládanie a stmievanie

Stmievateľné	Nie
Maximálna úroveň stmievania	Nevzťahuje sa na zariadenie

Mechanické časti a teleso

Farba telesa	Biela
Kód krytia IP (mechanický náraz)	IK02
Krytie IP	IP20

Schválenie a použitie

Rozsah okolitých teplôt	−20 až +40 °C
Značka CE	Áno
Značka ENEC	–
Značka horľavosti	Na montáž na bežne horľavých povrchoch
Požiarna odolnosť	Teplota 650 °C, trvanie 30 s

Počiatkový výkon (súlad s požiadavkami IEC)

Tolerancia svetelného toku	+/-10%
----------------------------	--------

Svetelné technické

Order Code	Full Product Name	Náhradná teplota chromatickosti (nom.)	Merný výkon (menovitý) (nom.)	Svetelný tok
52790499	BN021C LED20S/840 L1200	4000 K	105 lm/W	2 100 lm
52791199	BN021C LED19S/830 L1200	3000 K	95 lm/W	1 900 lm
52792899	BN021C LED25S/840 L1500	4000 K	108 lm/W	2 600 lm
52793599	BN021C LED24S/830 L1500	3000 K	100 lm/W	2 400 lm
52784399	BN021C LED5S/840 L300	4000 K	108 lm/W	500 lm
52785099	BN021C LED5S/830 L300	3000 K	96 lm/W	480 lm
52786799	BN021C LED10S/840 L600	4000 K	105 lm/W	1 050 lm
52787499	BN021C LED10S/830 L600	3000 K	96 lm/W	960 lm
52788199	BN021C LED15S/840 L900	4000 K	107 lm/W	1 600 lm
52789899	BN021C LED14S/830 L900	3000 K	97 lm/W	1 450 lm

Prevádzkové a elektrické

Order Code	Full Product Name	Spotreba
52790499	BN021C LED20S/840 L1200	20 W
52791199	BN021C LED19S/830 L1200	20 W
52792899	BN021C LED25S/840 L1500	24 W
52793599	BN021C LED24S/830 L1500	24 W
52784399	BN021C LED5S/840 L300	5 W

Order Code	Full Product Name	Spotreba
52785099	BN021C LED5S/830 L300	5 W
52786799	BN021C LED10S/840 L600	10 W
52787499	BN021C LED10S/830 L600	10 W
52788199	BN021C LED15S/840 L900	15 W
52789899	BN021C LED14S/830 L900	15 W

Počiatkový výkon (súlad s požiadavkami IEC)

LEDINAIRE BN060C Batten

Order Code	Full Product Name	Počiatočná chromatickosť
52790499	BN021C LED20S/840 L1200	0.38, 0.38, SDCM≤5
52791199	BN021C LED19S/830 L1200	0.43, 0.40, SDCM≤5
52792899	BN021C LED25S/840 L1500	0.38, 0.38, SDCM≤5
52793599	BN021C LED24S/830 L1500	0.43, 0.40, SDCM≤5
52784399	BN021C LED5S/840 L300	0.38, 0.38, SDCM≤5

Order Code	Full Product Name	Počiatočná chromatickosť
52785099	BN021C LED5S/830 L300	0.43, 0.40, SDCM≤5
52786799	BN021C LED10S/840 L600	0.38, 0.38, SDCM≤5
52787499	BN021C LED10S/830 L600	0.43, 0.40, SDCM≤5
52788199	BN021C LED15S/840 L900	0.38, 0.38, SDCM≤5
52789899	BN021C LED14S/830 L900	0.43, 0.40, SDCM≤5

