

Ledinaire Batten

BN060C



Перевірена якість. Легке встановлення. Завжди — ваш надійний і доступний вибір для будь-якої роботи.

Серія Ledinaire batten (BN021C) містить вибір популярних готових лінійних LED світильників, які відповідають високим стандартам якості Philips за конкурентною ціною. Надійні, енергоефективні та доступні за ціною. Ledinaire забезпечує простий і гнучкий монтаж з можливістю формування ліній світла.

Переваги

- Якість і надійність Philips
- Енергозбереження
- Компактний дизайн
- Легке і гнучке встановлення, з можливістю підключення лінії живлення

Applications

- Загальне освітлення
- Складські приміщення
- Освітлення ніш

Характеристики

- Лінії освітлення до десяти рейок

- Аксесуари для кріплення в комплекті
- Доступна довжина: від 30 см до 1,8 м
- 2 ССТ: 3000 К, 4000 К

Версії




Ledinaire batten, BN021C,




Ledinaire batten, BN021C,


Розміри



BN021C LED24S/830 L1500




BN021C LED20S/840 L1200



BN021C LED5S/840 L300

BN021C LED15S/840 L900



BN021C LED10S/840 L600

Деталі по продукції



Ledinaire batten, BN021C,
Connection



Ledinaire batten, BN021C,
Accessories included



Ledinaire batten, BN021C,
Light-line via connection
cable



Ledinaire batten, BN021C,
Light-line pin-to-pin



Ledinaire batten, BN021C,
Light-line pin-to-pin

Загальна інформація

Заміна джерела світла	Ні
Кількість розподільних коробок	1 шт.
Драйвер входить у комплект	Так
Service tag	Ні

Світлотехнічні

Індекс якості кольоропередачі (CRI)	>80
Тип оптичного пристрою	Дуже широкий промінь

Експлуатаційні й електричні

Вхідна напруга	Від 220 до 240 V
Частота мережі	50 or 60 Hz
Підходить для довільного перемикання	Не застосовується
Клас захисту IEC	II клас безпеки

Елементи керування й затемнення

З регульованою яскравістю	Ні
Максимальний рівень зменшення яскравості	Не застосовується

Механічні деталі й корпус

Колір корпусу	Білий
Код захисту від проникнення	IP20 [Захист пальців]
Код захисту від механічного впливу	IK02 [0,2 Дж стандарт]

Затвердження й застосування

Випробування на займання	Температура 650 °C, тривалість 30 с
Позначка займистості	Для кріплення на звичайно займисті поверхні
Знак CE	Так
Знак ENEC	-
Діапазон температури довкілля	від -20 °C до +40 °C

Початкові експлуатаційні характеристики (відповідає IEC)

Допустиме відхилення світлового потоку +/-10%

Світлотехнічні

Order Code	Full Product Name	Світловий потік	Корельована колірна температура (ном.)	Світловіддача (номінальна) (ном.)
911401842382	BN021C LED20S/840 L1200	2 100 lm 2 100 lm	4000 K	105 lm/W
911401842482	BN021C LED19S/830 L1200	1 900 lm	3000 K	95 lm/W
911401842582	BN021C LED25S/840 L1500	2 600 lm 2 600 lm	4000 K	108 lm/W
911401842682	BN021C LED24S/830 L1500	2 400 lm	3000 K	100 lm/W
911401841782	BN021C LED5S/840 L300	500 lm 500 lm	4000 K	108 lm/W
911401841882	BN021C LED5S/830 L300	480 lm	3000 K	96 lm/W
911401841982	BN021C LED10S/840 L600	1 050 lm 1 050 lm	4000 K	105 lm/W

Order Code	Full Product Name	Світловий потік	Корельована колірна температура (ном.)	Світловіддача (номінальна) (ном.)
911401842082	BN021C LED10S/830 L600	960 lm 960 lm	3000 K	96 lm/W
911401842182	BN021C LED15S/840 L900	1 600 lm 1 600 lm	4000 K	107 lm/W
911401842282	BN021C LED14S/830 L900	1 450 lm	3000 K	97 lm/W

Експлуатаційні й електричні

Order Code	Full Product Name	Споживана потужність
911401842382	BN021C LED20S/840 L1200	20 W
911401842482	BN021C LED19S/830 L1200	20 W
911401842582	BN021C LED25S/840 L1500	24 W
911401842682	BN021C LED24S/830 L1500	24 W
911401841782	BN021C LED5S/840 L300	5 W
911401841882	BN021C LED5S/830 L300	5 W
911401841982	BN021C LED10S/840 L600	10 W
911401842082	BN021C LED10S/830 L600	10 W
911401842182	BN021C LED15S/840 L900	15 W
911401842282	BN021C LED14S/830 L900	15 W

Початкові експлуатаційні характеристики (відповідає IEC)

Order Code	Full Product Name	Початкова колірність
911401842382	BN021C LED20S/840 L1200	0.38, 0.38, SDCM≤5
911401842482	BN021C LED19S/830 L1200	0.43, 0.40, SDCM≤5
911401842582	BN021C LED25S/840 L1500	0.38, 0.38, SDCM≤5
911401842682	BN021C LED24S/830 L1500	0.43, 0.40, SDCM≤5
911401841782	BN021C LED5S/840 L300	0.38, 0.38, SDCM≤5
911401841882	BN021C LED5S/830 L300	0.43, 0.40, SDCM≤5
911401841982	BN021C LED10S/840 L600	0.38, 0.38, SDCM≤5
911401842082	BN021C LED10S/830 L600	0.43, 0.40, SDCM≤5
911401842182	BN021C LED15S/840 L900	0.38, 0.38, SDCM≤5
911401842282	BN021C LED14S/830 L900	0.43, 0.40, SDCM≤5

