



# Безпечний і надійний

## BRP121

Цей світильник для доріжок від Philips довго служить, потребує мінімального обслуговування й має найкращі технічні характеристики для професійного вирішення поширених задач, пов'язаних з освітленням. Ви можете розраховувати на надійність цього виробу.

### Переваги

- Надійна конструкція: відповідає актуальним стандартам безпеки й продуктивності.
- Економія енергії: ефективність 140 лм/Вт забезпечує значну економію енергії порівняно зі звичайним вуличним освітленням.
- Унікальне оформлення: великий цільний алюмінієвий корпус, вилитий під тиском, з розсіювальною кришкою, що запобігає засліпленню.

### Характеристики

- З ССТ: 3000 К / 4000 К / 6500 К
- Повний діапазон: 30/50/70/80/100 Вт
- Висока ефективність: 140 лм/Вт
- IP65 / IK08
- Вертикальна й горизонтальна стійка з тією самою опорою
- Строк служби: 30 тис. годин за навколишньої температури 35 °С
- Відповідність: CQC/CB/EMC

### Застосування

- Зручність/Безпека/Ландшафти/Площі/Автостоянки/Архітектурне освітлення

# BRP121

## Версії




Essential Smartbright Pathway gen2

Essential Smartbright Pathway gen2


Essential Smartbright Pathway gen2

Essential Smartbright Pathway gen2


## Розміри




BRP121 70W



BRP121 50W



BRP121 30W



BRP121 80&100W

## Загальна інформація

Драйвер входить у комплект	Так
Розподільна коробка	ЕВ
Кількість розподільних коробок	1 шт.

## Світлотехнічні

Індекс якості кольоропередачі (CRI)	≥70
Кількість джерел світла	1

## Елементи керування й затемнення

З регульованою яскравістю	-
Максимальний рівень зменшення яскравості	Не застосовується

## Механічні деталі й корпус

Тип кришки об'єктива	Лінза
Колір корпусу	Сірий
Код захисту від механічного впливу	IK08
Код захисту від проникнення	IP65

## Затвердження й застосування

Знак CE	Ні
Позначка займистості	-
Випробування на займання	Температура 650 °C, тривалість 30 с

## Світлотехнічні

Order Code	Full Product Name	Колір джерела світла	Корельована колірна температура (ном.)		Світловий потік
			температура (ном.)	Світловий потік	
911401867387	BRP121 G2 LED112/NW 80W 220-240V GM	740 нейтральний білий	4000 K		11 200 lm
911401866287	BRP121 G2 LED140/NW 100W 220-240V	740 нейтральний білий	4000 K		14 000 lm
911401867087	BRP121 G2 LED98/NW 70W 220-240V GM	740 нейтральний білий	4000 K		9 450 lm
911401866887	BRP121 G2 LED70/NW 50W 220-240V GM	740 нейтральний білий	4000 K		7 000 lm
911401866487	BRP121 G2 LED40/WW 30W 220-240V GM	730 теплий білий	3000 K		4 050 lm
911401866587	BRP121 G2 LED42/NW 30W 220-240V GM	740 нейтральний білий	4000 K		4 050 lm

## Експлуатаційні й електричні

Order Code	Full Product Name	Споживана потужність
911401867387	BRP121 G2 LED112/NW 80W 220-240V GM	80 W
911401866287	BRP121 G2 LED140/NW 100W 220-240V	100 W
911401867087	BRP121 G2 LED98/NW 70W 220-240V GM	70 W

Order Code	Full Product Name	Споживана потужність
911401866887	BRP121 G2 LED70/NW 50W 220-240V GM	50 W
911401866487	BRP121 G2 LED40/WW 30W 220-240V GM	30 W
911401866587	BRP121 G2 LED42/NW 30W 220-240V GM	30 W

