



Menjadikan jalan lebih aman dan berkelanjutan.

GreenVision Xceed Gen2

Keberlanjutan, kesejahteraan warga, dan konektivitas adalah pemain kunci dalam permainan diferensiasi di antara kota-kota di seluruh dunia. Dan cara untuk mencapai tujuan ini adalah pencahayaan. Menerangi jalan dan jalan meningkatkan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan keseluruhan dari lingkungan perkotaan kita yang berkembang pesat. GreenVision Xceed Gen2 kami membuat solusi penerangan jalan LED terjangkau yang memastikan penerangan yang cukup di jalan & jalan Anda. Keluarga GreenVision Xceed Gen2 dari Signify memberi kota Anda sistem pencahayaan fleksibel yang dapat digunakan di mana saja di ruang perkotaan, jalan raya, dan area pedesaan – luminer kami memberikan cahaya optimal untuk semua area aplikasi. Dan, GreenVision Xceed Gen2 siap terhubung dan bekerja dengan ekosistem kota pintar. Rangkaian GreenVision Xceed Gen2 kami yang baru ditingkatkan untuk memberi departemen penerangan kota kontrol yang lebih besar – untuk memilih cahaya yang tepat

Benefits

- Kokoh & Andal dengan masa pakai panjang
- Desain tanpa sirip yang elegan
- Dilengkapi dengan tag Servis, yakni sistem identifikasi berbasis QR yang menjadikan setiap lampu dapat diidentifikasi secara unik dan berisi informasi perawatan, pemasangan, serta suku cadang

Features


- Daya penerangan sistem 140 lm/W $\pm 10\%$
- Masa pakai panjang 100K jam L70 pada Ta 35 °C
- Dengan Perangkat perlindungan lonjakan 10kV atau 15kV

GreenVision Xceed Gen2

Application


- Jalan kategori pejalan kaki (P1-P6)
- Jalan kategori kendaraan (M1-M6)
- Rute lalu lintas dan jalan akses utama
- Area perkotaan dan perumahan

Versions



BRP382

Dimensional drawing



Informasi Umum	
Driver tercakup	Ya
Sumber cahaya yang dapat diganti	Tidak
Tag servis	Ya
Teknis Lampu	
Indeks renderasi warna (CRI)	>70
Kontrol dan Peredupan	
Dapat diredupkan	Ya
Tingkat redup maksimum	10%
Mekanis dan Housing	
Tipe penutup optik	Optik Lensa mikro polikarbonat
Warna Housing	Abu-abu
Kode pelindung dampak mekanis	IK08
Kode perlindungan masuknya debu dan air	IP66
Penyetujuan dan Aplikasi	
Tanda CE	Ya
Tanda dapat menyala	Untuk pemasangan pada permukaan mudah terbakar normal

Teknis Lampu

Order Code	Full Product Name	Warna sumber cahaya	Suhu Warna Terkorelasi (Nom)	Flux Cahaya
911401874898	BRP383 LED280/NW 200W 220-240V DM PSR	740 neutral white	4000 K	28.000 lm
911401874998	BRP383 LED268/NW 190W 220-240V DM PSR	740 neutral white	4000 K	26.800 lm
911401875098	BRP383 LED243/NW 175W 220-240V DM PSR	740 neutral white	4000 K	24.300 lm
911401875298	BRP383 LED220/NW 160W 220-240V DM PSR	740 neutral white	4000 K	22.000 lm
911401875698	BRP381 LED145/NW 105W 220-240V DM PSR	740 neutral white	4000 K	14.500 lm
911401875798	BRP381 LED133/NW 95W 220-240V DM PSR	740 neutral white	4000 K	13.300 lm
911401875998	BRP381 LED99/NW 70W 220-240V DM PSR	740 neutral white	4000 K	9.900 lm
911401876098	BRP381 LED87/NW 60W 220-240V DM PSR	740 neutral white	4000 K	8.700 lm
911401878198	BRP381 LED75/NW 55W 220-240V DM PSR	740 neutral white	4000 K	7.500 lm
911401878298	BRP381 LED71/WW 55W 220-240V DM PSR	730 putih hangat	3000 K	7.100 lm
911401875398	BRP382 LED193/NW 140W 220-240V DM PSR	740 neutral white	4000 K	19.300 lm
911401875598	BRP382 LED170/NW 120W 220-240V DM PSR	740 neutral white	4000 K	17.000 lm

Pengoperasian dan Kelistrikan

Order Code	Full Product Name	Konsumsi Daya	Order Code	Full Product Name	Konsumsi Daya
911401874898	BRP383 LED280/NW 200W 220-240V DM PSR	200 W	911401875998	BRP381 LED99/NW 70W 220-240V DM PSR	70 W
911401874998	BRP383 LED268/NW 190W 220-240V DM PSR	190 W	911401876098	BRP381 LED87/NW 60W 220-240V DM PSR	60 W
911401875098	BRP383 LED243/NW 175W 220-240V DM PSR	175 W	911401878198	BRP381 LED75/NW 55W 220-240V DM PSR	55 W
911401875298	BRP383 LED220/NW 160W 220-240V DM PSR	160 W	911401878298	BRP381 LED71/WW 55W 220-240V DM PSR	55 W
911401875698	BRP381 LED145/NW 105W 220-240V DM PSR	105 W	911401875398	BRP382 LED193/NW 140W 220-240V DM PSR	140 W
911401875798	BRP381 LED133/NW 95W 220-240V DM PSR	95 W	911401875598	BRP382 LED170/NW 120W 220-240V DM PSR	120 W

