



Зробіть дороги безпечнішими та надійними.

Екологічний розвиток, добробут громадян і зв'язок є ключовими факторами диференціації міст у всьому світі. І спосіб досягнення цієї мети — освітлення. Освітлення вулиць і доріг підвищує комфорт, охорону та загальну безпеку швидко зростаючого міського середовища. Наш світильник GreenVision Xceed Gen2 є доступним рішенням світлодіодного освітлення доріг, яке забезпечує достатню кількість світла на ваших дорогах і вулицях. Лінійка GreenVision Xceed Gen2 від Signify забезпечує ваше місто гнучкою системою освітлення, яку можна розгорнути будь-де в міських просторах, на автомагістралях і в сільській місцевості — наші світильники забезпечують оптимальне освітлення в усіх сферах застосування. Також світильники GreenVision Xceed Gen2 готові до підключення та роботи з екосистемою розумного міста. Наша нова лінійка GreenVision Xceed Gen2 була покращена для надання управління міського освітлення ще більше контролю — щоб вибрати правильний світловий режим

Переваги

- Міцне й надійне рішення, що забезпечує тривалий термін служби
- Елегантний дизайн без ребер
- Оснащений Service tag — системою ідентифікації на основі QR, яка робить кожен світильник унікальним і надає інформацію про технічне обслуговування, установку та запасні частини

Applications

- Пішохідні дороги (P1-P6)
- Автомобільні дороги (M1-M6)

- Маршрути руху та головна під'їзна дорога
- Міські та житлові зони


Характеристики

- Ефективність системи 140 лм/Вт $\pm 10\%$
- Тривалий строк експлуатації 100 тис. годин за L70 (Ta = 35 °C)
- З пристроєм захисту від перенапруги 10 кВ або 15 кВ

Версії



BRP383




BRP381




BRP382


Розміри



BRP382 LED170/NW 120W 220-240V DM PSR



BRP381 LED75/NW 55W 220-240V DM PSR



BRP383 LED280/NW 200W 220-240V DM PSR

Загальна інформація

Заміна джерела світла	Ні
Драйвер входить у комплект	Так
Service tag	Так

Світлотехнічні

Індекс якості кольоропередачі (CRI)	>70
-------------------------------------	-----

Елементи керування й затемнення

З регульованою яскравістю	Так
Максимальний рівень зменшення яскравості	10%

Механічні деталі й корпус

Колір корпусу	Сірий
Код захисту від проникнення	IP66 [Захист від проникнення пилу, стійкий до струменю води]
Код захисту від механічного впливу	IK08 [5 Дж захищено від нищення]
Тип кришки об'єктива	Полікарбонатний мікролінзовий оптичний пристрій

Затвердження й застосування

Позначка займистості	Для кріплення на звичайно займисті поверхні
Знак CE	Так

Світлотехнічні

Order Code	Full Product Name	Світловий потік	Корельована колірна температура (ном.)	Колір джерела світла
911401874198	BRP383 LED386/NW 280W 220-240V DM PSR	38 600 lm	4000 K	740 нейтральний білий
911401874698	BRP383 LED315/NW 225W 220-240V DM PSR	31 500 lm	4000 K	740 нейтральний білий
911401874898	BRP383 LED280/NW 200W 220-240V DM PSR	28 000 lm	4000 K	740 нейтральний білий
911401874998	BRP383 LED268/NW 190W 220-240V DM PSR	26 800 lm	4000 K	740 нейтральний білий
911401875098	BRP383 LED243/NW 175W 220-240V DM PSR	24 300 lm	4000 K	740 нейтральний білий
911401875298	BRP383 LED220/NW 160W 220-240V DM PSR	22 000 lm	4000 K	740 нейтральний білий
911401877098	BRP383 LED232/WW 175W 220-240V DM PSR	23 200 lm	3000 K	730 теплий білий
911401877298	BRP383 LED210/WW 160W 220-240V DM PSR	21 000 lm	3000 K	730 теплий білий
911401875698	BRP381 LED145/NW 105W 220-240V DM PSR	14 500 lm	4000 K	740 нейтральний білий
911401875998	BRP381 LED99/NW 70W 220-240V DM PSR	9 900 lm	4000 K	740 нейтральний білий
911401876098	BRP381 LED87/NW 60W 220-240V DM PSR	8 700 lm	4000 K	740 нейтральний білий
911401877698	BRP381 LED138/WW 105W 220-240V DM PSR	13 800 lm	3000 K	730 теплий білий
911401878098	BRP381 LED83/WW 60W 220-240V DM PSR	8 300 lm	3000 K	730 теплий білий
911401878198	BRP381 LED75/NW 55W 220-240V DM PSR	7 500 lm	4000 K	740 нейтральний білий
911401878298	BRP381 LED71/WW 55W 220-240V DM PSR	7 100 lm	3000 K	730 теплий білий
911401875398	BRP382 LED193/NW 140W 220-240V DM PSR	19 300 lm	4000 K	740 нейтральний білий
911401875598	BRP382 LED170/NW 120W 220-240V DM PSR	17 000 lm	4000 K	740 нейтральний білий
911401877398	BRP382 LED184/WW 140W 220-240V DM PSR	18 400 lm	3000 K	730 теплий білий

Експлуатаційні й електричні

Order Code	Full Product Name	Споживана потужність
911401874198	BRP383 LED386/NW 280W 220-240V DM PSR	280 W
911401874698	BRP383 LED315/NW 225W 220-240V DM PSR	225 W
911401874898	BRP383 LED280/NW 200W 220-240V DM PSR	200 W
911401874998	BRP383 LED268/NW 190W 220-240V DM PSR	190 W
911401875098	BRP383 LED243/NW 175W 220-240V DM PSR	175 W
911401875298	BRP383 LED220/NW 160W 220-240V DM PSR	160 W
911401877098	BRP383 LED232/WW 175W 220-240V DM PSR	175 W
911401877298	BRP383 LED210/WW 160W 220-240V DM PSR	160 W
911401875698	BRP381 LED145/NW 105W 220-240V DM PSR	105 W
911401875998	BRP381 LED99/NW 70W 220-240V DM PSR	70 W
911401876098	BRP381 LED87/NW 60W 220-240V DM PSR	60 W
911401877698	BRP381 LED138/WW 105W 220-240V DM PSR	105 W
911401878098	BRP381 LED83/WW 60W 220-240V DM PSR	60 W
911401878198	BRP381 LED75/NW 55W 220-240V DM PSR	55 W
911401878298	BRP381 LED71/WW 55W 220-240V DM PSR	55 W
911401875398	BRP382 LED193/NW 140W 220-240V DM PSR	140 W
911401875598	BRP382 LED170/NW 120W 220-240V DM PSR	120 W
911401877398	BRP382 LED184/WW 140W 220-240V DM PSR	140 W

