



Зробіть дороги безпечнішими та надійними.

GreenVision Xceed Gen2

Екологічний розвиток, добробут громадян і зв'язок є ключовими факторами диференціації міст у всьому світі. І спосіб досягнення цієї мети — освітлення. Освітлення вулиць і доріг підвищує комфорт, охорону та загальну безпеку швидко зростаючого міського середовища. Наш світильник GreenVision Xceed Gen2 є доступним рішенням світлодіодного освітлення доріг, яке забезпечує достатню кількість світла на ваших дорогах і вулицях. Лінійка GreenVision Xceed Gen2 від Signify забезпечує ваше місто гнучкою системою освітлення, яку можна розгорнути будь-де в міських просторах, на автомагістралях і в сільській місцевості — наші світильники забезпечують оптимальне освітлення в усіх сферах застосування. Також світильники GreenVision Xceed Gen2 готові до підключення та роботи з екосистемою розумного міста. Наша нова лінійка GreenVision Xceed Gen2 була покращена для надання управління міського освітлення ще більше контролю — щоб вибрати правильний світловий режим

Переваги

- Міцне й надійне рішення, що забезпечує тривалий термін служби
- Елегантний дизайн без ребер
- Оснащений Service tag — системою ідентифікації на основі QR, яка робить кожен світильник унікальним і надає інформацію про технічне обслуговування, установку та запасні частини

Характеристики




- Ефективність системи 140 лм/Вт ± 10 %
- Тривалий строк експлуатації 100 тис. годин за L70 (Ta = 35 °C)
- 3 пристроєм захисту від перенапруги 10 кВ або 15 кВ

GreenVision Xceed Gen2

Застосування

- Пішохідні дороги (П1-П6)
- Автомобільні дороги (М1-М6)
- Маршрути руху та головна під'їзна дорога
- Міські та житлові зони

Розміри



Загальна інформація

Драйвер входить у комплект	Так
Заміна джерела світла	Ні
Service tag	Так

Світлотехнічні

Індекс якості кольоропередачі (CRI)	>70
-------------------------------------	-----

Елементи керування й затемнення

З регульованою яскравістю	Так
Максимальний рівень зменшення яскравості	10%

Механічні деталі й корпус

Тип кришки об'єктива	Полікарбонатний мікролінзовий оптичний пристрій
Колір корпусу	Сірий
Код захисту від механічного впливу	IK08
Код захисту від проникнення	IP66

Затвердження й застосування

Знак CE	Так
Позначка займистості	Для кріплення на звичайно займисті поверхні

Світлотехнічні

Order Code	Full Product Name	Колір джерела світла	Корельована колірна температура (ном.)	Світловий потік
911401874198	BRP383 LED386/NW 280W 220-240V DM PSR	740 нейтральний білий	4000 K	38 600 lm
911401874698	BRP383 LED315/NW 225W 220-240V DM PSR	740 нейтральний білий	4000 K	31 500 lm
911401874898	BRP383 LED280/NW 200W 220-240V DM PSR	740 нейтральний білий	4000 K	28 000 lm
911401874998	BRP383 LED268/NW 190W 220-240V DM PSR	740 нейтральний білий	4000 K	26 800 lm
911401875098	BRP383 LED243/NW 175W 220-240V DM PSR	740 нейтральний білий	4000 K	24 300 lm
911401875298	BRP383 LED220/NW 160W 220-240V DM PSR	740 нейтральний білий	4000 K	22 000 lm
911401877098	BRP383 LED232/WW 175W 220-240V DM PSR	730 теплий білий	3000 K	23 200 lm
911401877298	BRP383 LED210/WW 160W 220-240V DM PSR	730 теплий білий	3000 K	21 000 lm
911401875698	BRP381 LED145/NW 105W 220-240V DM PSR	740 нейтральний білий	4000 K	14 500 lm
911401875798	BRP381 LED133/NW 95W 220-240V DM PSR	740 нейтральний білий	4000 K	13 300 lm
911401875898	BRP381 LED122/NW 85W 220-240V DM PSR	740 нейтральний білий	4000 K	12 200 lm
911401875998	BRP381 LED99/NW 70W 220-240V DM PSR	740 нейтральний білий	4000 K	9 900 lm
911401876098	BRP381 LED87/NW 60W 220-240V DM PSR	740 нейтральний білий	4000 K	8 700 lm
911401877698	BRP381 LED138/WW 105W 220-240V DM PSR	730 теплий білий	3000 K	13 800 lm
911401877798	BRP381 LED127/WW 95W 220-240V DM PSR	730 теплий білий	3000 K	12 700 lm
911401878098	BRP381 LED83/WW 60W 220-240V DM PSR	730 теплий білий	3000 K	8 300 lm
911401878198	BRP381 LED75/NW 55W 220-240V DM PSR	740 нейтральний білий	4000 K	7 500 lm
911401878298	BRP381 LED71/WW 55W 220-240V DM PSR	730 теплий білий	3000 K	7 100 lm
911401875398	BRP382 LED193/NW 140W 220-240V DM PSR	740 нейтральний білий	4000 K	19 300 lm
911401875598	BRP382 LED170/NW 120W 220-240V DM PSR	740 нейтральний білий	4000 K	17 000 lm
911401877398	BRP382 LED184/WW 140W 220-240V DM PSR	730 теплий білий	3000 K	18 400 lm

Експлуатаційні й електричні

Order Code	Full Product Name	Споживана потужність	Order Code	Full Product Name	Споживана потужність
911401874198	BRP383 LED386/NW 280W 220-240V DM PSR	280 W	911401874898	BRP383 LED280/NW 200W 220-240V DM PSR	200 W
911401874698	BRP383 LED315/NW 225W 220-240V DM PSR	225 W	911401874998	BRP383 LED268/NW 190W 220-240V DM PSR	190 W

GreenVision Xceed Gen2

Order Code	Full Product Name	Споживана потужність
911401875098	BRP383 LED243/NW 175W 220-240V DM PSR	175 W
911401875298	BRP383 LED220/NW 160W 220-240V DM PSR	160 W
911401877098	BRP383 LED232/WW 175W 220-240V DM PSR	175 W
911401877298	BRP383 LED210/WW 160W 220-240V DM PSR	160 W
911401875698	BRP381 LED145/NW 105W 220-240V DM PSR	105 W
911401875798	BRP381 LED133/NW 95W 220-240V DM PSR	95 W
911401875898	BRP381 LED122/NW 85W 220-240V DM PSR	85 W
911401875998	BRP381 LED99/NW 70W 220-240V DM PSR	70 W
911401876098	BRP381 LED87/NW 60W 220-240V DM PSR	60 W

Order Code	Full Product Name	Споживана потужність
911401877698	BRP381 LED138/WW 105W 220-240V DM PSR	105 W
911401877798	BRP381 LED127/WW 95W 220-240V DM PSR	95 W
911401878098	BRP381 LED83/WW 60W 220-240V DM PSR	60 W
911401878198	BRP381 LED75/NW 55W 220-240V DM PSR	55 W
911401878298	BRP381 LED71/WW 55W 220-240V DM PSR	55 W
911401875398	BRP382 LED193/NW 140W 220-240V DM PSR	140 W
911401875598	BRP382 LED170/NW 120W 220-240V DM PSR	120 W
911401877398	BRP382 LED184/WW 140W 220-240V DM PSR	140 W

