



Giúp đường phố an toàn và bền vững hơn.

Tính bền vững, mức độ hạnh phúc của người dân và khả năng kết nối là những yếu tố chính làm nên sự khác biệt, nổi trội giữa các thành phố trên khắp thế giới. Và một cách thức để đạt được mục tiêu này là chiếu sáng. Chiếu sáng đường phố giúp tăng cường sự thoải mái, an ninh và an toàn nói chung cho những môi trường đô thị đang phát triển nhanh chóng. Đèn GreenVision Xceed Gen2 của chúng tôi cung cấp giải pháp đèn đường LED có giá cả hợp lý, đảm bảo chiếu sáng đầy đủ trên đường phố. Dòng đèn GreenVision Xceed Gen2 của Signify cung cấp cho thành phố của bạn hệ thống chiếu sáng linh hoạt có thể sử dụng mọi nơi ở các không gian đô thị, đường cao tốc và khu vực nông thôn – bộ đèn của chúng tôi cung cấp ánh sáng tối ưu cho tất cả các khu vực ứng dụng. Đồng thời, GreenVision Xceed Gen2 còn sẵn sàng kết nối và kết hợp với hệ sinh thái thành phố thông minh. Dòng đèn GreenVision Xceed Gen2 mới của chúng tôi được cải thiện để cung cấp cho các cơ sở chiếu sáng của thành phố khả năng kiểm soát cao hơn – để lựa chọn ánh sáng phù hợp.

Lợi ích

- Chắc chắn & đáng tin cậy, cùng tuổi thọ bóng cao
- Thiết kế không rườm rà trang nhã
- Được trang bị thẻ Dịch vụ, hệ thống nhận diện bằng mã QR cho phép nhận diện riêng lẻ từng bộ đèn và cung cấp thông tin về dịch vụ bảo trì, lắp đặt và linh kiện

Applications


- Đường dành cho người đi bộ (P1-P6)
- Đường chuyên biệt cho các loại phương tiện (M1-M6)

- Lộ trình giao thông và đường vào chính
- Khu dân cư và đô thị


Tính năng

- Hiệu suất hệ thống 140lm/W $\pm 10\%$
- Tuổi thọ bóng cao 100Khrs L70 @Ta 35°C
- Với thiết bị bảo vệ quá áp 10 kV hoặc 15 kV

Phiên bản



Bản vẽ kích thước



Thông tin chung

Nguồn sáng có thể thay thế	Không
Bao gồm bộ điều khiển	Có
Thẻ dịch vụ	Có

Thông tin kỹ thuật về đèn

Chỉ số hoàn màu (CRI)	>70
-----------------------	-----

Điều khiển và điều chỉnh độ sáng

Có thể điều chỉnh độ sáng (Có hỗ trợ tăng/ giảm sáng)	Có
Độ mờ tối đa	10%

Cơ khí và vỏ đèn

Màu sắc vỏ thiết bị	Xám
Mã bảo vệ chống xâm nhập	IP66 [Chống bụi xâm nhập, chống tia nước]
Mã bảo vệ khỏi tác động cơ học	IK08 [5 J bảo vệ khỏi phá hoại]
Kiểu chụp quang học	Thấu kính micro Polycarbonate

Phê duyệt và ứng dụng

Ký hiệu tính dễ cháy	Để lắp trên các bề mặt thường bắt cháy
Dấu CE	Có

Thông tin kỹ thuật về đèn

Order Code	Full Product Name	Quang thông	Nhiệt độ màu (CCT)	Màu sắc nguồn sáng
911401874198	BRP383 LED386/NW 280W 220-240V DM PSR	38.600 lm	4000 K	740 trắng trung tính
911401874698	BRP383 LED315/NW 225W 220-240V DM PSR	31.500 lm	4000 K	740 trắng trung tính
911401874898	BRP383 LED280/NW 200W 220-240V DM PSR	28.000 lm	4000 K	740 trắng trung tính
911401875098	BRP383 LED243/NW 175W 220-240V DM PSR	24.300 lm	4000 K	740 trắng trung tính
911401875298	BRP383 LED220/NW 160W 220-240V DM PSR	22.000 lm	4000 K	740 trắng trung tính
911401877098	BRP383 LED232/WW 175W 220-240V DM PSR	23.200 lm	3000 K	730 ánh sáng trắng ấm
911401877298	BRP383 LED210/WW 160W 220-240V DM PSR	21.000 lm	3000 K	730 ánh sáng trắng ấm
911401875698	BRP381 LED145/NW 105W 220-240V DM PSR	14.500 lm	4000 K	740 trắng trung tính
911401875798	BRP381 LED133/NW 95W 220-240V DM PSR	13.300 lm	4000 K	740 trắng trung tính
911401875898	BRP381 LED122/NW 85W 220-240V DM PSR	12.200 lm	4000 K	740 trắng trung tính
911401875998	BRP381 LED99/NW 70W 220-240V DM PSR	9.900 lm	4000 K	740 trắng trung tính
911401876098	BRP381 LED87/NW 60W 220-240V DM PSR	8.700 lm	4000 K	740 trắng trung tính
911401877698	BRP381 LED138/WW 105W 220-240V DM PSR	13.800 lm	3000 K	730 ánh sáng trắng ấm
911401877798	BRP381 LED127/WW 95W 220-240V DM PSR	12.700 lm	3000 K	730 ánh sáng trắng ấm
911401878098	BRP381 LED83/WW 60W 220-240V DM PSR	8.300 lm	3000 K	730 ánh sáng trắng ấm
911401878198	BRP381 LED75/NW 55W 220-240V DM PSR	7.500 lm	4000 K	740 trắng trung tính
911401878298	BRP381 LED71/WW 55W 220-240V DM PSR	7.100 lm	3000 K	730 ánh sáng trắng ấm
911401875398	BRP382 LED193/NW 140W 220-240V DM PSR	19.300 lm	4000 K	740 trắng trung tính
911401875598	BRP382 LED170/NW 120W 220-240V DM PSR	17.000 lm	4000 K	740 trắng trung tính
911401877398	BRP382 LED184/WW 140W 220-240V DM PSR	18.400 lm	3000 K	730 ánh sáng trắng ấm

Vận hành và điện

Order Code	Full Product Name	Công suất
911401874198	BRP383 LED386/NW 280W 220-240V DM PSR	280 W
911401874698	BRP383 LED315/NW 225W 220-240V DM PSR	225 W
911401874898	BRP383 LED280/NW 200W 220-240V DM PSR	200 W
911401875098	BRP383 LED243/NW 175W 220-240V DM PSR	175 W
911401875298	BRP383 LED220/NW 160W 220-240V DM PSR	160 W
911401877098	BRP383 LED232/WW 175W 220-240V DM PSR	175 W
911401877298	BRP383 LED210/WW 160W 220-240V DM PSR	160 W
911401875698	BRP381 LED145/NW 105W 220-240V DM PSR	105 W
911401875798	BRP381 LED133/NW 95W 220-240V DM PSR	95 W
911401875898	BRP381 LED122/NW 85W 220-240V DM PSR	85 W
911401875998	BRP381 LED99/NW 70W 220-240V DM PSR	70 W
911401876098	BRP381 LED87/NW 60W 220-240V DM PSR	60 W
911401877698	BRP381 LED138/WW 105W 220-240V DM PSR	105 W
911401877798	BRP381 LED127/WW 95W 220-240V DM PSR	95 W
911401878098	BRP381 LED83/WW 60W 220-240V DM PSR	60 W
911401878198	BRP381 LED75/NW 55W 220-240V DM PSR	55 W
911401878298	BRP381 LED71/WW 55W 220-240V DM PSR	55 W
911401875398	BRP382 LED193/NW 140W 220-240V DM PSR	140 W
911401875598	BRP382 LED170/NW 120W 220-240V DM PSR	120 W
911401877398	BRP382 LED184/WW 140W 220-240V DM PSR	140 W

