



讓您在的城市準備好迎向 RoadCharm 的未來。

RoadCharm

以成為閣下長期夥伴的主軸研發而成，這套系統已經就緒的 RoadCharm 構造讓您今天得以享有智慧連網照明系統的好處，也讓城市準備好即將來到的變革創新。。它是設計來為行人和車輛道路應用主軸之間提供更好的光度均勻性和最大空間。壓鑄鋁外罩和飛利浦 LED 平台，它易於維護、使用壽命長，可靠性高。它也提供 2 種外罩尺寸和一系列光束光學裝置，完全滿足不同的道路配置和條件。。RoadCharm 有別於傳統燈具系統，提供的是 50% 的節能成效，讓任何新興都會區得以成為完美永續照明解決方案。

优点

- 使用壽命持久、健全可靠
- 高雅無翼設計
- 系統待機設計
- 由於具備服務標記，促使各款燈具主打獨有特色的 QR 式辨識系統附有維護性、安裝和備品資訊。

特点

- 業界最佳效率及照明效能，應用範圍廣泛。
- 長效壽命 100Khrs L70B10 (溫度 35°C 條件下)
- 配備 SR(Zhaga) 插座和 7Pin NEMA 插座選項的系統待機選項。
- 突波保護高達 15kV。

应用

- 行人通行道路 (P1-P6)
- 車輛通行道路 (M1-M6)
- 交通路線與主幹道
- 市區與住宅區

Versions




BRP472 LED



BRP471 LED

二维绘图



产品详细



BRP47 side back



BRP47 side



BRP47 back

一般資訊	
內附驅動器	是
光源可更換	無
客戶服務標籤	是
照明技術	
光源色彩	740 中性白光
相關色溫 (標稱)	4000 K
演色性指數 (CRI)	>70
運轉與電力	
突波保護 (一般/差額)	燈具突波保護等級 至差額模式 15 kV , 一般模式 15 kV。
控制與調光	
可調光	否
機械與外罩	
光學罩類型	聚碳酸酯樹脂微型 鏡頭光學裝置
外罩色彩	灰色
機械衝擊保護規範	IK08
防水防塵規範 (IP)	IP66
柱頂標準傾斜角	-
認證與應用	
CE 標誌	是
易燃性標誌	用於安裝於通常易 燃的表面

照明技術

Order Code	Full Product Name	光通量
911401661405	BRP472 LED 221/NW 171W 220-240V DME	22,100 lm
911401658205	BRP471 LED 90/NW 70W 220-240V DME	9,000 lm

運轉與電力

Order Code	Full Product Name	耗電量
911401661405	BRP472 LED 221/NW 171W 220-240V DME	171 W

Order Code	Full Product Name	耗電量
911401658205	BRP471 LED 90/NW 70W 220-240V DME	70 W

