



Quebec LED – nový standard osvětlení exteriéru

Svítidlo Quebec LED

Stylové svítidlo Quebec LED je vyvinuto k prosvětlení ulic, cest, zón a parků v obytných čtvrtích a dalších městských prostor. Obsahuje energeticky účinný LED modul s vysoce výkonnou optikou a zároveň si zachovává charakter původního svítidla Quebec. Nabízí také celou škálu verzí krytu a možností montáže. Díky kombinaci všech těchto faktorů je svítidlo Quebec LED všestranným řešením, které splní potřeby každého projektu.

Výhody

- Nadčasový a elegantní design
- Údržba bez použití nářadí
- LED modul, také k modernizaci

Vlastnosti

- LED svítidlo, které nabízí vysokou úroveň energetické účinnosti a širokou škálu možností regulace.
- Široký sortiment vysoce výkonné optiky pro distribuci pouličního nebo plošného osvětlení.
- Flexibilní instalace: montáž na vršek sloupku, na výložník, na dvojité vršek sloupku nebo na stěnu.
- Lze vybrat kryt z čirého nebo mléčného rovného skla nebo z opalizovaného polykarbonátu.

Aplikace

- Obytné ulice, cesty, obytné čtvrti, parky a hřiště, parkoviště
- Městská centra: vedlejší ulice, stezky pro chodce, náměstí a parky, veřejná doprava, parkoviště
- Soukromé prostory jako zábavní parky nebo zoologické zahrady


Svítidlo Quebec LED

Versions



BRP775 Quebec LED

Rozměrové výkresy



Svítlidlo Quebec LED

Obecné informace	
Včetně předřadníku	Ano
Vyměnitelný světelný zdroj	Ano
Počet předřadниковých jednotek	1 jednotka
Servisní štítek	Ano
Světelně technické	
Divergence světelného paprsku svítidla	23° - 8° x 152°
Barva světelného zdroje	740 neutrální bílá
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	4000 K
Index podání barev (CRI)	70
Typ optiky, exteriéry	Široké vyzařování 50
Podíl světelného toku vyzařovaného nad vodorovnou rovinu	0,03
Provozní a elektrické	
Přepětová ochrana (společná/rozdílová)	Standardní úroveň přepětové ochrany
Řízení a stmívání	
Stmívatelné	Ano
Maximální úroveň ztlumení	25%
Mechanické a materiály	
Typ optického krytu	Ploché sklo
Barva těla	Černá
Kód ochrany proti mechanickým nárazům	IK08
Kód ochrany proti vniknutí	IP65
Certifikace a použití	
Značka CE	Ano
Značka hořlavosti	-
Životnost (podle IEC)	
Poruchovost předřadníku po 5000 hod provozu.	0,5 %

Obecné informace

Order Code	Full Product Name	Kód řady svítidel
08990000	BRP775 LED16-4S/740 PSD DW50 PGR BK D9	LED16
08991700	BRP775 LED49-4S/740 PSD DW50 PGR BK D9	LED49
08992400	BRP776 LED16-4S/740 PSD DW50 PGR BK D9 S	LED16
08993100	BRP776 LED49-4S/740 PSD DW50 PGR BK D9 S	LED49

Světelně technické

Order Code	Full Product Name	Světelný tok
08990000	BRP775 LED16-4S/740 PSD DW50 PGR BK D9	1 328 lm
08991700	BRP775 LED49-4S/740 PSD DW50 PGR BK D9	4 018 lm

Order Code	Full Product Name	Světelný tok
08992400	BRP776 LED16-4S/740 PSD DW50 PGR BK D9 S	1 328 lm
08993100	BRP776 LED49-4S/740 PSD DW50 PGR BK D9 S	4 018 lm

Provozní a elektrické

Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie
08990000	BRP775 LED16-4S/740 PSD DW50 PGR BK D9	10,4 W
08991700	BRP775 LED49-4S/740 PSD DW50 PGR BK D9	30,5 W

Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie
08992400	BRP776 LED16-4S/740 PSD DW50 PGR BK D9 S	10,4 W

Svítlidlo Quebec LED

Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie
08993100	BRP776 LED49-4S/740 PSD DW50 PGR BK D9 S	30,5 W

Mechanické a materiály

Order Code	Full Product Name	Standardní úhel sklonu při montáži s bočním vstupem	Standardní úhel sklonu v případě montáže na vršek sloupku
08990000	BRP775 LED16-4S/740 PSD DW50 PGR BK D9	-	5°
08991700	BRP775 LED49-4S/740 PSD DW50 PGR BK D9	-	5°




Order Code	Full Product Name	Standardní úhel sklonu při montáži s bočním vstupem	Standardní úhel sklonu v případě montáže na vršek sloupku
08992400	BRP776 LED16-4S/740 PSD DW50 PGR BK D9 S	0°	-
08993100	BRP776 LED49-4S/740 PSD DW50 PGR BK D9 S	0°	-

Označení a balení

Order Code	Full Product Name	Kód produktové řady
08990000	BRP775 LED16-4S/740 PSD DW50 PGR BK D9	BRP775
08991700	BRP775 LED49-4S/740 PSD DW50 PGR BK D9	BRP775

Order Code	Full Product Name	Kód produktové řady
08992400	BRP776 LED16-4S/740 PSD DW50 PGR BK D9 S	BRP776
08993100	BRP776 LED49-4S/740 PSD DW50 PGR BK D9 S	BRP776


Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - BRP775I - 912300023481

Polar Normal (separate) - BRP775I - 912300023482

Polar Normal (separate) - BRP775I - 912300023483



Polar Normal (separate) - BRP775I - 912300023480

