



Quebec LED – určuje štandard exteriérového osvetlenia

Quebec LED je štýlové svietidlo navrhnuté na rozžiarenie obytných ulíc a chodníkov, zón, parkov a iných mestských priestranstiev. Jeho súčasťou je energeticky účinný systém LEDGINE-O s vysokovýkonnou optikou pri zachovaní charakteru pôvodného svietidla Quebec. Ponúka aj rôzne verzie optiky a možnosti montáže. Vďaka spojeniu všetkých týchto faktorov je produkt Quebec LED univerzálne riešenie, ktoré splní potreby každého projektu.

Výhody

- Nadčasový štýlový dizajn
- Údržba bez použitia náradia
- Vysokovýkonný systém LEDGINE-O vhodný tiež na výmenu
- Vybavené servisnou značkou, čo je identifikačný systém na báze QR kódu, ktorý umožňuje jedinečnú identifikáciu každého svietidla a poskytuje informácie o údržbe, montáži a náhradných dieloch

Applications

- Obytné ulice, chodníky, zóny, parky a ihriská, parkoviská
- Centrá miest: bočné uličky, chodníky, námestia a parky, verejná doprava, parkoviská
- Súkromné plochy, napr. zábavné parky a zoo

Vlastnosti

- LED svietidlo poskytujúce vysokú úroveň energetickej účinnosti a širokú škálu možností stmievania
- Široká škála vysokoúčinnnej optiky s vyžarovaním vhodným na osvetlenie ciest alebo priestranstiev

- Flexibilná montáž: montáž na vrchol stĺpa, bočná montáž, dvojitá montáž na vrchol stĺpa, montáž na stenu
- Možnosť výberu číreho alebo matného plochého skla alebo opalizovanej polykarbonátovej optiky

Versions







Quebec post-top mounting



Quebec side entry mounting

Rozmerový obrázok



BRP775 LED49-4S/740 PSD DW50 PGR BK D9

BRP776 LED16-4S/740 PSD DW50 PGR BK D9 S

Všeobecné informácie

Vymeniteľný svetelný zdroj	Áno
Počet jednotiek predradníka	1 jednotka
Vrátane napájača	Áno
Servisná značka	Áno

Svetelné technické

Pomer svetla vyžarovaného nahor	0,03
Náhradná teplota chromatickosti (nom.)	4000 K
Index podania farieb (CRI)	70
Farba svetelného zdroja	740 neutrálna biela
Rozptyl svetelného lúča svietidla	23° - 8° x 152°
Typ optiky, exteriér	Široké vyžarovanie 50

Prevádzkové a elektrické

Ochrana pred prepätím (bežný/
diferenciálny režim) Štandardná úroveň prepäťovej
ochrany

Ovládanie a stmievanie

Stmievateľné Áno

Maximálna úroveň stmievania 25%

Mechanické časti a teleso

Farba telesa Čierna

Krytie IP IP65 [Ochrana pred vniknutím prachu
a odolnosť proti silnému prúdu vody]

Kód krytia IP (mechanický náraz) IK08 [5 J, chránené pred
vandalizmom]

Typ optického krytu Ploché sklo

Schválenie a použitie

Značka horľavosti -

Značka CE Áno

Výkon v priebehu času (súlady s požiadavkami IEC)

Poruchovosť napájača pri 5 000 h 0,5 %

Všeobecné informácie

Order Code	Full Product Name	Kód radu svetelného zdroja
08991700	BRP775 LED49-4S/740 PSD DW50 PGR BK D9	LED49
08992400	BRP776 LED16-4S/740 PSD DW50 PGR BK D9 S	LED16
08993100	BRP776 LED49-4S/740 PSD DW50 PGR BK D9 S	LED49

Svetelné technické

Order Code	Full Product Name	Svetelný tok
08991700	BRP775 LED49-4S/740 PSD DW50 PGR BK D9	4 018 lm
08992400	BRP776 LED16-4S/740 PSD DW50 PGR BK D9 S	1 328 lm
08993100	BRP776 LED49-4S/740 PSD DW50 PGR BK D9 S	4 018 lm

Prevádzkové a elektrické

Order Code	Full Product Name	Spotreba
08991700	BRP775 LED49-4S/740 PSD DW50 PGR BK D9	30,5 W
08992400	BRP776 LED16-4S/740 PSD DW50 PGR BK D9 S	10,4 W
08993100	BRP776 LED49-4S/740 PSD DW50 PGR BK D9 S	30,5 W


Mechanické časti a teleso

Order Code	Full Product Name	Štandardný uhol sklonu od vrchu stípa	Štandardný uhol sklonu od bočného otvoru
08991700	BRP775 LED49-4S/740 PSD DW50 PGR BK D9	5°	-
08992400	BRP776 LED16-4S/740 PSD DW50 PGR BK D9 S	-	0°
08993100	BRP776 LED49-4S/740 PSD DW50 PGR BK D9 S	-	0°


Údaje o produkte

Order Code	Full Product Name	Kód radu produktov
08991700	BRP775 LED49-4S/740 PSD DW50 PGR BK D9	BRP775
08992400	BRP776 LED16-4S/740 PSD DW50 PGR BK D9 S	BRP776
08993100	BRP776 LED49-4S/740 PSD DW50 PGR BK D9 S	BRP776


Polar normal diagrams



BRP775I - 912300023481



BRP775I - 912300023482



BRP775I - 912300023483