



CitySwan – karakteristisk og elegant

CitySwan LED gen3

Det smukke CitySwan LED-armatur blev designet af de danske arkitekter Bjarne Schläger, belysning + arkitektur, og Morten Weeke Borup, GHB Landskabsarkitekter A/S. Den enkle form, et minimum af materialer, rene linjer og en hvid, opal 'lampeskærm' gør armaturet diskret og samtidig synligt i ethvert bymiljø. Ved aften- og nattetid oplyser CitySwan gader og områder med et blødt og funktionelt lys. Der er også mulighed for at skabe farverige stemninger med lyset, for at fremhæve den lokale identitet eller give byrummet en innovativ ramme. Det karakteristiske og elegante CitySwan LED-armatur er egnet til montering på master eller vægge og fås også som pullert.

Fordele

- Patenteret strålende lysteknologi til at give farvebaseret vejvisning eller kommunikation
- Vinder af flere designpriser, inklusiv Red Dot Design Award og The Danish Design Award 2010
- Fremtidssikret: LED-board og driver kan serviceres og opgraderes

Funktioner

- LEDGINE inden i – topmoderne, fremtidssikret LED-teknologi
- Elegant design
- CitySwan er en af vores Urban Styling løsninger, der er designet til mange forskellige slags anvendelsesområder og lysscenarier, alt imens den giver byer en ensartet identitet. Det tilbyder løsningskombinationer til gadebelysning, en række pullerter, vægmontering og er inklusiv stolper og beslag.

CitySwan LED gen3

Anvendelsesområder

- Veje i beboelsesområder
- Fortove og cykelstier
- Mindre veje

Versions



CitySwan LED gen3 BPS639



CitySwan LED gen3 BWS639



CitySwan LED gen3 BPS639



CitySwan LED gen3 BRS639





CitySwan LED gen3 BDS639







CitySwan LED gen3 BRS639

Målskitse



Målskitse



Oplysninger om produktet

CitySwan LED gen3 BPS639



CitySwan LED gen3 BPS639



CitySwan LED gen3 BRS639



Generelle oplysninger	
Driver inkluderet	Ja
Udskiftelig lyskilde	Ja
Antal forkoblingsenheder	1 enhed
Service-kode	Ja
Lysteknisk	
Armatur til lysstrålespredning	-
Lyskildefarve	830 Varm hvid
Korreleret farvetemperatur (nom.)	3000 K
Farvegengivelsesindeks (CRI)	80
Opadrettet lysudbyttegrad	0
Drift og el	
Sikring mod spændingsudsving (fælles/differentiel)	Sikring mod spændingsudsving op til 6 kV differentialtilstand og 10 kV fælles tilstand
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Maksimalt dæmningsniveau	10%
Mekanik og armaturhus	
Optikafskærmningstype	Planglas
Farve på armaturhus	Opal
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK08
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP66
Standardhældningsvinkel, sidemontering	0°
Standardhældningsvinkel, stolpetop	0°
Godkendelse og anvendelsesområde	
CE-mærke	Ja
Mærke for brændbarhed	-

Generelle oplysninger

Order Code	Full Product Name	Kode for lampeserie
919008635813	BPS639 LED40/830 MDM LOR GW CLO SRTB 10	LED40
919008635816	BPS639 LED40/830 II MDM GW CLO SRTB C10K	LED40
919008636282	BWS639 LED40/830 DK GW CLOSRTB SDM10E 10	LED40
919008635817	BPS639 LED40/830 II MDM LOR GW CLO C10K	LED40
919008635818	BRS639 LED40/830 II MDS GW CLO SRTB C10K	LED40
919008636281	BDS639 LED70/830 II MDM GW CLO SRTB C10K	LED70
919008635819	BRS639 LED40/830 II MDS GW CLO C10K	LED40

Lysteknisk

Order Code	Full Product Name	Lysstrøm	Optiktype til brug udendørs
919008635813	BPS639 LED40/830 MDM LOR GW CLO SRTB 10	3.804 lm	Metronomis-lysfordeling, middel
919008635816	BPS639 LED40/830 II MDM GW CLO SRTB C10K	3.804 lm	Metronomis-lysfordeling, middel
919008636282	BWS639 LED40/830 DK GW CLOSRTB SDM10E 10	3.804 lm	Lysfordeling, våd vej (DK)
919008635817	BPS639 LED40/830 II MDM LOR GW CLO C10K	3.804 lm	Metronomis-lysfordeling, middel

Order Code	Full Product Name	Lysstrøm	Optiktype til brug udendørs
919008635818	BRS639 LED40/830 II MDS GW CLO SRTB C10K	3.804 lm	Metronomis-lysfordeling, symmetrisk
919008636281	BDS639 LED70/830 II MDM GW CLO SRTB C10K	6.679 lm	Metronomis-lysfordeling, middel
919008635819	BRS639 LED40/830 II MDS GW CLO C10K	3.804 lm	Metronomis-lysfordeling, symmetrisk

Drift og el

Order Code	Full Product Name	Strømforbrug
919008635813	BPS639 LED40/830 MDM LOR GW CLO SRTB 10	31,5 W
919008635816	BPS639 LED40/830 II MDM GW CLO SRTB C10K	31,5 W
919008636282	BWS639 LED40/830 DK GW CLOSRTB SDM10E 10	31,5 W
919008635817	BPS639 LED40/830 II MDM LOR GW CLO C10K	31,5 W

Order Code	Full Product Name	Strømforbrug
919008635818	BRS639 LED40/830 II MDS GW CLO SRTB C10K	31,5 W
919008636281	BDS639 LED70/830 II MDM GW CLO SRTB C10K	52 W
919008635819	BRS639 LED40/830 II MDS GW CLO C10K	33 W

Lysstyringssystemer og dæmpning

Order Code	Full Product Name	Dæmpbar
919008635813	BPS639 LED40/830 MDM LOR GW CLO SRTB 10	Ja
919008635816	BPS639 LED40/830 II MDM GW CLO SRTB C10K	Ja
919008636282	BWS639 LED40/830 DK GW CLOSRTB SDM10E 10	Ja
919008635817	BPS639 LED40/830 II MDM LOR GW CLO C10K	Nej

Order Code	Full Product Name	Dæmpbar
919008635818	BRS639 LED40/830 II MDS GW CLO SRTB C10K	Ja
919008636281	BDS639 LED70/830 II MDM GW CLO SRTB C10K	Ja
919008635819	BRS639 LED40/830 II MDS GW CLO C10K	Nej

Produktdata

Order Code	Full Product Name	Produktseriekode
919008635813	BPS639 LED40/830 MDM LOR GW CLO SRTB 10	BPS639
919008635816	BPS639 LED40/830 II MDM GW CLO SRTB C10K	BPS639
919008636282	BWS639 LED40/830 DK GW CLOSRTB SDM10E 10	BWS639
919008635817	BPS639 LED40/830 II MDM LOR GW CLO C10K	BPS639

Order Code	Full Product Name	Produktseriekode
919008635818	BRS639 LED40/830 II MDS GW CLO SRTB C10K	BRS639
919008636281	BDS639 LED70/830 II MDM GW CLO SRTB C10K	BDS639
919008635819	BRS639 LED40/830 II MDS GW CLO C10K	BRS639

