



CitySwan – karakteristisk og elegant

CitySwan LED

Det elegante CitySwan-armaturet er utviklet i samarbeid mellom Bjarne Schläger, light + architecture, og Morten Weeke Borup fra GHB Landskabsarkitekter A/S. Armaturet har en hvit, opal lampeskjerm som gir et karakteristisk uttrykk og gjør det synlig i offentlige rom. Når mørket faller på, skaper CitySwan et mykt og funksjonelt lys som belyser gater og plasser på en behagelig måte. Som ekstrautstyr kan armaturet leveres med LED-lys kilder som gir bedre veiledning og økt sikkerhet.

Fordeler

- Patentert glødeteknologi som gir veiledning eller kommunikasjon via farger og lys
- Vinner av forskjellige designpriser inkludert red dot design award og den danske designprisen i 2010
- Framtidssikret: LED og driver kan vedlikeholdes og oppdateres

Funksjoner

- LEDGINE-teknologi – avansert og fremtidsrettet
- Elegant design
- Passer til montering på stolpe eller vegg
- CitySwan er en del av vår løsning for å forskjønne bykulturen som igjen passer til et utvalg av bruksområder og belysningsområder og kan være med på å fremme og nyskape en byidentitet. Armaturet fås i samarbeid med et utvalg av for stolpeoppheng, veggoppheng, og gatebelysning inkludert en rekke master og fester.

Søknad

- Sentrum, sentrumsgater, rundkjøringer
- Boligstrøk, mindre gater, parkeringsplasser
- Gangområder, sykkelveier og parker

Versions



CitySwan LED gen3 BWS639



CitySwan LED gen3 BPS639



CitySwan LED gen3 BRS639







CitySwan LED gen3 BDS639





CitySwan LED gen3 BRS639

Målskisse



Målskisse



Produkt detaljer

CitySwan LED gen3 BPS639



CitySwan LED gen3 BPS639



CitySwan LED gen3 BRS639



Generell informasjon	
Driver inkludert	Ja
Lyskilden kan byttes ut	Ja
Antall utstyrsenheter	1 enhet
Service Tag	Ja
Teknisk belysning	
Lysstrålespredning fra armatur	-
Lyskildefarge	830 varmhvit
Korrelert fargetemperatur (nom.)	3000 K
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	80
Oppover lyseffektforhold	0
Drift og elektronikk	
Surge Protection (Common/Differential)	Overspenningsvern på opptil 6 kV i differensiell modus og 10 kV i vanlig modus
Kontroller og dimming	
Maksimalt dimmenivå	10%
Mekanikk og innfatning	
Type optisk deksel	Flatt glass
Innfnatningsfarge	Opal
Mekanisk støtteskyttelseskode	IK08
Ingress beskyttelseskode	IP66
Standardvinkel sidemontering	0°
Standardvinkel på stolpetoppen	0°
Godkjenning og bruksområde	
CE-merke	Ja
Brennbarhetsmerke	-

Generell informasjon

Order Code	Full Product Name	Lampefamiliekode
919008635813	BPS639 LED40/830 MDM LOR GW CLO SRTB 10	LED40
919008635816	BPS639 LED40/830 II MDM GW CLO SRTB C10K	LED40
919008636282	BWS639 LED40/830 DK GW CLOSRTB SDM10E 10	LED40
919008635817	BPS639 LED40/830 II MDM LOR GW CLO C10K	LED40
919008635818	BRS639 LED40/830 II MDS GW CLO SRTB C10K	LED40
919008636281	BDS639 LED70/830 II MDM GW CLO SRTB C10K	LED70
919008635819	BRS639 LED40/830 II MDS GW CLO C10K	LED40

Teknisk belysning

Order Code	Full Product Name	Lysytelse	Utendørs optikktype
919008635813	BPS639 LED40/830 MDM LOR GW CLO SRTB 10	3 804 lm	Metronomis, middels spredning
919008635816	BPS639 LED40/830 II MDM GW CLO SRTB C10K	3 804 lm	Metronomis, middels spredning
919008636282	BWS639 LED40/830 DK GW CLOSRTB SDM10E 10	3 804 lm	Lysfordeling for våt vei (DK)
919008635817	BPS639 LED40/830 II MDM LOR GW CLO C10K	3 804 lm	Metronomis, middels spredning

Order Code	Full Product Name	Lysytelse	Utendørs optikktype
919008635818	BRS639 LED40/830 II MDS GW CLO SRTB C10K	3 804 lm	Metronomis, symmetrisk spredning
919008636281	BDS639 LED70/830 II MDM GW CLO SRTB C10K	6 679 lm	Metronomis, middels spredning
919008635819	BRS639 LED40/830 II MDS GW CLO C10K	3 804 lm	Metronomis, symmetrisk spredning

Drift og elektronikk

Order Code	Full Product Name	Effektforbruk
919008635813	BPS639 LED40/830 MDM LOR GW CLO SRTB 10	31,5 W
919008635816	BPS639 LED40/830 II MDM GW CLO SRTB C10K	31,5 W

Order Code	Full Product Name	Effektforbruk
919008636282	BWS639 LED40/830 DK GW CLOSRTB SDM10E 10	31,5 W
919008635817	BPS639 LED40/830 II MDM LOR GW CLO C10K	31,5 W

Order Code	Full Product Name	Effektforbruk
919008635818	BRS639 LED40/830 II MDS GW CLO SRTB C10K	31,5 W
919008636281	BDS639 LED70/830 II MDM GW CLO SRTB C10K	52 W

Order Code	Full Product Name	Effektforbruk
919008635819	BRS639 LED40/830 II MDS GW CLO C10K	33 W

Kontroller og dimming

Order Code	Full Product Name	Kan dimmes
919008635813	BPS639 LED40/830 MDM LOR GW CLO SRTB 10	Ja
919008635816	BPS639 LED40/830 II MDM GW CLO SRTB C10K	Ja
919008636282	BWS639 LED40/830 DK GW CLOSRTB SDM10E 10	Ja
919008635817	BPS639 LED40/830 II MDM LOR GW CLO C10K	Nei

Order Code	Full Product Name	Kan dimmes
919008635818	BRS639 LED40/830 II MDS GW CLO SRTB C10K	Ja
919008636281	BDS639 LED70/830 II MDM GW CLO SRTB C10K	Ja
919008635819	BRS639 LED40/830 II MDS GW CLO C10K	Nei

Produktdata

Order Code	Full Product Name	Produktseriekode
919008635813	BPS639 LED40/830 MDM LOR GW CLO SRTB 10	BPS639
919008635816	BPS639 LED40/830 II MDM GW CLO SRTB C10K	BPS639
919008636282	BWS639 LED40/830 DK GW CLOSRTB SDM10E 10	BWS639
919008635817	BPS639 LED40/830 II MDM LOR GW CLO C10K	BPS639

Order Code	Full Product Name	Produktseriekode
919008635818	BRS639 LED40/830 II MDS GW CLO SRTB C10K	BRS639
919008636281	BDS639 LED70/830 II MDM GW CLO SRTB C10K	BDS639
919008635819	BRS639 LED40/830 II MDS GW CLO C10K	BRS639

