



Ikonický design, připravený začlenit se do vašeho ekosystému chytrého města

CityMood

CityMood čerpá inspiraci z pouličních lamp z počátku 20. století, které kombinovaly kuželovitou mísu se zavěšeným baldachýnem. CityMood chrání dědictví vašeho města tím, že zachovává charakteristické designové vlastnosti těchto ikonických svítidel. CityMood se hladce integruje do stávající infrastruktury, sloupů a konzol a snižuje náklady na energii bez kompromisů v oblasti bezpečnosti, výkonu nebo kvality světla. LEDGINE – O se dodává jako standardní funkce se světelným tokem od 900 lm do 16 200 lm a můžete si vybrat z více než 30 optik a rozvodů a řadou CCT a CRI. Svítidlo CityMood, určené pro montážní výšky od 4 m do 8 m, je ideální pro širokou škálu aplikací venkovního osvětlení v současném i historickém prostředí. CityMood, připravený na budoucnost a zapojení do ekosystémů chytrých měst, vám pomůže dosáhnout pokroku v plnění vašich cílů udržitelnosti, ať už se na vaší digitalizační cestě nacházíte kdekoli. CityMood je k dispozici s jednou nebo dvěma zásuvkami Zhaga-D4i (ZD4i) SR (připravenými pro systém), a proto je připraveno ke spárování s pokročilými systémy řízení osvětlení, jako je Interact, nebo se senzory, jako je Philips Outdoor Sensor Bundle (OSB). Každé svítidlo CityMood je jednoznačně identifikovatelné pomocí aplikace Signify Service tag. Pro okamžitý přístup ke konfiguraci svítidla jednoduše naskenujte QR kód umístěný uvnitř dveří stožáru nebo přímo na svítidle. Servisní štítek usnadňuje a zrychluje údržbu a programování a umožňuje vám vytvořit digitální knihovnu osvětlovacích prostředků a náhradních dílů. Verze s otevíráním bez použití nářadí poskytují přímý přístup k předřadníku a osvětlovacímu systému.

Výhody

- Ikonické a elegantní svítidlo zachovává dědictví vašeho města v současném i historickém prostředí.
- Nadčasové a připravené začlenit se do ekosystémů chytrého města prostřednictvím zásuvky Zhaga-D4i (ZD4i) SR (system-ready)
- Verze s otevíráním bez použití nářadí se snadno montují a udržují
- Svítidla jsou označena servisním štítkem s QR kódem, díky němuž je každé svítidlo jedinečně identifikovatelné a který obsahuje informace o údržbě, montáži a náhradních dílech

Vlastnosti

- K dispozici s čirým rovným sklem nebo čirým polykarbonátovým krytem
- Volitelné dekorativní koruny
- Energeticky a opticky úsporná LED technologie
- Velký výběr úhlů paprsků
- Vnitřní clona pro minimalizaci oslnění a rušivého světla
- Připraveno k párování s pokročilými systémy pro řízení a správu osvětlení, jako je Interact, nebo se senzory, jako je Outdoor Sensor Bundle (OSB).

Aplikace

- Parky a náměstí
- Obytné čtvrti
- Silnice a ulice
- Hlavní městské silnice a ulice, vedlejší silnice a ulice v obytných čtvrtích
- Městská centra a historické čtvrti
- Stezky pro cyklisty, chodce, náměstí, parky a hřiště

Versions



CityMood BSP673 - toolless opening version with clear polycarbonate bowl and top socket



CityMood BSP672 with clear polycarbonate bowl and bottom crown



CityMood BSP672 with clear polycarbonate bowl, top & bottom crown



CityMood BSP672 with clear polycarbonate bowl, top crown and top socket

Versions



CityMood BSP672 with clear flat glass



CityMood BSP672 with clear polycarbonate bowl, bottom crown and top socket



CityMood BSP672 with clear polycarbonate bowl and top socket



CityMood BSP672 with clear polycarbonate bowl, top & bottom crown and top socket



CityMood BSP672 with clear flat glass, top and bottom socket



CityMood BSP672 with clear polycarbonate bowl











CityMood BSP672 with clear flat glass and top socket







CityMood BSP672 with clear polycarbonate bowl and top crown

Rozměrové výkresy



Rozměrové výkresy



Detaily o výrobku

CityMood bottom socket view



CityMood - toolless opening version



CityMood 20 LED view



CityMood 1" gas suspended fixation with counter-nut



Detaily o výrobku



CityMood top socket view



CityMood hinge view



CityMood top crown details

Obecné informace	
Včetně předřadníku	Ano
Počet předřadниковých jednotek	1 jednotka
Servisní štítek	Ano
Světelně technické	
Divergence světelného paprsku svítidla	-
Provozní a elektrické	
Přepětová ochrana (společná/rozdílová)	Standardní úroveň přepětové ochrany
Řízení a stmívání	
Stmívatelné	Ano
Maximální úroveň ztlumení	Není k dispozici
Mechanické a materiály	
Barva těla	Černá
Kód ochrany proti vniknutí	IP66
Standardní úhel sklonu při montáži s bočním vstupem	-
Standardní úhel sklonu v případě montáže na vršek sloupku	-
Nouzové osvětlení	
Centrální nouzový provoz	Ne
Certifikace a použití	
Značka CE	Ano
Značka hořlavosti	-

Obecné informace

Order Code	Full Product Name	Kód řady svítidel
56852500	BSP673 LED120/730 PCC II DW50 G1 SRT BK	LED120
56845700	BSP672 LED20/730 PCC II DM50 G1 CRN2 AL	LED20
56847100	BSP672 LED100730 PCC II DM50 G1 CRN3 AL	LED100
56844000	BSP672 LED80/830 PCC II DM50 G1 CRN1 AL	LED80
56849500	BSP672 LED80/730 FG II DM10 G1 BK	LED80
56846400	BSP672 LED140/730 PCC II DM50 G1 CRN2 AL	LED140
56842600	BSP672 LED30/722 PCC II DM50 G1 SRT BK	LED30
56848800	BSP672 LED120/730 PCC II DM50 G1 CRN3 AL	LED120
56851800	BSP672 LED30/722 FG II DS50 G1 SRT SRB B	LED30
56841900	BSP672 LED50/727 PCC II DM10 G1 BK	LED50
56850100	BSP672 LED60/727 FG II DM50 G1 SRT BK	LED60
56843300	BSP672 LED60/730 PCC II DS50 G1 CRN1 AL	LED60

Světelně technické (1/2)

		Barva světelného zdroje	Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	Index podání barev (CRI)	Světelný tok
Order Code	Full Product Name				
56852500	BSP673 LED120/730 PCC II DW50 G1 SRT BK	730 teplá bílá	3000 K	70	10 440 lm
56845700	BSP672 LED20/730 PCC II DM50 G1 CRN2 AL	730 teplá bílá	3000 K	70	1 840 lm
56847100	BSP672 LED100730 PCC II DM50 G1 CRN3 AL	730 teplá bílá	3000 K	70	9 000 lm
56844000	BSP672 LED80/830 PCC II DM50 G1 CRN1 AL	830 teplá bílá	3000 K	80	7 200 lm
56849500	BSP672 LED80/730 FG II DM10 G1 BK	730 teplá bílá	3000 K	70	7 200 lm
56846400	BSP672 LED140/730 PCC II DM50 G1 CRN2 AL	730 teplá bílá	3000 K	70	12 320 lm
56842600	BSP672 LED30/722 PCC II DM50 G1 SRT BK	722 teplá bílá	2200 K	70	2 760 lm
56848800	BSP672 LED120/730 PCC II DM50 G1 CRN3 AL	730 teplá bílá	3000 K	70	10 680 lm
56851800	BSP672 LED30/722 FG II	722 teplá bílá	2200 K	70	2 550 lm

Order Code	Full Product Name	Barva	Náhradní	Index	Světelný tok
		světelného zdroje	teplota chromatičnosti (jmen.)	podání barev (CRI)	
56841900	DS50 G1 SRT SRB B				
	BSP672	727 teplá bílá	2700 K	70	4 750 lm
	LED50/727 PCC II DM10 G1 BK				
56850100	BSP672	727 teplá bílá	2700 K	70	5 220 lm
	LED60/727 FG II				
	DM50 G1 SRT BK				

Světelně technické (2/2)

Order Code	Full Product Name	Typ optiky, exteriéry	Podíl světelného toku vyzařovaného nad vodorovnou rovinu	
56852500	BSP673 LED120/730 PCC II DW50 G1 SRT BK	Široké vyzařování 50	2	
56845700	BSP672 LED20/730 PCC II DM50 G1 CRN2 AL	Střední rozptyl 50	2	
56847100	BSP672 LED100730 PCC II DM50 G1 CRN3 AL	Střední rozptyl 50	2	
56844000	BSP672 LED80/830 PCC II DM50 G1 CRN1 AL	Střední rozptyl 50	2	
56849500	BSP672 LED80/730 FG II DM10 G1 BK	Střední vyzařování 10	0	
56846400	BSP672 LED140/730 PCC II DM50 G1 CRN2 AL	Střední rozptyl 50	2	

Provozní a elektrické

Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie
56852500	BSP673 LED120/730 PCC II DW50 G1 SRT BK	70,8 W
56845700	BSP672 LED20/730 PCC II DM50 G1 CRN2 AL	13 W
56847100	BSP672 LED100730 PCC II DM50 G1 CRN3 AL	58,3 W
56844000	BSP672 LED80/830 PCC II DM50 G1 CRN1 AL	51,7 W
56849500	BSP672 LED80/730 FG II DM10 G1 BK	46,2 W
56846400	BSP672 LED140/730 PCC II DM50 G1 CRN2 AL	84,1 W

Mechanické a materiály

Order Code	Full Product Name	Typ optického krytu	Kód ochrany proti mechanickým nárazům
56852500	BSP673 LED120/730 PCC II DW50 G1 SRT BK	Polykarbonátová miska/ kryt, čiré	IK10

Order Code	Full Product Name	Barva	Náhradní	Index	Světelný tok
		světelného zdroje	teplota chromatičnosti (jmen.)	podání barev (CRI)	
56843300	BSP672	730 teplá bílá	3000 K	70	5 580 lm
	LED60/730 PCC II DS50 G1 CRN1 AL				

Order Code	Full Product Name	Typ optiky, exteriéry	Podíl světelného toku vyzařovaného nad vodorovnou rovinu	
56842600	BSP672 LED30/722 PCC II DM50 G1 SRT BK	Střední rozptyl 50	2	
56848800	BSP672 LED120/730 PCC II DM50 G1 CRN3 AL	Střední rozptyl 50	2	
56851800	BSP672 LED30/722 FG II DS50 G1 SRT SRB B	Symetrické vyzařování 50	0	
56841900	BSP672 LED50/727 PCC II DM10 G1 BK	Střední vyzařování 10	2	
56850100	BSP672 LED60/727 FG II DM50 G1 SRT BK	Střední rozptyl 50	0	
56843300	BSP672 LED60/730 PCC II DS50 G1 CRN1 AL	Symetrické vyzařování 50	2	

Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie
56842600	BSP672 LED30/722 PCC II DM50 G1 SRT BK	26,1 W
56848800	BSP672 LED120/730 PCC II DM50 G1 CRN3 AL	70,8 W
56851800	BSP672 LED30/722 FG II DS50 G1 SRT SRB B	26,1 W
56841900	BSP672 LED50/727 PCC II DM10 G1 BK	35,9 W
56850100	BSP672 LED60/727 FG II DM50 G1 SRT BK	39,4 W
56843300	BSP672 LED60/730 PCC II DS50 G1 CRN1 AL	34,7 W

Order Code	Full Product Name	Typ optického krytu	Kód ochrany proti mechanickým nárazům
56845700	BSP672 LED20/730 PCC II DM50 G1 CRN2 AL	Polykarbonátová miska/ kryt, čiré	IK10

Order Code	Full Product Name	Typ optického krytu	Kód ochrany proti mechanickým nárazům
56847100	BSP672 LED100730 PCC II DM50 G1 CRN3 AL	Polykarbonátová miska/ kryt, čiré	IK10
56844000	BSP672 LED80/830 PCC II DM50 G1 CRN1 AL	Polykarbonátová miska/ kryt, čiré	IK10
56849500	BSP672 LED80/730 FG II DM10 G1 BK	Ploché sklo	IK09
56846400	BSP672 LED140/730 PCC II DM50 G1 CRN2 AL	Polykarbonátová miska/ kryt, čiré	IK10
56842600	BSP672 LED30/722 PCC II DM50 G1 SRT BK	Polykarbonátová miska/ kryt, čiré	IK10


Order Code	Full Product Name	Typ optického krytu	Kód ochrany proti mechanickým nárazům
56848800	BSP672 LED120/730 PCC II DM50 G1 CRN3 AL	Polykarbonátová miska/ kryt, čiré	IK10
56851800	BSP672 LED30/722 FG II DS50 G1 SRT SRB B	Ploché sklo	IK09
56841900	BSP672 LED50/727 PCC II DM10 G1 BK	Polykarbonátová miska/ kryt, čiré	IK10
56850100	BSP672 LED60/727 FG II DM50 G1 SRT BK	Ploché sklo	IK09
56843300	BSP672 LED60/730 PCC II DS50 G1 CRN1 AL	Polykarbonátová miska/ kryt, čiré	IK10

Označení a balení


Order Code	Full Product Name	Kód produktové řady
56852500	BSP673 LED120/730 PCC II DW50 G1 SRT BK	BSP673
56845700	BSP672 LED20/730 PCC II DM50 G1 CRN2 AL	BSP672
56847100	BSP672 LED100730 PCC II DM50 G1 CRN3 AL	BSP672
56844000	BSP672 LED80/830 PCC II DM50 G1 CRN1 AL	BSP672
56849500	BSP672 LED80/730 FG II DM10 G1 BK	BSP672
56846400	BSP672 LED140/730 PCC II DM50 G1 CRN2 AL	BSP672

Order Code	Full Product Name	Kód produktové řady
56842600	BSP672 LED30/722 PCC II DM50 G1 SRT BK	BSP672
56848800	BSP672 LED120/730 PCC II DM50 G1 CRN3 AL	BSP672
56851800	BSP672 LED30/722 FG II DS50 G1 SRT SRB B	BSP672
56841900	BSP672 LED50/727 PCC II DM10 G1 BK	BSP672
56850100	BSP672 LED60/727 FG II DM50 G1 SRT BK	BSP672
56843300	BSP672 LED60/730 PCC II DS50 G1 CRN1 AL	BSP672


Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - BSP672I - 912300060506




Polar Normal (separate) - BSP672I - 912300060507




Polar Normal (separate) - BSP672I - 912300060514


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BSP672I - 912300060508




Polar Normal (separate) - BSP672I - 912300060511




Polar Normal (separate) - BSP672I - 912300060513




Polar Normal (separate) - BSP672I - 912300060516




Polar Normal (separate) - BSP672I - 912300060517




Polar Normal (separate) - BSP672I - 912300060509



Polar Normal (separate) - BSP672I - 912300060512



Polar Normal (separate) - BSP672I - 912300060510



Polar Normal (separate) - BSP672I - 912300060515

