



## Ikonisk design, klar til at deltage i dit smarte byøkosystem

CityMood henter inspiration fra gadelygterne fra begyndelsen af 1900-tallet, som kombinerede en konisk skål med en ophængt skærm. CityMood bevarer byens kulturarv ved at videreføre de karakteristiske designegenskaber fra disse ikoniske armaturer. CityMood integreres problemfrit i eksisterende infrastrukturer, master og beslag og reducerer energiomkostningerne uden at gå på kompromis med sikkerhed, ydeevne eller lyskvalitet. LEDGINE-O leveres som standard med et lysudbytte fra 900 lm til 16200 lm, et udvalg af mere end 30 optikker og lysfordelinger samt en række CCT'er og Ra-værdier. CityMood er designet til monteringshøjder på 4 m til 8 m og er ideel til en lang række udendørs belysningsopgaver i både moderne og historiske omgivelser. CityMood er fremtidssikret og klar til at deltage i smarte byøkosystemer og hjælper dig med at gøre fremskridt mod dine bæredygtighedsmål, uanset hvor du befinder dig på din digitaliseringsrejse. CityMood fås med en eller to Zhaga-D4i (ZD4i)

systemklare (SR) fatninger og er derfor klar til at blive parret med avancerede lysstyringssystemer som Interact eller med sensorer som Outdoor Sensor Bundle (OSB). Hvert CityMood armatur kan identificeres entydigt via Signify Service tag appen. Scan blot en QR-kode, der er placeret inde i mastedøren eller direkte på armaturet, for at få øjeblikkelig adgang til armaturkonfigurationen. Service-tag gør vedligeholdelse og programmering hurtigere og nemmere og giver dig mulighed for at oprette et digitalt bibliotek med belysningsaktiver og reservedele. Versioner, der kan åbnes uden værktøj, giver direkte adgang til forkobling og lysmotor.

## Fordele

- Ikonisk og elegant armatur bevarer din byarv i både moderne og historiske miljøer
- Fremtidssikret og klar til brug i intelligente økosystemer i byen via en SR (systemklar) Zhaga-D4i-fatning (ZD4i)
- Værktøjsfri åbningsversioner er nemme at installere og vedligeholde
- Udstyret med Service Tag, et QR-baseret identifikationssystem, der entydigt identificerer hvert armatur og giver oplysninger om vedligeholdelse, installation og reservedele

## Applications

- Parker og pladser
- Boligområder
- Vej og gade

## Versions



CityMood BSP673 -  
toolless opening version  
with clear polycarbonate  
bowl and top socket



CityMood BSP672 with  
clear polycarbonate bowl  
and bottom crown

- Hovedveje og gader i byområder, sidegader samt veje og gader i boligområder
- Bymidter og historiske områder
- Cykel- og gangstier, pladser, parker og legepladser

## Funktioner

- Fås med gennemsigtigt planglas eller klar skål i polykarbonat
- Valgfrie dekorative kroner
- Energi- og optisk effektiv LED-teknologi
- Stort udvalg af strålevinkler
- Indvendigt gitter reducerer blænding og begrænser generende bagudrettet lys
- Klar til at parres med avancerede styrings- og lysstyringssystemer såsom Interact eller sensorer såsom Outdoor Sensor Bundle (OSB)



CityMood BSP672 with clear polycarbonate bowl, top & bottom crown



CityMood BSP672 with clear polycarbonate bowl, top crown and top socket



CityMood BSP672 with clear flat glass



CityMood BSP672 with clear polycarbonate bowl, bottom crown and top socket



CityMood BSP672 with clear polycarbonate bowl and top socket



CityMood BSP672 with clear polycarbonate bowl, top & bottom crown and top socket



CityMood BSP672 with clear flat glass, top and bottom socket



CityMood BSP672 with clear polycarbonate bowl





CityMood BSP672 with clear flat glass and top socket





CityMood BSP672 with clear polycarbonate bowl and top crown


## Målskitse




BSP673 LED120/730 PCC II DW50 G1 SRT BK




BSP672 LED60/727 FG II DM50 G1 SRT BK





BSP672 LED100730 PCC II DM50 G1 CRN3 AL




BSP672 LED60/730 PCC II DS50 G1 CRN1 AL




BSP672 LED50/727 PCC II DM10 G1 BK




BSP672 LED80/730 FG II DM10 G1 BK





BSP672 LED20/730 PCC II DM50 G1 CRN2 AL




BSP672 LED120/730 PCC II DM50 G1 CRN3 AL




BSP672 LED30/722 FG II DS50 G1 SRT SRB B



BSP672 LED140/730 PCC II DM50 G1 CRN2 AL



BSP672 LED80/830 PCC II DM50 G1 CRN1 AL



BSP672 LED30/722 PCC II DM50 G1 SRT BK

## Oplysninger om produktet



CityMood bottom socket view



CityMood - toolless opening version



CityMood 20 LED view



CityMood 1" gas suspended fixation with counter-nut



CityMood top socket view



CityMood hinge view

CityMood top crown details



### Generelle oplysninger

Antal forkoblingsenheder	1 enhed
Driver inkluderet	Ja
Service-kode	Ja

## Lysteknik

Armaturløsning til lysstrålespredning -

## Drift og el

Sikring mod spændingsudsving (fælles/differentiel) Standardniveau for sikring mod spændingsudsving

## Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar Ja  
Maksimalt dæmpningsniveau Ikke relevant

## Mekanik og armaturhus

Farve på armaturhus Sort  
Kode for indtrængningsbeskyttelse IP66 [Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt]  
Standardhældningsvinkel, stolpetop -  
Standardhældningsvinkel, sidemontering -

## Nøddrift

Centraliseret nødbelysning Nej

## Godkendelse og anvendelsesområde

Mærke for brændbarhed -  
CE-mærke Ja

## Generelle oplysninger

Order Code	Full Product Name	Kode for lampeserie
912300060517	BSP673 LED120/730 PCC II DW50 G1 SRT BK	LED120
912300060510	BSP672 LED20/730 PCC II DM50 G1 CRN2 AL	LED20
912300060512	BSP672 LED100/730 PCC II DM50 G1 CRN3 AL	LED100
912300060509	BSP672 LED80/830 PCC II DM50 G1 CRN1 AL	LED80
912300060514	BSP672 LED80/730 FG II DM10 G1 BK	LED80
912300060511	BSP672 LED140/730 PCC II DM50 G1 CRN2 AL	LED140
912300060507	BSP672 LED30/722 PCC II DM50 G1 SRT BK	LED30
912300060513	BSP672 LED120/730 PCC II DM50 G1 CRN3 AL	LED120
912300060516	BSP672 LED30/722 FG II DS50 G1 SRT SRB B	LED30
912300060506	BSP672 LED50/727 PCC II DM10 G1 BK	LED50
912300060515	BSP672 LED60/727 FG II DM50 G1 SRT BK	LED60
912300060508	BSP672 LED60/730 PCC II DS50 G1 CRN1 AL	LED60

## Lysteknisk

Order Code	Full Product Name	Opadrettet lysudbyttegrad	Lysstrøm	Korreleret farvetemperatur (nom.)	Farvegengivelsesindeks (CRI)	Lyskildefarve	Optiktype til brug udendørs
912300060517	BSP673 LED120/730 PCC II DW50 G1 SRT BK	2	10.440 lm	3000 K	70	730 Varm hvid	Bred lysfordeling 50
912300060510	BSP672 LED20/730 PCC II DM50 G1 CRN2 AL	2	1.840 lm	3000 K	70	730 Varm hvid	Lysfordeling, middel 50
912300060512	BSP672 LED100/730 PCC II DM50 G1 CRN3 AL	2	9.000 lm	3000 K	70	730 Varm hvid	Lysfordeling, middel 50
912300060509	BSP672 LED80/830 PCC II DM50 G1 CRN1 AL	2	7.200 lm	3000 K	80	830 Varm hvid	Lysfordeling, middel 50
912300060514	BSP672 LED80/730 FG II DM10 G1 BK	0	7.200 lm	3000 K	70	730 Varm hvid	Lysfordeling, middel 10
912300060511	BSP672 LED140/730 PCC II DM50 G1 CRN2 AL	2	12.320 lm	3000 K	70	730 Varm hvid	Lysfordeling, middel 50
912300060507	BSP672 LED30/722 PCC II DM50 G1 SRT BK	2	2.760 lm	2200 K	70	722 Varm hvid	Lysfordeling, middel 50
912300060513	BSP672 LED120/730 PCC II DM50 G1 CRN3 AL	2	10.680 lm	3000 K	70	730 Varm hvid	Lysfordeling, middel 50
912300060516	BSP672 LED30/722 FG II DS50 G1 SRT SRB B	0	2.550 lm	2200 K	70	722 Varm hvid	Symmetrisk lysfordeling 50
912300060506	BSP672 LED50/727 PCC II DM10 G1 BK	2	4.750 lm	2700 K	70	727 Varm hvid	Lysfordeling, middel 10
912300060515	BSP672 LED60/727 FG II DM50 G1 SRT BK	0	5.220 lm	2700 K	70	727 Varm hvid	Lysfordeling, middel 50
912300060508	BSP672 LED60/730 PCC II DS50 G1 CRN1 AL	2	5.580 lm	3000 K	70	730 Varm hvid	Symmetrisk lysfordeling 50

## Drift og el

Order Code	Full Product Name	Strømforbrug
912300060517	BSP673 LED120/730 PCC II DW50 G1 SRT BK	70,8 W
912300060510	BSP672 LED20/730 PCC II DM50 G1 CRN2 AL	13 W
912300060512	BSP672 LED100/730 PCC II DM50 G1 CRN3 AL	58,3 W
912300060509	BSP672 LED80/830 PCC II DM50 G1 CRN1 AL	51,7 W
912300060514	BSP672 LED80/730 FG II DM10 G1 BK	46,2 W
912300060511	BSP672 LED140/730 PCC II DM50 G1 CRN2 AL	84,1 W
912300060507	BSP672 LED30/722 PCC II DM50 G1 SRT BK	26,1 W
912300060513	BSP672 LED120/730 PCC II DM50 G1 CRN3 AL	70,8 W
912300060516	BSP672 LED30/722 FG II DS50 G1 SRT SRB B	26,1 W
912300060506	BSP672 LED50/727 PCC II DM10 G1 BK	35,9 W
912300060515	BSP672 LED60/727 FG II DM50 G1 SRT BK	39,4 W
912300060508	BSP672 LED60/730 PCC II DS50 G1 CRN1 AL	34,7 W


## Mekanik og armaturhus

Order Code	Full Product Name	Kode for mekanisk stødbeskyttelse	Optikafskærmningstype
912300060517	BSP673 LED120/730 PCC II DW50 G1 SRT BK	IK10	Skål/afskærmning i polykarbonat, klar
912300060510	BSP672 LED20/730 PCC II DM50 G1 CRN2 AL	IK10	Skål/afskærmning i polykarbonat, klar
912300060512	BSP672 LED100730 PCC II DM50 G1 CRN3 AL	IK10	Skål/afskærmning i polykarbonat, klar
912300060509	BSP672 LED80/830 PCC II DM50 G1 CRN1 AL	IK10	Skål/afskærmning i polykarbonat, klar
912300060514	BSP672 LED80/730 FG II DM10 G1 BK	IK09	Planglas
912300060511	BSP672 LED140/730 PCC II DM50 G1 CRN2 AL	IK10	Skål/afskærmning i polykarbonat, klar
912300060507	BSP672 LED30/722 PCC II DM50 G1 SRT BK	IK10	Skål/afskærmning i polykarbonat, klar
912300060513	BSP672 LED120/730 PCC II DM50 G1 CRN3 AL	IK10	Skål/afskærmning i polykarbonat, klar
912300060516	BSP672 LED30/722 FG II DS50 G1 SRT SRB B	IK09	Planglas
912300060506	BSP672 LED50/727 PCC II DM10 G1 BK	IK10	Skål/afskærmning i polykarbonat, klar
912300060515	BSP672 LED60/727 FG II DM50 G1 SRT BK	IK09	Planglas
912300060508	BSP672 LED60/730 PCC II DS50 G1 CRN1 AL	IK10	Skål/afskærmning i polykarbonat, klar


## Produktdata

Order Code	Full Product Name	Produktseriekode
912300060517	BSP673 LED120/730 PCC II DW50 G1 SRT BK	BSP673
912300060510	BSP672 LED20/730 PCC II DM50 G1 CRN2 AL	BSP672
912300060512	BSP672 LED100730 PCC II DM50 G1 CRN3 AL	BSP672
912300060509	BSP672 LED80/830 PCC II DM50 G1 CRN1 AL	BSP672
912300060514	BSP672 LED80/730 FG II DM10 G1 BK	BSP672
912300060511	BSP672 LED140/730 PCC II DM50 G1 CRN2 AL	BSP672
912300060507	BSP672 LED30/722 PCC II DM50 G1 SRT BK	BSP672
912300060513	BSP672 LED120/730 PCC II DM50 G1 CRN3 AL	BSP672
912300060516	BSP672 LED30/722 FG II DS50 G1 SRT SRB B	BSP672
912300060506	BSP672 LED50/727 PCC II DM10 G1 BK	BSP672
912300060515	BSP672 LED60/727 FG II DM50 G1 SRT BK	BSP672
912300060508	BSP672 LED60/730 PCC II DS50 G1 CRN1 AL	BSP672


# Polar normal diagrams




BSP672I - 912300060506




BSP672I - 912300060507




BSP672I - 912300060514




BSP672I - 912300060508




BSP672I - 912300060511




BSP672I - 912300060513




BSP672I - 912300060516




BSP672I - 912300060517




BSP672I - 912300060509



BSP672I - 912300060512



BSP672I - 912300060510



BSP672I - 912300060515