



Ikonisk design, klar til at deltage i dit smarte byøkosystem

CityMood

Philips CityMood henter inspiration fra gadelygterne fra begyndelsen af 1900-tallet, som kombinerede en konisk skål med en ophængt skærm. CityMood bevarer byens kulturarv ved at videreføre de karakteristiske designegenskaber fra disse ikoniske armaturer. CityMood integreres problemfrit i eksisterende infrastrukturer, master og beslag og reducerer energiomkostningerne uden at gå på kompromis med sikkerhed, ydeevne eller lyskvalitet. Philips LEDGINE – O leveres som standard med lumen fra 900 lm til 16200 lm, et udvalg af mere end 30 optikker og lysfordelinger samt en række CCT'er og Ra-værdier. CityMood er designet til monteringshøjder på 4 m til 8 m og er ideel til en lang række udendørs belysningsopgaver i både moderne og historiske omgivelser. CityMood er fremtidssikret og klar til at deltage i smarte byøkosystemer og hjælper dig med at gøre fremskridt mod dine bæredygtigheds mål, uanset hvor du befinder dig på din digitaliseringsrejse. CityMood fås med en eller to Zhaga-D4i (ZD4i) systemklare (SR) fatninger og er derfor klar til at blive parret med intelligente lysstyringssystemer som Signify Interact eller med sensorer som Philips Outdoor Sensor Bundle (OSB). Hver Philips CityMood-armatur kan identificeres entydigt via Signify Service Tag-appen. Scan blot en QR-kode, der er placeret inde i mastedøren eller direkte på armaturet, for at få øjeblikkelig adgang til armaturkonfigurationen. Service Tag gør vedligeholdelse og programmering hurtigere og nemmere og giver dig mulighed for at oprette et digitalt bibliotek med belysningsaktiver og reservedele. Versioner, der kan åbnes uden værktøj, giver direkte adgang til forkobling og lysmotor.

Fordele

- Et ikonisk og elegant armatur, der forener tidløs æstetik med moderne funktionalitet – og bevarer byens kulturarv i både historiske og nutidige omgivelser
- Fremtidssikret og klar til brug i intelligente økosystemer i byen via en SR (systemklar) Zhaga-D4i-fatning (ZD4i)
- Værktøjsfri åbningsversioner er nemme at installere og vedligeholde
- Udstyret med Service Tag, et QR-baseret identifikationssystem, der identificerer hvert enkelt armatur og giver oplysninger om vedligeholdelse, installation og reservedele

Funktioner

- Fås med gennemsigtigt planglas eller klar skål i polykarbonat
- Valgfrie dekorative kroner
- Energi- og optisk effektiv LED-teknologi
- Stort udvalg af strålevinkler
- Indvendigt gitter reducerer blænding og begrænser generende bagudrettet lys
- Klar til at parres med avancerede styrings- og lysstyringssystemer som f.eks. Signify Interact eller sensorer som Philips Outdoor Sensor Bundle (OSB)

Anvendelsesområder

- Parker og pladser
- Boligområder
- Vej og gade
- Hovedveje og gader i byområder, sidegader samt veje og gader i boligområder
- Bymidter og historiske områder
- Cykel- og gangstier, pladser, parker og legepladser

Versions



CityMood BSP673 - toolless opening version with clear polycarbonate bowl and top socket



CityMood BSP672 with clear polycarbonate bowl and bottom crown



CityMood BSP672 with clear polycarbonate bowl, top & bottom crown



CityMood BSP672 with clear polycarbonate bowl, top crown and top socket


Versions



CityMood BSP672 with clear flat glass



CityMood BSP672 with clear polycarbonate bowl, bottom crown and top socket




CityMood BSP672 with clear polycarbonate bowl and top socket



CityMood BSP672 with clear polycarbonate bowl, top & bottom crown and top socket



CityMood BSP672 with clear flat glass, top and bottom socket



CityMood BSP672 with clear polycarbonate bowl










CityMood BSP672 with clear flat glass and top socket






CityMood BSP672 with clear polycarbonate bowl and top crown

Målskitse



Målskitse



Oplysninger om produktet

CityMood bottom socket view




CityMood - toolless opening version



CityMood 20 LED view



CityMood 1" gas suspended fixation with counter-nut



Oplysninger om produktet



CityMood top socket view



CityMood hinge view



CityMood top crown details

Generelle oplysninger	
Driver inkluderet	Ja
Antal forkoblingsenheder	1 enhed
Service-kode	Ja
Lysteknisk	
Armatur til Lysstrålespredning	-
Drift og el	
Sikring mod spændingsudsving (fælles/differentiel)	Standardniveau for sikring mod spændingsudsving
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Ja
Maksimalt dæmningsniveau	Ikke relevant
Mekanik og armaturhus	
Farve på armaturhus	Sort
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP66
Standardhældningsvinkel, sidemontering	-
Standardhældningsvinkel, stolpetop	-
Nøddrift	
Centraliseret nødbelysning	Nej
Godkendelse og anvendelsesområde	
CE-mærke	Ja
Mærke for brændbarhed	-

Generelle oplysninger

Order Code	Full Product Name	Kode for lampeserie
912300060517	BSP673 LED120/730 PCC II DW50 G1 SRT BK	LED120
912300060510	BSP672 LED20/730 PCC II DM50 G1 CRN2 AL	LED20
912300060512	BSP672 LED100730 PCC II DM50 G1 CRN3 AL	LED100
912300060509	BSP672 LED80/830 PCC II DM50 G1 CRN1 AL	LED80
912300060514	BSP672 LED80/730 FG II DM10 G1 BK	LED80
912300060511	BSP672 LED140/730 PCC II DM50 G1 CRN2 AL	LED140
912300060507	BSP672 LED30/722 PCC II DM50 G1 SRT BK	LED30
912300060513	BSP672 LED120/730 PCC II DM50 G1 CRN3 AL	LED120
912300060516	BSP672 LED30/722 FG II DS50 G1 SRT SRB B	LED30
912300060506	BSP672 LED50/727 PCC II DM10 G1 BK	LED50
912300060515	BSP672 LED60/727 FG II DM50 G1 SRT BK	LED60
912300060508	BSP672 LED60/730 PCC II DS50 G1 CRN1 AL	LED60

Lysteknisk (1/2)

	Full		Korreleret				Full		Korreleret		
	Product		farvetemperatur	Farvegengivelsesindeks			Product		farvetemperatur	Farvegengivelsesindeks	
Order Code	Name	Lyskildefarve	(nom.)	(CRI)	Lys	Order Code	Name	Lyskildefarve	(nom.)	(CRI)	Lysstrøm
912300060517	BSP673	730 Varm	3000 K	70	10.400 lm	912300060509	BSP672	830 Varm	3000 K	80	7.200 lm
	LED120/730	hvid					LED80/830	hvid			
	PCC II						PCC II				
	DW50 G1						DM50 G1				
	SRT BK						CRN1 AL				
912300060510	BSP672	730 Varm	3000 K	70	1.840 lm	912300060514	BSP672	730 Varm	3000 K	70	7.200 lm
	LED20/730	hvid					LED80/730	hvid			
	PCC II						FG II DM10				
	DM50 G1						G1 BK				
		CRN2 AL				912300060511	BSP672	730 Varm	3000 K	70	12.320 lm
912300060512	BSP672	730 Varm	3000 K	70	9.000 lm		LED140/730	hvid			
	LED100730	hvid					PCC II				
	PCC II						DM50 G1				
	DM50 G1						CRN2 AL				
		CRN3 AL				912300060507	BSP672	722 Varm	2200 K	70	2.760 lm
							LED30/722	hvid			

	Full	Korreleret				Full	Korreleret				
	Product		farvetemperatur	Farvegengivelsesindeks		Product		farvetemperatur	Farvegengivelsesindeks		
Order Code	Name	Lyskildefarve	(nom.)	(CRI)	Lys	Order Code	Name	Lyskildefarve	(nom.)	(CRI)	Lysstrøm
912300060513	PCC II						G1 SRT SRB				
	DM50 G1						B				
	SRT BK					912300060506	BSP672	727 Varm	2700 K	70	4.750 lm
	BSP672	730 Varm	3000 K	70	10.680		LED50/727	hvid			
	LED120/730	hvid			lm		PCC II DM10				
912300060516	PCC II						G1 BK				
	DM50 G1					912300060515	BSP672	727 Varm	2700 K	70	5.220 lm
	CRN3 AL						LED60/727	hvid			
	BSP672	722 Varm	2200 K	70	2.550 lm		FG II DM50				
	LED30/722	hvid					G1 SRT BK				
	FG II DS50					912300060508	BSP672	730 Varm	3000 K	70	5.580 lm
							LED60/730	hvid			
							PCC II DS50				
							G1 CRN1 AL				

Lysteknisk (2/2)

Order Code		Full Product Name	Optiktype til brug	Opadrettet
			udendørs	lysudbyttegrad
912300060517	BSP673	LED120/730 PCC II	Bred lysfordeling	2
	DW50 G1 SRT BK		50	
912300060510	BSP672	LED20/730 PCC II	Lysfordeling,	2
	DM50 G1 CRN2 AL		middel 50	
912300060512	BSP672	LED100730 PCC II	Lysfordeling,	2
	DM50 G1 CRN3 AL		middel 50	
912300060509	BSP672	LED80/830 PCC II	Lysfordeling,	2
	DM50 G1 CRN1 AL		middel 50	
912300060514	BSP672	LED80/730 FG II	Lysfordeling,	0
	DM10 G1 BK		middel 10	
912300060511	BSP672	LED140/730 PCC II	Lysfordeling,	2
	DM50 G1 CRN2 AL		middel 50	

Order Code		Full Product Name	Optiktype til brug	Opadrettet
			udendørs	lysudbyttegrad
912300060507	BSP672	LED30/722 PCC II	Lysfordeling,	2
	DM50 G1 SRT BK		middel 50	
912300060513	BSP672	LED120/730 PCC II	Lysfordeling,	2
	DM50 G1 CRN3 AL		middel 50	
912300060516	BSP672	LED30/722 FG II	Symmetrisk	0
	DS50 G1 SRT SRB B		lysfordeling 50	
912300060506	BSP672	LED50/727 PCC II	Lysfordeling,	2
	DM10 G1 BK		middel 10	
912300060515	BSP672	LED60/727 FG II	Lysfordeling,	0
	DM50 G1 SRT BK		middel 50	
912300060508	BSP672	LED60/730 PCC II	Symmetrisk	2
	DS50 G1 CRN1 AL		lysfordeling 50	

Drift og el

Order Code	Full Product Name	Strømforbrug
912300060517	BSP673 LED120/730 PCC II DW50 G1 SRT BK	70,8 W
912300060510	BSP672 LED20/730 PCC II DM50 G1 CRN2 AL	13 W
912300060512	BSP672 LED100730 PCC II DM50 G1 CRN3 AL	58,3 W
912300060509	BSP672 LED80/830 PCC II DM50 G1 CRN1 AL	51,7 W
912300060514	BSP672 LED80/730 FG II DM10 G1 BK	46,2 W
912300060511	BSP672 LED140/730 PCC II DM50 G1 CRN2 AL	84,1 W

Order Code	Full Product Name	Strømforbrug
912300060507	BSP672 LED30/722 PCC II DM50 G1 SRT BK	26,1 W
912300060513	BSP672 LED120/730 PCC II DM50 G1 CRN3 AL	70,8 W
912300060516	BSP672 LED30/722 FG II DS50 G1 SRT SRB B	26,1 W
912300060506	BSP672 LED50/727 PCC II DM10 G1 BK	35,9 W
912300060515	BSP672 LED60/727 FG II DM50 G1 SRT BK	39,4 W
912300060508	BSP672 LED60/730 PCC II DS50 G1 CRN1 AL	34,7 W

Mekanik og armaturhus

Order Code	Full Product Name	Optikafskærmningstype	Kode for mekanisk stødbeskyttelse
912300060517	BSP673 LED120/730 PCC II DW50 G1 SRT BK	Skål/afskærmning i polykarbonat, klar	IK10
912300060510	BSP672 LED20/730 PCC II DM50 G1 CRN2 AL	Skål/afskærmning i polykarbonat, klar	IK10
912300060512	BSP672 LED100730 PCC II DM50 G1 CRN3 AL	Skål/afskærmning i polykarbonat, klar	IK10
912300060509	BSP672 LED80/830 PCC II DM50 G1 CRN1 AL	Skål/afskærmning i polykarbonat, klar	IK10
912300060514	BSP672 LED80/730 FG II DM10 G1 BK	Planglas	IK09
912300060511	BSP672 LED140/730 PCC II DM50 G1 CRN2 AL	Skål/afskærmning i polykarbonat, klar	IK10


Order Code	Full Product Name	Optikafskærmningstype	Kode for mekanisk stødbeskyttelse
912300060507	BSP672 LED30/722 PCC II DM50 G1 SRT BK	Skål/afskærmning i polykarbonat, klar	IK10
912300060513	BSP672 LED120/730 PCC II DM50 G1 CRN3 AL	Skål/afskærmning i polykarbonat, klar	IK10
912300060516	BSP672 LED30/722 FG II DS50 G1 SRT SRB B	Planglas	IK09
912300060506	BSP672 LED50/727 PCC II DM10 G1 BK	Skål/afskærmning i polykarbonat, klar	IK10
912300060515	BSP672 LED60/727 FG II DM50 G1 SRT BK	Planglas	IK09
912300060508	BSP672 LED60/730 PCC II DS50 G1 CRN1 AL	Skål/afskærmning i polykarbonat, klar	IK10

Produktdata


Order Code	Full Product Name	Produktseriekode
912300060517	BSP673 LED120/730 PCC II DW50 G1 SRT BK	BSP673
912300060510	BSP672 LED20/730 PCC II DM50 G1 CRN2 AL	BSP672
912300060512	BSP672 LED100730 PCC II DM50 G1 CRN3 AL	BSP672
912300060509	BSP672 LED80/830 PCC II DM50 G1 CRN1 AL	BSP672
912300060514	BSP672 LED80/730 FG II DM10 G1 BK	BSP672
912300060511	BSP672 LED140/730 PCC II DM50 G1 CRN2 AL	BSP672

Order Code	Full Product Name	Produktseriekode
912300060507	BSP672 LED30/722 PCC II DM50 G1 SRT BK	BSP672
912300060513	BSP672 LED120/730 PCC II DM50 G1 CRN3 AL	BSP672
912300060516	BSP672 LED30/722 FG II DS50 G1 SRT SRB B	BSP672
912300060506	BSP672 LED50/727 PCC II DM10 G1 BK	BSP672
912300060515	BSP672 LED60/727 FG II DM50 G1 SRT BK	BSP672
912300060508	BSP672 LED60/730 PCC II DS50 G1 CRN1 AL	BSP672


Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - BSP672I - 912300060506




Polar Normal (separate) - BSP672I - 912300060507




Polar Normal (separate) - BSP672I - 912300060514


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BSP672I - 912300060508




Polar Normal (separate) - BSP672I - 912300060511




Polar Normal (separate) - BSP672I - 912300060513




Polar Normal (separate) - BSP672I - 912300060516




Polar Normal (separate) - BSP672I - 912300060517




Polar Normal (separate) - BSP672I - 912300060509



Polar Normal (separate) - BSP672I - 912300060512



Polar Normal (separate) - BSP672I - 912300060510



Polar Normal (separate) - BSP672I - 912300060515

