



Klassinen muotokieli, moderni ja tulevaisuusvalmis valaistus

CityMood

Philips CityMood on saanut inspiraationsa 1900-luvun alun katuvalaisimista, joissa oli kartionmuotoinen valaisinkupu. CityMoodin perinteisen moderni muotokieli sopii hyvin sekä moderneille alueille että vanhan infrastruktuurin kanssa yhteen. Valaisimessa on hyvä energiatehokkuus ja valon laatu. Saatavilla on yli 30 optiikkaa ja valonjakoa sekä kattavasti eri värilämpötiloja ja valontoisto-ominaisuuksia. Valovirta on valittavissa 900 ja 16 200 luumenin väliltä. CityMood on suunniteltu 4–8 metrin asennuskorkeuksiin, joten se sopii erinomaisesti monenlaisiin ulkovalaistussovelluksiin. Valaisimeen on saatavilla 1 tai 2 Zhaga-liitintä, jotka mahdollistavat älykkään ja pitkälle tulevaisuuteen toimivan valaistusratkaisun. CityMood-valaisinta voidaan täydentää sensoreilla ja yhdistää älykkääseen valaistuksenohjausjärjestelmään, kuten Interactiin. CityMoodissa on Signifyn huoltotunniste (service tag), joka tarjoaa pääsyn varaosätietoihin sekä huolto- ja asennusohjeisiin helposti skannaamalla QR-koodi, joka löytyy valaisinpylvästä tai suoraan valaisimesta. Ilman työkaluja avattavissa malleissa on suora pääsy liitäntälaitteeseen ja LED-moduuliin.

Hyödyt

- Tyylikkäässä ja elegantissa valaisimessa on klassinen muotokieli, joka sopii nykyaikaisiin ja historiallisiin kohteisiin
- Zhaga-liitännät mahdollistavat älykkään ohjauksen ja yhteensopivuuden pitkälle tulevaisuuteen
- Helppo asentaa ja huoltaa, saatavilla työkaluttomia versioita
- Sisältää QR-pohjaisen huoltotunnisteen, joka helpottaa valaisimen asennusta ja huoltoa sekä tarjoaa pääsyn varaosätietoihin kätevästi

Ominaisuudet

- Saatavilla kirkas tasolasi tai kirkas polykarbonaattikupu
- Lisävarusteena saatavilla koristekruunut
- Energiatehokas LED-teknologia
- Saatavilla kattavasti erilaisia keilakulmia ja tehokkaita optiikoita
- Integroitu häikäisysoja vähentää häikäisyä ja häiritsevää takavaloa
- Voidaan käyttää sensoreiden kanssa ja yhdistää älykkääseen valaistuksenohjausjärjestelmään, kuten Interactiin

Käyttökohteet

- Puistot ja aukiot
- Asuinrakennukset
- Tiet ja kadut
- Kaupunkien pääkadut ja -tiet, asuinalueiden kadut, sivukadut
- Kaupunkien keskustat ja historiallisesti arvokkaat alueet
- Pyörä- ja kävelytiet, aukiot, puistot ja leikkikentät

Versions



CityMood BSP673 - toolless opening version with clear polycarbonate bowl and top socket



CityMood BSP672 with clear polycarbonate bowl and bottom crown



CityMood BSP672 with clear polycarbonate bowl, top & bottom crown



CityMood BSP672 with clear polycarbonate bowl, top crown and top socket




CityMood BSP672 with clear flat glass



CityMood BSP672 with clear polycarbonate bowl, bottom crown and top socket

Versions




CityMood BSP672 with clear polycarbonate bowl and top socket



CityMood BSP672 with clear polycarbonate bowl, top & bottom crown and top socket



CityMood BSP672 with clear flat glass, top and bottom socket



CityMood BSP672 with clear polycarbonate bowl





CityMood BSP672 with clear flat glass and top socket










CityMood BSP672 with clear polycarbonate bowl and top crown


Mittapiirros



Mittapiirros



Mittapiirros



Tuotetiedot




CityMood bottom socket view



CityMood - toolless opening version



CityMood 20 LED view



CityMood 1'' gas suspended fixation with counter-nut



CityMood top socket view



CityMood hinge view

Tuotetiedot

CityMood top crown details



Yleistä tietoa	
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen	Kyllä
Liitäntälaitteiden lukumäärä	1 yksikkö
Huoltotunniste	Kyllä
Valaistuksen tekniset tiedot	
Valaisimen valokeila	-
Käyttö- ja sähkö tiedot	
Ylijännitesuoja (yhteismuotoinen/differentiaali)	Vakioylijännitesuo jaustaso
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Kyllä
Enimmäishimmennystaso	Ei sovellettavissa
Mekaaniset tiedot ja runko	
Rungon väri	Musta
Suojausluokan koodi	IP66
Vakiokallistuskulma variasennuksessa	-
Vakiokallistuskulma pylvään päähän asennettaessa	-
Hätätilakäyttö	
Keskusakustollinen turvalaistus	Ei
Merkinnät ja luokitukset	
CE-merkintä	Kyllä
Syttyvyysluokka	-

Yleistä tietoa

Order Code	Full Product Name	Lamputtuoteperheen koodi
912300060517	BSP673 LED120/730 PCC II DW50 G1 SRT BK	LED120
912300060510	BSP672 LED20/730 PCC II DM50 G1 CRN2 AL	LED20
912300060512	BSP672 LED100730 PCC II DM50 G1 CRN3 AL	LED100
912300060509	BSP672 LED80/830 PCC II DM50 G1 CRN1 AL	LED80
912300060514	BSP672 LED80/730 FG II DM10 G1 BK	LED80
912300060511	BSP672 LED140/730 PCC II DM50 G1 CRN2 AL	LED140
912300060507	BSP672 LED30/722 PCC II DM50 G1 SRT BK	LED30
912300060513	BSP672 LED120/730 PCC II DM50 G1 CRN3 AL	LED120
912300060516	BSP672 LED30/722 FG II DS50 G1 SRT SRB B	LED30
912300060506	BSP672 LED50/727 PCC II DM10 G1 BK	LED50
912300060515	BSP672 LED60/727 FG II DM50 G1 SRT BK	LED60
912300060508	BSP672 LED60/730 PCC II DS50 G1 CRN1 AL	LED60

Valaistuksen tekniset tiedot (1/2)

Full						Full					
Order Code	Product Name	Valonlähteen väri	Väriämpötila (nim.)	Värintoistoindeksi (CRI)	Valovirta	Order Code	Product Name	Valonlähteen väri	Väriämpötila (nim.)	Värintoistoindeksi (CRI)	Valovirta
912300060517	BSP673 LED120/730 PCC II	730 Warm white	3000 K	70	10 440 lm		DW50 G1 SRT BK				

	Full				
Order Code	Product Name	Valonlähteen väri	Värlämpötila (nim.)	Värintoistoindeksi (CRI)	Valovirta
912300060510	BSP672 LED20/730 PCC II DM50 G1 CRN2 AL	730 Warm white	3000 K	70	1 840 lm
912300060512	BSP672 LED100730 PCC II DM50 G1 CRN3 AL	730 Warm white	3000 K	70	9 000 lm
912300060509	BSP672 LED80/830 PCC II DM50 G1 CRN1 AL	830 Warm white	3000 K	80	7 200 lm
912300060514	BSP672 LED80/730 FG II DM10 G1 BK	730 Warm white	3000 K	70	7 200 lm
912300060511	BSP672 LED140/730 PCC II DM50 G1 CRN2 AL	730 Warm white	3000 K	70	12 320 lm
912300060507	BSP672 LED30/722 PCC II DM50 G1 SRT BK	722 Warm white	2200 K	70	2 760 lm

	Full				
Order Code	Product Name	Valonlähteen väri	Värlämpötila (nim.)	Värintoistoindeksi (CRI)	Valovirta
912300060513	BSP672 LED120/730 PCC II DM50 G1 CRN3 AL	730 Warm white	3000 K	70	10 680 lm
912300060516	BSP672 LED30/722 FG II DS50 G1 SRT SRB B	722 Warm white	2200 K	70	2 550 lm
912300060506	BSP672 LED50/727 PCC II DM10 G1 BK	727 Warm white	2700 K	70	4 750 lm
912300060515	BSP672 LED60/727 FG II DM50 G1 SRT BK	727 Warm white	2700 K	70	5 220 lm
912300060508	BSP672 LED60/730 PCC II DS50 G1 CRN1 AL	730 Warm white	3000 K	70	5 580 lm

Valaistuksen tekniset tiedot (2/2)

		Optiikka	Ylöspäin suuntautuvan valovirran osuus (ULR)
Order Code	Full Product Name	(ulkovalaistus)	(ULR)
912300060517	BSP673 LED120/730 PCC II DW50 G1 SRT BK	Leveä valonjako	50
912300060510	BSP672 LED20/730 PCC II DM50 G1 CRN2 AL	Keskileveä valonjako	50
912300060512	BSP672 LED100730 PCC II DM50 G1 CRN3 AL	Keskileveä valonjako	50
912300060509	BSP672 LED80/830 PCC II DM50 G1 CRN1 AL	Keskileveä valonjako	50
912300060514	BSP672 LED80/730 FG II DM10 G1 BK	Keskileveä valonjako	10
912300060511	BSP672 LED140/730 PCC II DM50 G1 CRN2 AL	Keskileveä valonjako	50

		Optiikka	Ylöspäin suuntautuvan valovirran osuus (ULR)
Order Code	Full Product Name	(ulkovalaistus)	(ULR)
912300060507	BSP672 LED30/722 PCC II DM50 G1 SRT BK	Keskileveä valonjako	50
912300060513	BSP672 LED120/730 PCC II DM50 G1 CRN3 AL	Keskileveä valonjako	50
912300060516	BSP672 LED30/722 FG II DS50 G1 SRT SRB B	Symmetrinen valonjako	0
912300060506	BSP672 LED50/727 PCC II DM10 G1 BK	Keskileveä valonjako	10
912300060515	BSP672 LED60/727 FG II DM50 G1 SRT BK	Keskileveä valonjako	50
912300060508	BSP672 LED60/730 PCC II DS50 G1 CRN1 AL	Symmetrinen valonjako	2

Käyttö- ja sähkö tiedot

Order Code	Full Product Name	Tehonkulutus
912300060517	BSP673 LED120/730 PCC II DW50 G1 SRT BK	70,8 W
912300060510	BSP672 LED20/730 PCC II DM50 G1 CRN2 AL	13 W
912300060512	BSP672 LED100730 PCC II DM50 G1 CRN3 AL	58,3 W
912300060509	BSP672 LED80/830 PCC II DM50 G1 CRN1 AL	51,7 W
912300060514	BSP672 LED80/730 FG II DM10 G1 BK	46,2 W
912300060511	BSP672 LED140/730 PCC II DM50 G1 CRN2 AL	84,1 W

Mekaaniset tiedot ja runko

Order Code	Full Product Name	Optiikan suojan tyyppi	Iskunkestävyyssluokka
912300060517	BSP673 LED120/730 PCC II DW50 G1 SRT BK	Kirkas polykarbonaattikupu	IK10
912300060510	BSP672 LED20/730 PCC II DM50 G1 CRN2 AL	Kirkas polykarbonaattikupu	IK10
912300060512	BSP672 LED100730 PCC II DM50 G1 CRN3 AL	Kirkas polykarbonaattikupu	IK10
912300060509	BSP672 LED80/830 PCC II DM50 G1 CRN1 AL	Kirkas polykarbonaattikupu	IK10
912300060514	BSP672 LED80/730 FG II DM10 G1 BK	Tasolasi	IK09
912300060511	BSP672 LED140/730 PCC II DM50 G1 CRN2 AL	Kirkas polykarbonaattikupu	IK10

Tuotetiedot


Order Code	Full Product Name	Tuoteperheen koodi
912300060517	BSP673 LED120/730 PCC II DW50 G1 SRT BK	BSP673
912300060510	BSP672 LED20/730 PCC II DM50 G1 CRN2 AL	BSP672
912300060512	BSP672 LED100730 PCC II DM50 G1 CRN3 AL	BSP672
912300060509	BSP672 LED80/830 PCC II DM50 G1 CRN1 AL	BSP672
912300060514	BSP672 LED80/730 FG II DM10 G1 BK	BSP672
912300060511	BSP672 LED140/730 PCC II DM50 G1 CRN2 AL	BSP672

Order Code	Full Product Name	Tehonkulutus
912300060507	BSP672 LED30/722 PCC II DM50 G1 SRT BK	26,1 W
912300060513	BSP672 LED120/730 PCC II DM50 G1 CRN3 AL	70,8 W
912300060516	BSP672 LED30/722 FG II DS50 G1 SRT SRB B	26,1 W
912300060506	BSP672 LED50/727 PCC II DM10 G1 BK	35,9 W
912300060515	BSP672 LED60/727 FG II DM50 G1 SRT BK	39,4 W
912300060508	BSP672 LED60/730 PCC II DS50 G1 CRN1 AL	34,7 W


Order Code	Full Product Name	Optiikan suojan tyyppi	Iskunkestävyyssluokka
912300060507	BSP672 LED30/722 PCC II DM50 G1 SRT BK	Kirkas polykarbonaattikupu	IK10
912300060513	BSP672 LED120/730 PCC II DM50 G1 CRN3 AL	Kirkas polykarbonaattikupu	IK10
912300060516	BSP672 LED30/722 FG II DS50 G1 SRT SRB B	Tasolasi	IK09
912300060506	BSP672 LED50/727 PCC II DM10 G1 BK	Kirkas polykarbonaattikupu	IK10
912300060515	BSP672 LED60/727 FG II DM50 G1 SRT BK	Tasolasi	IK09
912300060508	BSP672 LED60/730 PCC II DS50 G1 CRN1 AL	Kirkas polykarbonaattikupu	IK10

Order Code	Full Product Name	Tuoteperheen koodi
912300060507	BSP672 LED30/722 PCC II DM50 G1 SRT BK	BSP672
912300060513	BSP672 LED120/730 PCC II DM50 G1 CRN3 AL	BSP672
912300060516	BSP672 LED30/722 FG II DS50 G1 SRT SRB B	BSP672
912300060506	BSP672 LED50/727 PCC II DM10 G1 BK	BSP672
912300060515	BSP672 LED60/727 FG II DM50 G1 SRT BK	BSP672
912300060508	BSP672 LED60/730 PCC II DS50 G1 CRN1 AL	BSP672


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BSP672I - 912300060506




Polar Normal (separate) - BSP672I - 912300060507




Polar Normal (separate) - BSP672I - 912300060514




Polar Normal (separate) - BSP672I - 912300060508




Polar Normal (separate) - BSP672I - 912300060511




Polar Normal (separate) - BSP672I - 912300060513



Polar Normal (separate) - BSP672I - 912300060516




Polar Normal (separate) - BSP672I - 912300060517




Polar Normal (separate) - BSP672I - 912300060509


Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - BSP672I - 912300060512



Polar Normal (separate) - BSP672I - 912300060510



Polar Normal (separate) - BSP672I - 912300060515

