



Ikonikus kialakítás, amely készen áll arra, hogymegszere legyen az intelligens város ökoszisztémájának

CityMood

A CityMood ihletét a 20. század eleji utcai lámpák adják, amelyek egy kúpos tálalt kombináltak egy függő baldachinnal. A CityMood megőrzi városa örökségét azáltal, hogy megtartja ezeknek az ikonikus lámpatesteknek a jellegzetes formai jellemzőit. A CityMood zökkenőmentesen integrálható a meglévő infrastruktúrákba, oszlopokba és konzolokba, és csökkenti az energiaköltségeket a biztonság, a teljesítmény vagy a fényminőség feláldozása nélkül. A LEDGINE-O platform alapkitelben 900-tól 16 200 lm-ig terjedő fényárammal, több mint 30 választható optikával és fényeloszlással, valamint különböző korrelált színhőmérsékletekkel és színvisszaadási indexekkel rendelkezik. A 4 és 8 méter közötti szerelési magasságra tervezett CityMood ideális választás kültéri világítási alkalmazások széles skálájához, mind kortárs, mind történelmi környezetben. A jövőbiztos és az intelligens városi ökoszisztémákban való részvételre kész CityMood segít előrelépni fenntarthatósági céljai felé, bárhol is tartson digitalizációs útján. A CityMood egy vagy két Zhaga-D4i (ZD4i) rendszerkész (SR) aljzattal kapható, így készen áll a fejlett világításvezérlő rendszerekkel, például az Interacttal, vagy olyan érzékelőkkel való párosításra, mint a kültéri érzékelőcsomag (OSB). Minden CityMood lámpatest egyedileg azonosítható a Signify Service tag alkalmazáson keresztül. Egyszerűen olvassa be az árbc ajtáján belül vagy közvetlenül a lámpatesten elhelyezett QR-kódot, hogy azonnal hozzáférjen a lámpatest konfigurációjához. A szervizcímke felgyorsítja és megkönnyíti a karbantartási és programozási műveleteket, és lehetővé teszi a világítási eszközök és alkatrészek digitális könyvtárának létrehozását. A szerszám nélkül nyitható változatoknál közvetlenül hozzá lehet férni az előtétéhez és a fényrendszerhez.

Előnyök

- Az ikonikus és elegáns lámpatest megőrzi városának örökségét a kortárs és történelmi környezetekben egyaránt
- A Zhaga-D4i (ZD4i) System Ready (SR) aljzatnak köszönhetően időtálló és jól beilleszkedik az intelligens város ökoszisztémájába
- A szerszám nélküli nyitható változatok könnyen telepíthetők és karbantarthatók
- Szervizcímkével van ellátva – ez egy QR-kód alapú azonosítórendszer, amellyel minden lámpatest egyedileg azonosítható, és a karbantartással, telepítéssel és a pótalkatrészekkel kapcsolatos adatokat is nyújt

Szolgáltatások

- Elérhető átlátszó síküveggel vagy átlátszó polikarbonát búrával
- Választható dekoratív koronák
- Energiafelhasználási és optikai szempontból hatékony LED-technológia
- Különböző sugárzási szögek
- Belső káprázáskorlátozó rács a káprázás és a zavaró hátrafelé irányuló fény minimalizálása érdekében
- Összekapcsolható olyan fejlett irányító- és világításvezérlő rendszerekkel, mint az Interact, vagy olyan érzékelőkkel, mint az Outdoor Sensor Bundle (OSB)

Alkalmazás

- Parkok és terek
- Lakóterületek
- Utak és utcák
- Városi főutak és utcák, mellékutcák és lakóövezeti utak és utcák
- Városközpontok és történelmi területek
- Kerékpáros és gyalogos útvonalak, terek, parkok és játszóterek

Versions



CityMood BSP673 - tooless opening version with clear polycarbonate bowl and top socket



CityMood BSP672 with clear polycarbonate bowl and bottom crown



CityMood BSP672 with clear polycarbonate bowl, top & bottom crown



CityMood BSP672 with clear polycarbonate bowl, top crown and top socket

Versions



CityMood BSP672 with clear flat glass



CityMood BSP672 with clear polycarbonate bowl, bottom crown and top socket



CityMood BSP672 with clear polycarbonate bowl and top socket



CityMood BSP672 with clear polycarbonate bowl, top & bottom crown and top socket



CityMood BSP672 with clear flat glass, top and bottom socket



CityMood BSP672 with clear polycarbonate bowl











CityMood BSP672 with clear flat glass and top socket







CityMood BSP672 with clear polycarbonate bowl and top crown

Méretezett rajza



Méretezett rajza




Termék részletei



CityMood bottom socket view



CityMood - tooless opening version



CityMood 20 LED view



CityMood 1"gas suspended fixation with counter-nut

Termék részletei



CityMood top socket view



CityMood hinge view



CityMood top crown details

Általános információ	
Előtét mellékelve	Igen
Előtét egységek száma	1 egység
Szervizcímke	Igen
Technikai adatok	
Lámpatest fényeloszlása	-
Működtetés és elektronika	
Túlfeszültség-védelem (közös/különbözeti)	Szabványos túlfeszültség- védelmi szint
Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Igen
Maximális szabályozási szint	Nem alkalmazható
Mechanika és tokozás	
Ház színe	Fekete
Por és víz elleni védelem kódja	IP66
Szabványos dőlésszög oldalsó bevezetésnél	-
Normál dőlésszögű oszlopfej	-
Vészhelyzeti működés	
Központi vészvilágítás	Nem
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
CE jelölés	Igen
Gyúlékonysági jelzés	-

Általános információ

Order Code	Full Product Name	Lámpacsalád kódja
56852500	BSP673 LED120/730 PCC II DW50 G1 SRT BK	LED120
56845700	BSP672 LED20/730 PCC II DM50 G1 CRN2 AL	LED20
56847100	BSP672 LED100730 PCC II DM50 G1 CRN3 AL	LED100
56844000	BSP672 LED80/830 PCC II DM50 G1 CRN1 AL	LED80
56849500	BSP672 LED80/730 FG II DM10 G1 BK	LED80
56846400	BSP672 LED140/730 PCC II DM50 G1 CRN2 AL	LED140
56842600	BSP672 LED30/722 PCC II DM50 G1 SRT BK	LED30
56848800	BSP672 LED120/730 PCC II DM50 G1 CRN3 AL	LED120
56851800	BSP672 LED30/722 FG II DS50 G1 SRT SRB B	LED30
56841900	BSP672 LED50/727 PCC II DM10 G1 BK	LED50
56850100	BSP672 LED60/727 FG II DM50 G1 SRT BK	LED60
56843300	BSP672 LED60/730 PCC II DS50 G1 CRN1 AL	LED60

Technikai adatok (1/2)

Order	Full Product	A	Korrelált		
Code	Name	fényforrás színe	színhőmérséklet (névleges)	Színvisszaadási index (CRI)	Fényáram
56852500	BSP673 LED120/730 PCC II DW50 G1 SRT BK	730 meleg fehér	3000 K	70	10 440 lm
56845700	BSP672 LED20/730 PCC II DM50 G1 CRN2 AL	730 meleg fehér	3000 K	70	1 840 lm
56847100	BSP672 LED100730 PCC II DM50 G1 CRN3 AL	730 meleg fehér	3000 K	70	9 000 lm
56844000	BSP672 LED80/830 PCC II DM50 G1 CRN1 AL	830 meleg fehér	3000 K	80	7 200 lm
56849500	BSP672 LED80/730 FG II DM10 G1 BK	730 meleg fehér	3000 K	70	7 200 lm
56846400	BSP672 LED140/730 PCC II DM50 G1 CRN2 AL	730 meleg fehér	3000 K	70	12 320 lm
56842600	BSP672 LED30/722 PCC II DM50 G1 SRT BK	722 meleg fehér	2200 K	70	2 760 lm
56848800	BSP672 LED120/730 PCC II DM50 G1 CRN3 AL	730 meleg fehér	3000 K	70	10 680 lm

Order Code	Full Product Name	A fényforrás színe	Korrelált színhőmérséklet (névleges)	Színvisszaadási index (CRI) Fényáram	
56851800	BSP672 LED30/722 FG II DS50 G1 SRT SRB B	722 meleg fehér	2200 K	70	2 550 lm
56841900	BSP672 LED50/727 PCC II DM10 G1 BK	727 meleg fehér	2700 K	70	4 750 lm

Order Code	Full Product Name	A fényforrás színe	Korrelált színhőmérséklet (névleges)	Színvisszaadási index (CRI) Fényáram	
56850100	BSP672 LED60/727 FG II DM50 G1 SRT BK	727 meleg fehér	2700 K	70	5 220 lm
56843300	BSP672 LED60/730 PCC II DS50 G1 CRN1 AL	730 meleg fehér	3000 K	70	5 580 lm

Technikai adatok (2/2)

Order Code	Full Product Name	Kültéri optika típusa	Felfelé irányuló fényhányados
56852500	BSP673 LED120/730 PCC II DW50 G1 SRT BK	Széles fényeloszlás – DW50	2
56845700	BSP672 LED20/730 PCC II DM50 G1 CRN2 AL	Közepes fényeloszlás – DM50	2
56847100	BSP672 LED100730 PCC II DM50 G1 CRN3 AL	Közepes fényeloszlás – DM50	2
56844000	BSP672 LED80/830 PCC II DM50 G1 CRN1 AL	Közepes fényeloszlás – DM50	2
56849500	BSP672 LED80/730 FG II DM10 G1 BK	Közepes fényeloszlás – DM10	0
56846400	BSP672 LED140/730 PCC II DM50 G1 CRN2 AL	Közepes fényeloszlás – DM50	2

Order Code	Full Product Name	Kültéri optika típusa	Felfelé irányuló fényhányados
56842600	BSP672 LED30/722 PCC II DM50 G1 SRT BK	Közepes fényeloszlás – DM50	2
56848800	BSP672 LED120/730 PCC II DM50 G1 CRN3 AL	Közepes fényeloszlás – DM50	2
56851800	BSP672 LED30/722 FG II DS50 G1 SRT SRB B	Szimmetrikus fényeloszlás – DS50	0
56841900	BSP672 LED50/727 PCC II DM10 G1 BK	Közepes fényeloszlás – DM10	2
56850100	BSP672 LED60/727 FG II DM50 G1 SRT BK	Közepes fényeloszlás – DM50	0
56843300	BSP672 LED60/730 PCC II DS50 G1 CRN1 AL	Szimmetrikus fényeloszlás – DS50	2

Működtetés és elektronika

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel
56852500	BSP673 LED120/730 PCC II DW50 G1 SRT BK	70,8 W
56845700	BSP672 LED20/730 PCC II DM50 G1 CRN2 AL	13 W
56847100	BSP672 LED100730 PCC II DM50 G1 CRN3 AL	58,3 W
56844000	BSP672 LED80/830 PCC II DM50 G1 CRN1 AL	51,7 W
56849500	BSP672 LED80/730 FG II DM10 G1 BK	46,2 W
56846400	BSP672 LED140/730 PCC II DM50 G1 CRN2 AL	84,1 W

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel
56842600	BSP672 LED30/722 PCC II DM50 G1 SRT BK	26,1 W
56848800	BSP672 LED120/730 PCC II DM50 G1 CRN3 AL	70,8 W
56851800	BSP672 LED30/722 FG II DS50 G1 SRT SRB B	26,1 W
56841900	BSP672 LED50/727 PCC II DM10 G1 BK	35,9 W
56850100	BSP672 LED60/727 FG II DM50 G1 SRT BK	39,4 W
56843300	BSP672 LED60/730 PCC II DS50 G1 CRN1 AL	34,7 W

Mechanika és tokozás

Order Code	Full Product Name	Optikai búra típusa	Mech. behatások elleni védelem kódja
56852500	BSP673 LED120/730 PCC II DW50 G1 SRT BK	Polikarbonát bur., átlátszó	IK10
56845700	BSP672 LED20/730 PCC II DM50 G1 CRN2 AL	Polikarbonát bur., átlátszó	IK10
56847100	BSP672 LED100730 PCC II DM50 G1 CRN3 AL	Polikarbonát bur., átlátszó	IK10

Order Code	Full Product Name	Optikai búra típusa	Mech. behatások elleni védelem kódja
56844000	BSP672 LED80/830 PCC II DM50 G1 CRN1 AL	Polikarbonát bur., átlátszó	IK10
56849500	BSP672 LED80/730 FG II DM10 G1 BK	Síküveg	IK09
56846400	BSP672 LED140/730 PCC II DM50 G1 CRN2 AL	Polikarbonát bur., átlátszó	IK10

Order Code	Full Product Name	Optikai búra típusa	Mech. behatások elleni védelem kódja
56842600	BSP672 LED30/722 PCC II DM50 G1 SRT BK	Polikarbonát búra, átlátszó	IK10
56848800	BSP672 LED120/730 PCC II DM50 G1 CRN3 AL	Polikarbonát búra, átlátszó	IK10
56851800	BSP672 LED30/722 FG II DS50 G1 SRT SRB B	Siküveg	IK09


Order Code	Full Product Name	Optikai búra típusa	Mech. behatások elleni védelem kódja
56841900	BSP672 LED50/727 PCC II DM10 G1 BK	Polikarbonát búra, átlátszó	IK10
56850100	BSP672 LED60/727 FG II DM50 G1 SRT BK	Siküveg	IK09
56843300	BSP672 LED60/730 PCC II DS50 G1 CRN1 AL	Polikarbonát búra, átlátszó	IK10

Termékadatok


Order Code	Full Product Name	Terméksalád kódja
56852500	BSP673 LED120/730 PCC II DW50 G1 SRT BK	BSP673
56845700	BSP672 LED20/730 PCC II DM50 G1 CRN2 AL	BSP672
56847100	BSP672 LED100730 PCC II DM50 G1 CRN3 AL	BSP672
56844000	BSP672 LED80/830 PCC II DM50 G1 CRN1 AL	BSP672
56849500	BSP672 LED80/730 FG II DM10 G1 BK	BSP672
56846400	BSP672 LED140/730 PCC II DM50 G1 CRN2 AL	BSP672

Order Code	Full Product Name	Terméksalád kódja
56842600	BSP672 LED30/722 PCC II DM50 G1 SRT BK	BSP672
56848800	BSP672 LED120/730 PCC II DM50 G1 CRN3 AL	BSP672
56851800	BSP672 LED30/722 FG II DS50 G1 SRT SRB B	BSP672
56841900	BSP672 LED50/727 PCC II DM10 G1 BK	BSP672
56850100	BSP672 LED60/727 FG II DM50 G1 SRT BK	BSP672
56843300	BSP672 LED60/730 PCC II DS50 G1 CRN1 AL	BSP672


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BSP672I - 912300060506




Polar Normal (separate) - BSP672I - 912300060507




Polar Normal (separate) - BSP672I - 912300060514



Polar Normal (separate) - BSP672I - 912300060508




Polar Normal (separate) - BSP672I - 912300060511




Polar Normal (separate) - BSP672I - 912300060513


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BSP672I - 912300060516




Polar Normal (separate) - BSP672I - 912300060517




Polar Normal (separate) - BSP672I - 912300060509



Polar Normal (separate) - BSP672I - 912300060512



Polar Normal (separate) - BSP672I - 912300060510



Polar Normal (separate) - BSP672I - 912300060515

