



## Ikonisk design, klar til å delta i ditt smartbyøkosystem

CityMood henter inspirasjon fra gatelyktene fra begynnelsen av 1900-tallet, som kombinerte en konisk skål med en nedhengt baldakin. CityMood tar vare på byens kulturarv ved å beholde de ikoniske lysarmaturenes særegne design. CityMood integreres problemfritt i eksisterende infrastruktur, master og braketter, og reduserer energikostnadene uten å ofre sikkerhet, ytelse eller lyskvalitet. LEDGINE-O leveres som standard, med lysutbytte fra 900 lm til 16200 lm, et utvalg av mer enn 30 optikker og lysfordelinger, og en rekke CCT-er og CRI-er. CityMood er designet for monteringshøyder på 4 til 8 m, og er ideell for et bredt spekter av utendørsbelysningsapplikasjoner i både moderne og historiske miljøer. CityMood er fremtidssikker og klar til å delta i smartby-økosystemer, og hjelper deg med å gjøre fremskritt mot dine bærekraftsmål, uansett hvor du befinner deg i digitaliseringsreisen din. CityMood er tilgjengelig med én eller to Zhaga-D4i (ZD4i)

systemklare (SR) stikkontakter og er derfor klar til å kobles til avanserte lysstyringssystemer som Interact, eller med sensorer som Outdoor Sensor Bundle (OSB). Hver CityMood-armatur er unikt identifiserbar via Signify Service Tag-appen. Bare skann QR-koden som er plassert på innsiden av mastedøren eller direkte på armaturen for å få umiddelbar tilgang til armaturoppsettet. Service tag gjør vedlikehold og programmering raskere og enklere, og gjør det mulig å opprette et digitalt bibliotek med belysningsressurser og reservedeler. Kan åpnes uten bruk av verktøy og gir direkte tilgang til forkoblingene og lyskilden.

## Fordeler

- Ikonisk og elegant armatur bevarer byrven din i både moderne og historiske miljøer
- Fremtidssikker og klar til å delta i smartbyøkosystemer via en Zhaga-D4i (ZD4i) SR (systemklar) sokkel
- Versjoner med verktøyløs åpning er enkle å installere og vedlikeholde
- Utstyrt med Service tag, et QR-basert identifikasjonssystem som unikt identifiserer hver armatur og gir informasjon om vedlikehold, installasjon og reservedeler

## Applications

- Parker og torg
- Boliger
- Veier og gater

## Versions



CityMood BSP673 –  
toolless opening version  
with clear polycarbonate  
bowl and top socket



CityMood BSP672 with  
clear polycarbonate bowl  
and bottom crown

- Hovedveier og gater, sidegater og boligområder
- Bysentra og historiske områder
- Sykkel- og gangstier, torg, parker og lekeplasser

## Funksjoner

- Tilgjengelig med klart, flatt glass eller klar polycarbonatskål
- Valgfrie dekorative kroner
- Strømbesparende og optisk effektiv LED-teknologi
- Stort utvalg av strålevinkler
- Intern lamell for å minimere gjenskinns og påtrengende bakgrunnsbelysning
- Klar for paring med avanserte kontroll- og lysstyringssystemer som Interact, eller sensorer som Outdoor Sensor Bundle (OSB)



CityMood BSP672 with clear polycarbonate bowl, top & bottom crown



CityMood BSP672 with clear polycarbonate bowl, top crown and top socket



CityMood BSP672 with clear flat glass



CityMood BSP672 with clear polycarbonate bowl, bottom crown and top socket



CityMood BSP672 with clear polycarbonate bowl and top socket



CityMood BSP672 with clear polycarbonate bowl, top & bottom crown and top socket



CityMood BSP672 with clear flat glass, top and bottom socket



CityMood BSP672 with clear polycarbonate bowl





CityMood BSP672 with clear flat glass and top socket




CityMood BSP672 with clear polycarbonate bowl and top crown


## Målskisse




BSP673 LED120/730 PCC II DW50 G1 SRT BK




BSP672 LED100730 PCC II DM50 G1 CRN3 AL





BSP672 LED60/727 FG II DM50 G1 SRT BK




BSP672 LED60/730 PCC II DS50 G1 CRN1 AL




BSP672 LED50/727 PCC II DM10 G1 BK





BSP672 LED80/730 FG II DM10 G1 BK



BSP672 LED20/730 PCC II DM50 G1 CRN2 AL





BSP672 LED120/730 PCC II DM50 G1 CRN3 AL



BSP672 LED30/722 FG II DS50 G1 SRT SRB B

BSP672 LED140/730 PCC II DM50 G1 CRN2 AL



BSP672 LED80/830 PCC II DM50 G1 CRN1 AL

BSP672 LED30/722 PCC II DM50 G1 SRT BK

## Produkt detaljer



CityMood bottom socket view



CityMood - toolless opening version



CityMood 20 LED view



CityMood 1" gas suspended fixation with counter-nut



CityMood top socket view



CityMood hinge view

CityMood top crown details



### Generell informasjon

Antall utstyrsenheter	1 enhet
Driver inkludert	Ja
Service Tag	Ja

## Teknisk belysning

Lysstrålespredning fra armatur -

## Drift og elektronikk

Surge Protection (Common/Differential) Standard overspenningsvernnivå

## Kontroller og dimming

Kan dimmes Ja  
Maksimalt dimmenivå Ikke relevant

## Mekanikk og innfatning

Innfatningsfarge Svart  
Ingress beskyttelseskode IP66 [Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker]  
Standardvinkel på stolpetoppen -  
Standardvinkel sidemontering -

## Nøddrift

Sentral nødbelysning Nei

## Godkjenning og bruksområde

Brennbarhetsmerke -  
CE-merke Ja

## Generell informasjon

Order Code	Full Product Name	Lampfamiliekode
912300060517	BSP673 LED120/730 PCC II DW50 G1 SRT BK	LED120
912300060510	BSP672 LED20/730 PCC II DM50 G1 CRN2 AL	LED20
912300060512	BSP672 LED100/730 PCC II DM50 G1 CRN3 AL	LED100
912300060509	BSP672 LED80/830 PCC II DM50 G1 CRN1 AL	LED80
912300060514	BSP672 LED80/730 FG II DM10 G1 BK	LED80
912300060511	BSP672 LED140/730 PCC II DM50 G1 CRN2 AL	LED140
912300060507	BSP672 LED30/722 PCC II DM50 G1 SRT BK	LED30
912300060513	BSP672 LED120/730 PCC II DM50 G1 CRN3 AL	LED120
912300060516	BSP672 LED30/722 FG II DS50 G1 SRT SRB B	LED30
912300060506	BSP672 LED50/727 PCC II DM10 G1 BK	LED50
912300060515	BSP672 LED60/727 FG II DM50 G1 SRT BK	LED60
912300060508	BSP672 LED60/730 PCC II DS50 G1 CRN1 AL	LED60

## Teknisk belysning

Order Code	Full Product Name	Oppoverlysefektforhold	Lysytelse	Korrelert fargetemperatur (nom.)	Fargegjengivelsesindeks (CRI)	Lyskilde-farge	Utendørs optikktype
912300060517	BSP673 LED120/730 PCC II DW50 G1 SRT BK	2	10 440 lm	3000 K	70	730 varmhvit	Bredstrålet 50
912300060510	BSP672 LED20/730 PCC II DM50 G1 CRN2 AL	2	1 840 lm	3000 K	70	730 varmhvit	Mellomstrålet spredning 50
912300060512	BSP672 LED100/730 PCC II DM50 G1 CRN3 AL	2	9 000 lm	3000 K	70	730 varmhvit	Mellomstrålet spredning 50
912300060509	BSP672 LED80/830 PCC II DM50 G1 CRN1 AL	2	7 200 lm	3000 K	80	830 varmhvit	Mellomstrålet spredning 50
912300060514	BSP672 LED80/730 FG II DM10 G1 BK	0	7 200 lm	3000 K	70	730 varmhvit	Mellomstrålet spredning 10
912300060511	BSP672 LED140/730 PCC II DM50 G1 CRN2 AL	2	12 320 lm	3000 K	70	730 varmhvit	Mellomstrålet spredning 50
912300060507	BSP672 LED30/722 PCC II DM50 G1 SRT BK	2	2 760 lm	2200 K	70	722 varmhvit	Mellomstrålet spredning 50
912300060513	BSP672 LED120/730 PCC II DM50 G1 CRN3 AL	2	10 680 lm	3000 K	70	730 varmhvit	Mellomstrålet spredning 50
912300060516	BSP672 LED30/722 FG II DS50 G1 SRT SRB B	0	2 550 lm	2200 K	70	722 varmhvit	Asymmetrisk spredning 50
912300060506	BSP672 LED50/727 PCC II DM10 G1 BK	2	4 750 lm	2700 K	70	727 varmhvit	Mellomstrålet spredning 10
912300060515	BSP672 LED60/727 FG II DM50 G1 SRT BK	0	5 220 lm	2700 K	70	727 varmhvit	Mellomstrålet spredning 50
912300060508	BSP672 LED60/730 PCC II DS50 G1 CRN1 AL	2	5 580 lm	3000 K	70	730 varmhvit	Asymmetrisk spredning 50

## Drift og elektronikk

Order Code	Full Product Name	Effektforbruk
912300060517	BSP673 LED120/730 PCC II DW50 G1 SRT BK	70,8 W
912300060510	BSP672 LED20/730 PCC II DM50 G1 CRN2 AL	13 W
912300060512	BSP672 LED100/730 PCC II DM50 G1 CRN3 AL	58,3 W
912300060509	BSP672 LED80/830 PCC II DM50 G1 CRN1 AL	51,7 W
912300060514	BSP672 LED80/730 FG II DM10 G1 BK	46,2 W
912300060511	BSP672 LED140/730 PCC II DM50 G1 CRN2 AL	84,1 W
912300060507	BSP672 LED30/722 PCC II DM50 G1 SRT BK	26,1 W
912300060513	BSP672 LED120/730 PCC II DM50 G1 CRN3 AL	70,8 W
912300060516	BSP672 LED30/722 FG II DS50 G1 SRT SRB B	26,1 W
912300060506	BSP672 LED50/727 PCC II DM10 G1 BK	35,9 W
912300060515	BSP672 LED60/727 FG II DM50 G1 SRT BK	39,4 W
912300060508	BSP672 LED60/730 PCC II DS50 G1 CRN1 AL	34,7 W


## Mekanikk og innfatning

Order Code	Full Product Name	Mekanisk støtbeskyttelseskode	Type optisk deksel
912300060517	BSP673 LED120/730 PCC II DW50 G1 SRT BK	IK10	Kule/deksel av polykarbonat, klar
912300060510	BSP672 LED20/730 PCC II DM50 G1 CRN2 AL	IK10	Kule/deksel av polykarbonat, klar
912300060512	BSP672 LED100730 PCC II DM50 G1 CRN3 AL	IK10	Kule/deksel av polykarbonat, klar
912300060509	BSP672 LED80/830 PCC II DM50 G1 CRN1 AL	IK10	Kule/deksel av polykarbonat, klar
912300060514	BSP672 LED80/730 FG II DM10 G1 BK	IK09	Flatt glass
912300060511	BSP672 LED140/730 PCC II DM50 G1 CRN2 AL	IK10	Kule/deksel av polykarbonat, klar
912300060507	BSP672 LED30/722 PCC II DM50 G1 SRT BK	IK10	Kule/deksel av polykarbonat, klar
912300060513	BSP672 LED120/730 PCC II DM50 G1 CRN3 AL	IK10	Kule/deksel av polykarbonat, klar
912300060516	BSP672 LED30/722 FG II DS50 G1 SRT SRB B	IK09	Flatt glass
912300060506	BSP672 LED50/727 PCC II DM10 G1 BK	IK10	Kule/deksel av polykarbonat, klar
912300060515	BSP672 LED60/727 FG II DM50 G1 SRT BK	IK09	Flatt glass
912300060508	BSP672 LED60/730 PCC II DS50 G1 CRN1 AL	IK10	Kule/deksel av polykarbonat, klar


## Produktdata

Order Code	Full Product Name	Produktseriekode
912300060517	BSP673 LED120/730 PCC II DW50 G1 SRT BK	BSP673
912300060510	BSP672 LED20/730 PCC II DM50 G1 CRN2 AL	BSP672
912300060512	BSP672 LED100730 PCC II DM50 G1 CRN3 AL	BSP672
912300060509	BSP672 LED80/830 PCC II DM50 G1 CRN1 AL	BSP672
912300060514	BSP672 LED80/730 FG II DM10 G1 BK	BSP672
912300060511	BSP672 LED140/730 PCC II DM50 G1 CRN2 AL	BSP672
912300060507	BSP672 LED30/722 PCC II DM50 G1 SRT BK	BSP672
912300060513	BSP672 LED120/730 PCC II DM50 G1 CRN3 AL	BSP672
912300060516	BSP672 LED30/722 FG II DS50 G1 SRT SRB B	BSP672
912300060506	BSP672 LED50/727 PCC II DM10 G1 BK	BSP672
912300060515	BSP672 LED60/727 FG II DM50 G1 SRT BK	BSP672
912300060508	BSP672 LED60/730 PCC II DS50 G1 CRN1 AL	BSP672


# Polarkoordinatsystem




BSP672I - 912300060506




BSP672I - 912300060507




BSP672I - 912300060514




BSP672I - 912300060508




BSP672I - 912300060511




BSP672I - 912300060513




BSP672I - 912300060516




BSP672I - 912300060517




BSP672I - 912300060509



BSP672I - 912300060512



BSP672I - 912300060510



BSP672I - 912300060515