



Ikonisk design, klar til å delta i ditt smartbyøkosystem

CityMood

CityMood henter inspirasjon fra gatelyktene fra begynnelsen av 1900-tallet, som kombinerte en konisk skål med en nedhengt baldakin. CityMood tar vare på byens kulturarv ved å beholde de ikoniske lysarmaturenes særegne design. CityMood integreres problemfritt i eksisterende infrastruktur, master og braketter, og reduserer energikostnadene uten å ofre sikkerhet, ytelse eller lyskvalitet. LEDGINE-O leveres som standard, med lysutbytte fra 900 lm til 16200 lm, et utvalg av mer enn 30 optikker og lysfordelinger, og en rekke CCT-er og CRI-er. CityMood er designet for monteringshøyder på 4 til 8 m, og er ideell for et bredt spekter av utendørsbelysningsapplikasjoner i både moderne og historiske miljøer. CityMood er fremtidssikker og klar til å delta i smartby-økosystemer, og hjelper deg med å gjøre fremskritt mot dine bærekraftsmål, uansett hvor du befinner deg i digitaliseringsreisen din. CityMood er tilgjengelig med én eller to Zhaga-D4i (ZD4i) systemklare (SR) stikkontakter og er derfor klar til å kobles til avanserte lysstyringssystemer som Interact, eller med sensorer som Outdoor Sensor Bundle (OSB). Hver CityMood-armatur er unikt identifiserbar via Signify Service Tag-appen. Bare skann QR-koden som er plassert på innsiden av mastedøren eller direkte på armaturen for å få umiddelbar tilgang til armaturoppsettet. Service tag gjør vedlikehold og programmering raskere og enklere, og gjør det mulig å opprette et digitalt bibliotek med belysningsressurser og reservedeler. Kan åpnes uten bruk av verktøy og gir direkte tilgang til forkoblingene og lyskilden.

Fordeler

- Ikonisk og elegant armatur bevarer byarven din i både moderne og historiske miljøer
- Fremtidssikker og klar til å delta i smartbyøkosystemer via en Zhaga-D4i (ZD4i) SR (systemklar) sokkel
- Versjoner med verktøyløs åpning er enkle å installere og vedlikeholde
- Utstyrt med Service tag, et QR-basert identifikasjonssystem som unikt identifiserer hver armatur og gir informasjon om vedlikehold, installasjon og reservedeler

Funksjoner

- Tilgjengelig med klart, flatt glass eller klar polykarbonatskål
- Valgfrie dekorative kroner
- Strømbesparende og optisk effektiv LED-teknologi
- Stort utvalg av strålevinkler
- Intern lamell for å minimere gjenskinn og påtrengende bakgrunnsbelysning
- Klar for paring med avanserte kontroll- og lysstyringssystemer som Interact, eller sensorer som Outdoor Sensor Bundle (OSB)

Søknad

- Parker og torg
- Boliger
- Veier og gater
- Hovedveier og gater, sidegater og boligområder
- Bysentra og historiske områder
- Sykkel- og gangstier, torg, parker og lekeplasser

Versions



CityMood BSP673 - toolless opening version with clear polycarbonate bowl and top socket



CityMood BSP672 with clear polycarbonate bowl and bottom crown



CityMood BSP672 with clear polycarbonate bowl, top & bottom crown



CityMood BSP672 with clear polycarbonate bowl, top crown and top socket


Versions



CityMood BSP672 with clear flat glass



CityMood BSP672 with clear polycarbonate bowl, bottom crown and top socket




CityMood BSP672 with clear polycarbonate bowl and top socket



CityMood BSP672 with clear polycarbonate bowl, top & bottom crown and top socket



CityMood BSP672 with clear flat glass, top and bottom socket



CityMood BSP672 with clear polycarbonate bowl










CityMood BSP672 with clear flat glass and top socket






CityMood BSP672 with clear polycarbonate bowl and top crown

Målskisse



Målskisse




Produkt detaljer



CityMood bottom socket view



CityMood - tooless opening version



CityMood 20 LED view



CityMood 1"gas suspended fixation with counter-nut

Produkt detaljer



CityMood top socket view



CityMood hinge view



CityMood top crown details

Generell informasjon	
Driver inkludert	Ja
Antall utstyrsenheter	1 enhet
Service Tag	Ja
Teknisk belysning	
Lysstrålespredning fra armatur	-
Drift og elektronikk	
Surge Protection (Common/Differential)	Standard overspenningsvernivå
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja
Maksimalt dimmenivå	Ikke relevant
Mekanikk og innfatning	
Innfatningsfarge	Svart
Ingress beskyttelseskode	IP66
Standardvinkel sidemontering	-
Standardvinkel på stolpetoppen	-
Nøddrift	
Sentral nødbelysning	Nei
Godkjenning og bruksområde	
CE-merke	Ja
Brennbarhetsmerke	-

Generell informasjon

Order Code	Full Product Name	Lampefamiliekode
912300060517	BSP673 LED120/730 PCC II DW50 G1 SRT BK	LED120
912300060510	BSP672 LED20/730 PCC II DM50 G1 CRN2 AL	LED20
912300060512	BSP672 LED100730 PCC II DM50 G1 CRN3 AL	LED100
912300060509	BSP672 LED80/830 PCC II DM50 G1 CRN1 AL	LED80
912300060514	BSP672 LED80/730 FG II DM10 G1 BK	LED80
912300060511	BSP672 LED140/730 PCC II DM50 G1 CRN2 AL	LED140
912300060507	BSP672 LED30/722 PCC II DM50 G1 SRT BK	LED30
912300060513	BSP672 LED120/730 PCC II DM50 G1 CRN3 AL	LED120
912300060516	BSP672 LED30/722 FG II DS50 G1 SRT SRB B	LED30
912300060506	BSP672 LED50/727 PCC II DM10 G1 BK	LED50
912300060515	BSP672 LED60/727 FG II DM50 G1 SRT BK	LED60
912300060508	BSP672 LED60/730 PCC II DS50 G1 CRN1 AL	LED60

Teknisk belysning (1/2)

Full						Korrelert						Full						Korrelert					
Product						fargetemperatur Fargegjengivelsesindeks						Product						fargetemperatur Fargegjengivelsesindeks					
Order Code	Name	Lyskildefarge	(nom.)	(CRI)	Ly	Order Code	Name	Lyskildefarge	(nom.)	(CRI)	Lysytelse	Order Code	Name	Lyskildefarge	(nom.)	(CRI)	Lysytelse						
912300060517	BSP673	730 varmhvit	3000 K	70	10 440	912300060514	DM50 G1					912300060514	BSP672	730 varmhvit	3000 K	70	7 200 lm						
	LED120/730				lm		CRN1 AL							LED80/730									
	PCC II						FG II DM10																
	DW50 G1						G1 BK																
	SRT BK																						
912300060510	BSP672	730 varmhvit	3000 K	70	1 840 lm	912300060511	BSP672	730 varmhvit	3000 K	70	12 320 lm	912300060511	BSP672	730 varmhvit	3000 K	70	12 320 lm						
	LED20/730						LED140/730																
	PCC II						PCC II																
	DM50 G1						DM50 G1																
	CRN2 AL						CRN2 AL																
912300060512	BSP672	730 varmhvit	3000 K	70	9 000 lm	912300060507	BSP672	722 varmhvit	2200 K	70	2 760 lm	912300060507	BSP672	722 varmhvit	2200 K	70	2 760 lm						
	LED100730						LED30/722																
	PCC II						PCC II																
	DM50 G1						DM50 G1																
	CRN3 AL						SRT BK																
912300060509	BSP672	830 varmhvit	3000 K	80	7 200 lm	912300060513	BSP672	730 varmhvit	3000 K	70	10 680	912300060513	BSP672	730 varmhvit	3000 K	70	10 680						
	LED80/830						LED120/730							LED120/730				lm					
	PCC II																						

Full					Korrelert					Full					Korrelert				
Product					fargetemperatur					Fargegjengivelsesindeks					fargetemperatur				
Order Code	Name	Lyskildefarge	(nom.)	(CRI)	Ly	Order Code	Name	Lyskildefarge	(nom.)	(CRI)	Ly	Order Code	Name	Lyskildefarge	(nom.)	(CRI)	Ly	Order Code	Name
912300060516	PCC II					2 550 lm	PCC II DM10					912300060515	BSP672	727 varmhvit	2700 K	70		5 220 lm	G1 BK
	DM50 G1						LED60/727						FG II DM50						G1 SRT BK
	CRN3 AL												BSP672	730 varmhvit	3000 K	70			LED60/730
	BSP672	722 varmhvit	2200 K	70									PCC II DS50						G1 CRN1 AL
	LED30/722																		
912300060506	FG II DS50					4 750 lm	BSP672	727 varmhvit	2700 K	70		912300060508	BSP672	730 varmhvit	3000 K	70		5 580 lm	G1 SRT SRB
	G1 SRT SRB						LED60/730						PCC II DS50						B
	B												G1 CRN1 AL						
	BSP672	727 varmhvit	2700 K	70															
	LED50/727																		

Teknisk belysning (2/2)

Order Code	Full Product Name	Utendørs optikktype	Oppover lyseffektforhold
912300060517	BSP673 LED120/730 PCC II	Bredstrålet	50
912300060510	BSP672 LED20/730 PCC II	Mellomstrålet	50
912300060512	BSP672 LED100730 PCC II	Mellomstrålet	50
912300060509	BSP672 LED80/830 PCC II	Mellomstrålet	50
912300060514	BSP672 LED80/730 FG II	Mellomstrålet	10
912300060511	BSP672 LED140/730 PCC II	Mellomstrålet	50

Order Code	Full Product Name	Utendørs optikktype	Oppover lyseffektforhold
912300060507	BSP672 LED30/722 PCC II	Mellomstrålet	2
912300060513	BSP672 LED120/730 PCC II	Mellomstrålet	2
912300060516	BSP672 LED30/722 FG II	Asymmetrisk	0
912300060506	BSP672 LED50/727 PCC II	Mellomstrålet	2
912300060515	BSP672 LED60/727 FG II	Mellomstrålet	0
912300060508	BSP672 LED60/730 PCC II	Asymmetrisk	2

Drift og elektronikk

Order Code	Full Product Name	Effektforbruk
912300060517	BSP673 LED120/730 PCC II DW50 G1 SRT BK	70,8 W
912300060510	BSP672 LED20/730 PCC II DM50 G1 CRN2 AL	13 W
912300060512	BSP672 LED100730 PCC II DM50 G1 CRN3 AL	58,3 W
912300060509	BSP672 LED80/830 PCC II DM50 G1 CRN1 AL	51,7 W
912300060514	BSP672 LED80/730 FG II DM10 G1 BK	46,2 W
912300060511	BSP672 LED140/730 PCC II DM50 G1 CRN2 AL	84,1 W

Order Code	Full Product Name	Effektforbruk
912300060507	BSP672 LED30/722 PCC II DM50 G1 SRT BK	26,1 W
912300060513	BSP672 LED120/730 PCC II DM50 G1 CRN3 AL	70,8 W
912300060516	BSP672 LED30/722 FG II DS50 G1 SRT SRB B	26,1 W
912300060506	BSP672 LED50/727 PCC II DM10 G1 BK	35,9 W
912300060515	BSP672 LED60/727 FG II DM50 G1 SRT BK	39,4 W
912300060508	BSP672 LED60/730 PCC II DS50 G1 CRN1 AL	34,7 W

Mekanikk og innfatning

Order Code	Full Product Name	Type optisk deksel	Mekanisk støtteskyltelseskode
912300060517	BSP673 LED120/730	Kule/deksel av	IK10
912300060510	BSP672 LED20/730	Kule/deksel av	IK10

Order Code	Full Product Name	Type optisk deksel	Mekanisk støtteskyltelseskode
912300060512	BSP672 LED100730	Kule/deksel av	IK10
912300060509	BSP672 LED80/830	Kule/deksel av	IK10

Order Code	Full Product Name	Type optisk deksel	Mekanisk støtbeskyttelseskode
912300060514	BSP672 LED80/730 FG II DM10 G1 BK	Flatt glass	IK09
912300060511	BSP672 LED140/730 PCC II DM50 G1 CRN2 AL	Kule/deksel av polykarbonat, klar	IK10
912300060507	BSP672 LED30/722 PCC II DM50 G1 SRT BK	Kule/deksel av polykarbonat, klar	IK10
912300060513	BSP672 LED120/730 PCC II DM50 G1 CRN3 AL	Kule/deksel av polykarbonat, klar	IK10


Order Code	Full Product Name	Type optisk deksel	Mekanisk støtbeskyttelseskode
912300060516	BSP672 LED30/722 FG II DS50 G1 SRT SRB B	Flatt glass	IK09
912300060506	BSP672 LED50/727 PCC II DM10 G1 BK	Kule/deksel av polykarbonat, klar	IK10
912300060515	BSP672 LED60/727 FG II DM50 G1 SRT BK	Flatt glass	IK09
912300060508	BSP672 LED60/730 PCC II DS50 G1 CRN1 AL	Kule/deksel av polykarbonat, klar	IK10

Produktdata


Order Code	Full Product Name	Produktseriekode
912300060517	BSP673 LED120/730 PCC II DW50 G1 SRT BK	BSP673
912300060510	BSP672 LED20/730 PCC II DM50 G1 CRN2 AL	BSP672
912300060512	BSP672 LED100730 PCC II DM50 G1 CRN3 AL	BSP672
912300060509	BSP672 LED80/830 PCC II DM50 G1 CRN1 AL	BSP672
912300060514	BSP672 LED80/730 FG II DM10 G1 BK	BSP672
912300060511	BSP672 LED140/730 PCC II DM50 G1 CRN2 AL	BSP672

Order Code	Full Product Name	Produktseriekode
912300060507	BSP672 LED30/722 PCC II DM50 G1 SRT BK	BSP672
912300060513	BSP672 LED120/730 PCC II DM50 G1 CRN3 AL	BSP672
912300060516	BSP672 LED30/722 FG II DS50 G1 SRT SRB B	BSP672
912300060506	BSP672 LED50/727 PCC II DM10 G1 BK	BSP672
912300060515	BSP672 LED60/727 FG II DM50 G1 SRT BK	BSP672
912300060508	BSP672 LED60/730 PCC II DS50 G1 CRN1 AL	BSP672


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BSP672I - 912300060506




Polar Normal (separate) - BSP672I - 912300060507




Polar Normal (separate) - BSP672I - 912300060514



Polar Normal (separate) - BSP672I - 912300060508




Polar Normal (separate) - BSP672I - 912300060511




Polar Normal (separate) - BSP672I - 912300060513


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BSP672I - 912300060516




Polar Normal (separate) - BSP672I - 912300060517




Polar Normal (separate) - BSP672I - 912300060509



Polar Normal (separate) - BSP672I - 912300060512



Polar Normal (separate) - BSP672I - 912300060510



Polar Normal (separate) - BSP672I - 912300060515

