



Stylowe wzornictwo pasujące do pracy w otoczeniu zarówno historycznym jak i współczesnym

CityMood

CityMood czerpie inspirację ze stylistyki opraw oświetleniowych początku XX wieku.. Zachowuje dziedzictwo miasta, utrzymując charakterystyczne cechy konstrukcyjne tych kultowych produktów. W pełni integruje się z istniejącymi słupami czy wysięgnikami, jednocześnie zmniejszając koszty zużycia energii. Oferuje strumienie świetlne od 900 lm do 16200 lm, daje wybór ponad 30 rozsyłów oraz szeregu CCT i CRI. Zoptymalizowana do montażu na wysokości od 4 m do 8 m. CityMood jest przewidziana do instalacji w otoczeniu zarówno historycznym, jak i współczesnym. Jest dostępna z jednym lub dwoma gniazdami Zhaga, dzięki czemu jest gotowa do sparowania z zaawansowanymi systemami zarządzania oświetleniem, takimi jak Interact, lub z czujnikami, takimi jak Multisensor. Każdą oprawę oświetleniową Philips CityMood można zidentyfikować za pomocą aplikacji Signify Service Tag. Wystarczy zeskanować kod QR umieszczony wewnątrz drzwi słupa lub bezpośrednio na oprawie, aby natychmiast uzyskać dostęp do konfiguracji oprawy. Znacznik serwisowy przyspiesza i ułatwia konserwację oraz programowanie, a także umożliwia utworzenie cyfrowej biblioteki zasobów oświetleniowych i części zamiennych. Wersje oprawy otwierane bez użycia narzędzi zapewniają łatwy dostęp do części elektrycznej i optycznej.

Korzyści

- Ikoniczna i elegancka oprawa pozwala zachować dziedzictwo miasta zarówno we współczesnym, jak i historycznym otoczeniu.
- Gotowa na przyszłość z gniazdem Zhaga i certyfikatem ZD4i
- Opcjonalnie wersje otwierana bez użycia narzędzi
- Wyposażona w system identyfikacji oparty na kodach QR, który jednoznacznie identyfikuje każdą oprawę oświetleniową i zapewnia informacje dotyczące konserwacji, instalacji i części zamiennych.

Cechy

- Dostępna w wersji z płaską szybą lub kloszem PC
- Opcjonalnie ozdobne korony
- Duży wybór rozsyłów światła dzięki platformie LedgineO
- Opcjonalnie rastry ograniczające niepożądane światło rozproszone
- Gotowa do współpracy z systemami sterowania (np. Interact) i czujnikami (np. Multisensor)

Zastosowanie

- Drogi i ulice
- Parki i place
- Obszary mieszkalne
- Centra miast i obszary historyczne
- Ścieżki rowerowe i piesze, skwery, parki i place zabaw

Wersje



CityMood BSP673 - toolless opening version with clear polycarbonate bowl and top socket



CityMood BSP672 with clear polycarbonate bowl and bottom crown



CityMood BSP672 with clear polycarbonate bowl, top & bottom crown



CityMood BSP672 with clear polycarbonate bowl, top crown and top socket

Wersje



CityMood BSP672 with clear flat glass



CityMood BSP672 with clear polycarbonate bowl, bottom crown and top socket



CityMood BSP672 with clear polycarbonate bowl and top socket



CityMood BSP672 with clear polycarbonate bowl, top & bottom crown and top socket



CityMood BSP672 with clear flat glass, top and bottom socket



CityMood BSP672 with clear polycarbonate bowl











CityMood BSP672 with clear flat glass and top socket







CityMood BSP672 with clear polycarbonate bowl and top crown

Rysunki techniczne



Rysunki techniczne




Więcej o produkcie



CityMood bottom socket view



CityMood - tooless opening version



CityMood 20 LED view



CityMood 1" gas suspended fixation with counter-nut

Więcej o produkcie



CityMood top socket view



CityMood hinge view



CityMood top crown details

Informacje ogólne	
W zestawie sterownik	Tak
Liczba sztuk osprzętu zasilającego	1 jednostka
Service Tag	Tak
Dane techniczne oświetlenia	
Kąt rozsyłu światła oprawy oświetleniowej	-
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Ochrona przeciwprzepięciowa (wspólna/różnicowa)	Standardowy poziom ochrony przeciwprzepięciowej
Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Tak
Maksymalny poziom przyciemnienia	Nie dotyczy
Mechanika i korpus	
Kolor Korpusu	Czarny
Kod stopnia ochrony	IP66
Standardowy kąt nachylenia przy montażu na wysięgniku	-
Standardowy kąt nachylenia przy montażu bezpośrednio na słupie	-
Praca w trybie awaryjnym	
Centralne oświetlenie awaryjne	Nie
Certyfikaty i zastosowania	
Znak CE	Tak
Oznaczenie palności	-

Informacje ogólne

Order Code	Full Product Name	Kod rodziny lamp
56852500	BSP673 LED120/730 PCC II DW50 G1 SRT BK	LED120
56845700	BSP672 LED20/730 PCC II DM50 G1 CRN2 AL	LED20
56847100	BSP672 LED100730 PCC II DM50 G1 CRN3 AL	LED100
56844000	BSP672 LED80/830 PCC II DM50 G1 CRN1 AL	LED80
56849500	BSP672 LED80/730 FG II DM10 G1 BK	LED80
56846400	BSP672 LED140/730 PCC II DM50 G1 CRN2 AL	LED140
56842600	BSP672 LED30/722 PCC II DM50 G1 SRT BK	LED30
56848800	BSP672 LED120/730 PCC II DM50 G1 CRN3 AL	LED120
56851800	BSP672 LED30/722 FG II DS50 G1 SRT SRB B	LED30
56841900	BSP672 LED50/727 PCC II DM10 G1 BK	LED50
56850100	BSP672 LED60/727 FG II DM50 G1 SRT BK	LED60
56843300	BSP672 LED60/730 PCC II DS50 G1 CRN1 AL	LED60

Dane techniczne oświetlenia (1/2)

		Skorelowana			
Order Code	Full Product Name	Barwa źródła światła	temperatura barwowa (Nom)	Wskaźnik oddawania barw (CRI)	Strumień Świetlny
		światła			
56852500	BSP673 LED120/730 PCC II DW50 G1 SRT BK	730 barwa ciepło-biała	3000 K	70	10 440 lm
56845700	BSP672 LED20/730 PCC II DM50 G1 CRN2 AL	730 barwa ciepło-biała	3000 K	70	1 840 lm
56847100	BSP672 LED100730 PCC II DM50 G1 CRN3 AL	730 barwa ciepło-biała	3000 K	70	9 000 lm
56844000	BSP672 LED80/830 PCC II DM50 G1 CRN1 AL	830 barwa ciepło-biała	3000 K	80	7 200 lm
		Skorelowana			
Order Code	Full Product Name	Barwa źródła światła	temperatura barwowa (Nom)	Wskaźnik oddawania barw (CRI)	Strumień Świetlny
		światła			
56849500	BSP672 LED80/730 FG II DM10 G1 BK	730 barwa ciepło-biała	3000 K	70	7 200 lm
56846400	BSP672 LED140/730 PCC II DM50 G1 CRN2 AL	730 barwa ciepło-biała	3000 K	70	12 320 lm
56842600	BSP672 LED30/722 PCC II DM50 G1 SRT BK	722 barwa ciepło-biała	2200 K	70	2 760 lm
56848800	BSP672 LED120/730 PCC II DM50 G1 CRN3 AL	730 barwa ciepło-biała	3000 K	70	10 680 lm

Order Code	Full Product Name	Barwa	Skorelowana	Wskaźnik	Strumień
		źródła światła	temperatura barwowa (Nom)	oddawania barw (CRI)	
56851800	BSP672	722 barwa	2200 K	70	2 550 lm
	LED30/722 FG II	ciepło-			
	DS50 G1 SRT SRB	biała			
	B				
56841900	BSP672 LED50/727	727 barwa	2700 K	70	4 750 lm
	PCC II DM10 G1 BK	ciepło-			
		biała			

Dane techniczne oświetlenia (2/2)

Order Code	Full Product Name	Typ optyki	Sprawność
		zewnętrznej	światlna w górę
56852500	BSP673 LED120/730 PCC II DW50 G1 SRT BK	Szeroki rozsył 50	2
56845700	BSP672 LED20/730 PCC II DM50 G1 CRN2 AL	Średni rozsył 50	2
56847100	BSP672 LED100730 PCC II DM50 G1 CRN3 AL	Średni rozsył 50	2
56844000	BSP672 LED80/830 PCC II DM50 G1 CRN1 AL	Średni rozsył 50	2
56849500	BSP672 LED80/730 FG II DM10 G1 BK	Średni rozsył 10	0
56846400	BSP672 LED140/730 PCC II DM50 G1 CRN2 AL	Średni rozsył 50	2

Eksplloatacja i połączenie elektryczne

Order Code	Full Product Name	Zużycie energii
56852500	BSP673 LED120/730 PCC II DW50 G1 SRT BK	70,8 W
56845700	BSP672 LED20/730 PCC II DM50 G1 CRN2 AL	13 W
56847100	BSP672 LED100730 PCC II DM50 G1 CRN3 AL	58,3 W
56844000	BSP672 LED80/830 PCC II DM50 G1 CRN1 AL	51,7 W
56849500	BSP672 LED80/730 FG II DM10 G1 BK	46,2 W
56846400	BSP672 LED140/730 PCC II DM50 G1 CRN2 AL	84,1 W

Mechanika i korpus

Order Code	Full Product Name	Typ klosza	Mech. kod
			ochrony przed uderzeniami
56852500	BSP673 LED120/730 PCC II DW50	Przezroczysty klosz	IK10
	G1 SRT BK	z poliwęglanu	
56845700	BSP672 LED20/730 PCC II DM50	Przezroczysty klosz	IK10
	G1 CRN2 AL	z poliwęglanu	
56847100	BSP672 LED100730 PCC II DM50	Przezroczysty klosz	IK10
	G1 CRN3 AL	z poliwęglanu	

Order Code	Full Product Name	Barwa	Skorelowana	Wskaźnik	Strumień
		źródła światła	temperatura barwowa (Nom)	oddawania barw (CRI)	
56850100	BSP672	727 barwa	2700 K	70	5 220 lm
	LED60/727 FG II	ciepło-			
	DM50 G1 SRT BK	biała			
56843300	BSP672	730 barwa	3000 K	70	5 580 lm
	LED60/730 PCC II	ciepło-			
	DS50 G1 CRN1 AL	biała			

Order Code	Full Product Name	Typ optyki	Sprawność
		zewnętrznej	światlna w górę
56842600	BSP672 LED30/722 PCC II DM50 G1 SRT BK	Średni rozsył 50	2
56848800	BSP672 LED120/730 PCC II DM50 G1 CRN3 AL	Średni rozsył 50	2
56851800	BSP672 LED30/722 FG II DS50 G1 SRT SRB B	Rozsył symetryczny 50	0
56841900	BSP672 LED50/727 PCC II DM10 G1 BK	Średni rozsył 10	2
56850100	BSP672 LED60/727 FG II DM50 G1 SRT BK	Średni rozsył 50	0
56843300	BSP672 LED60/730 PCC II DS50 G1 CRN1 AL	Rozsył symetryczny 50	2

Order Code	Full Product Name	Zużycie energii
56842600	BSP672 LED30/722 PCC II DM50 G1 SRT BK	26,1 W
56848800	BSP672 LED120/730 PCC II DM50 G1 CRN3 AL	70,8 W
56851800	BSP672 LED30/722 FG II DS50 G1 SRT SRB B	26,1 W
56841900	BSP672 LED50/727 PCC II DM10 G1 BK	35,9 W
56850100	BSP672 LED60/727 FG II DM50 G1 SRT BK	39,4 W
56843300	BSP672 LED60/730 PCC II DS50 G1 CRN1 AL	34,7 W

Order Code	Full Product Name	Typ klosza	Mech. kod
			ochrony przed uderzeniami
56844000	BSP672 LED80/830 PCC II DM50	Przezroczysty klosz	IK10
	G1 CRN1 AL	z poliwęglanu	
56849500	BSP672 LED80/730 FG II DM10 G1 BK	Szyba płaska	IK09
56846400	BSP672 LED140/730 PCC II DM50	Przezroczysty klosz	IK10
	G1 CRN2 AL	z poliwęglanu	

Order Code	Full Product Name	Typ klosza	Mech. kod ochrony przed uderzeniami
56842600	BSP672 LED30/722 PCC II DM50 G1 SRT BK	Przezroczysty klosz z poliwęglanu	IK10
56848800	BSP672 LED120/730 PCC II DM50 G1 CRN3 AL	Przezroczysty klosz z poliwęglanu	IK10
56851800	BSP672 LED30/722 FG II DS50 G1 SRT SRB B	Szyba płaska	IK09




Order Code	Full Product Name	Typ klosza	Mech. kod ochrony przed uderzeniami
56841900	BSP672 LED50/727 PCC II DM10 G1 BK	Przezroczysty klosz z poliwęglanu	IK10
56850100	BSP672 LED60/727 FG II DM50 G1 SRT BK	Szyba płaska	IK09
56843300	BSP672 LED60/730 PCC II DS50 G1 CRN1 AL	Przezroczysty klosz z poliwęglanu	IK10

Dane techniczne produktu

Order Code	Full Product Name	Rodzina produktów
56852500	BSP673 LED120/730 PCC II DW50 G1 SRT BK	BSP673
56845700	BSP672 LED20/730 PCC II DM50 G1 CRN2 AL	BSP672
56847100	BSP672 LED100730 PCC II DM50 G1 CRN3 AL	BSP672
56844000	BSP672 LED80/830 PCC II DM50 G1 CRN1 AL	BSP672
56849500	BSP672 LED80/730 FG II DM10 G1 BK	BSP672
56846400	BSP672 LED140/730 PCC II DM50 G1 CRN2 AL	BSP672

Order Code	Full Product Name	Rodzina produktów
56842600	BSP672 LED30/722 PCC II DM50 G1 SRT BK	BSP672
56848800	BSP672 LED120/730 PCC II DM50 G1 CRN3 AL	BSP672
56851800	BSP672 LED30/722 FG II DS50 G1 SRT SRB B	BSP672
56841900	BSP672 LED50/727 PCC II DM10 G1 BK	BSP672
56850100	BSP672 LED60/727 FG II DM50 G1 SRT BK	BSP672
56843300	BSP672 LED60/730 PCC II DS50 G1 CRN1 AL	BSP672




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - BSP672I - 912300060506

Polar Normal (separate) - BSP672I - 912300060507

Polar Normal (separate) - BSP672I - 912300060514




Polar Normal (separate) - BSP672I - 912300060508


Polar Normal (separate) - BSP672I - 912300060511

Polar Normal (separate) - BSP672I - 912300060513


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BSP672I - 912300060516




Polar Normal (separate) - BSP672I - 912300060517




Polar Normal (separate) - BSP672I - 912300060509



Polar Normal (separate) - BSP672I - 912300060512



Polar Normal (separate) - BSP672I - 912300060510



Polar Normal (separate) - BSP672I - 912300060515

