



Ikonisk design, redo att delta i ditt ekosystem för smarta städer

CityMood

CityMood har skapats med inspiration från 1900-talets början, då gatlamporna kombinerade en konisk kupa med ett hängande armaturtak. CityMood bevarar ditt stadsarv genom att behålla de distinkta designegenskaperna hos dessa ikoniska armaturer. CityMood integreras smidigt i befintlig infrastruktur, stolpar och fästen och minskar energikostnaderna utan att kompromissa med säkerhet, prestanda eller ljuskvalitet. LEDGINE – O har i standardutförande ljusflöden från 900 lm till 16 200 lm, ett urval av mer än 30 optiktyper och ljusfördelningar samt olika CCT:er och CRI:er. CityMood är avsedd för monteringshöjder på 4–8 meter och är perfekt för många olika typer av belysningsmiljöer, både i moderna och historiska miljöer. CityMood är framtidssäkert och redo att delta i ekosystem för smarta städer och hjälper dig att göra framsteg mot dina hållbarhetsmål, var du än befinner dig i din digitaliseringsresa. CityMood finns med ett eller två Zhaga-D4i (ZD4i) systemklara (SR) uttag och är därför redo att paras ihop med avancerade belysningshanteringssystem som Interact, eller med sensorer som Outdoor Sensor Bundle (OSB). Varje CityMood-armatur kan identifieras unikt via Signify Service tag-appen. Skanna helt enkelt en QR-kod som är placerad inuti mastluckan eller direkt på armaturen för att omedelbart komma åt armaturkonfigurationen. Service tag gör underhålls- och programmeringsarbeten snabbare och enklare och gör att du kan skapa ett digitalt bibliotek med belysningstillgångar och reservdelar. Versioner som går att öppna utan verktyg ger direkt åtkomst till både driftdon och ljusenheten.

Fördelar

- Ikonisk och elegant armatur bevarar ditt stadsarv i både moderna och historiska miljöer
- Framtidssäker och redo att delta i smarta stadsekosystem via ett Zhaga-D4i (ZD4i) SR-uttag (systemklart)
- Verktygslösa öppningsversioner är enkla att installera och underhålla
- Utrustad med Service tag, ett QR-baserat identifieringssystem som unikt identifierar varje armatur och ger information om underhåll, installation och reservdelar

Funktioner

- Finns med klart plant glas eller klar polykarbonatkupa
- Dekorativa kronor som tillval
- Energi- och optiskt effektiv LED-teknik
- Stort urval av spridningsvinklar
- Internt lamellbländskydd för att minimera bländning och påträngande bakgrundsbelysning
- Kan paras ihop med avancerade styr- och belysningshanteringssystem som Interact eller sensorer som Outdoor Sensor Bundle (OSB)

Användning

- Parker och torg
- Bostäder
- Vägar och gator
- Huvudleder i städer, smågator och bostadsområden
- Stadskärnor och historiska miljöer
- Cykel- och gångvägar, torg, parker och lekplatser

Versions



CityMood BSP673 - tooless opening version with clear polycarbonate bowl and top socket



CityMood BSP672 with clear polycarbonate bowl and bottom crown



CityMood BSP672 with clear polycarbonate bowl, top & bottom crown



CityMood BSP672 with clear polycarbonate bowl, top crown and top socket

Versions



CityMood BSP672 with clear flat glass



CityMood BSP672 with clear polycarbonate bowl, bottom crown and top socket



CityMood BSP672 with clear polycarbonate bowl and top socket



CityMood BSP672 with clear polycarbonate bowl, top & bottom crown and top socket



CityMood BSP672 with clear flat glass, top and bottom socket



CityMood BSP672 with clear polycarbonate bowl











CityMood BSP672 with clear flat glass and top socket







CityMood BSP672 with clear polycarbonate bowl and top crown

Måttskiss



Måttskiss



Produktinformation


CityMood bottom socket view



CityMood - toolless opening version



CityMood 20 LED view



CityMood 1"gas suspended fixation with counter-nut



Produktinformation



CityMood top socket view



CityMood hinge view



CityMood top crown details

Allmän information	
Driftdon ingår	Ja
Antal driftdonsenheter	1 enhet
Service tag	Ja
Ljusteknik	
Armaturens ljusfördelning	-
Drift och elektricitet	
Surge Protection (Common/Differential)	Standardnivå för överspänningsskydd
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Ja
Max. dimringsnivå	Inte tillämpbar
Mekanik och armaturhus	
Armaturhusets färg	Svart
Kod för kapslingsklass	IP66
Standardvinkel för sidoingång	-
Standardvinkel för stoltoppsmontage	-
Nöddrift	
Central nödbelysning	Nej
Användning och godkännande	
CE-märkning	Ja
Säkerhetsmärkning, antändlighet	-

Allmän information

Order Code	Full Product Name	Lampfamiljskod
912300060517	BSP673 LED120/730 PCC II DW50 G1 SRT BK	LED120
912300060510	BSP672 LED20/730 PCC II DM50 G1 CRN2 AL	LED20
912300060512	BSP672 LED100730 PCC II DM50 G1 CRN3 AL	LED100
912300060509	BSP672 LED80/830 PCC II DM50 G1 CRN1 AL	LED80
912300060514	BSP672 LED80/730 FG II DM10 G1 BK	LED80
912300060511	BSP672 LED140/730 PCC II DM50 G1 CRN2 AL	LED140
912300060507	BSP672 LED30/722 PCC II DM50 G1 SRT BK	LED30
912300060513	BSP672 LED120/730 PCC II DM50 G1 CRN3 AL	LED120
912300060516	BSP672 LED30/722 FG II DS50 G1 SRT SRB B	LED30
912300060506	BSP672 LED50/727 PCC II DM10 G1 BK	LED50
912300060515	BSP672 LED60/727 FG II DM50 G1 SRT BK	LED60
912300060508	BSP672 LED60/730 PCC II DS50 G1 CRN1 AL	LED60

Ljusteknik (1/2)

Full						Korrelerad					
Product		Ljuskällans färg		färgtemperatur (Nom)		Färgåtergivningsindex		Ljusflöd		Full	
Order Code	Name	färg		(Nom)		Färgåtergivningsindex		Order Code	Name	färg	
912300060517	BSP673	730		3000 K	70			912300060514	DM50 G1		
	LED120/730	varmvit							CRN1 AL		
	PCC II								LED80/730	varmvit	
	DW50 G1								FG II DM10		
912300060510	SRT BK							912300060511	G1 BK		
	BSP672	730		3000 K	70		1 840 lm		BSP672	730	
	LED20/730	varmvit							LED140/730	varmvit	
	PCC II								PCC II		
912300060512	DM50 G1							912300060507	DM50 G1		
	CRN2 AL								CRN2 AL		
	BSP672	730		3000 K	70		9 000 lm		BSP672	722 varmvit	2200 K
	LED100730	varmvit							LED30/722		
912300060509	PCC II							912300060513	PCC II		
	DM50 G1								DM50 G1		
	CRN3 AL								SRT BK		
	BSP672	830		3000 K	80		7 200 lm		BSP672	730	
912300060508	LED80/830	varmvit						912300060516	LED120/730	varmvit	
	PCC II										

Full						Korrelerad					Full				
Product		Ljuskällans		färgtemperatur		Ljuskällans		färgtemperatur		Ljuskällans		färgtemperatur		Ljuskällans	
Order Code	Name	färg	(Nom)	Färgåtergivningsindex	Ljusflöd	Order Code	Name	färg	(Nom)	Färgåtergivningsindex	Ljusflöd	Order Code	Name	färg	(Nom)
912300060516	PCC II					912300060515	PCC II DM10					912300060515	PCC II DM10		
	DM50 G1						G1 BK						G1 BK		
	CRN3 AL						BSP672	727 varmvit	2700 K	70	5 220 lm		BSP672	727 varmvit	2700 K
	LED30/722						LED60/727						LED60/727		
	FG II DS50						FG II DM50						FG II DM50		
912300060506	G1 SRT SRB					912300060508	G1 SRT BK					912300060508	BSP672	730	3000 K
	B						LED60/730	varmvit			5 580 lm		LED60/730	varmvit	
	BSP672	727 varmvit	2700 K	70	4 750 lm		PCC II DS50						PCC II DS50		
	LED50/727						G1 CRN1 AL						G1 CRN1 AL		

Ljusteknik (2/2)

Uppåtriktat				Uppåtriktat			
Order Code	Full Product Name	Optiktyp utomhus	Ljusflödesförhållande	Order Code	Full Product Name	Optiktyp utomhus	Ljusflödesförhållande
912300060517	BSP673 LED120/730	Bredstrålände	2	912300060507	BSP672 LED30/722 PCC	Medelstrålände	2
	PCC II DW50 G1 SRT BK	Ljusfördelning 50			II DM50 G1 SRT BK	Ljusfördelning 50	
912300060510	BSP672 LED20/730 PCC	Medelstrålände	2	912300060513	BSP672 LED120/730	Medelstrålände	2
	II DM50 G1 CRN2 AL	Ljusfördelning 50			PCC II DM50 G1 CRN3	Ljusfördelning 50	
912300060512	BSP672 LED100730 PCC	Medelstrålände	2	912300060516	BSP672 LED30/722 FG II	Symmetrisk	0
	II DM50 G1 CRN3 AL	Ljusfördelning 50			DS50 G1 SRT SRB B	Ljusfördelning 50	
912300060509	BSP672 LED80/830	Medelstrålände	2	912300060506	BSP672 LED50/727 PCC	Medelstrålände	2
	PCC II DM50 G1 CRN1 AL	Ljusfördelning 50			II DM10 G1 BK	Ljusfördelning 10	
912300060514	BSP672 LED80/730 FG	Medelstrålände	0	912300060515	BSP672 LED60/727 FG	Medelstrålände	0
	II DM10 G1 BK	Ljusfördelning 10			II DM50 G1 SRT BK	Ljusfördelning 50	
912300060511	BSP672 LED140/730	Medelstrålände	2	912300060508	BSP672 LED60/730	Symmetrisk	2
	PCC II DM50 G1 CRN2	Ljusfördelning 50			PCC II DS50 G1 CRN1 AL	Ljusfördelning 50	
	AL						

Drift och elektricitet

Order Code	Full Product Name	Effektförbrukning
912300060517	BSP673 LED120/730 PCC II DW50 G1 SRT BK	70,8 W
912300060510	BSP672 LED20/730 PCC II DM50 G1 CRN2 AL	13 W
912300060512	BSP672 LED100730 PCC II DM50 G1 CRN3 AL	58,3 W
912300060509	BSP672 LED80/830 PCC II DM50 G1 CRN1 AL	51,7 W
912300060514	BSP672 LED80/730 FG II DM10 G1 BK	46,2 W
912300060511	BSP672 LED140/730 PCC II DM50 G1 CRN2 AL	84,1 W

Uppåtriktat				Uppåtriktat			
Order Code	Full Product Name	Optiktyp utomhus	Ljusflödesförhållande	Order Code	Full Product Name	Optiktyp utomhus	Ljusflödesförhållande
912300060507	BSP672 LED30/722 PCC	Medelstrålände	2	912300060513	BSP672 LED120/730	Medelstrålände	2
	II DM50 G1 SRT BK	Ljusfördelning 50			PCC II DM50 G1 CRN3	Ljusfördelning 50	
912300060516	BSP672 LED30/722 FG II	Symmetrisk	0	912300060506	BSP672 LED50/727 PCC	Medelstrålände	2
	DS50 G1 SRT SRB B	Ljusfördelning 50			II DM10 G1 BK	Ljusfördelning 10	
912300060506	BSP672 LED50/727 PCC	Medelstrålände	2	912300060515	BSP672 LED60/727 FG	Medelstrålände	0
	II DM10 G1 BK	Ljusfördelning 10			II DM50 G1 SRT BK	Ljusfördelning 50	
912300060515	BSP672 LED60/727 FG	Medelstrålände	0	912300060508	BSP672 LED60/730	Symmetrisk	2
	II DM50 G1 SRT BK	Ljusfördelning 50			PCC II DS50 G1 CRN1 AL	Ljusfördelning 50	
912300060508	BSP672 LED60/730	Symmetrisk	2				
	PCC II DS50 G1 CRN1 AL	Ljusfördelning 50					

Mekanik och armaturhus

Skyddskod för mekanisk påverkan				Skyddskod för mekanisk påverkan			
Order Code	Full Product Name	Typ av optisk kåpa	Skyddskod för mekanisk påverkan	Order Code	Full Product Name	Typ av optisk kåpa	Skyddskod för mekanisk påverkan
912300060517	BSP673 LED120/730 PCC II	Klar polykarbonatkupa/	IK10	912300060512	BSP672 LED100730 PCC II	Klar polykarbonatkupa/	IK10
	DW50 G1 SRT BK	kåpa			DM50 G1 CRN3 AL	kåpa	
912300060510	BSP672 LED20/730 PCC II	Klar polykarbonatkupa/	IK10	912300060509	BSP672 LED80/830 PCC II	Klar polykarbonatkupa/	IK10
	DM50 G1 CRN2 AL	kåpa			DM50 G1 CRN1 AL	kåpa	

Skyddskod för mekanisk påverkan				Skyddskod för mekanisk påverkan			
Order Code	Full Product Name	Typ av optisk kåpa	Skyddskod för mekanisk påverkan	Order Code	Full Product Name	Typ av optisk kåpa	Skyddskod för mekanisk påverkan
912300060512	BSP672 LED100730 PCC II	Klar polykarbonatkupa/	IK10	912300060509	BSP672 LED80/830 PCC II	Klar polykarbonatkupa/	IK10
	DM50 G1 CRN3 AL	kåpa			DM50 G1 CRN1 AL	kåpa	

Order Code	Full Product Name	Typ av optisk kåpa	Skyddskod för mekanisk påverkan
912300060514	BSP672 LED80/730 FG II DM10 G1 BK	Planglas	IK09
912300060511	BSP672 LED140/730 PCC II DM50 G1 CRN2 AL	Klar polykarbonatkupa/kåpa	IK10
912300060507	BSP672 LED30/722 PCC II DM50 G1 SRT BK	Klar polykarbonatkupa/kåpa	IK10
912300060513	BSP672 LED120/730 PCC II DM50 G1 CRN3 AL	Klar polykarbonatkupa/kåpa	IK10


Order Code	Full Product Name	Typ av optisk kåpa	Skyddskod för mekanisk påverkan
912300060516	BSP672 LED30/722 FG II DS50 G1 SRT SRB B	Planglas	IK09
912300060506	BSP672 LED50/727 PCC II DM10 G1 BK	Klar polykarbonatkupa/kåpa	IK10
912300060515	BSP672 LED60/727 FG II DM50 G1 SRT BK	Planglas	IK09
912300060508	BSP672 LED60/730 PCC II DS50 G1 CRN1 AL	Klar polykarbonatkupa/kåpa	IK10

Produktdata


Order Code	Full Product Name	Produktfamiljskod
912300060517	BSP673 LED120/730 PCC II DW50 G1 SRT BK	BSP673
912300060510	BSP672 LED20/730 PCC II DM50 G1 CRN2 AL	BSP672
912300060512	BSP672 LED100730 PCC II DM50 G1 CRN3 AL	BSP672
912300060509	BSP672 LED80/830 PCC II DM50 G1 CRN1 AL	BSP672
912300060514	BSP672 LED80/730 FG II DM10 G1 BK	BSP672
912300060511	BSP672 LED140/730 PCC II DM50 G1 CRN2 AL	BSP672

Order Code	Full Product Name	Produktfamiljskod
912300060507	BSP672 LED30/722 PCC II DM50 G1 SRT BK	BSP672
912300060513	BSP672 LED120/730 PCC II DM50 G1 CRN3 AL	BSP672
912300060516	BSP672 LED30/722 FG II DS50 G1 SRT SRB B	BSP672
912300060506	BSP672 LED50/727 PCC II DM10 G1 BK	BSP672
912300060515	BSP672 LED60/727 FG II DM50 G1 SRT BK	BSP672
912300060508	BSP672 LED60/730 PCC II DS50 G1 CRN1 AL	BSP672


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BSP672I - 912300060506




Polar Normal (separate) - BSP672I - 912300060507




Polar Normal (separate) - BSP672I - 912300060514



Polar Normal (separate) - BSP672I - 912300060508




Polar Normal (separate) - BSP672I - 912300060511




Polar Normal (separate) - BSP672I - 912300060513


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BSP672I - 912300060516




Polar Normal (separate) - BSP672I - 912300060517




Polar Normal (separate) - BSP672I - 912300060509



Polar Normal (separate) - BSP672I - 912300060512



Polar Normal (separate) - BSP672I - 912300060510



Polar Normal (separate) - BSP672I - 912300060515

