



Αποδεδειγμένη ποιότητα. Εγκατάσταση χωρίς κόπο. Πάντα: Η αξιόπιστη και οικονομική επιλογή σας για κάθε έργο

Εγκατάσταση παντού, χωρίς την επιβάρυνση λογαριασμού ενέργειας. Αυτή η σειρά προβολέων Ledinaire τροφοδοτείται από ένα ηλιακό πάνελ και μια ενσωματωμένη μπαταρία. Το τηλεχειριστήριο επιτρέπει τη δυνατότητα ενεργοποίησης/απενεργοποίησης του φωτισμού, την επιλογή της διάρκειας φωτισμού, καθώς και την ρύθμιση της έντασης. Η σειρά συνδυάζει τα υψηλά επίπεδα ποιότητας της Philips με ανταγωνιστική τιμή. Αξιοπιστία, εξοικονόμηση ενέργειας και προσιτή τιμή – ακριβώς αυτό που χρειάζεστε.

Οφέλη

- Δεν υπάρχει λογαριασμός ρεύματος πια, το ρεύμα προέρχεται από τον ήλιο
- Περισσότερη ελευθερία εγκατάστασης, δεν χρειάζεται σύνδεση στο ηλεκτρικό δίκτυο
- Αντικαταστήστε τους προβολείς αλογόνου 100W, 200W, 300W και 500W
- Εύκολη διαμόρφωση με το τηλεχειριστήριο

Applications

- Εξωτερικοί χώροι κατοικιών και εμπορικών χώρων, υπαίθριοι χώροι στάθμευσης, προσόψεις καταστημάτων

Χαρακτηριστικά

- Προβολέας που τροφοδοτείται από ηλιακό πάνελ και ενσωματωμένη μπαταρία


- Το τηλεχειριστήριο υπερύθρων επιτρέπει την ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση του προβολέα από απόσταση και την επιλογή από πολλές προκαθορισμένες λειτουργίες
- Φωτεινή ροή διαθέσιμη από 900 lm έως 4500 lm
- Οι εκδόσεις 3000K και 4000K είναι διαθέσιμες με CRI80
- IP65, IK06
- Ηλεκτρική κατηγορία III

- Ο προβολέας δεν θα λειτουργεί και η μπαταρία δεν θα φορτίζει κάτω από 0°C για να προστατεύεται η διάρκεια ζωής της μπαταρίας
- Βέλτιστη φόρτιση μπαταρίας κάτω από έντονη έκθεση στον ήλιο
- Απόρριψη στο τέλος του κύκλου ζωής: Η μπαταρία θα πρέπει να αφαιρείται από επαγγελματίες

Versions



BVP085 Ledinaire floodlight
Solar PP



Ledinaire floodlight Solar -
BVP085 - 2600lm




Ledinaire floodlight Solar -
BVP085 - 1700lm




Ledinaire floodlight Solar -
BVP085 - 900lm


Σχεδιάγραμμα διαστάσεων




BVP085 LED18/840



BVP085 LED45/840



BVP085 LED28/840




BVP085 LED09/840

Λεπτομέρειες για το προϊόν

Ledinaire Solar Flood BVP085
LED17 18 Sideview Solar



Ledinaire Solar Flood BVP085
LED26 28 Sideview luminaire
and Solar



Ledinaire Solar Flood BVP085
LED26 28 Backside luminaire



Ledinaire Solar Flood BVP085
LED26 28 Sideview Solar



Ledinaire Solar Flood BVP085
LED09 Backside luminaire



Ledinaire Solar Flood BVP085
LED42 45 Backside solar





Ledinaire Solar Flood BVP085
LED42 45 Side detail
Luminaire

Ledinaire Solar Flood BVP085
LED17 18 Backside luminaire



Ledinaire Solar Flood BVP085
LED42 45 Sideview Solar

Ledinaire Solar Flood BVP085
LED09 Sideview Solar



Ledinaire Solar Flood BVP085
LED26 28 Backside

Ledinaire Solar Flood BVP085
LED26 28 Backside solar



Ledinaire Solar Flood BVP085
LED17 18 Side detail Solar

Ledinaire Solar Flood BVP085
LED26 28 Side detail
Luminaire



Ledinaire Solar Flood BVP085
LED09 Sideview Luminaire

Ledinaire Solar Flood BVP085
LED26 28 Sideview Luminaire





Ledinaire Solar Flood BVP085
LED09 Side detail Solar



Ledinaire Solar Flood BVP085
LED42 45 Backside

Ledinaire Solar Flood BVP085
LED42 45 Backside luminaire

Ledinaire Solar Flood BVP085
LED17 18 Backside solar



Ledinaire Solar Flood BVP085
LED17 18 Sideview Luminaire



Ledinaire Solar Flood BVP085
LED17 18 Side detail
Luminaire



Ledinaire Solar Flood BVP085
LED42 45 Sideview Luminaire



Ledinaire Solar Flood BVP085
LED09 Backside solar



Ledinaire Solar Flood BVP085
LED09 Sideview luminaire and
Solar



Ledinaire Solar Flood BVP085
LED26 28 Side detail Solar



Ledinaire Solar Flood BVP085
LED09 Backside



Ledinaire Solar Flood BVP085
LED42 45 Sideview luminaire
and Solar



Ledinaire Solar Flood BVP085
LED17 18 Backside



Ledinaire Solar Flood BVP085
LED09 Side detail Luminaire



Ledinaire Solar Flood BVP085
LED42 45 Side detail Solar



Ledinaire Solar Flood BVP085
LED17 18 Sideview luminaire
and Solar



Γενικές πληροφορίες

Αριθμός οργάνων	1 μονάδα
Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης	Ναι
Ετικέτα σέρβις	Όχι

Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού

Ποσοστό απόδοσης φωτισμού προς τα επάνω	0
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	>80
Διάχυση φωτεινής δέσμης φωτιστικού	114°
Τύπος οπτικού συστήματος εξωτερικού χώρου	Συμμετρικό

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας

Surge Protection (Common/Differential)	Επίπεδο προστασίας από υπέρταση έως 1,5 kV σε διαφορική λειτουργία και 1,5 kV σε κοινή λειτουργία
--	---

Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης

Με ρύθμιση έντασης	Ναι
Μέγιστο επίπεδο ρύθμισης έντασης	10%

Μηχανικά εξαρτήματα και Περίβλημα

Χρώμα περιβλήματος	Γκρι
Βαθμός προστασίας από τις εισροές	IP65 [Με προστασία κατά της διείσδυσης σκόνης και πίδακα νερού]
Κωδικός προστασίας από μηχαν. κρούσεις	IK06 [1 J]
Τυπική γωνία κλίσης στην κορυφή του στύλου	27°
Τυπική γωνία κλίσης σε πλευρική τοποθέτηση	-
Τύπος καλύμματος οπτικού συστήματος	Γυαλί

Λειτουργία έκτακτης ανάγκης

Κεντρικός φωτισμός έκτακτης ανάγκης	Όχι
-------------------------------------	-----

Έγκριση και Εφαρμογή

Δοκιμή αντοχής καλωδίων σε καύση	Θερμοκρασία 650 °C, διάρκεια 30 s
Σήμανση ευφλεκτότητας	Για τοποθέτηση σε συνήθως εύφλεκτες επιφάνειες
Σήμανση CE	Ναι

Γενικές πληροφορίες

Order Code	Full Product Name	Κωδικός σειράς λαμπτήρων
75203099	BVP085 LED42/830	LED42S
75204799	BVP085 LED45/840	LED45S
75201699	BVP085 LED26/830	LED26S
75202399	BVP085 LED28/840	LED28S
75199699	BVP085 LED17/830	LED17S
75200999	BVP085 LED18/840	LED18S
75198999	BVP085 LED09/840	LED9-4S

Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού

Order Code	Full Product Name	Φωτεινή ροή	Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.)	Χρώμα πηγής φωτός
75203099	BVP085 LED42/830	4.160 lm	3000 K	830 Θερμό λευκό
75204799	BVP085 LED45/840	4.480 lm	4000 K	840 Ουδέτερο λευκό
75201699	BVP085 LED26/830	2.600 lm	3000 K	830 Θερμό λευκό
75202399	BVP085 LED28/840	2.800 lm	4000 K	840 Ουδέτερο λευκό
75199699	BVP085 LED17/830	1.690 lm	3000 K	830 Θερμό λευκό
75200999	BVP085 LED18/840	1.820 lm	4000 K	840 Ουδέτερο λευκό
75198999	BVP085 LED09/840	910 lm	4000 K	840 Ουδέτερο λευκό

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας

Order Code	Full Product Name	Κατανάλωση ενέργειας
75203099	BVP085 LED42/830	32 W
75204799	BVP085 LED45/840	32 W
75201699	BVP085 LED26/830	20 W
75202399	BVP085 LED28/840	20 W
75199699	BVP085 LED17/830	13 W
75200999	BVP085 LED18/840	13 W
75198999	BVP085 LED09/840	6,5 W

