



Προβολέας Ledinaire – απλά κορυφαίο LED

Ηλιακοί προβολείς Ledinaire

Εγκαταστήστε το παντού, χωρίς πια λογαριασμό ενέργειας. Αυτή η σειρά προβολέων Ledinaire τροφοδοτείται από ένα ηλιακό πάνελ και μια ενσωματωμένη μπαταρία. Ένα τηλεχειριστήριο σάς παρέχει τη δυνατότητα ενεργοποίησης/απενεργοποίησης του φωτός και επιλογής της διάρκειας φωτισμού καθώς και ρύθμισης της έντασης. Η σειρά έρχεται με τα υψηλά επίπεδα ποιότητας της Philips σε ανταγωνιστική τιμή. Αξιοπιστία, εξοικονόμηση ενέργειας και προσιτή τιμή – ακριβώς αυτό που χρειάζεστε.

Οφέλη

- Δεν υπάρχει λογαριασμός ρεύματος πια, το ρεύμα προέρχεται από τον ήλιο
- Περισσότερη ελευθερία εγκατάστασης, δεν χρειάζεται σύνδεση στο ηλεκτρικό δίκτυο
- Αντικαταστήστε τους προβολείς αλογόνου 100W, 200W, 300W και 500W
- Εύκολη διαμόρφωση με το τηλεχειριστήριο

Χαρακτηριστικά

- Προβολέας που τροφοδοτείται από ηλιακό πάνελ και ενσωματωμένη μπαταρία
- Το τηλεχειριστήριο υπερύθρων επιτρέπει την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του προβολέα από απόσταση και την επιλογή από πολλές προκαθορισμένες λειτουργίες
- Φωτεινή ροή διαθέσιμη από 900 lm έως 4500 lm
- Οι εκδόσεις 3000K και 4000K είναι διαθέσιμες με CRI80
- IP65, IK06
- Ηλεκτρική κατηγορία III

Εφαρμογή

- Εξωτερικοί χώροι κατοικιών και εμπορικών χώρων, υπαίθριοι χώροι στάθμευσης, προσόψεις καταστημάτων

Προειδοποίηση & ασφάλεια

- Ο προβολέας δεν θα λειτουργεί και η μπαταρία δεν θα φορτίζει κάτω από 0°C για να προστατεύεται η διάρκεια ζωής της μπαταρίας
- Βέλτιστη φόρτιση μπαταρίας κάτω από έντονη έκθεση στον ήλιο
- Απόρριψη στο τέλος του κύκλου ζωής: Η μπαταρία θα πρέπει να αφαιρείται από επαγγελματία

Versions







BVP085 Ledinaire floodlight Solar
PP



Ledinaire floodlight Solar -
BVP085 - 900lm

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Λεπτομέρειες για το προϊόν

Ledinaire Solar Flood BVP085
LED17 18 Sideview Solar



Ledinaire Solar Flood BVP085
LED26 28 Sideview luminaire and
Solar



Λεπτομέρειες για το προϊόν

Ledinaire Solar Flood BVP085
LED26 28 Backside luminaire



Ledinaire Solar Flood BVP085
LED26 28 Sideview Solar



Ledinaire Solar Flood BVP085
LED09 Backside luminaire



Ledinaire Solar Flood BVP085
LED42 45 Backside solar



Ledinaire Solar Flood BVP085
LED42 45 Side detail Luminaire



Ledinaire Solar Flood BVP085
LED17 18 Backside luminaire



Ledinaire Solar Flood BVP085
LED42 45 Sideview Solar



Ledinaire Solar Flood BVP085
LED09 Sideview Solar



Λεπτομέρειες για το προϊόν

Ledinaire Solar Flood BVP085
LED26 28 Backside



Ledinaire Solar Flood BVP085
LED26 28 Backside solar



Ledinaire Solar Flood BVP085
LED17 18 Side detail Solar



Ledinaire Solar Flood BVP085
LED26 28 Side detail Luminaire



Ledinaire Solar Flood BVP085
LED09 Sideview Luminaire



Ledinaire Solar Flood BVP085
LED26 28 Sideview Luminaire



Ledinaire Solar Flood BVP085
LED09 Side detail Solar



Ledinaire Solar Flood BVP085
LED42 45 Backside



Λεπτομέρειες για το προϊόν

Ledinaire Solar Flood BVP085
LED42 45 Backside luminaire



Ledinaire Solar Flood BVP085
LED17 18 Backside solar



Ledinaire Solar Flood BVP085
LED17 18 Sideview Luminaire



Ledinaire Solar Flood BVP085
LED17 18 Side detail Luminaire

Ledinaire Solar Flood BVP085
LED42 45 Sideview Luminaire



Ledinaire Solar Flood BVP085
LED09 Backside solar



Ledinaire Solar Flood BVP085
LED09 Sideview luminaire and
Solar




Ledinaire Solar Flood BVP085
LED26 28 Side detail Solar

Λεπτομέρειες για το προϊόν

Ledinaire Solar Flood BVP085
LED09 Backside



Ledinaire Solar Flood BVP085
LED42 45 Sideview luminaire and
Solar



Ledinaire Solar Flood BVP085
LED17 18 Backside



Ledinaire Solar Flood BVP085
LED09 Side detail Luminaire



Ledinaire Solar Flood BVP085
LED42 45 Side detail Solar



Ledinaire Solar Flood BVP085
LED17 18 Sideview luminaire and
Solar



Γενικές πληροφορίες	
Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης	Ναι
Αριθμός οργάνων	1 μονάδα
Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού	
Διάχυση φωτεινής δέσμης φωτιστικού	114°
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	>80
Τύπος οπτικού συστήματος εξωτερικού χώρου	Συμμετρικό
Ποσοστό απόδοσης φωτισμού προς τα επάνω	0
Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Surge Protection (Common/Differential)	Επίπεδο προστασίας από υπέρταση έως 1,5 kV σε διαφορική λειτουργία και 1,5 kV σε κοινή λειτουργία
Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης	
Με ρύθμιση έντασης	Ναι
Μέγιστο επίπεδο ρύθμισης έντασης	10%
Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλημα	
Τύπος καλύμματος οπτικού συστήματος	Γυαλί
Χρώμα περιβλήματος	Γκρι
Κωδικός προστασίας από μηχαν. κρούσεις	IK06
Βαθμός προστασίας από τις εισροές	IP65
Τυπική γωνία κλίσης σε πλευρική τοποθέτηση	-
Τυπική γωνία κλίσης στην κορυφή του στόλου	27°
Λειτουργία έκτακτης ανάγκης	
Κεντρικός φωτισμός έκτακτης ανάγκης	Όχι
Έγκριση και Εφαρμογή	
Σήμανση CE	Ναι
Σήμανση ευφλεκτότητας	Για τοποθέτηση σε συνήθως εύφλεκτες επιφάνειες
Δοκιμή αντοχής καλωδίων σε καύση	Θερμοκρασία 650 °C, διάρκεια 30 s

Γενικές πληροφορίες

Order Code	Full Product Name	Κωδικός σειράς λαμπτήρων
75203099	BVP085 LED42/830	LED42S
75204799	BVP085 LED45/840	LED45S
75201699	BVP085 LED26/830	LED26S
75202399	BVP085 LED28/840	LED28S
75199699	BVP085 LED17/830	LED17S
75200999	BVP085 LED18/840	LED18S
75198999	BVP085 LED09/840	LED9-4S

Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού

		Σχετική θερμοκρασία		
Order Code	Full Product Name	Χρώμα πηγής φωτός	χρώματος (ονομ.)	Φωτεινή ροή
75203099	BVP085 LED42/830	830 Θερμό λευκό	3000 K	4.160 lm

		Σχετική θερμοκρασία		
Order Code	Full Product Name	Χρώμα πηγής φωτός	χρώματος (ονομ.)	Φωτεινή ροή
75204799	BVP085 LED45/840	840 Ουδέτερο λευκό	4000 K	4.480 lm

Order Code	Full Product Name	Χρώμα πηγής φωτός	Σχετική θερμοκρασία	
			χρώματος (ονομ.)	Φωτεινή ροή
75201699	BVP085 LED26/830	830 Θερμό λευκό	3000 K	2.600 lm
75202399	BVP085 LED28/840	840 Ουδέτερο λευκό	4000 K	2.800 lm
75199699	BVP085 LED17/830	830 Θερμό λευκό	3000 K	1.690 lm

Order Code	Full Product Name	Χρώμα πηγής φωτός	Σχετική θερμοκρασία	
			χρώματος (ονομ.)	Φωτεινή ροή
75200999	BVP085 LED18/840	840 Ουδέτερο λευκό	4000 K	1.820 lm
75198999	BVP085 LED09/840	840 Ουδέτερο λευκό	4000 K	910 lm

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας

Order Code	Full Product Name	Κατανάλωση ενέργειας
75203099	BVP085 LED42/830	32 W
75204799	BVP085 LED45/840	32 W
75201699	BVP085 LED26/830	20 W
75202399	BVP085 LED28/840	20 W

Order Code	Full Product Name	Κατανάλωση ενέργειας
75199699	BVP085 LED17/830	13 W
75200999	BVP085 LED18/840	13 W
75198999	BVP085 LED09/840	6,5 W

