



Naświetlacze Ledinaire — oferta dla Ciebie

Naświetlacze Ledinaire Solar

Zainstaluj je, gdzie tylko chcesz, i nie obawiaj się o rachunki za energię. Ta gama produktów Ledinaire do oświetlenia projektorowego jest zasilana panelem fotowoltaicznym i zintegrowanym akumulatorem. Pilot zdalnego sterowania umożliwia włączanie/wyłączanie oświetlenia oraz wybór pomiędzy różnymi czasami świecenia i możliwościami ściemniania. Niezawodne, energooszczędne i atrakcyjne cenowo — dokładnie to, czego potrzebujesz.

Korzyści

- Nie musisz już płacić rachunków za prąd, energia pochodzi ze słońca
- Większa swoboda instalacji, brak konieczności podłączania do sieci elektrycznej
- Zamiennik reflektorów halogenowych o mocy 100 W, 200 W, 300 W i 500 W
- Łatwa konfiguracja za pomocą pilota zdalnego sterowania

Cechy

- Naświetlacze zasilane panelem fotowoltaicznym i zintegrowanym akumulatorem
- Pilot zdalnego sterowania na podczerwień umożliwia włączanie i wyłączanie oświetlenia na odległość oraz wybór pomiędzy kilkoma wstępnie ustawionymi trybami
- Dostępny strumień świetlny od 900 lm do 4500 lm
- Dostępne wersje 3000K i 4000K z CRI80
- IP65, IK06
- Klasa elektryczna III

Zastosowanie

- Obszary zewnętrzne na terenach mieszkalnych i handlowych, zewnętrzne parkingi

Naświetlacze Ledinaire Solar

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Aby chronić akumulator, naświetlacz nie będzie działał, a akumulator nie będzie ładowany w temperaturze poniżej 0°C
- Optymalne ładowanie akumulatora przy silnym nasłonecznieniu

Wersje



BVP085 Ledinaire floodlight Solar
PP







Ledinaire floodlight Solar -
BVP085 - 2600lm



Ledinaire floodlight Solar -
BVP085 - 900lm

Rysunki techniczne




Naświetlacze Ledinaire Solar

Więcej o produkcie

Ledinaire Solar Flood BVP085
LED17 18 Sideview Solar



Ledinaire Solar Flood BVP085
LED26 28 Sideview luminaire and
Solar



Ledinaire Solar Flood BVP085
LED26 28 Backside luminaire



Ledinaire Solar Flood BVP085
LED26 28 Sideview Solar



Ledinaire Solar Flood BVP085
LED09 Backside luminaire



Ledinaire Solar Flood BVP085
LED42 45 Backside solar



Ledinaire Solar Flood BVP085
LED42 45 Side detail Luminaire



Ledinaire Solar Flood BVP085
LED17 18 Backside luminaire



Naświetlacze Ledinaire Solar

Więcej o produkcie



Ledinaire Solar Flood BVP085
LED42 45 Sideview Solar



Ledinaire Solar Flood BVP085
LED09 Sideview Solar



Ledinaire Solar Flood BVP085
LED26 28 Backside



Ledinaire Solar Flood BVP085
LED26 28 Backside solar



Ledinaire Solar Flood BVP085
LED17 18 Side detail Solar



Ledinaire Solar Flood BVP085
LED26 28 Side detail Luminaire

Ledinaire Solar Flood BVP085
LED09 Sideview Luminaire



Ledinaire Solar Flood BVP085
LED26 28 Sideview Luminaire



Naświetlacze Ledinaire Solar

Więcej o produkcie



Ledinaire Solar Flood BVP085
LED09 Side detail Solar



Ledinaire Solar Flood BVP085
LED42 45 Backside

Ledinaire Solar Flood BVP085
LED42 45 Backside luminaire



Ledinaire Solar Flood BVP085
LED17 18 Backside solar

Ledinaire Solar Flood BVP085
LED17 18 Sideview Luminaire



Ledinaire Solar Flood BVP085
LED17 18 Side detail Luminaire

Ledinaire Solar Flood BVP085
LED42 45 Sideview Luminaire



Naświetlacze Ledinaire Solar

Więcej o produkcie

Ledinaire Solar Flood BVP085
LED09 Backside solar



Ledinaire Solar Flood BVP085
LED09 Sideview luminaire and
Solar




Ledinaire Solar Flood BVP085
LED26 28 Side detail Solar



Ledinaire Solar Flood BVP085
LED09 Backside



Ledinaire Solar Flood BVP085
LED42 45 Sideview luminaire and
Solar



Ledinaire Solar Flood BVP085
LED17 18 Backside



Ledinaire Solar Flood BVP085
LED09 Side detail Luminaire




Naświetlacze Ledinaire Solar

Więcej o produkcie



Ledinaire Solar Flood BVP085
LED42 45 Side detail Solar



Ledinaire Solar Flood BVP085
LED17 18 Sideview luminaire and
Solar

Naświetlacze Ledinaire Solar

Informacje ogólne

W zestawie sterownik	Tak
Liczba sztuk osprzętu zasilającego	1 jednostka

Dane techniczne oświetlenia

Kąt rozsyłu światła oprawy oświetleniowej	114°
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	>80
Typ optyki zewnętrznej	Symetryczna
Sprawność świetlna w górę	0

Eksploatacja i połączenie elektryczne

Ochrona przeciwprzepięciowa (wspólna/różnicowa)	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej do 1,5 kV w trybie różnicowym i 1,5 kV w trybie wspólnym
---	--

Układy sterowania i ściemnianie

Z możliwością przyciemniania	Tak
Maksymalny poziom przyciemnienia	10%

Mechanika i korpus

Typ klosza	Szyba
Kolor Korpusu	Szary
Mech. kod ochrony przed uderzeniami	IK06
Kod stopnia ochrony	IP65
Standardowy kąt nachylenia przy montażu na wysięgniku	-
Standardowy kąt nachylenia przy montażu bezpośrednio na słupie	27°

Praca w trybie awaryjnym

Centralne oświetlenie awaryjne	Nie
--------------------------------	-----

Certyfikaty i zastosowania

Znak CE	Tak
Oznaczenie palności	Do bezpośredniego montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności
Test rozżarzonym drutem	Temperatura 650°C, czas 30 s

Informacje ogólne

Order Code	Full Product Name	Kod rodziny lamp
75203099	BVP085 LED42/830	LED42S
75201699	BVP085 LED26/830	LED26S
75202399	BVP085 LED28/840	LED28S
75199699	BVP085 LED17/830	LED17S
75200999	BVP085 LED18/840	LED18S
75198999	BVP085 LED09/840	LED9-4S

Dane techniczne oświetlenia

Naświetlacze Ledinaire Solar

Full Product		Barwa źródła światła	Skorelowana temperatura barwowa (Nom)		Strumień Świetlny
Order Code	Name				
75203099	BVP085 LED42/830	830 barwa ciepło-biała	3000 K		4 160 lm
75201699	BVP085 LED26/830	830 barwa ciepło-biała	3000 K		2 600 lm
75202399	BVP085 LED28/840	840 neutralna biel	4000 K		2 800 lm

Full Product		Barwa źródła światła	Skorelowana temperatura barwowa (Nom)		Strumień Świetlny
Order Code	Name				
75199699	BVP085 LED17/830	830 barwa ciepło-biała	3000 K		1 690 lm
75200999	BVP085 LED18/840	840 neutralna biel	4000 K		1 820 lm
75198999	BVP085 LED09/840	840 neutralna biel	4000 K		910 lm

Eksplloatacja i połączenie elektryczne

Order Code	Full Product Name	Zużycie energii
75203099	BVP085 LED42/830	32 W
75201699	BVP085 LED26/830	20 W
75202399	BVP085 LED28/840	20 W

Order Code	Full Product Name	Zużycie energii
75199699	BVP085 LED17/830	13 W
75200999	BVP085 LED18/840	13 W
75198999	BVP085 LED09/840	6,5 W

