



Qualidade comprovada. Instalação sem esforço. Em todas as ocasiões, a sua escolha fiável e económica para todos os trabalhos.

Instale-o em qualquer lugar, sem contas de electricidade. Esta gama de projetores Ledinaire é alimentada por um painel solar e uma bateria integrada. Um controlo remoto permite ligá-lo/desligá-lo e escolher entre diferentes durações de iluminação e possibilidades de regulação. Esta gama tem os altos níveis de qualidade da Philips a um preço competitivo. Fiável, energeticamente eficiente e acessível – exatamente o que precisa.

Benefícios

- Acabaram-se as contas de eletricidade, a energia vem do sol
- Mais liberdade de instalação, sem necessidade de conexão à rede elétrica
- Substitua projetores de halógeno de 100 W, 200 W, 300 W e 500 W
- Configuração fácil com o controlo remoto

Applications

- Áreas residenciais e comerciais exteriores, parques de estacionamento exteriores, frentes de lojas

Características

- Projector alimentado por painel solar e bateria integrada

- O controlo remoto por infravermelhos permite ligar/desligar o projetor à distância e escolher entre vários modos predefinidos
- Fluxo de lúmenes disponível de 900lm até 4500lm
- Versões 3000K e 4000K disponíveis com IRC80
- IP65, IK06
- Classe elétrica III

- O projetor não funcionará e a bateria não carregará abaixo de 0 °C para proteger a vida útil da bateria
- Carregamento ideal da bateria sob exposição solar intensa
- Eliminação no fim da vida útil: a bateria deve ser removida por um profissional

Versions



BVP085 Ledinaire floodlight
Solar PP



Ledinaire floodlight Solar -
BVP085 - 2600lm




Ledinaire floodlight Solar -
BVP085 - 1700lm




Ledinaire floodlight Solar -
BVP085 - 900lm


Desenho dimensional




BVP085 LED17/830



BVP085 LED45/840



BVP085 LED28/840



BVP085 LED09/840

Detalhes do produto

Ledinaire Solar Flood BVP085
LED17 18 Sideview Solar



Ledinaire Solar Flood BVP085
LED26 28 Sideview luminaire
and Solar



Ledinaire Solar Flood BVP085
LED26 28 Backside luminaire



Ledinaire Solar Flood BVP085
LED26 28 Sideview Solar



Ledinaire Solar Flood BVP085
LED09 Backside luminaire



Ledinaire Solar Flood BVP085
LED42 45 Backside solar





Ledinaire Solar Flood BVP085
LED42 45 Side detail
Luminaire

Ledinaire Solar Flood BVP085
LED17 18 Backside luminaire



Ledinaire Solar Flood BVP085
LED42 45 Sideview Solar

Ledinaire Solar Flood BVP085
LED09 Sideview Solar



Ledinaire Solar Flood BVP085
LED26 28 Backside

Ledinaire Solar Flood BVP085
LED26 28 Backside solar



Ledinaire Solar Flood BVP085
LED17 18 Side detail Solar

Ledinaire Solar Flood BVP085
LED26 28 Side detail
Luminaire



Ledinaire Solar Flood BVP085
LED09 Sideview Luminaire

Ledinaire Solar Flood BVP085
LED26 28 Sideview Luminaire





Ledinaire Solar Flood BVP085
LED09 Side detail Solar



Ledinaire Solar Flood BVP085
LED42 45 Backside

Ledinaire Solar Flood BVP085
LED42 45 Backside luminaire

Ledinaire Solar Flood BVP085
LED17 18 Backside solar



Ledinaire Solar Flood BVP085
LED17 18 Sideview Luminaire



Ledinaire Solar Flood BVP085
LED17 18 Side detail
Luminaire



Ledinaire Solar Flood BVP085
LED42 45 Sideview Luminaire

Ledinaire Solar Flood BVP085
LED09 Backside solar



Ledinaire Solar Flood BVP085
LED09 Sideview luminaire and
Solar


Ledinaire Solar Flood BVP085
LED26 28 Side detail Solar



Ledinaire Solar Flood BVP085
LED09 Backside



Ledinaire Solar Flood BVP085
LED42 45 Sideview luminaire
and Solar



Ledinaire Solar Flood BVP085
LED17 18 Backside



Ledinaire Solar Flood BVP085
LED09 Side detail Luminaire



Ledinaire Solar Flood BVP085
LED42 45 Side detail Solar



Ledinaire Solar Flood BVP085
LED17 18 Sideview luminaire
and Solar



Informações gerais

Número de unidades de equipamento	1 unidade
Driver incluído	Sim
Service tag	Não

Caraterísticas técnicas da luz

Rácio de fluxo luminoso ascendente	0
Índice de Restituição Cromática (IRC)	>80
Difusão de feixe da luz da luminária	114°
Tipo de ótica exterior	Simétrica

Funcionamento e caraterísticas elétricas

Proteção contra sobretensão (Comum/diferencial)	Nível de proteção contra sobretensão até 1,5 kV no modo diferencial e 1,5 kV no modo comum
---	--

Controlos e regulação

Regulável	Sim
Nível de regulação máximo	10%

Características mecânicas e compartimento

Cor do compartimento	Cinza
Código de proteção de entrada	IP65 [Proteção contra penetração de pó, à prova de jato]
Código de proteção mecânica contra impactos	IK06 [1 J]
Ângulo de inclinação standard no topo da coluna	27°
Ângulo de inclinação standard na entrada lateral	-
Tipo de difusor ótico	Vidro

Funcionamento de emergência

Central de emergência	Não
-----------------------	-----

Aprovação e aplicação

Teste de resistência do cabo	Temperatura 650 °C, duração 30 s
Marca de inflamabilidade	Para montagem em superfícies normalmente inflamáveis
Marca CE	Sim

Informações gerais

Order Code	Full Product Name	Código da família das lâmpadas
75203099	BVP085 LED42/830	LED42S
75204799	BVP085 LED45/840	LED45S
75201699	BVP085 LED26/830	LED26S
75202399	BVP085 LED28/840	LED28S
75199699	BVP085 LED17/830	LED17S
75200999	BVP085 LED18/840	LED18S
75198999	BVP085 LED09/840	LED9-4S

Caraterísticas técnicas da luz

Order Code	Full Product Name	Fluxo Luminoso	Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	Cor da fonte de luz
75203099	BVP085 LED42/830	4.160 lm	3000 K	830 branco quente
75204799	BVP085 LED45/840	4.480 lm	4000 K	840 branco neutro
75201699	BVP085 LED26/830	2.600 lm	3000 K	830 branco quente
75202399	BVP085 LED28/840	2.800 lm	4000 K	840 branco neutro
75199699	BVP085 LED17/830	1.690 lm	3000 K	830 branco quente
75200999	BVP085 LED18/840	1.820 lm	4000 K	840 branco neutro
75198999	BVP085 LED09/840	910 lm	4000 K	840 branco neutro

Funcionamento e caraterísticas elétricas

Order Code	Full Product Name	Consumo de Energia
75203099	BVP085 LED42/830	32 W
75204799	BVP085 LED45/840	32 W
75201699	BVP085 LED26/830	20 W
75202399	BVP085 LED28/840	20 W
75199699	BVP085 LED17/830	13 W
75200999	BVP085 LED18/840	13 W
75198999	BVP085 LED09/840	6,5 W

